

【主な仕様】 Qua tab QZ8 (キュア タブ キューゼット エイト)

カラー	チョコミント / オフホワイト / モカブラック	対応通信規格	4G LTE™ / WiMAX 2+
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約126×214×8.3mm	最大通信速度*2	受信150Mbps*3 / 送信25Mbps
重量	約325g	ディスプレイ	約8.0インチ WUXGA TFT液晶
バッテリー容量	5,200mAh	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS サブ (イン) 約500万画素CMOS
充電時間	約200分 (Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット (13M) 動画 最大1,920×1,080ドット (FHD)
連続待受時間*1	約1,000時間 (4G LTE / WiMAX 2+)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver.4.2 外部デバイス/その他 ステレオイヤホンジャック
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	防水/防塵	防水 (IPX5/IPX8) / 防塵 (IP5X)
OS	Android™ 7.1		
CPU	MSM8937 / 1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア		
メモリ	内蔵 ROM: 32GB / RAM: 3GB 外部 microSDXC™ (最大256GB)		

*1: 日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2: 最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。*3: 一部のエリアを除きます。*本機種は3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】 *サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

Wi-Fiテザリング (最大10台接続)	緊急速報メール
----------------------	---------



【防水・防塵に関するご注意】

キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。*IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。*IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。*IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵 (直径75μm以下) が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

注意	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	---

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合 (ITU) がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。*LTEはETSIの商標です。*Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。*WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。*Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。*microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。*静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。*動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。*画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Mrpho Rapid Effect」を採用しております。「Mrpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。*HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しております。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。*Rollbahnは株式会社デルフォニックスの登録商標です。*その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。*このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間 (9:00~20:00)	一般電話から (通話料無料) 0077-7-111 au携帯電話から (通話料無料) 局番なし 157
---------------------------------------	--

このカタログは2017年12月現在のものです。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。
*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2017 KYOCERA Corporation



Qua tab QZ8



毎日のお出かけに彩りを。
たっぷり使える
8インチタブレット。



持ち歩きやすいサイズ。
持ち歩きたくなるカラーリング。



長く使える。安心して使える。
お出かけが、もっと楽しくなる。

カラーバリエーション

大きめのメイクポーチくらいの8インチサイズに、側面のアクセントラインが効いたツートーンカラー。色は好みで選べる3つのバリエーションをそろえました。



チョコミント

オフホワイト

モカブラック



ステーションナリー感覚のケース

Rollbahn® フラップケース(別売)

ステーションナリーメーカーDELPHONICS(デルフォニックス)の人気シリーズ「Rollbahn(ロールバーン)」とコラボレーションした、オリジナルのケースも用意しました。

au +1 collection



- ケースの開閉に合わせて画面が自動点灯/自動消灯*
- 立てかけていると画面点灯時間を自動延長*
- 濡れても安心の撥水加工

*事前に設定が必要です。

お出かけ先でも安心

5,200mAh大容量バッテリー

外出先でも、電池切れを気にせずに写真撮影やWEB検索、動画視聴が楽しめます。

※お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。



濡れても安心

防水・防塵

キッチンなどの水回りでも、チリやほこりで汚れても安心。ついた汚れは軽く洗い流すこともできます。



ウェットタッチ®

画面や手が濡れていても、タッチ操作ができます。キッチンなどの水回りや雨の日でも、ストレスなく使えて、いつも快適です。




※強い雨が当たる環境での使用はしないでください。

[防水・防塵について]IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。※ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。アルコール・せっけん・洗剤など常温の水道水以外をかけたり浸けたりしないでください。※熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

バッテリー給電

お手持ちのスマホとUSBケーブルでつなぐと、タブレット本体のバッテリーからスマホを充電できます。いざという時にモバイルバッテリーとしても使うことができます。

※別売りのケーブルが必要となります。
※充電開始操作を行う必要があります。



バッテリーケアモード

満充電しないことで電池にかかる負荷を軽減し、電池の寿命を延ばすことができます。

※お買い上げ時の設定はOFFです。



※画像はイメージです。



キレイに撮れる。みんなで見られる。
撮影が、もっと面白くなる。



使い方が広がる多彩な機能。
暮らしが、もっと素敵になる。

※ケースは別売です。

友だちや家族と写真が見られる

約8.0インチディスプレイ


画面の大きなタブレットなら、撮った写真や動画を友だちや家族と一緒に見ながら楽しめます。



キレイな写真が簡単に撮れる

約1,300万画素高画質メインカメラ

ピント合わせの速い「像面位相差オートフォーカス」を採用。動き回る子どもやペット、スポーツシーンでも素早く被写体を捉え、シャッターチャンスを見逃しません。画面が大きいため、ビューイング時の構図も見やすく便利です。



32GB大容量メモリ

本体メモリ (ROM) は32GBの大容量。タブレット本体に、思い出をたくさん保存することができます。




オートHDR

被写体と背景の明暗差が大きいシーンなどでは、露出を補正して白とびや黒つぶれを抑える「HDR撮影」に自動で切り替わり、肉眼で見るような自然で美しい画質を表現します。

レイアウト切替

縦持ち・横持ちに合わせて、撮影ボタンやアイコン等が押しやすい位置に変わります。



料理をしながら楽しめる

クックプラス

レシピを表示したまま、マルチウィンドウでタイマーや音楽再生アプリ、YouTube™を使うことができます。



よく使うアプリを一発起動

カスタマイズボタン

よく使うアプリを登録しておく、短押しで一発起動できます。長押しすれば、起動アプリを変更することもできます。



※お買上げ時は「子どもロック」が登録されています。

家族みんなで使える

子どもロック


小さなお子さまが誤って別のアプリを起動するのを防ぐために、お子さまが使用するアプリを1つに指定できます。また、利用時間を設定し、長時間の使い過ぎを防止することも可能です。

※事前に設定が必要です。



表示拡大モード

文字とアイコンのサイズを一括で拡大します。タブレットの大画面を活かして、WEBなどがより見やすくなります。



©Disney

スマホとスムーズに連携

auシェアリンク

スマホに届いた電話着信、Eメール (@ezweb.ne.jp)、SMSなどの着信をタブレットで受け取るなど、連携した使い方ができます。



※「auシェアリンク」は、Android™搭載スマートフォン/4G LTEケータイの対応機種とペア設定するとご利用いただけます。auの契約がそれぞれに必要です。「auシェアリンク」アプリに関して、詳しくはauのホームページをご確認ください。

ブルーライト軽減

動画視聴や読書など、長時間使用するときには、目にやさしく疲れにくいブルーライト軽減機能が使えます。

※事前に設定が必要です。

※画像はイメージです。