

【主な仕様】

サイズ (W×H×D)	約72×145×8.4mm (突起部を除く)	ディスプレイ	約5.0インチ FHD TFT液晶
重量	約130g	アウトカメラ	有効画素数約1,300万画素 CMOSカメラ (AF)
連続通話時間*1	約1,360分 (3G)/約1,010分 (4G LTE™)/ 約780分 (GSM)	インカメラ	有効画素数約500万画素 CMOSカメラ
連続待受時間*2	約720時間 (3G)/約620時間 (4G)/ 約640時間 (4G LTE)/約680時間 (GSM)	防水*4	IPX5/IPX7
電池容量	2,600mAh	防塵*4	IP5X
充電時間	約140分*3	耐衝撃*4	MIL規格準拠
プラットフォーム (OS)	Android™ 8.0	Wi-Fi®	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz対応)
CPU	MSM8937 (オクタコア) 1.4GHz+1.1GHz	Bluetooth®	Ver.4.2
メモリ	RAM:3GB/ROM:32GB	Wi-Fi テザリング	○ (10台)
外部メモリ	microSDXC™ (最大256GB)	赤外線	○
		歩数計	○

■付属品:お願いとご注意/クイックスタート/保証書

- *1 連続通話時間とは、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
*2 連続待受時間とは、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
*3 USB Type-C™対応アダプタY1.AC17.TCQC使用時。端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。
*4 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口 (通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォンケータイから 151	他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151
---------------------------------	--

[オペレーター対応時間] 9:00~20:00 (年中無休) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

- 「ハイブリッドシールド」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。●「4G」という表現は、第3世代移動通信システム4Gの技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEは、ETSIの商標です。●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合がございます。●お客様さまへのよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、一部の通信において制御を行う場合があります (詳細はこちらでご確認ください。URL: <http://www.ymobile.jp/service/info/tsushin.html>)。●「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。●Bluetooth™ ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi® はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google, Android, Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●モトローラはモトローラ コーポレーションの登録商標です。●microSDXC™ はSD-3C LLCの商標です。●Dragontrail™ は、ACI 機器の登録商標です。●USB Type-C™ はUSB Implementers Forumの商標です。●本製品には赤外線送信機能として「イーブイモバイル」株式会社のDeepCore™ 3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globealodge Corp. All Rights Reserved ●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトウェアのシステム仕様の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2018年1月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温水、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。全ての濡れた手で動作を保证するものではありません。また、精度については個人差があります。電話機本体が濡れている状態では、USBプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IP5X:直径75µm以下の塵埃 (じん) が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌 (かくはん) させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂埃などの上に置かずに、濡れた場合、すぐに常温の弱めの水道水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板 (ワフン材) に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではございません。

さらに強化した耐衝撃。防水・防塵 Android One™



androidone

S4

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6



グリーン購入促進



リサイクル可能な材料の
使用の推進に努めます。



リサイクル可能な材料の
使用に努めます。

*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2018 KYOCERA Corporation



やめましよう。
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



* M P N - 2 1 8 - 1 8 0 2 *

※【耐衝撃について】MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではございません。高強度ディスプレイにより Android One スマートフォン「S2」よりガラスが割れにくくなりました。【防水・防塵について】IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。



androidone

S4

いち早く最新のOSを体験^{※1※3}。


セキュリティも毎月更新されるため^{※2※3}、安心して使用できる。

※1 発売から24か月に最低1回以上のアップデートを実施するものです。

※2 発売から3年間のアップデートを実施するものです。

※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

手に馴染むスリムデザインとナチュラルなカラーが、
日々の暮らしを彩ります。



外部接続端子

ストラップホール

ストラップ装着可能なストラップホールを備え、落下を防止。イヤホンマイク端子、外部接続端子はキャップレス防水・防塵[※]です。

[防水・防塵について]※IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。



ホワイト



ブラウンブラック



ライトブルー



ピンク

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

androidone



Android Oneは、常に最新のGoogle体験を提供するスマートフォンです。

最新のOS



常に最新のOS^{※1}※3へ
アップグレードされるので、
快適に使えます。

安心の セキュリティ



セキュリティのアップデートが
毎月行われる^{※2}※3ので
安心して使えます。

Googleが 使いやすい



選りすぐりのGoogleのアプリを
搭載し、シンプルで分かりやすく、
使いやすいスマートフォンです。

※1 発売から24ヵ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。※2 発売から3年間のアップデートを実施するものです。※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

常に最新のOS

新機能や機能改善でより便利になります。



常に最新のソフトウェア*が使える

端末購入後の1年後でもソフトウェアを常に最新の状態にすることができます。

* 発売から24カ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。
アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

最新の機能がいち早く使えます。

最新Android 8.0 Oreo の新機能



Google Play
プロテクト

Google Play プロテクト

端末は24時間を通じて自動的にスキャンされるため、安心してお使いいただけます。



ピクチャ イン ピクチャ

2つのアプリを同時に操作できるようになりました。例えば、ビデオ電話をしながら、スケジュールのアプリで予定を確認することができます。

※ 画面・画像はイメージです。

選りすぐりの Google のアプリ

便利なアプリでサポート。

Google フォト



高画質写真や動画を
無料で無制限に保存

撮影した写真、動画の保管や整理に
ぴったりのサービスです。
すべて自動で整理されるため、
見たい写真や動画を簡単に
検索できます。

端末の空き容量を
増やせる

写真をバックアップしておけば、
端末から削除しても
Google フォトに残ります。



※ 1枚のサイズが1,600万画素までの写真を容量無制限で保管できます。

※ 写真を元のサイズで残したい場合でも、お使いの Google アカウントで 15GB まで無料で保管できます。

Google 検索



「今日の天気」
「近くのコンビニ」など、
必要な情報をすぐに検索

好きなスポーツチームの試合の
経過や結果も簡単に検索できます。

Google アシスタント



呼びかけると
必要な情報を提供

ホームボタンを長押しして、質問すると
知りたかった情報を教えてくれます。
他にも電話をかけたり、
ナビゲーションしてくれたりと
さまざまなことができます。

Google アシスタントが
できること

- 答えを見つける
- 音楽をかける
- リマインダーを設定
- 自分の情報を確認する
- 楽しむ
- ゲームをする
- アシスタントと会話する
- ナビゲーションする

※ 画面・画像はイメージです。

Google マップ



©Google

迷っても大丈夫 Google マップで ベストな道を検索

世界中のいろいろな国で同じように
使える Google マップ。
日本においても、外国においても、
どこに行っても迷いませぬ。



ストリートビュー

ストリートビューで、行く場所の
周りや、レストラン、美術館、
博物館の中を見て
計画を立てましょう。



©Google

乗換案内

電車・バスでの乗換案内や、
交通状況を考慮した自動車の
ルートなど、行き先までの最適な
行き方を案内します。

アプリ同士の連携が便利



©Google

カレンダーと Google マップ

カレンダーの予定に目的地の
住所を登録しておけば、
Google マップで案内してくれます。



Google 検索と YouTube

アーティスト名等を Google で
検索した結果から YouTube の
動画をクリックすると、
かんたんに見られます。

シーンを選ばず便利で使いやすい。

ウェットタッチ®

手が濡れた状態でも操作できるタッチパネル。キッチンなどの水まわりで手軽に使えます。

※ IPX5、IPX7の防水性能。防水の注意事項は最終ページをご覧ください。全ての濡れた状態での動作を保証するものではありません。



グローブタッチ®

冬の手袋やバイクのグローブでも、そのままタッチ。使いたい時にすぐ操作できます。

※ グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



赤外線通信

ガラケーからのデータ移行も簡単でスピーディ。ガラケーにある連絡先や写真データも転送できます。



歩数計

ウォーキングに便利な歩数計も搭載。歩数から消費カロリーを計測でき、健康管理に役立ちます。



オプション品

Y!mobile Selection

液晶保護ガラス

- **高硬度強化ガラスDragontrail®**
硬度9H(ガラス面の硬度)でキズに強く、90%以上の透過率を誇る高硬度強化ガラスDragontrail®を採用 ※ Dragontrail®はAGC旭硝子の登録商標です
- **高画質そのままに**
透明度が高く(透過率90%以上)画像を美しく映し出す



見やすい低反射保護フィルム

- **低反射**
画面の反射を抑えて文字がくっきり見えやすい
- **高い透過率**
透過率95%以上で画面を鮮やかに映し出す



スタンドフリップケース

- **角度調整スタンド**
好きな角度に調整できるスタンド機能付き
- **カード収納**
フリップにカード(1枚)を収納できるポケット付きで、通勤・通学に便利
- **マグネットロック**
スムーズな開閉と薄さを両立した側面マグネットロック
- **横開き手帳タイプ**
使いやすいデザインのスリム手帳型ケース



ブラック ネイビー ピンク

Designers' Style

国内外のブランドやクリエイター、アーティストなどコラボレーション

HIROCOLEDGE とのコラボレーションケース
HIROCOLEDGE Design Stand Flip

HIROCOLEDGE
TAKAHASHIHIROKO

日本を代表する着物アーティスト・タカハシヒロコが展開するブランド、日本工芸の持つ伝統とアートの革新性、幾何学パターンと繊細なデザインが融合。
私外務省招聘により CITE INTERNATIONALE DES ARTS にて作家活動。ミエユエース世界大会の日本代表作家シシマアヒカスチーム担当。東京藝術大学大学院工芸専攻染織研究領域修士号取得。

www.hirocoledge.com
Instagram: @hirocoledge



©2017 TAKAHASHI HIROKO



001 MONO

002 MONO

※ 商品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。※ 掲載されている内容は、2018年1月現在の内容です。※ 全国のワイモバイルショップおよび家電量販店、ワイモバイルセレクションオンラインショップでお取り扱い予定。一部お取り扱いのない場合もございます。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。