

【主な仕様】

サイズ (W×H×D)	約72×149×8.2mm (突起部を除く)
重量	約150g
連続通話時間 ^{※1}	約1,550分(3G)/約1,400分(4G LTE TM)/ 約640分(GSM)
連続待受時間 ^{※2}	約690時間(3G)/約600時間(4G)/ 約620時間(4G LTE)/約660時間(GSM)
電池容量	2,800mAh
充電時間	約160分 ^{※3}
プラットフォーム(OS)	Android TM 8.0
CPU	SDM630(オクタコア) 2.2GHz+1.8GHz
メモリ	RAM:3GB/ROM:32GB
外部メモリ	microSDXC TM (最大256GB)
ディスプレイ	約5.2インチ FHD TFT液晶

■付属品・お取り扱い注意/クイックスタート/保証書/ワンセグアンテナ

※1 連続通話時間は、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間は、充電が充分にされて、通話や操作をせずに、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気圧など)や機能の設定状況により、ご利用時間が変動することがあります。

※3 USB Type-CTM対応アダプタY1.AC17-TCQC使用時。端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。

※4 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから	151	他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から	0570-039-151
-----------------------	-----	------------------------	--------------

[オペレーター対応時間] 9:00~20:00(年中無休) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

●「ハイブリッドシールド」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。●「4G」という表現は、第3世代移動通信システム以上の技術に對しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEは、ETSIの商標です。●4Gサービスは、専用機種以外では利用できません。●「ベストフォワード」方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合がございます。●お客様の端末のよりよいネットワーク品質を提供するため通信局にトラフィック情報の収集、分析、監視を行います。また、その通信により、制御を行う場合があります(詳しくはこちらをご覧ください。http://www.mobile.jp/service/info/yushin.html)。●Yahoo!おどけY!のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●オレオはモンデレー・インスター・ナショナル グループの商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●microSDXCはSD-3C LLCの商標です。●Dragontrail[®]は、AGC旭硝子の登録商標です。●Q[®]は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●おサイフケータイは、株式会社NITTO D[®]の登録商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore[®] 3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globeedge Corp. All Rights Reserved. ●USB Type-C[™]はUSB Implementers Forumの商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトウェアのシステム仕様の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2017年12月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7常温水、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水中に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かたじけなく洗いたらないでください。また、高温のお湯や冷かに浸けたり、かたじけなく洗っていただくことで、動作を保証するものではありません。また、精密な部品は個人差があります。電話機本体が濡れている状態では、USBプラグを絶対に接続しないでください。防塵についてIPX3直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて置けば(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂浜などの上に置かなくてください。汚れた場合、すぐに常温の弱めの水道水を流して流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure Iに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation



やめましょう。
歩きスマホ。



すべてが揃った。耐衝撃・防水・防塵、日本仕様。[※]



androidone

X3

※ 2017年12月時点での、Y!mobileの主だった仕様に対応。耐衝撃・防水・防塵に加え、「ワンセグ、おサイフケータイ、赤外線通信」などの日本仕様も備えています。詳しくは11ページ以降をご確認ください。【耐衝撃について】MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】IPX5/IPX7の防水、IPX5の防塵性能。



androidone

X3

いち早く最新のOSを体験^{※1※3}。セキュリティも毎月更新されるため^{※2※3}、安心して使用できる。

※1 発売から24ヵ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。

※2 発売から3年間のアップデートを実施するものです。

※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

メタリックな輝きが高級感を生む、
スタイリッシュなスリムデザイン。



外部接続端子

ストラップホール

ストラップ装着可能なストラップホールを備え、落下を防止。イヤホンマイク端子、外部接続端子はキャップレス防水・防塵[※]です。

【防水・防塵について】※IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。



ホワイト



ライトブルー



ブラック

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

androidone

Android Oneは、常に最新のGoogle体験を提供するスマートフォンです。

最新のOS



常に最新のOS※1※3へ
アップグレードされるので、
快適に使えます。

安心の セキュリティ



セキュリティ のアップデートが
毎月行われ る※2※3ので
安心して 使えます。

Googleが 使いやすい



選りすぐりの Google のアプリを
搭載し、シンプルで分かりやすく、
使いやすいスマートフォンです。

※1 発売から24ヵ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。※2 発売から3年間のアップデートを実施するものです。※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

常に最新のOS

新機能や機能改善でより便利になります。



常に最新のソフトウェア*が使える

端末購入後の1年後でもソフトウェアを常に最新の状態にすることができます。

※ 発売から24カ月間に最低1回以上のアップデートを実施するものです。
アップデート期間の変更があった場合は、WEBサイト等でお知らせします。

最新の機能がいち早く使えます。


最新Android 8.0 Oreo の新機能



Google Play
プロテクト

Google Play プロテクト

端末は24時間を通じて自動的にスキャンされるため、安心してお使いいただけます。



ピクチャ イン ピクチャ

2つのアプリを同時に操作できるようになりました。
例えば、ビデオ電話をしながら、スケジュールのアプリで予定を確認することができます。

選りすぐりの Google のアプリ

便利なアプリでサポート。

Google フォト



高画質写真や動画を
無料で無制限に保存

撮影した写真、動画の保管や整理に
ぴったりのサービスです。

すべて自動で整理されるため、
見たい写真や動画を簡単に
検索できます。

端末の空き容量を
増やせる

写真をバックアップしておけば、
端末から削除しても
Google フォトに残ります。



※ 1枚のサイズが1,600万画素までの写真を容量無制限で保管できます。

※ 写真を元のサイズで残したい場合でも、お使いの Google アカウントで 15GB まで無料で保管できます。

Google 検索



「今日の天気」
「近くのコンビニ」など、
必要な情報をすぐに検索

好きなスポーツチームの試合の
経過や結果も簡単に検索できます。

Google アシスタント




呼びかけると
必要な情報を提供

ホームボタンを長押しして、質問すると
知りたかった情報を教えてくれます。
他にも電話をかけたり、
ナビゲーションしてくれたりと
さまざまなことができます。

Google アシスタントが
できること

- 答えを見つける
- 音楽をかける
- リマインダーを設定
- 自分の情報を確認する
- 楽しむ
- ゲームをする
- アシスタントと会話する
- ナビゲーションする

Google マップ



©Google


迷っても大丈夫 Google マップで ベストな道を検索

世界中のいろいろな国で同じように
使える Google マップ。
日本にいても、外国にいても、
どこに行っても迷いません。



ストリートビュー

ストリートビューで、行く場所の
周りや、レストラン、美術館、
博物館の中を見て
計画を立てましょう。




©Google

乗換案内

電車・バスでの乗換案内や、
交通状況を考慮した自動車の
ルートなど、行き先までの最適な
行き方を案内します。

アプリ同士の連携が便利



©Google

カレンダーと Google マップ

カレンダーの予定に目的地の
住所を登録しておけば、
Google マップで案内してくれます。



Google 検索と YouTube

アーティスト名等を Google で
検索した結果から YouTube の
動画をクリックすると、
かんたんに見られます。

日本仕様が全搭載。

指紋認証

指紋センサーにタッチするだけで、指紋を認証。画面起動と画面ロック解除がかんたんにでき、セキュリティも万全です。



おサイフケータイ®


本体をレジのリーダー／ライターにかざせば、電子マネーでのショッピングやクーポン情報も気軽に楽しめます。



5.2インチフルHD ワンセグ対応

高精細な見やすい大画面で、写真やフルハイビジョン動画、さらにテレビも視聴。美しい映像をさまざまに楽しめます。

※ ワンセグ視聴の際は、付属のワンセグアンテナが必要になります。



赤外線通信

ガラケーからのデータ移行も簡単でスピーディ。ガラケーにある連絡先や写真データも転送できます。




さまざまなシーンで操作可能

ウェットタッチ®

手が濡れた状態でも操作できるタッチパネル。キッチンなどの水まわりで手軽に使えます。

※ IPX5、IPX7の防水性能。防水の注意事項は最終ページをご覧ください。全ての濡れた状態での動作を保証するものではありません。



グローブタッチ®

冬の手袋やガーデニング中の軍手でも、そのままタッチ。使いたい時にすぐ操作できます。


※ グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



スリムデザインに、強さと安心を 凝縮。

HYBRID SHIELD 特許 ハイブリッドシールド®

ディスプレイが割れにくく、傷つきにくくなりました。



強化ガラスの上に傷に強い樹脂スクリーンを貼り合わせた構造で、表示部のガラス割れを軽減する京セラの特許技術です。




特許 京セラ特許技術を含む機能

耐衝撃※

厚さ8.2mmの薄型ボディに、割れにくく、傷つきにくいハイブリッドシールドを採用。落下や傷にも強く安心です。

[耐衝撃について] ※ MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。



米国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

電池持ち3日間以上※

3日間以上使える省電力設計。不意の出張やご旅行でも、安心です。

※ 通話やメールの送受信など、お客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです(京セラ調べ)。

防水・防塵※

雨の日にも使える防水設計で、汚れた時も水洗いできます。チリやホコリにも強く、アクティブに使える安心です。

[防水について] ※ IPX5、IPX7の防水性能。
[防塵について] ※ IP5Xの防塵性能。



オプション品

Y!mobile Selection

クリアソフトケース

- 極薄設計
見た目を損なわず、キズと衝撃から保護
- 高い耐久性
しなやかで高い弾力性をもち変形に強い、選び抜いたTPU素材を採用
- ジャストフィット
細部まで設計にこだわり、X3の機能を損なわない一体感を実現



スタンドフリップケース

- 角度調整スタンド
好きな角度に調整できるスタンド機能付き
- フリップフック
しっかりとフリップを固定するフック付き
- カード収納
フリップにカード(1枚)を収納できるポケット付きで、通勤・通学に便利
- 横開き手帳タイプ
使いやすいデザインのスリムな手帳型ケース



液晶保護ガラス

- 高硬度強化ガラスDragontrail®
硬度9H(ガラス面の硬度)でキズに強く、90%以上の透過率を誇る高硬度強化ガラスDragontrail®を採用
※ Dragontrail®はAGC旭硝子の登録商標です
- 高画質そのままに
透明度が高く(透過率90%以上)画像を美しく映し出す



※ 製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。※ 掲載されている内容は、2017年12月現在の内容です。※ 全国のワイモバイルショップおよび家電量販店、ワイモバイルセレクションオンラインショップでお取り扱い予定。一部お取り扱いのない場合もございます。