



安心の使いやすさ

耐画面割れ\*1・耐衝撃\*2・防水・防塵\*3対応



- \*1【耐画面割れについて】強化ガラスの上にアクリルスクリーンを貼り付けることにより、強化ガラスのみの構造よりも画面が割れにくくなりました。
  - \*2【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
  - \*3【防水・防塵について】IPX5/IPX7の防水、IP5Xの防塵性能。
- ※紙面に掲載の「+メッセージ」アプリは、お買い上げ時には、インストールされておりません。「SoftBankメール」アプリがインストールされています。



\* M M P N 0 0 3 1 \*

# DIGNO® J



アクア  
ブルー

チャコール  
ブラック

パール  
ホワイト



## ワタシにちょうどいい!

はじめてスマートフォンを持つ方へ、もっと気軽に使いたいという方へ。  
普段使いにちょうどいいスマートフォンの誕生です。使いやすさと頑丈さを兼ね備えた安心の『DIGNO® J』。オススメです。

# 1 2 3

**かんたん、  
しかも安心**

スマホ初心者でも  
すぐに使えて役立つ  
機能を搭載。一貫  
した国内生産だから、  
安心してお使い  
いただけます。

**長く使える  
耐久性**

画面割れを防ぐ  
技術や大容量バッ  
テリーの搭載などで、  
気軽に、長くお使い  
いただけます。

**毎日が快適・  
便利**

より快適に、より  
便利に使うための  
機能やサービスが  
充実。あればいいな  
を実現しました。



# 1. かんたんで やさしい使い心地と安心感

## はじめてでも使いやすい

### かんたんビギナーホーム

はじめてスマートフォンを使う方でもすぐに使いこなせるよう、必要な情報とよく使う機能を大きなショートカットアイコンで見やすく配置したホーム画面です。

## 文字入力がかんたん

### ケータイ入力

文字入力時に、なじみのあるケータイのボタンキーを表示。使い慣れたケータイのような操作感で、迷うことなくスムーズな文字入力が可能です。



スマホ  
初心者でも  
使いやすい  
画面だね！

### 「かんたんビギナーホーム」

ショートカットの  
追加が簡単に  
できる

不在着信などの  
通知を簡単に  
確認できる

アイコンが  
見やすく、  
押しやすい



## はじめてでも安心

### 「スマホはじめてガイド」アプリ

電話を取る、カメラで写真を撮るなど、アプリを使用して練習が可能です。



## きれいに撮れて、薄い、軽い、持ちやすい

約1,300万画素カメラ & 約5.0インチフルHD液晶  
大きな画面、美しい画質で写真や動画を撮るのも見るのも楽しめます。また、小さな文字もくっきり表示します。本体の薄さ約8.4mm、重さ約130gと軽く、持ちやすさも実現しました。

## データ移行がかんたん

### 赤外線通信

ケータイからの機種変更時に、大切な連絡先や残しておきたい画像は、赤外線通信を使ってかんたんにデータ移行できます。

## 安心の品質

### 国内開発・国内生産

企画から設計・開発・試験・製造を国内で実施。ひとつひとつ細部にまでこだわった安心の製品をお届けします。

※製品を構成する部品及びソフトウェアには、国外で設計、開発、試験又は製造したものが含まれます。

※画面・画像はイメージです。

## 2. 長く使い続けられる 耐久性と電池持ち

### 画面が割れにくい




#### 耐画面割れ

異物が当たったときにアクリルスクリーンが衝撃を吸収するので、液晶ディスプレイが割れにくい構造です。

※割れにくい傷がつきにくい強化ガラスの上に、耐擦傷性の高いコーティングを施したアクリルスクリーンを貼り付けることにより、強化ガラスのみの構造よりも画面が割れにくくなりました。

**HYBRID SHIELD®**

特許 京セラ特許技術を含む機能



※イラストはイメージです。

### 落としても壊れにくい

#### 耐衝撃

カバンなどから取り出すときに、うっかり落としてしまっても安心です。

※米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。



落としても  
安心  
頼りに  
なります



### 水濡れに強い

#### 防水

流水で汚れを軽く洗い流すことができます。イヤホンマイク端子、外部接続端子もキャップレス防水\*1・防塵\*2です。

\*1【防水について】IPX5/IPX7の防水性能。防水の注意事項は10ページをご覧ください。  
\*2 充電中は濡らさないでください。



### チリやホコリに強い

#### 防塵

細かなチリやホコリの侵入を防ぎます。ガーデニングやアウトドアなど、使う場所を選ばず気軽にお使いいただけます。

\*2【防塵について】IP5Xの防塵性能。防塵の注意事項は10ページをご覧ください。



### 電池持ち3日間以上

#### 2,600mAh大容量バッテリー

出張や旅行などの長時間の外出でも安心です。

※通話やメールの送受信など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです(京セラ調べ)。

※画面・画像はイメージです。



# 3. 毎日を快適にさせる 便利機能

## 画面が濡れていても使える

### ウェットタッチ®



手や画面が濡れていてもタッチ操作ができ、水が気になるシーンでも便利に使えます。

※IPX5/IPX7の防水性能。防水の注意事項は10ページをご覧ください。全ての濡れた状態での動作を保証するものではありません。


## 手袋を着けていても使える

### グローブタッチ®



手袋やバイクのグローブなどを着けたままでもストレスなく画面操作ができます。

※種類によっては操作しづらい場合がございます。また、画面が水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



## 安心の落下防止

### ストラップホール

ストラップをつなげることもできるので、落下防止に役立ち、安心してお使いいただけます。

## 充電ケーブルが差しやすい

### USB Type-C™対応

端子に上下の区別がなく、どちらの向きからも差し込みが可能。逆差しの心配がなくお使いいただけます。

## 着信をしっかりお知らせ

### ステップアップ着信

10分以内に同じ電話番号からかかってきたら、着信音を徐々に大きくしてお知らせすることで、大事な電話を逃しません。

### スヌーズ通知

未確認の不在着信があれば、ホーム画面の通知パネルで繰り返しお知らせします。

## 健康習慣づくりに最適

### デイリーステップ®

歩数や消費カロリーをひと目で確認。目標設定や履歴表示もでき健康管理に役立ちます。



歩数の記録を表示

※画面・画像はイメージです。

最新のサービスに対応

## プラス +メッセージ

SMSがより便利に進化!

ソフトバンク同士だけでなく、ドコモやauをお使いの方とも電話番号だけで、安心してメッセージのやりとりができます。写真や動画、スタンプの送信、グループでのやりとりなどが可能です。



## GYAO!

会員登録不要の無料動画サービス!

名作映画からテレビ放送中のドラマやアニメまで毎日更新される多彩な動画が無料で見放題!



## App Pass [アップパス]

App Pass  
月額情報料:370円(税込)

ナビ、スタンプ、ゲームなどの  
超人気アプリが全部トリホーダイ!

人気ゲームをはじめ、ツールからエンタメまで、スマートフォンがもっと便利になる多彩なアプリ総額10万円以上が370円(月額)でトリホーダイ!



※OSのバージョンにより一部ご利用いただけないアプリがございます。

## LINE サポート

ご利用金額・データ量の確認はLINEで!  
ソフトバンク公式アカウントと友だちになるとトーク上でかんたん確認できます。



アクセス  
<https://www.softbank.jp/2jw98GE>



## ソフトバンクカスタマーサポート総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 [無料]

一般電話から ☎0800-919-0157 [無料]

【受付時間】  
・自動音声応答サービス 24時間  
・オペレーター対応 9:00~20:00(一部のお問い合わせを除く)

ソフトバンク株式会社 [www.softbank.jp](http://www.softbank.jp)

※画面はイメージです。内容は予告なく変更・終了する場合があります。

# DIGNO® J [主な仕様]

サイズ(W×H×D)	約72×145×8.4mm(突起部を除く)
重量	約130g
連続通話時間*1	約1,360分(3G)/約1,010分(4G LTE™)/約780分(GSM)
連続待受時間*2	約720時間(3G)/約620時間(4G)/約640時間(4G LTE)/約680時間(GSM)
電池容量	2,600mAh
充電時間(本体の電源を切って充電した場合)	約140分(Quick Charge™ 3.0対応 ACアダプタ*3使用時)
プラットフォーム(OS)	Android™ 8.1
CPU	MSM8937(オクタコア) 1.4GHz+1.1GHz
内蔵メモリ	RAM:3GB/ROM:32GB

外部メモリ	microSDXC™(最大256GB)
ディスプレイ	約5.0インチ FHD TFT液晶
カメラ	アウトカメラ 有効画素数約1,300万画素CMOSカメラ(AF/手ブレ補正付き)
	インカメラ 有効画素数約500万画素CMOSカメラ
防水	IPX5/IPX7
防塵	IP5X
耐衝撃	MIL規格準拠・耐画面割れ
Wi-Fi®	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz対応)
Bluetooth®	Ver.4.2
テザリング	○

### ■付属品・お願いとご注意/クイックスタート/保証書

- \*1 連続通話時間は、充電が充分にされて、電圧が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- \*2 連続待受時間は、充電が充分にされて、通話や操作せず、電圧が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- \*3 充電時間は、実際のご利用された場合と異なることがあります。

- 「DIGNO」「HYBRID SHIELD(ロコ)」「デイリーステップ」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロコは日本国およびその他の国に於けるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- S1モデルはソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 国際電気通信連合(ITU)の声明に基づき、第3.5世代移動通信システム上の技術に対し、サービス名称として「4G」を使用しています。
- LTEはETSIの商標です。
- ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
- 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はURL: [https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data\\_traffic/about/](https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/about/)をご確認ください。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
- Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Google, Androidおよびその他のマークは、Google LLCの商標または登録商標です。
- 禁止画素補正機能は株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。動画手ブレ補正機能は株式会社モルフォの「MovieSolid」を使用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。
- microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。
- Dragontrail®とそのシンボルマークは旭硝子株式会社の登録商標です。
- 本製品は赤外線通信機能としてイーグローパレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013E-GlobeJapan Corp. All Rights Reserved. ●USB Type-C™はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- Qualcomm Quick ChargeはQualcomm Technologies, Inc.の商標であり、Qualcommは米国およびその他の国で登録されたアラム社の商標です。
- LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。
- その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
- 製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステム仕様変更等により、予告なく変更場合があります。
- 印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
- 画面・画像の表示は全てイメージです。
- このカタログの内容は2018年5月現在のものです。

【耐画面割れについて】強化ガラスの上にアクリルスクリーンを貼り付けることにより、強化ガラスのみの構造より画面が割れにくくなりました。【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5Lの水を3分以内に注水する条件下からあらゆる方向からの30分による噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水櫃に電話機本体を静かに沈め、約30分水櫃に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたリ濡れけしないてください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたリしないでください。全ての濡れた手で動作を保证するものではありません。また、精度以下は個人差があります。電話機本体が確保している状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IP5X:直径75µm以下の塵(埃)が入った装置に電話機を8時間入れて置いた後、取り出したときに電話機の機能を保ち、かつ安全に維持することを意味します。※砂浜などに置かないでください。汚れた場合、すぐに常温の硬めの水で洗い流してください。ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure Iレベル準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ラン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

製造元  
**京セラ株式会社**  
〒612-8501 京都市伏見区宇田田鳥羽殿町6

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2018 KYOCERA Corporation

