



長く使えて安心、快適な使いやすさと電話機能



USB Type-C™ 対応  
充電器同梱

# 快適さに磨きかけた、 使いやすさと通話機能



シルバー

ピンク

ブラック

## でかパイプ

当社従来機種より約1.4倍<sup>※1</sup>アップした振動量のパイプ機能を搭載。はっきりとした振動で、着信したことにより気づきやすくなりました。



## でか受話音

大型レシーバー搭載<sup>※2</sup>で、雑踏の中での通話や、相手の声が小さい時も、しっかり音を聞くことができます。また、音が出てくるレシーバーの穴の面積も当社従来機種の約1.5倍<sup>※1</sup>に拡大。耳に当てる位置を気にせず通話できます。



## 不在通知スヌーズ **NEW**

未確認の不在着信があることを、繰り返し定期的に音やパイプでお知らせ。応答しないまま忘れてしまう失敗を防止します。

(スヌーズ間隔:着信から5分、10分、20分、60分後)



## ステップアップ着信 **NEW**

同じ相手からの不在着信が10分以内に2回以上続くと、着信音を段階的に大きくしたり、パイプを長く振動させたりして、着信に気づきやすくなります。

※1 当社従来機種 DIGNO® ケータイ2との比較です。

※2 当社従来機種 DIGNO® ケータイ2と同等です。

**NEW** DIGNO® ケータイ3から追加された機能

## 使いやすいデザイン

手に収まりやすい丸みを帯びた形状や、押しやすいキーなど、使いやすさに配慮したデザインです。また、金属感のある外観で質感を高めました。



## 聞こえ調整

相手の声を標準の音質から自分が聞き取りやすい2つの音質に変更できます。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した初期値（標準音質音声）設定となります。

## 高音質通話VoLTE

従来の音声ではカットされていた高音域までカバーし、音がこもらずはっきり聞こえます。

※VoLTEのサービスは、SoftBank 4G LTE™エリアにて利用が可能となります。対応機種同士の通信でご利用が可能です。

### おだやか

甲高い声をなめらかな自然な声にする

### くっきり

こもった声をはっきりとした声にする



## USB Type-C対応 NEW

USB Type-Cプラグの形状は、上下左右対象です。従来の外部プラグと異なり、どちらの向きでも挿し込むことができますため、充電が簡単です。



USB Type-C対応  
充電器同梱




## メインメニューの カスタマイズ NEW

メインメニューに表示されたアプリアイコンの配置を自分の好みに編集できます。また、アイコンを非表示にすることも可能です。

待受画面に表示

## カスタマイズキー

発信先や機能を最大3個まで登録可能。ワンタッチで呼び出すことができます。



## 約800万画素高画質カメラ

高感度センサーを搭載し、薄暗い場所でも明るくキレイな写真が撮影できます。シャッターチャンスを見逃しません。

## 高精細約3.4インチ大画面

フルワイドVGAの大画面で写真や動画を楽しめます。解像度が高く、小さな文字もくっきり表示し、目の疲れを軽減します。

NEW DIGNO® ケータイ3から追加された機能

## 長く使える耐久性能と、 安心の1週間超えの電池持ち※1



### 1週間超えの電池持ち※1

「1,700mAhの大容量バッテリー」、さらには消費電力を抑える「バッテリーセーバー」※2を搭載。長時間使えるので、出張や旅行にも安心です。

※1 通話やメールの送受信など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです（京セラ調べ）。

※2 バッテリーセーバーは、事前に設定が必要です。



## 10項目の耐久性能 **NEW**

「耐衝撃」に加え、「防水[浸漬]」、耐振動、高温保管[固定]、高温保管[変動]、高温動作[固定]、高温動作[変動]、低温保管、温度衝撃、低圧保管」※でもMIL規格（MIL-STD-810G）をクリアし、さまざまな環境下での使用が可能です。

※耐衝撃などのMIL規格に関する注意事項は10ページをご覧ください。



## 防水・防塵

料理中や入浴中でもすぐ電話に出られる防水設計で、水洗いも可能です。防塵設計も備え、チリやホコリを気にせず使えます。

【防水・防塵について】

※IPX5/IPX8の防水性能。IP5Xの防塵性能。


※防水・防塵・バスマルームでの使用時の注意事項は10ページをご覧ください。



## 耐薬品性 **NEW**

拭き取り試験※をクリアしているので、汚れたら除菌シートで拭いて、そのまま使えます。汚れてもキレイに拭いて使えるので、衛生的です。

※拭き取り試験について：①イソプロピルアルコール 99.7%  
②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%を含ませた布での試験を実施。



## バッテリーケアモード

長時間充電するとバッテリーには負荷がかかり、劣化しがちです。最大容量の85%までに抑える充電設定。電池の負担を軽減し長持ちさせます。

※バッテリーケアモードは、事前に設定が必要です。

※バッテリーケアモードでは、バッテリー寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。

## 普段使いでも仕事でも役立つ、 充実の便利機能



### 海外で使える範囲が拡充

海外ローミングバンドを当社従来機種よりも拡充※。通話やデータ通信を利用できるエリアが、さらに広がりました。海外旅行などの際に便利です。

※当社従来機種 DIGNO® ケータイ2 との比較です。一部地域ではご利用いただけません。詳細は、ソフトバンクホームページでご確認ください。

### 通話音声メモの録音データのエクスポート **NEW**


機種変更などの際に、microSD™ メモリカード※を使用し、端末内部に録音/保存した通話音声データを新しい機種へ引き継ぐことができます。

※お客さまにてご用意ください。

### 歩数計

ウォーキングに加え、ジョギング、サイクリングなどの歩数・カロリー計算ができます。

※事前に設定が必要です。※数値は目安です。



### Wi-Fi®・テザリング※1

ご自宅のWi-Fiに接続して、データ容量を気にせず動画などの大容量コンテンツをご利用いただけます※2。また、モバイルWi-Fiルータのように、外出先からノートパソコンやタブレットをインターネットにつなぐことが可能※1です。

※1 別途お申込みが必要です(有料)。ご利用の際に、通信量に応じたパケット通信料が発生します。テザリングは最大10台まで接続可能です。

※2 IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz)に対応。



### ワンセグ・FMラジオ

ワンセグ放送やFMラジオ放送※が受信できます。

※お客さまにて、アナログ方式のイヤホンまたは変換ケーブルをご用意ください。アナログ方式のイヤホンまたは変換ケーブルがアンテナとなります。

### 赤外線通信

赤外線を利用して、電話帳や写真などのデータを簡単に移行することができます。機種変更などの際に便利です。

**NEW** DIGNO® ケータイ3 から追加された機能

