

主な仕様 TORQUE G04(トルク ジーゼロヨン)

カラー	ブルー / レッド / ブラック	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約73×150×13.4mm(最厚部17.4mm)	
重量	約200g	
バッテリー容量	2,940mAh	
充電時間	TypeC 共通 ACアダプタ 01:約170分	
	TypeC 共通 ACアダプタ 02:約170分	
連続通話時間*1	約1,300分(VoLTE)	
連続待受時間*1	約490時間(4G LTE™/WiMAX™ 2+)	
au ICカード種類	au Nano IC Card 04	
OS	Android™ 9 Pie / 10	
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 660 : 2.2GHz/4コア+1.8GHz/4コア	
メモリ	内蔵	ROM:64GB/RAM:4GB
	外部	microSDXC™(最大512GB)
対応通信規格*2	4G LTE/WiMAX 2+	

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。*4:一部エリアで提供。*5:全国(各都道府県一部エリア)で提供。※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器の能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、速度低下も含め変更になる可能性があります。テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【主な対応サービス】	キャリアアグリゲーション	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	おサイフケータイ®	au世界サービス	緊急速報メール
------------	--------------	---------------------	-----------	----------	---------

【MIL-STD-810G、耐衝撃、防水、防塵、耐荷重、耐海水、温水シャワー、温度耐久、水中撮影に関するご注意】

<MIL-STD-810Gについて>米国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の22項目に準拠した試験(Blowing Rain(風雨)降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の降雨試験、Immersion(浸漬)約1.5mの水中に30分間浸漬する試験、Rain Drip(雨滴)高さ1m雨滴(15分)の防水試験、Sand and Dust(粉塵)連続6時間(風速8.9m/s、濃度10.6g/m)の粉塵試験、Shock(落下)高さ約1.22mから26方向で合板(ラワン材)に落下させる試験、Shock(衝撃)衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験、Vibration(振動)3時間(3方向各1時間/20～2,000Hz)の振動試験、Solar Radiation(太陽光照射)連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間offを10日間繰り返し試験、Humidity(湿度)連続10日間(95%RH)の高湿度試験、High Temperature(高温動作/高温保管)動作環境:50℃で連続3時間の動作試験、32～49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験、保管環境:60℃で連続4時間の高温耐久試験、30～60℃まで変化させる高温耐久試験、Low Temperature(低温動作/低温保管)動作環境:-21℃で連続3時間、保管環境:-30℃で連続4時間の低温耐久試験、Temperature Shock(温度衝撃)-21～50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)連続2時間(57.2kPa/高度約4,572m相当)の低圧動作/保管試験、Salt Fog(塩水噴霧)連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験、Freeze-Thaw(凍結・融解)-10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨)-10℃の冷却水で6mm厚の水が張るまで氷結させる試験)を実施。<耐衝撃について>MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した試験、および以下の京セラ独自試験(高さ約2.0mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる試験、高さ約1.0mから500回連続落下させる試験、約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面(中央)に落下させる試験)を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。<防水について>IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深約2.0mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約60分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。<防塵について>IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。<耐荷重について>京セラ独自の耐久試験を実施。ボディ全体に約100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。<耐海水について>日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深約2.0mに約60分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つことです。全ての海水耐久に対して保証するものではありません。<温水シャワーについて>京セラ独自にシャワーの温度程度のお湯(43℃以下)が端末にかかっても故障しないことを試験しています。長時間のシャワーのご使用はしないでください。お湯に浸けないでください。お湯に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。*バッキン部の収縮による浸水や結露のおそれがありますので、急激な温度変化は避けてください。*シャワーご使用後は、乾いた柔らかい布でふきとってください。*海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着するような場所で使用したときは、シャワーだけでは洗い流されず、そのまま使用すると故障の原因となる場合がありますので、取扱説明書に記載の「お手入れのしかた」を参考にお手入れを実施してください。<温度耐久について>京セラ独自の耐久試験を実施。高温動作環境60℃で連続3時間の動作試験、高温保管環境70℃で連続4時間の高温耐久試験、30～70℃まで変化させる高温耐久試験をそれぞれ実施し、外装の変形・破損・故障しないことを試験しています。<水中撮影について>IPX5/IPX8の防水性能及び海水で京セラ独自の耐久試験を実施。約20kPa(水深最大2.0m)/60分を超えて使用しないでください。全ての水中撮影に対して保証するものではありません。なお、水中モードでの撮影は、ハードキー操作のみとなります。水中に勢いよく飛び込むなど、本製品に衝撃を与えないでください。ご使用の際は、USBカバー、背面カバーは確実に取り付けてください。使用後は真水で洗い流し、しっかりと乾燥させてください。耐海水及び水中撮影の詳細やご注意事項等はauホームページ(製品ページ)をご確認ください。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。	

【ご使用に関するご注意】*USBカバー、背面カバーをしっかり閉じてください。*石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。*温泉の中に浸けないでください。*お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。*砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入し発熱や故障したりする原因となります。*万一、水以外(洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水、または温水(43℃以下)で洗えます。汚れた場合、ブラシなどは使用せず、USBカバー、背面カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。また、海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着した場合、弱めの水流で汚れを洗い流した後に、背面カバーは閉めた状態、USBカバーは開けた状態で、洗面器に真水を張り、本体を軽く揺すり洗いしてください(お手入れの詳細は取扱説明書をご参照ください)。

※「TORQUE」、「ハイブリッドシールド」、「HYBRID SHIELD(ロゴ)」、「ウェットタッチ」、「グローブタッチ」、「ACTION OVERLAY」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEは、ETSIの商標です。※ はフオリカネットワークス株式会社の商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。※microSDXC™はSD-3C、LLCの商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Qi(チー)®及びQiシンボルはワイヤレスパワー Consortium(WPC)の商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。Morpho Rapid Effectは株式会社モルフォの登録商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。Morpho HDRは株式会社モルフォの商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとはAGC株式会社の登録商標です。※USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。※ANT+はANT Wirelessの商標または登録商標です。※QualcommおよびSnapdragonは、米国およびその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。※その他社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソース



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



あぶない!
電池への衝撃



モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

このカタログは2022年1月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2022 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 https://www.kyocera.co.jp/





THE NEW VALUE FRONTIER



ガシガシ使え。 思いっきり、アソベ。

仕事や遊びに全力なら、
少しぐらいの冒険はつきものだ。
泥はねや水濡れ、落下や衝撃…
そんな不安は振り払え。
新しいTORQUEをその手に、
新しい冒険へ飛び出そう！

圧倒的な強さ*1のために。
堅牢性・耐久性へのあくなき挑戦。

手ブレと暗所に強い。細部まで鮮やかに撮れる
約2,400万画素のメインカメラ。

海、山、過酷な環境下でも自在に使える、
卓越した操作性。

TORQUE® G04



TOUGHNESS DESIGN



堅牢性の高いデザイン

道なき道を行け、高い壁は乗り越えろ。
パワフルでダイナミックなスタイルを体現した
タフネスデザイン。

1. 落下や衝撃に強いフォルム

外周を囲う太リムが本体にかかる捻れやたわみを低減し、厚みのあるコーナーバンパーが4隅への衝撃を和らげます。その堅牢性が、八角形をベースにした独特なボディデザインに現れています。

2. 壊れにくさを追求した内部構造

背面カバーを締め付ける金属製のロックノブ*2と、電池パック収納部周りの防水パッキンが本体の密閉性を高めます。また、樹脂製のインナープレートを採用し、連続衝撃に強い強靱な構造*1と軽量化を同時に実現しました。

3. タッチパネルやレンズを守る構造

耐擦傷性の高いアクリルスクリーンと割れにくい強化ガラス (Dragontrail®)を重ねた「ハイブリッドシールド®」。タッチの操作感を損ねずにディスプレイを守ります。背面の2つのカメラにも同じ強化ガラスを採用しています。

4. アクティブユーザーをサポートするデザイン

落下防止のために必要なストラップホール、ハードホルダーがセットできる専用アクセサリ取付口、水中での操作に欠かせないカメラボタン、電源ボタン|指紋センサーの位置が指の感触だけでわかるキーガードなどをボディデザインにすっきりと収めました。



*1米国防総省の調達基準のうち耐久試験(MIL-STD-810G)22項目に準拠及び京セラ独自の鋼球落下・タンブル(連続落下)・耐荷重・耐海水・温水シャワーに加え高さ約2.0mから26方向での鉄板・コンクリートへの落下試験をクリアしたau初のスマートフォン(2019年4月24日現在、京セラ調べ)。無故障を保証するものではありません。*2ロックノブを開閉するためのLOCK回転工具(試供品)は同梱。

限界に挑戦したハードな耐久性

米国国防総省が定める調達基準MIL-STD-810Gの22項目に加え
これまでのTORQUEシリーズを上回る、**京セラ独自の耐久試験**をクリア。



防水				耐海水・塩水耐久・温水耐久		
 風雨(1) 降雨量1.7mm/min、 6方向各30分間の 降雨試験	 風雨(2) 風速18m/s 環境下で 30分間の 降雨試験	 雨滴 高さ1m雨滴 (15分)の 防水試験	 浸漬 約1.5mの水中に 30分間浸漬する試験 【京セラ独自基準: 約2.0mの水中に 60分間浸漬】	 耐海水 日本沿岸部を 想定した海水で、 水深約2.0mに 約60分沈める 耐久試験	 塩水噴霧 連続24時間の 5%塩水噴霧後、 24時間乾燥させる 塩水耐久試験	 温水シャワー シャワーの温度 程度のお湯 (43℃以下)を 端末にかける試験
耐衝撃・耐振動						耐荷重
 落下(鉄板/コンクリート) 高さ約1.22mから26方向で 合板(ラワン材)に落下させる試験 【京セラ独自基準:高さ約2.0mから鉄板・ コンクリートに製品を26方向で落下】	 タンプル 高さ約1.0mから 500回連続落下 させる試験	 鋼球落下 約100gの鋼球を 1mの高さから ディスプレイ面(中央) に落下させる試験	 衝撃 衝撃試験機に端末 を取り付け、40Gの 衝撃を6方向から 3回与える試験	 振動 3時間(3方向 各1時間/20～ 2,000Hz)の 振動試験	 耐荷重 ボディ全体に 約100kgfの 面荷重を均等に かける試験	

耐日射	耐氷結	防湿	低圧対応		防塵
					
太陽光照射	氷・低温雨	湿度	低圧動作	低圧保管	粉塵
連続20時間 1,120W/m ² の日射後、 4時間offを10日間 繰り返す試験	-10℃の冷却水で 6mm厚の氷が張る まで氷結させる 試験	連続10日間 (95%RH)の 高湿度試験	連続2時間 (57.2kPa/高度 約4,572m相当) の低圧動作試験	連続2時間 (57.2kPa/高度 約4,572m相当) の低圧保管試験	連続6時間 (風速8.9m/s、 濃度10.6g/m ³) の粉塵試験

温度耐久							
 高温動作(1) 動作環境:50℃で 連続3時間の動作試験 【京セラ独自基準: 60℃で連続3時間の 動作試験】	 高温動作(2) 動作環境: 32～49℃まで 3サイクル 温度変化させる 動作試験	 高温保管(1) 保管環境:60℃で連続 4時間の高温耐久試験 【京セラ独自基準:70℃ で連続4時間の 高温耐久試験】	 高温保管(2) 保管環境:30～60℃まで 変化させる高温耐久試験 【京セラ独自基準:30℃ から70℃まで変化させる 高温耐久試験】	 低温動作 動作環境: -21℃で 連続3時間の 動作試験	 低温保管 保管環境: -30℃で 連続4時間の 低温耐久試験	 温度衝撃 -21～50℃の 急激な 温度変化で 連続3時間の 温度耐久試験	

<MIL-STD-810Gについて>米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の22項目(Blowing Rain(風雨)、Immersion(浸漬)、Rain Drip(雨滴)、Sand and Dust(粉塵)、Shock(落下/衝撃)、Vibration(振動)、Solar Radiation(太陽光照射)、Humidity(湿度)、High Temperature(高温動作/高温保管)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Salt Fog(塩水噴霧)、Freeze-Thaw(凍結・融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨))に準拠した試験を実施。
<耐衝撃について>MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した試験、および以下の京セラ独自試験(高さ約2.0mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる試験、高さ約1.0mから500回連続落下させる試験、約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面(中央)に落下させる試験)を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。<防水について>京セラ独自試験(約2.0mの水中に60分間浸漬)を実施しています。<耐荷重について>京セラ独自の耐久試験を実施。ボディ全体に約100kgfの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。<耐海水について>日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。水深約2.0mに約60分沈めても本製品内部に浸水せず、電話機の性能を保つことです。全ての海水耐久に対して保証するものではありません。<温水シャワーについて>京セラ独自にシャワーの温度程度のお湯(43℃以下)が端末にかかっても故障しないことを試験しています。長時間のシャワーのご使用はしないでください。お湯に浸けないでください。シャンプーや石鹸などが付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。*パッキン部の収縮による浸水や結露のおそれがありますので、急激な温度変化は避けてください。*シャワーご使用後は、乾いた柔らかい布でふきとってください。*海水や砂、泥、ほこりなどの異物が本製品に付着するような場所で使用したときは、シャワーだけでは洗い流されず、そのまま使用すると故障の原因となる場合がありますので、取扱説明書に記載の「お手入れのしかた」を参考にお手入れを実施してください。<温度耐久について>京セラ独自の耐久試験を実施。高温動作環境60℃で連続3時間の動作試験、高温保管環境70℃で連続4時間の高温耐久試験、30～70℃まで変化させる高温耐久試験をそれぞれ実施し、外装の変形・破損・故障しないことを試験しています。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



手ブレと暗所に強いカメラ

感動をそのまま撮影する。挑戦がもっと楽しくなる。
その時の空気感や臨場感を
ドラマチックに写し出すカメラ機能。

約2,400万画素の 超高精細画質

グッと拡大しても、細部まで
キレイ。メインカメラは、新た
に採用したイメージセンサー
による約2,400万画素の超
高精細画質で撮影すること
ができます。ノイズが少なく、
シャープな描写が可能に
なりました。



手ブレ補正

搭載する全てのカメラに適應する優れた手ブレ補正技術
(Vidhance)。動きが速い被写体
を追って自分が動きながら撮影
する時など、キレイに写せます。



暗所撮影が明るく鮮やかに

メインカメラのレンズはF値1.8の明るいレンズなので、夜景
やキャンドルライトといった暗所撮影が可能です。また、暗所
撮影時にはイメージセンサーの4つの受像部を結合し、被写
体の色味や質感をより高感度で再現します。



撮影モード

選べる撮影モードを使いこなせば映像表現がもっと広がります。自動露光でキレイに写す「おまかせ」モード、ユーザー自身で細かな設定ができる「マニュアル」モード、時間経過を早送りのように写す「タイムラプス」モードは全てのカメラに対応しています。

<撮影モード一覧>

おまかせ	マニュアル	フォトマイスター
水中	スローモーション	タイムラプス
エフェクト*	Google Lens	Action Overlay

*色鉛筆やコミック、スケッチなど全27種類。

撮影モード Action Overlay 特許

アウトドア情報などをカメラ画面に表示して静止画や動画が撮影できる「Basic」「Fishing」の2つのモードを搭載*。その時の活動データとともに感動的な思い出が残せます。2019年秋以降には、ロードバイク向けの「Bike」モードを配信する予定です。

*メインカメラ|135°スーパーワイドアングルカメラ対応。



「Basic」モード

ランやバイク、登山における速度、高度、距離、ルートなどを表示します。

天気、現在地名を表示します。 **NEW**



「Fishing」モード

天気、気温、気圧、位置情報などを表示します。

魚の長さをカメラで計測します。 **機能追加**

魚の名前を表示します。(国内の海水魚・淡水魚 約200種) **機能追加**



「Bike」モード*

外部センサーと連携し、心拍数、ケイデンス、パワー、勾配を表示する予定です。 **アプリ配信**

*デュアルバンド (ANT+™、Bluetooth®LE)対応。 **ANT+**



縦画面で撮影

縦画面での撮影も可能です。シーンによって臨場感のある絵づくりが楽しめます。



1:1撮影に対応

構図が決めやすい正方形(縦横比率が1:1)の画面で撮影できます。SNSに適したバランスです。

機能追加 2019年秋以降アップデートで追加予定。 **アプリ配信** 2019年秋以降 Google Play ストアより配信予定。

※自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。

©本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。計測の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

水中モードなし



水中モードあり



撮影モード 水中モード

海や川、プールなど海水・淡水問わずに撮影が楽しめます。水中でのカメラ操作は、側面の各種ボタンを使って行います。水中で変化する色味/歪みを補正します。



撮影モード フォトマイスター **NEW**

メインカメラを単焦点レンズのように扱える「フォトマイスター」モード。高速複数枚撮影により被写体の深度マップを作成し、独自のアルゴリズムで自然なボケ味を再現します。撮影した後から被写体のフォーカス位置やボケの効果、濃淡が変更*できるので、写真を撮る楽しみがもっと広がります。

*「フォトマイスター」モードで撮影した写真を編集するには「フォトマイスターエディタ」を使います。

135°スーパーワイドアングルカメラ

135°で捉える超広角カメラはズームも可能。感動的な風景を、よりダイナミックに写すことができます。「水中」モードや「スローモーション」モード、「Action Overlay」などにも対応しています。

メインカメラの画角



135°スーパーワイドアングルカメラの画角



なめらかなFHD動画撮影と描写に優れた4K動画撮影

メインカメラ、135°スーパーワイドアングルカメラでは、1秒間に60コマ(60fps)のなめらかなFull HD動画撮影が可能です。高精細、高解像度の4K動画撮影(30fps)も選択できます。

約800万画素のサブカメラ

自撮りができるサブカメラには、135°スーパーワイドアングルカメラと同じく約800万画素で撮影できるイメージセンサーを搭載しています。



ダイレクトSNS

すでに保存している写真や動画を複数選んでから、SNSアプリに共有することができます。

クイックSNS

撮影してすぐに、スワイプのワンアクションで事前に設定しているSNSアプリへ写真を素早く共有できます。

レイアウト切替

カメラ画面に表示される撮影ボタンや録画ボタン、メニューボタンなどの配置を、使いやすいよう自由に変更できます。

音声操作

声でカメラの操作ができるので手ブレの心配がありません。高度なディープラーニング技術により周囲の音に影響されることなく発話を認識するため、騒音下やマイクと口元の距離が離れていてもカメラ操作がスムーズに行えます。

音声操作できるカメラ機能 静止画の撮影、動画の録画スタート、ズーム変更、メインカメラ|135°スーパーワイドアングルカメラ|サブカメラの切り替え

OUTDOOR UTILITY

野外で卓越した操作性

どこまでも広がるフィールドへ一緒に行こう。
アウトドアでのアクティビティをサポートする機能が充実。

Outdoor Portal

向かう方向は?日の出の時刻は?潮の満ち引きは?……など、
知りたいアウトドア情報をカード形式で登録しておけるアプリ。
※ご利用にはデータ通信料が発生する場合があります。

カード

アウトドア活動に関する各種カードを選び、
一覧表示画面に追加できます。
※収録カードは全17種(2019年6月現在)



ROUTE LOG
移動記録



WEATHER
天気



BAROMETER
気圧と高度



BAROMETER WEATHER
気圧計と天気



TIDE
潮汐情報



FISH INDEX
魚が活発になる時間帯



SUNRISE/SUNSET
日の出入り



MOONRISE/MOONSET
月の出入り



SOLUNAR
動物が活動的になる時間帯



COMPASS
方位計

一覧表示

活動状況を日別で
記録、過去の振り返り
ができます。



読み上げ機能

Outdoor Portalの「読み上げ通知設定」をONにすると、電池残量や、気圧、高度、歩行距離、消費カロリーの変化を音声で読み上げます。また、通信エリアの圏内・圏外を出入りするたびに音声で知らせることもできます。

※読み上げる内容は、Outdoor Portalの設定メニューで選択できます。
※通知パネルに登録されている「読み上げ通知」アイコンでON/OFF
できます。

◎本製品による方位、気圧、高度などの計測センサーおよびGPSの数値は絶対的なものではありません。
環境によっては誤差が発生するため、あくまで目安としてご使用ください。
◎方位計は、地球の微小な磁場を感知して方位を算出しているため、建物内や電化製品の近くなど磁場に影響する環境
では、誤差が大きくなる場合があります。詳細は au ホームページをご覧ください。
◎各数値によって生じたいかなるトラブル・損害・損失・逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので
あらかじめご了承ください。

フロントステレオスピーカー

ディスプレイの両端に配したスピーカーで、楽曲や映像
音源を立体的かつ迫力のある音で楽しめるほか、屋外の開けた
空間でも音が聴き取りやすいよう、100dB(3kHz)/10cm
の大音量で再生できます。

みんスピ NEW

Bluetooth® による無線接続で、TORQUE G04 が防水ポータブルスピーカーになります。グループでの外出時など、
友人のスマホの音楽をBluetooth® 接続で鳴らすことができます。

※接続は1台のみです。



ウェットタッチ®


画面や手が濡れていても反応する
タッチパネルです。

※IPX5/IPX8の防水性能。温泉の中に
浸けないでください。



グローブタッチ®

グローブを着けた状態でも
タッチパネルで操作ができます。
※グローブの種類によっては操作しづ
らい場合があります。
また、水に濡れた状態ではグローブ操作
はできません。



ダイレクトボタン

着信の応答や終話、水中モードの起動や
終了、各種アプリの起動などが設定できる
大型のボタン。本体側面にあり、グローブ
を着けたままでも操作できます。



指紋認証

キーガードに守られた電源ボタン|指紋
センサーで、画面ロックを解除できます。
※濡れた指では認証しません。



各国の衛星測位システムと連動

GPS、GLONASS、BeiDou、GALILEO に加えてみちびき(QZSS)
に対応。より安定した位置情報が受けられます。

緊急ブザー

緊急時に使えるブザー音を鳴らせます。ブザー音は「ブザー」
「ホイッスル」「応答ホイッスル」「クマ鈴」の4つから設定できます。

PERFORMANCE

安心・快適を支えるテクニカルパフォーマンス

Android™ 9 Pie

縦向き・横向きにすると画面回転用のアイコンが表示されるなど、使い勝手が向上。また、機械学習を使って画面の明るさを自動調整したり、アプリの使用頻度によってアプリごとに電力を割り振るなど、電池の消費が最適化されています。

ワイヤレス充電

USBケーブルに直接つながなくても充電できるワイヤレス充電に対応。ワイヤレス充電台(別売)に置くだけで充電が可能です。
※国際標準規格「Qi」に対応。



Qualcomm® Snapdragon™ 660: 2.2GHz/4コア+1.8GHz/4コア

ハイパフォーマンスの4コアと低消費電力で駆動する4コアを組み合わせた8コア仕様のCPU。電源ONやカメラの立ち上げ、グラフィックの表示スピードがスムーズに、アプリもサクサクと快適に動きます。

急速充電(USB Power Delivery 2.0) NEW

USB Power Delivery 2.0に対応した充電器(別売)があれば、急速充電が可能です。



OPTION (別売)

ハードに使い込んでも交換できるから安心



1. 正面カバー・背面カバー

スピーカー部をガードする正面カバーと裏面の背面カバーはそれぞれ着脱可能です。



2. 正面スクリーン

「ハイブリッドシールド®」の亚克力スクリーンは、正面カバーを外して交換できます。

3. USBカバー

長くお使いいただく中で開閉が多く消耗しやすいUSBカバーをTORQUEシリーズとして初のオプション設定。



4. 電池パック

アウトドアで持ち運びしやすい電池パック。脱着防止の電池ロックを外して交換できます。



ACCESSORY (別売)

TORQUE G04 の楽しみをさらに広げるアクティブギア

ハードホルダー[au +1 collection]

本体デザインとフィットするTORQUE G04専用のハードホルダー。衝撃や振動に強いTORQUEならではの定番アクセサリです。カラビナ付きで、アウトドアや作業現場に安心して持ち出せます。



COLOR VARIATION



ブルー

レッド

ブラック