

【主な仕様】

サイズ(W×H×D)	約71×147×9.2mm(突起部を除く)
重量	約142g
連続通話時間 ^{※1}	約1,360分(3G)/約1,010分(4G LTE TM)/ 約780分(GSM)
連続待受時間 ^{※2}	約720時間(3G)/約620時間(4G)/ 約640時間(4G LTE)/約680時間(GSM)
電池容量	2,600mAh
充電時間	約140分 ^{※3}
プラットフォーム(OS)	Android TM 8.1
CPU	MSM8937(オクタコア) 1.4GHz+1.1GHz
メモリ	RAM:3GB/ROM:32GB
外部メモリ	microSDXC TM (最大256GB)

■付属品:かんたんガイドブック/保証書/ワンスゲアンテナ(試供品)

※1 連続通話時間は、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間は、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

※3 USB Type-CTM対応アダプタY1-AC17-TQCQ(別売)使用時。端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。

※4 防水、防塵、耐衝撃については、ホームページ上の説明部分をご確認ください。

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから	151	他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から	0570-039-151
-----------------------	-----	------------------------	--------------

【オペレーター対応時間】9:00～20:00 ※一部のお問い合わせを除く(年中無休) ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

●14Gという表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEは、ETSIの商標です。●4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できない場合があります。●お客さまへのよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラフィック情報の収集、分析、番機を行います。また、一部の通信において制御を行う場合があります(詳細はこちらでご確認ください。URL:https://www.ymobile.jp/service/info/tushin.html)。●Yahoo!およびY!のロゴマークは、米国Yahoo Inc.の登録商標または商標です。●LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。●静止画手ブレ補正機能には株式会社モリフォのPhotoSolidを採用しています。PhotoSolidは株式会社モリフォの登録商標です。●動画手ブレ補正機能には株式会社モリフォのMovieSolidを採用しています。MovieSolidは株式会社モリフォの登録商標です。●Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社Y!は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。●microSDXCTMはSD-3C LLCの商標です。●USB Type-CTMはUSB Implementers Forumの商標です。●製品には海外放送機能としてイーグルーパブリック株式会社のDeepCoreTM 3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globalize Corp. All Rights Reserved.その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時であり、ソフトウェアのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2019年2月現在のものです。

【防水について】IPX5内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注入する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX7常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸したりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。電話機本体が濡れている状態では、USBプラグを絶対に接続しないでください。【防塵について】IPX5直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて振拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。砂埃などの上に置かないでください。また、常に高温の弱め水道水で洗い流してください。ブラッシング、スポンジ、洗剤などを使用しないでください。【耐衝撃について】米国国防省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mからの合板(ランパン)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2019 KYOCERA Corporation

やめましょう。
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

使いやすさとあんしんを
追求した充実スマホ

60歳以上
ずーっと
通話無料[※]

迷惑電話を
警告表示
「迷惑電話対策」
機能搭載



※ご登録時の使用者年齢が60歳以上でスマホプランにかんたんスマホでご加入いただく、国内通話がかけ放題の「スーパーだれとでも定額」の月額料が無料になります。一部対象外通話があります。詳しくは店頭スタッフにご確認ください。

家族や友だちとのコミュニ

ケーションの輪が広がる



ほらね。スマホにすると、
思っていた以上に楽しい。

家族や友人とのつながりを深めたり、
外出先で地図を見たり、ネットを楽しんだり、
毎日の暮らしを広げてくれるスマホライフが、
あなたに、もっと近づきます。

かんたんスマホ



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

シルバー

ライトブルー

ライトピンク

手にしたその日から、スマホの楽しさが思いのままに



かんたん、きれい
楽しく撮れる


約1,300万画素の高画質

ピント合わせもはやく、きれいな写真や動画がかんたんに撮影できます。



QRコード読取

カメラアプリからQRコードの読み取りがかんたんにできます。



声で検索
らくらくインターネット

声でかんたん検索

音声検索キーをワンタッチすれば、調べものや天気、お屋のレストランの情報、行き方まで手軽に検索できます。



音声検索キー



明日の
天気は？



友だちや家族と
もっとつながるSNS

LINE

写真やメッセージがかんたんにやりとりできるLINEを、あらかじめインストールしました。



©LINE Corporation




危険な電話やメール(SMS)は
警告表示されるから安心

優良防犯電話
推奨品
全国防犯協会連合会

迷惑電話対策

振り込め詐欺やしつこいセールスなどの危険な電話や、架空請求詐欺などの迷惑メール(SMS)を、警告表示でお知らせします。指定した電話番号からの着信を拒否することもできます。



危険な電話
を着信すると
警告が表示
されます。



迷惑メール
(SMS)を受信
するとスタート
画面に警告
が表示され
ます。

※迷惑電話対策機能をご利用の際は、迷惑電話対策アプリで初期設定を行ってください。

はじめてのスマホに、ほしい機能、いろいろ搭載しました



使いやすい

見やすさと使いやすさにこだわった操作性

見やすいホーム画面

アイコンや文字を大きく表示。見やすく、押しやすいホーム画面です。



よく使う連絡先

家族や友人など、よく使う連絡先を、4件まで登録することができます。

電話／ホーム／メール専用ボタン


電話に出るときやメールを確認するときは、ケータイと同じ感覚のボタン操作だから安心。電話着信やメール受信は、ボタンが光ることでお知らせします。



光ってお知らせ

文字が大きく押しやすい文字入力

文字やボタンを見やすく、押しやすく表示。押し間違いなどを防ぎ、戸惑うことなく文字入力ができます。



聞きやすい

聞き取りやすく、快適な通話機能

聞こえ調整

通話中の相手の声が聞き取りにくい場合、ご自分が聞きやすい音質に調整することができます。

ゆっくり通話

通話する相手の声の速度を落として、聞き取りやすくします。

ステップアップ着信

不在着信のあと、10分以内に同じ相手からの着信が続くと、2度目は段階的に着信音量を大きく、バイブ（振動）は長くしてお知らせ。大切な電話を取り逃がすことを防いでくれます。



〔原寸大〕

防水・防塵※

急な雨やアウトドアなど、さまざまな場面で水やほこりなどを気にせず使えます。

耐衝撃※

ポケットやバッグなどからうっかり落としてもこわれにくい、耐衝撃性能です。

〔防水について〕※ IPX5、IPX7の防水性能。〔防塵について〕※ IP5Xの防塵性能。
〔耐衝撃について〕※ MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠



あんしん

困ったときでも、しっかりサポート

押すだけサポート※

困ったときには「サポート」ボタンを押すだけでスマホが自己解決してくれます。


※京セラ株式会社、ソフトバンク株式会社にてそれぞれ特許出願済みです。

押すだけ

はじめてガイド※&使い方動画

買ったその日から使いこなせるよう、操作手順などを画像でわかりやすく解説した「はじめてガイド」をプレゼント。また、パソコンで動画を見ながらスマホの使い方が練習できるコンテンツも配信しています。

※店頭でのお渡しとなります。数量限定のため、なくなり次第、終了となります。



各症状の解決へ

専用サポート

「電話をかける」ボタンを押すと専用窓口へ発信。「通話料無料」なので安心してお問い合わせいただけます。



充実

いろいろなシーンで使える

3日間以上の電池持ち※

普段使いで3日間以上持つバッテリー容量。旅行など長期の外出時でも安心です。

※ 通話やメールの送受信など、想定されるお客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです（京セラ調べ）。

テレビ（ワンセグ）

外出先でも、地上デジタルテレビ放送が楽しめます。

※テレビの視聴には、付属のワンセグアンテナの接続が必要です。

赤外線

電話帳や写真など、ケータイからかんたんにデータ移行ができます。



アプリを自由に追加

ゲームや料理レシピなど、お好みのアプリをいつでも追加して楽しむことができます。

