

【主な仕様】

サイズ(W×H×D)	約71×159×8.9mm(突起部を除く)	ディスプレイ	約5.6インチ HD+ 有機EL
重量	約151g	カメラ	有効画素数約1,300万画素 CMOSカメラ(AF)
連続通話時間※1	約1,400分(3G)/約1,500分(4G LTE™)/ 約960分(GSM)	インカメラ	有効画素数約500万画素CMOSカメラ
連続待受時間※2	約710時間(3G)/約680時間(4G)/ 約690時間(4G LTE)/約740時間(GSM)	防水※4	IPX5/IPX8
電池容量	3,300mAh	防塵※4	IP6X
充電時間	約180分※3	耐衝撃※4	MIL規格準拠
プラットフォーム(OS)	Android™ 10	Wi-Fi※	IEEE802.11a/b/g/n/ac
CPU	MT6761/2.0GHz×4コア	Bluetooth®	Ver.5.0
メモリ	RAM:3GB/ROM:32GB	Wi-Fiテザリング	○(10台)
外部メモリ	microSDXC™(最大512GB)	赤外線	○
		歩数計	○

■付属品:かんたんガイドブック/ワンセグアンテナ(試作品)

※1 連続通話時間とは、充電が充分にされており、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電が充分にされており、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

※3 USB Type-C™対応アダプタY1-AC17-TC0C(別売)使用時、端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。

※4 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。

ワイモバイル カスタマーサポート(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから	151	他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から	0570-039-151
-----------------------	-----	------------------------	--------------

【オペレーター対応時間】 電話10:00~19:00 / チャット9:00~20:00 ※151への通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

※「押すだけサポート」の診断機能は、京セラにて特許権取得済みです。「押すだけサポート」の名称およびアイコンは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。※4Gという表現は、第3世代移動通信システムにおける技術に対しても4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。※LTEは、ETSIの商標です。※4Gサービスは、専用機能以外は利用できません。※ベストエフォード方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。※かんたんワンセグは品質を維持するため通信制によるコンテンツ情報の収集、分析、審核を行います。一部の通信において制約が加わります(詳細はこちらでご確認ください。URL: <https://www.wyomobile.jp/service/info/tvushin.html>)。※Yahoo!および[Y!U]のロゴマークは、Winn Oath Inc.の登録商標または登録です。※LINEは、LINE株式会社の登録商標または登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のWinn IIMEを使用しています。Winn IIME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Google、Android、Google Play、YouTube、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。※microSDXC™はSD-3C LLCの商標です。※USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。※本製品には赤外線通信機能としてイーグルーバー株式会社(株)のDeepCore® 3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. ※その他の会社名および商品名、サービス名は、各社の登録または登録商標です。●製品仕様は、本カタログ作成時およびソフトウェアの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実態と多少異なる場合があります。●画面の表示は全てイメージです。●このカタログの内容は2021年1月現在のものです。

【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L/分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。IPX8:常温水、水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水面に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけた後、洗い流す必要があります。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。カードスロットキャップは確実に取り付けてください。【防塵について】IP6X:防塵試験用機器(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-883C Method 516.7 Shock Procedure IVに準拠した衝撃を受けて、高さ1.22mからの会落(ラフな材料に製品を26度落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【注:お手入れについて】国内メーカー製の造りかたのハンドソープ・ボディーソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡がディープは選ばないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディーソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シンナー、リンス、洗剤、メーク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合には、すぐに水で洗い流してください。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。【アルコール】アルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)をご使用しないでください。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。

かんたん、あんしん。
スマホの楽しさ思いのままに。

迷惑電話対策

警告表示&相手側への
警告ガイダンス
自動録音



泡で
※
お手入れ

安心の
日本製

京セラ株式会社

製造元

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6



*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2021 KYOCERA Corporation

やまゆし、歩きスマホ。

キケン! 水ぬれ充電



※お手入れの方法は、京セラのかんたんスマホ2のWEBサイトをご確認ください。

できること、かんたんに広がる。

文字・画像がはっきり見える大画面や、
お困りごとを解決するサポート機能などで、
“はじめてのスマホ”を、もっと安心に。
家族や友人、好きなもの、新しいことへ
かんたんスムーズにつながります。



レッド



シルバー



ネイビー

みんなが「つながる」カタチに。



あらゆる世代が気軽にふれあい、
たのしく時をわちあう未来のために。

これからも「つながる」カタチを
追いかけていきます。

笑顔ツナゲル KYOCERA



※商品写真および画面・画像はイメージです。

スマホで、できる楽しさ、つながるよろこびを、あなたにも

かんたん

ケータイのように
わかりやすいキー操作



あんしん

困ったときに、
頼れるサポート



べんり

カメラを向ければ教えてくれる



ひろがり

人気のアプリで、
たのしみがふえる



電話・ホーム・メール専用キー

電話に出るときやメールを確認するときは、
ケータイと同じ感覚のキー操作だから安心。

電話着信やメール受信を

光ってお知らせ



光ってお知らせ



めくって中面もご覧ください。

押すだけサポート※


困ったときには「サポート」ボタン
を押すだけでスマホが自己解決。
専用窓口にもつながります。



押すだけ

各症状の解決へ

無料相談窓口



※京セラ株式会社にて特許権取得済みです。

Google レンズ™

カメラを向けるだけで、植物の名前を
調べたり、外国語の翻訳ができます。



約1,300万画素の高画質

ピント合わせが速く、きれいな写真
や動画がかんたんに撮影できます。

QRコードを読み取り

カメラを向けるだけで、QRコード
も自動で読み取ります。

LINE

写真やメッセージに加え、
遠くの家族や友人と顔を
見ながら会話もできます。



©LINE Corporation

※商品写真および画面・画像はイメージです。

かんたん

操作しやすい大画面や、大きな入力ボタン

約5.6インチ縦長大画面

大きく見やすい大画面。片手でもラクラク持ちやすいスリムな本体幅です。有機ELディスプレイで文字や写真の表示が鮮明です。

短時間天気予報、熱中症警戒、インフルエンザ指数も表示

大きなアイコン



かんたん文字入力

大きなボタンで押し間違えを防ぐ文字入力の画面。文字の種類もボタンで直接選べます。

見やすく
押しやすい



よく使う連絡先

よく使う連絡先を4つまで登録でき、すぐに呼び出せるワンタッチボタンをホーム画面に配置しました。




[原寸大]

詐欺や災害、故障などへの備えもしっかり

あんしん

迷惑電話対策機能

危険な電話を、警告表示でお知らせ。また誤って電話に出てしまったときは、迷惑相手側に通話録音する警告ガイダンスを流し、通話中の音声を録音します。



優良防犯電話
推奨品
全国防犯協会連合会

清潔・お手入れ※

泡ハンドソープやアルコールなどで拭けます。

※お手入れの方法は、「スマホの汚れの落とし方」の動画をご確認ください。
<https://s.kyocera.co.jp/ks2/care/c/>



防水・防塵※

アウトドアなどでも安心して使えます。

耐衝撃※

ポケットやバッグなどから落としても、壊れにくく安心です。

[防水について] ※IPX5、IPX8の防水性能。[防塵について] ※IP6Xの防塵性能。
[耐衝撃について] ※MIL-STD-810G準拠。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
米国防務省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

防災あんしん

災害時などの緊急時に役立ちます。

●ラジオ (radiko+FM) ※1 ●テレビ (ワンセグ) ※2 ●緊急ブザー ●救急あんしん情報

※1 FM波のご利用には、イヤホン(別売)の接続が必要です。 ※2 付属のワンセグアンテナの接続が必要です。

べんり

乗換えや使い方が、すぐ調べられる

音声検索 (Google アシスタント)

例えば、キーを押してスマホに話しかけると目的地への行き方を調べてくれます。



便利なストラップホール

お手持ちのストラップをつけることができます。

使い方ナビ

生活に役立つスマホの機能や使い方などを紹介します。



はじめてガイド & DVD

スマホの使い方や機能を冊子と動画で学べます。

※購入特典。数に限りがございます。



“できること”がふえる多彩な機能

ひろがり

PayPay

スマホひとつでかんたん・おトクにお支払いができるアプリです。



歩数計

「東海道五十三次」の壁紙が宿場町ごとに入手できるので、楽しみながら歩数を計測できます。



6日間以上の電池持ち※

3,300mAhの大容量な電池で、長期間の外出も安心です。

※通話やメールの送受信など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです(京セラ調べ)。

赤外線

ケータイからのデータ移行がかんたんです。



聞こえ調整

ご自分が聞きやすい音質に調整できます。

はじめて に、うれしい機能やサポートが、いろいろ

※商品写真および画面・画像はイメージです。