


[主な仕様]

機種名	あんしんスマホ KY-51B	
本体	サイズ*1 [高さ×幅×厚さ/mm]	約161×約71×約8.9(最厚部約10.1)mm
	UIM	nanoUIM
	重量[g] (電池含む)	約171g
	OS	Android™ 11 (Android™ 12 対応予定*2)
	CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 480/ 2.0GHz+1.8GHz オクタコア
ディスプレイ	内蔵メモリ*3 (RAM/ROM)	4GB/64GB
	外部メモリ*4 (最大対応容量)	microSDXC™(最大1TB)
	ディスプレイ	約6.1インチTFT
ディスプレイ	ディスプレイ解像度(横×縦)	FHD+ (1080×2400)
	HDR	-
カメラ	有効画素数/F値	アウト*5 約4800万 (F値1.8)
	イン	約800万 (F値2.0)
電池	バッテリー容量*6	4500mAh(内蔵電池)
	5G通信速度*7 (受信時/送信時の最大速度)	1.9Gbps/218Mbps
通信・通話	LTE通信速度*7 (受信時/送信時の最大速度)	694Mbps/131.3Mbps
	VoLTE/VoLTE (HD+)	○/○
	スグ電/スグアプ	○/○
	WORLD WING*8 (対応ネットワーク:5G/LTE/3G)	○/○/○
	接続端子	USB Type-C® (Power Delivery 3.0対応)
充電	ワイヤレス充電 (Qi)	-
	防水/防塵/耐衝撃	IPX5・8/IP6X/MIL-STD-810H
その他	ワンセグ/フルセグ	-/-
	おサイフケータイ	○
	NFC	○
	生体認証*9	指紋認証/顔認証
	ハイレゾ*10	○
	Wi-Fi®	○(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
	Bluetooth®	Ver.5.1
	radiko+FM*11	○
歩数計	○	
本体付属品	かんたん操作ガイド(取扱説明書)/ USB Type-C 3.5mmイヤホン変換アダプタ(試供品)	

\*1 メーカー基準により、最厚部のサイズとは異なる場合があります。\*2 OSバージョンアップ対応時期や変更内容について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。\*3 すべての容量を使用することはできません。\*4 メモリメーカーによって最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。\*5 初期値は約1200万画素です。約4800万画素で撮影するには、設定変更が必要です。\*6 規格上の基準値です。\*7 一部エリアに限り、通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。\*8 渡航先のご利用可否については「ドコモのホームページ」でご確認ください。\*9 「ドコモ払い」「d払い」および「dアカウント」ログインは指紋認証のみご利用になります。\*10 ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要です。\*11 FMラジオのご利用には、同梱されている「USB Type-C 3.5mmイヤホン変換アダプタ」と市販のイヤホンケーブル(別売)が必要です。インターネットラジオを聴く場合は通信料がかかります。



やさしい操作性と充実の機能、  
日本メーカーのあんしんスマホ。

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6  
https://www.kyocera.co.jp

総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合

(局番なし) **151(無料)** ☎ **0120-800-000**

\*一般電話などからはご利用になれません。 \*一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

\*商品写真および画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。\*製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

本カタログの内容は2022年2月現在のものです **2022.2**

危険です、歩きスマホ。 キケン! 水ぬれ充電 あぶない! 電池への衝撃 モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を]

株式会社NTTドコモ




あんしんスマホ個別カタログ: KY-51B(2022.02)

詳しくはドコモの  
ホームページへ▶



\* s 2 1 0 0 1 0 6 \*



## 毎日うれしい、 をはじめましょう

旅のおいしい思い出。地図と歩くあたらしい街。  
そこで出会った、花の名前を知るよろこび。  
それはスマホを手にしたその日から始まります。  
楽しい、かんたん、うれしさひろがる  
あなたのスマホが登場です。



ネイビー

ピンクゴールド

※商品写真および画面・画像はイメージです。


大きい、見やすい、  
操作もしやすい



見やすく、片手でも持ちやすい

### ■ 約6.1インチディスプレイ

文字やアイコン、写真などを見やすく表示します。  
また、片手でも持ちやすいサイズ感です。



よく使う機能をもっと便利に

### ■ 電話・メール専用ボタン

ケータイと同じように使えるボタンを搭載。  
着信やメール受信時に光ってお知らせします。



# 大きな キーボードで かんたん操作



## 大きなボタンで押しやすい

### ■ かんたん文字入力

押しやすい大きめのボタンデザイン。  
カタカナや数字など、文字の切り替えもかんたんです。



数字や英字、カタカナの切り替えがしやすい、文字入力画面



## 人に寄り添う操作性

### ■ かんたんホーム

押す部分がわかりやすい立体的なボタン表示など、見やすさと使いやすさを追求しました。

さらに、天気の様子や歩数などの情報も、すっきりわかりやすくまとめています。



### ワンタッチボタン

よく使う連絡先を3つまで登録できます。

### docomo LIVE UX

ホーム画面を横にスライドするだけで、話題のニュースや知りたい情報に出会えます。



### 電話帳

登録したい相手の電話番号、メールアドレス、住所などを使いやすく管理できます。



### 設定

自分のメールアドレスの登録や確認、壁紙の変更や着信音の設定などをまとめて行えます。



### 歩数計

歩数はもちろん、消費カロリーや歩行距離などの計測ができるので、毎日の健康管理に便利です。




# お悩み解決、 あんしんサポート



## お困りごとに応える

### ■ スマホの健康診断

「インターネットが繋がらない」など、  
スマホトラブルの解決をお手伝いします。



## もっと便利な使い方

### ■ 使い方ナビ

ホーム画面を右に進むと、お役立ち機能や  
サービスを掲載した京セラのスマホサイト  
「使い方ナビ」につながります。

※通信料がかかります。

#### コンテンツ例

- 毎日のお買い物でポイントをためよう! (dポイント)
- スマホと歩こう、東海道五十三次の旅。(歩数計)
- 画面が勝手に回転する?ランプが消えない?(スマホの健康診断)
- 教えてもらった操作方法を忘れそうなときは?(画面録画)
- あのお店の予約、何時だっけ?を、なくします。(通話後録音)



## 動画でやさしく確認

### ■ 使い方動画

使い方を解説した動画を製品サイトで公開しています。  
お手持ちのスマホで視聴しながら操作を学べます。

※スマホでご覧になる場合は通信料がかかります。



## 見ながら学べる

### ■ 使い方ガイドブック

スマホの基礎から活用法まで、わかり  
やすく解説した「使い方ガイドブック」  
をお配りしています。画面のイラスト  
入りで初心者でもあんしんです。

※在庫がなくなり次第、配布終了となります。



※商品写真および画面・画像はイメージです。

# スマホが楽しくなる 充実機能



## キレイな写真を撮るのに

### ■ 約4800万画素\*カメラ

ピント合わせが速く、素早い動きにも対応するのでキレイな写真を撮るのに楽しめます。




※初期設定は約1200万画素です。約4800万画素の写真を撮るためには設定の変更が必要です。

## 花の名前がすぐわかる

### ■ Google レンズ™

植物の名前を調べたり、外国語を翻訳したり、QRコードの読み取りなどができます。



## 外出先でもたっぷり使える

### ■ 4500mAh バッテリー

外出先や旅行でも充電を気にすることなく、あしんしてスマホが楽しめます。

※電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。



## かんたんキャッシュレス

### ■ おサイフケータイ・NFC

スマホをかざすだけで、電車やバス、日々のお買い物の電子決済ができます。



## ロック解除がスムーズ

### ■ 指紋認証・顔認証

顔認証だけでなく、指紋認証にも対応しているので、マスクをしていても使えます。



## お気に入りを一発起動

### ■ ダイレクトボタン

音声検索、radiko+FM、カメラの中から起動するアプリを1つ選択できます。

※商品写真および画面・画像はイメージです。

# 快適な スマホライフを サポート



## 着信がわかりやすい

### ■ でか着信音・でかバイブ

大きな着信音と強めのバイブで、大事な電話の取り逃しを防ぎます。



## スマホの画面や操作を記録

### ■ 画面メモ・画面録画

スマホの操作を教わっているときなどに、声や画面の動きをそのまま動画で記録できるので便利です。



## 通話内容を自動で録音

### ■ 通話後録音

通話開始から最大60分の通話内容を録音でき、通話終了後に保存するかどうかを選べます。

※事前に設定が必要です。



## あやしい電話に対処

### ■ 迷惑電話対策

電話帳に登録されている人以外からの着信や、発信の際に注意を促しますので、振り込め詐欺などを未然に防ぎます。

※事前に設定が必要です。



## 災害時にもお役立ち

### ■ FM ラジオ

災害時にも役立つFMラジオに対応しているので、パケット通信なしでも利用できます。

※FMラジオのご利用には、同梱されている「USB Type-C 3.5mmイヤホン変換アダプタ」と市販のイヤホンケーブル(別売)が必要です。インターネットラジオを聴く場合は 通信料がかかります。



HYBRID RADIO

## 毎日楽しく健康管理

### ■ 歩数計「東海道五十三次」

毎日の歩数に応じて、壁紙が歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」の場面に切り替わります。

※事前に設定が必要です。



※商品写真および画面・画像はイメージです。

# 長く使えるあんしん品質

## 汚れたら気軽にお掃除

### ■ 泡・アルコールでお手入れ

泡タイプのハンドソープやボディソープで洗ったり、アルコール除菌シートでお手入れできます。


※お手入れ方法は右ページをご確認ください。



## アウトドアや雨にも強い

### ■ 防水・防塵

突然の雨やガーデニング作業中でもあんしんしてお使いいただけます。



## 不意の落下もあんしん

### ■ 耐衝撃

うっかりバッグやポケットから落としても、丈夫なので壊れにくくあんしんです。



※防水・防塵・耐衝撃の詳細は右ページをご確認ください。

私たち京セラ携帯通信事業のモノづくりは、日本国内での一貫体制のもと、全プロセスを通じて、お客さまと真摯に向き合い、価値あるソリューションを提供していきます。



### こだわりの「JAPAN MADE」

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまでを一貫して国内で実施しています。迅速、確実なサポート体制で、高品質かつ最適な商品・サービスをおあんしんしてご利用いただけます。

詳しくは「JAPAN MADEホームページ」でご確認ください。



### 携帯通信機器事業 30年以上の実績

1989年に携帯電話1号機を市場投入して以降の、京セラの携帯通信機器事業の取り組みをホームページでご紹介しています。

詳しくは「携帯通信機器事業30周年記念サイト」でご確認ください。



【防水について】IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。【防塵について】IP6Xとは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が内部に入らないように保護されていることを意味します。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。また、無破壊・無故障を保証するものではありません。【泡ハンドソープ/泡ボディソープでのお手入れについて】アルカリ性のハンドソープ/ボディソープや業務用のハンドソープ/ボディソープ、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。また、種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。洗う場合は電源を切ってから行ってください。濡れた状態では充電しないでください。洗い方の詳細については「<https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/ky-51b/care.html>」をご確認ください。【アルコールなどのお手入れについて】イソプロピルアルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)、次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)をご使用ください。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。

■充電時について 携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険です。■電池について 衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発火などの原因となり大変危険です。■オプション品ご利用について ドコモの携帯電話機や充電器などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ドコモの携帯電話機に使用する充電器などのオプション品は、NTTドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用すると、故障や火災、やけど、怪我、感電などの原因となります。

ドコモ nanoUIMカードのみご利用になれます。ドコモ UIMカード (FOMA カード) ではご利用になれません。なお、ドコモ nanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用にならないほか、ドコモ UIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用になれなくなる場合があります。

※「WORLD WING」「おサイフケータイ」は(株)NTTドコモの商標または登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※ ㊦はフェリカネットワークス株式会社の商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、Android、Google Play、Google Chrome、およびその他のマークは、Google LLCの商標です。※microSDXC™はSD-3C、LLCの商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※USB Type-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※Qualcomm及びSnapdragonは米国およびその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

※商品写真および画面・画像はイメージです。