

【主な仕様】かんたんケータイ KYF38

カラー	シャンパンゴールド/ロイヤルブルー/ワインレッド	対応通信規格	4G LTE™
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×115×17.9mm	最大通信速度*2	受信最大150Mbps/送信最大25Mbps
重量	約140g	ディスプレイ	約3.4インチ FWVGA TFT液晶
バッテリー容量	1,500mAh	カメラ	メイン 約800万画素CMOS
充電時間	約120分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大3,264×2,448ドット(8M)
連続通話時間*1	約590分(VoLTE)		動画 最大1,280×720ドット(HD)
連続待受時間*1	約430時間(4G LTE)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE		Bluetooth® Ver.4.1
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
メモリ	内蔵 RAM:1GB/ROM:8GB	付属品	専用卓上ホルダ
	外部 microSDHC™(最大32GB)		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。※本機種は3G通信はご利用いただけません。
①EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。
※本機種は海外ではご利用いただけません。

カラーバリエーション



シャンパンゴールド

ロイヤルブルー

ワインレッド

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	赤外線通信(リモコン非対応)	緊急速報メール
----------	----------------	---------


【耐衝撃・防水・防塵に関するご注意】

【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」、「毎日歩数通知」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。




マナーもいっしょに携帯しましょう。



キケン! 水ぬれ充電



リサイクル



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)	一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157
--------------------------------------	---

このカタログは2018年5月現在のもです。

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2018 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 http://www.kyocera.co.jp

au

かんたんケータイ

KYF38

見やすい、聞きやすい。
スピーカー付き卓上ホルダで
みんなで話せる。



かんたん
使いやすい

KYOCERA

au

VoLTE

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

見やすい、使いやすい、やさしい操作性。



実物大


でかピクト 待受画面では、電池の残量や電波の状態などを大きなアイコンで表示します。

わかりやすいメニュー

文字が大きく、使いたい機能をすぐに見つけられるメニュー構成です。

でか文字 & でか時計

大きな文字サイズと時計表示。高精細大画面ディスプレイで、くっきりキレイに表示します。



サブディスプレイ 実物大




3.4インチ メインディスプレイ 実物大

ワンタッチキー

よく使う連絡先や機能を登録できる専用キーを搭載しています。

光で操作ナビ

キーが画面ガイドと同じ色に光るので、次にどのキーを押したら良いかがわかります。



緊急ブザー

長押しでブザーが鳴る専用キーを搭載。さらに事前に登録した相手へ、現在位置をメールで通知することもできます。



大きなストラップホール

ストラップの取り付け・取り替えが簡単です。



スライド式電源スイッチ

「入」「切」の切り替えがしやすいスライド式のスイッチです。

コミュニケーションが深まる、うれしい機能。



家族そろって、いっしょに通話が楽しめる。

みんなde通話 **NEW**

(大きな音のスピーカーフォン)

通話中にケータイを付属の卓上ホルダに置くと、スピーカーフォンで通話が可能。家族そろってみんなでの会話や、料理など他のことをしながらの通話も楽しむことができます。



スピーカー付き卓上ホルダ(付属品)

※ご利用には共通ACアダプタ(別売)の接続が必要です。

マナーモード中でも「気づかなかった!」を防ぐ。

おうちモード **NEW**

(大きな音で着信をお知らせ)

付属の卓上ホルダに置いておくと、マナーモードの状態でも卓上ホルダのスピーカーから大きな音で着信をお知らせ。大切な電話を取り逃す心配がありません。



※画像はイメージです。

この快適さと楽しさが、毎日をもっと素敵に。



スマートソニックレシーバー® 特許

画面全体から音を伝えるので、耳を覆うように周囲の騒音を遮蔽しての通話も可能。騒がしい場所でも相手の声がはっきり聞き取れます。

SMART SONIC RECEIVER®


耳をあてる位置を気にしない

でか着信音

高齢者でも聞こえやすい音域の着信音を採用。聞こえやすいので、大事な着信を逃しません。

あとから録音

NEW



通話終了後に、直前の通話内容を音声データとしてまるごと保存。大事な用件をうっかり忘れても、後から聞き直すことができます。

■録音可能時間：
1件あたり最大60分、50件まで
(本体の空き容量によります)

※事前に設定が必要です。

聞こえ調整

通話相手の声が聞き取りにくい場合、自分の聞きやすい音質に調整することができます。

やわらかく	高音域を抑え、キンキンとした甲高い音を軽減。ソフトでしっとりとした印象の聞こえ方に調整できます。
はっきりと	加齢によって聞こえにくくなる高音域を強調。子どもの声なども聞き取りやすくなります。
おさえめに	声の音量はそのままに、大きな音だけを抑えます。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

テレビde写真 Ver.UP

家族やペットなど、ケータイで撮影した写真や送られてきた写真をテレビの大きな画面に映して楽しめます。また、スライドショー再生も簡単にできるようになりました。



「テレビde写真」専用のキーを押してケータイの写真をテレビに映します。

※別売のテレビde写真受信機などが必要です。また、事前に設定が必要です。

約800万画素カメラ

高解像度カメラを搭載。各種アシスト機能で簡単にキレイな写真が撮影できます。

手ブレ補正 顔検出機能 指がかりアラート



LINE

手軽に家族や友人とコミュニケーションが取れ、写真も受け取れます。



※一部の機能がスマートフォン版とは異なります。 ©LINE Corporation

歩数計 & 毎日歩数通知®

歩数計機能を搭載しているので健康管理に便利です。また事前に登録した相手へ、日々の歩数を自動でメール送信。離れて暮らすご家族は、届くメールを見て、毎日の様子を見守ることができます。

※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。



Bluetooth®

Bluetooth対応のイヤホンやスピーカー、カーナビなどをワイヤレスで接続できます。

耐衝撃

万一落としても壊れにくく、安心して使い続けられます。




防水・防塵

使用中に濡れたときや、チリやホコリで汚れたときも安心です。


【耐衝撃について】米国防務省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。
【防水・防塵について】IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。

歩数計連動の壁紙 東海道五十三次

歩数に応じて壁紙が歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」の各場面に切り替わるので、毎日楽しく歩けます。



※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。



音声読み上げ

側面にある「読み上げキー」を押すと、メニューやメール、目覚まし時計などの内容を読み上げます。また、電卓、カレンダー、歩数計なども読み上げるので便利に使えます。

※一部、読み上げ対象外の機能があります。

※画像はイメージです。