[主な仕様] GRATINA(グラティーナ) KYF39

カラー		薄水色/桜色/綿雪/紺碧/墨	対応通信規格		4G LTE™
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約51×112×17.4mm	最大通信速度*2		受信最大150Mbps*3/送信最大50Mbps*4
重量		約125g	ディスプレイ		約3.4インチ FWVGA TFT液晶
バッテリー容量		1,500mAh	カメラ	メイン	約800万画素CMOS
充電時間		約120分(TypeC共通ACアダプタ01/02[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画	最大3,264×2,448ドット(8M)
連続通話時間*1		約610分(VoLTE)		動画	最大1,280×720ドット(HD)
連続待受時間*1		約530時間(4G LTE)	外部接続	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
au ICカード種類		au Nano IC Card 04 LE		Bluetooth®	Ver.4.1
CPU		MSM8909/1.1GHz×4コア		外部デバイス	USB Type-C*5
メモリ	内蔵	ROM:8GB/RAM:1GB	耐衝撃/		耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/
	外部	microSDHC™(最大32GB)	防水/防塵		防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用 になる地域や使用状況などにより短くなります。*2、最大通信速度は通信規格や工 リアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。 *3:一部エリアを除きます。*4:一部エリアで提供。※記載の通信サービスはいずれ もベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実 使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、 回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。通信速度は機器 能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、変更になる 可能性があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存しま す。*5:3.5øイヤホンをご利用の際は、別売の京セラ3.5øType-C変換ケーブル をご使用ください。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。 ● EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していた コンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続き が必要です。



[主な対応サービス] ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	au世界サービス	緊急速報メール

[耐衝撃・防水・防塵に関するご注意]

【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材) に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではございません。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてく ださい。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5 リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、 かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、 防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75µm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「すぐ文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEは ETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG.Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社 は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSD™、microSDHC™はSD-3C,LLCの商標です。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※「LINE」 は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標で す。※動画手プレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォ の「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの商標です。HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされてい るソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、 複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェア の商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受け たソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。











モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関する お問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)

一般電話から(通話料無料) [1] 0077-7-111 au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

このカタログは2019年4月現在のものです。

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2019 KYOCERA Corporation

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 https://www.kyocera.co.jp



GRATINA グラティーナ

KYF39











THE NEW VALUE FRONTIER





使う人へのやさしさが、 この美しさを生みました。

軽くて持ちやすい

軽量約125g

コンパクトで手にフィットする形状とともに、軽くて快適な 持ち心地を実現しました。



見やすく押しやすい

キーデザイン

コントラストを効かせた見やすいキー、文字色

キーの間隔にゆとりを持たせて押し間違いを防止

キーの配置を見直し、一つ一つのキーを拡大



上下左右の操作指示 が分かりやすい四角形

聞き取りやすい

スピーカー性能を兼ね備えたレシーバー/マイク

通話中の相手の声が聞き取りやすいように、スピーカー 性能を備えたレシーバーを搭載。また、スピーカーとマイク を同一面に設けているので、ハンズフリーでの通話品質



【原寸大】 マイク

לים ליטף

1.0 2 ABC 3 dEF

4 th 5 th 6 MNO

 $7_{\text{PQRS}}^{\text{$\sharp$}} \ 8^{\text{$\dagger$}}_{\text{TUV}} \ 9_{\text{WXYZ}}^{\text{5}}$



無駄を省いたシンプルなデザイン。

薄水色は、紫陽花の 爽やかな青色がモチーフ。



ふわっとした綿雪の

軽くはかない陰影を表した色調。



墨を流したような、夜空の濃淡を

マットな黒色で表現。

持ちやすく手にフィットするラウンドフォルム。

墨する



コントラストをもたせた、見やすいキーデザイン。 紺江 碧き

NEW GRATINAシリーズに初搭載の機能

※画像はイメージです。※画面のアプリは、お買い上げ時に表示されるアプリとは異なります。



写真やメッセージ交換が楽しいメッセージサービスに対応

ギメッセージ NEW

これまでのSMS(Cメール)が進化した「+メッセージ(プラスメッセージ)」。電話番号だけで写真や動画、スタンプも送れて、グループメッセージも楽しめます。

※一部の機能がスマートフォン版とは異なります。

+



会話もはずむ、快適な通話機能

au Volte

広範囲な音域にまで対応。聞き取りやすく、クリアで高音質な通話 を実現します。

※auのVoLTE対応機種同士(auの4G LTEエリア内)の場合、高音質通話となります。

聞こえ調整 通話相手の音声を自分が聞き取りやすい音質に設定変更することができます。

やわらかく

高音域をおさえ、甲高い音を軽減します。

はっきりと

高音域を強調し、こもった音を明瞭にします。

ステップアップ着信

10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、バイブを長く振動させます。

不在着信スヌーズ

不在着信の後、着信から5分、10分、20分、60分後にディスプレイが自動点灯し、音とバイブで確認するまで繰り返しお知らせします。 ※事前に設定が必要です。

音声エクスポート NEW

機種変更の際、端末内部に録音/保存した音声をmicroSD™メモリカード(別売)を使用し、新しい機種へ引き継ぐことができます。

あとから録音

通話終了時に、直前の通話内容を音声データとして1件あたり最大60分録音可能。大事な用件を忘れても、聞き直すことができます。

◎ あとから録音 今の通話を音声 メモに保存しま すか?

※事前に設定が必要です。※50件まで(本体の空き容量に依存)

Wi-Fi®

ご自宅にWi-Fiを導入されている方は、一度設定すれば、 データ容量を気にせずネットや大容量コンテンツなどを ご利用いただけます。

テザリング対応

この製品の通信環境を使って、外出先でもパソコンやゲーム機器などを、手軽にネットワークに接続できます。

※別途お申込みが必要です。

■ すぐれた耐久性と利便性。 ■ だから、長く使える、簡単に使える。

万一のときも安心の頑丈さ

耐衝擊

ポケットやバッグから 取り出すときにうっかり 落としても、衝撃に強い 構造を実現。



多彩なシーンで使用できる

防水/防塵

外出時など、突然の雨 や水回りでの作業中 でも気にせずにお使い いただける防水/防塵 設計。ついた汚れは、 軽く洗い流すことも できます。



【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板 (ラワン材) に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではございません。【防水・防塵について】 IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。常温の水道水以外はかけないでください。強い雨があたる環境での使用はしないでください。

使い勝手を高める便利機能

シンプルメニュー NEW

通常のメインメニューから、よく使う機能をまとめたシンプルメニュー。 使いたい機能をより簡単に見つけることができます。





通常のメインメニュー シンプルメニュー

バッテリーケアモード*1

※1 事前に設定が必要です。

でか文字 約3,4インチのきれいな画面に、

約3.4インチのきれいな画面に、 大きな文字サイズでくっきりと 表示します。


高精細ディスプレイ/



使いやすい充電機能 NEW

USB Type-C™対応だから簡単 充電。さらに、充電がしやすく、 シンプルでコンパクトデザインの 卓上ホルダをご用意しました。*





よく利用する設定 NEW

着信音、壁紙、文字サイズといった変更の頻度が高い設定メニューを「よく利用する設定」としてまとめました。設定変更がより簡単に行えます。



※2 使用時間は充電された電池の容量に比例します。

使い方広がる充実機能

※事前に設定が必要な機能もあります。

カスタムメニュー	よく使う機能を登録/並び替えてカスタマイズ	音声レコーダー	録音中に端末を閉じても録音が可能
すぐ文字®	待受画面から直接入力した文字でメール/検索	時短検索	該当するキーの長押しで、目当ての連絡先を検索
フェイク着信	夜道の一人歩きなどに通話しているふりができる	ペア機能	よく連絡する相手には簡単操作で電話/メール
再生画面 切替ソフトキー	写真をメールキーで左回転、ブラウザキーで右回転	スクリーンショット	サイドキーと「0」キーの長押しで、画面を切り取り/保存
天気アプリ	待受画面で現在地や登録地点の天気を一目で確認	十字キーポインター	使い慣れた操作で快適なブラウジング
テレビde写真*	ケータイ内の写真をテレビ画面に表示/鑑賞	機能ロック	法人様やお子様の利用時に機能を制限

^{*}別売りのテレビde写真受信機などが必要です。また、事前に設定が必要です。

電池は満充電して使い続けることで、充電できる容量が減っていきます。最大

容量の85%までにおさえる充電設定で電池を保護し、電池の負担を軽減します。※2