

【主な仕様】 GRATINA（グラティーナ） KYF42

カラー	ホワイト/ライトブルー/ブラック	対応通信規格	4G LTE™
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約51×112×17.9mm	最大通信速度*2	受信最大150Mbps*3/送信最大50Mbps*4
重量	約125g	ディスプレイ	約3.4インチ FVWGA TFT液晶
バッテリー容量	1,500mAh	カメラ	メイン 約800万画素CMOS
充電時間	約130分（Type C共通ACアダプタ01/02【別売】使用時）	撮影サイズ	静止画 最大3,264×2,448ドット（8M） 動画 最大1,280×720ドット（HD）
連続通話時間*1	約600分（VoLTE）	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11b/g/n（2.4GHz） Bluetooth® Ver.4.2 外部デバイス USB Type-C*5
連続待受時間*1	約450時間（4G LTE）	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃（MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV）/ 防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP5X）
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE		
CPU	QM215/1.2GHz×4コア		
メモリ	内蔵 RAM:1GB/ROM:8GB 外部 microSDHC™（最大32GB）		

*1：日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2：最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。*3：一部エリアを除きます。*4：一部エリアで提供。※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。通信速度は機器能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、変更になる可能性があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。*5：3.5φイヤホンをご利用の際は、別売の京セラ3.5φType-C変換ケーブルをご使用ください。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

⚠ EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用になっていたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

【主な対応サービス】 ※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング（最大10台接続）	au世界サービス	緊急速報メール
----------	---------------------	----------	---------


【耐衝撃・防水・防塵・お手入れに関するご注意】

【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵（直径75μm以下）が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保つことです。【耐薬品性について】①イソプロピルアルコール 99.7% ②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%を含ませた布での拭き取り試験を実施しています。【泡によるお手入れ】柔らかい布に泡ハンドソープ/泡ボディソープを付けて拭き取ったあと、泡が完全になくなるまですすぎます。水滴を残さないようにしっかり拭き、乾燥させてください。【お手入れの際の注意事項】市販のアクセサリ商品（端末カバー、ケース、ストラップなど）は取り外してください。なお、市販のアクセサリ商品の取扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。市販の保護シートは剥がれる場合があります。耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。お手入れのときは背面カバーがしっかり閉じていることを確認してください。国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗剤、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

⚠ 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
------	--

お客様との都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSD™、microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR（High Dynamic Range）技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



マナーもいっしょに携帯しましょう。



キケン！水始め充電



充電済



あぶない！電池への衝撃



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間（9:00～20:00）	一般電話から（通話料無料）  0077-7-111
	au携帯電話から（通話料無料）局番なし 1 5 7

このカタログは2021年7月現在のものです。

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2021 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <https://www.kyocera.co.jp>

AMA0236 2108 GRATINA KYF42 メーカーカタログ

au

GRATINA
グラティーナ

KYF42

見やすい、聞きやすい、押しやすい。
変わらない使い心地がうれしい。

JAPAN
MADE

KYOCERA

見やすい、押しやすい。
今まで通りの快適な使い心地。



持ちやすい ラウンド形状

手のひらにすっと収まるちょうどいいサイズ感。使い心地を重視した軽量設計(約125g)です。



見やすい サブディスプレイ

約800万画素高画質カメラ

かんたんにキレイな写真が撮影できます。



- ・手ブレ補正
- ・顔検出機能

でか文字

大きな文字サイズが選べて安心。メールも快適に楽しめます。

フォントサイズ	
これは見本です Sample 1 2 3 4 5	
小	☐
中	☐
大	☐
極大	☐
でか文字	☒

電話・メール	
■ 通話履歴	
② 電話帳	
③ 伝言メモ	
④ 通話音声メモ	
⑤ 通話設定	
⑥ スピードダイ..	
⑦ Eメール	

プラス +メッセージ

SMS(Cメール)が進化した「+メッセージ(プラスメッセージ)」を利用できます。電話番号だけで写真や動画、スタンプも送れて、グループメッセージも楽しめます。

※一部の機能がスマートフォン版とは異なります。



USB Type-C™対応

どちらの向きでも挿し込むことができるため、充電がかんたんです。

※Type C共通ACアダプタ 01/02(別売)が必要です。



「気づかなかった!」を防いで、
大事な電話を逃さない。



でかバイブ

従来機種より約1.4倍※アップした大きな振動で、着信に気づきやすくなりました。

※当社従来機種 GRATINA KYF39 との比較です。



聞こえ調整

通話相手の音声を自分が聞き取りやすい音質に設定変更することができます。小さな子どもの声なども聞き取りやすくなります。

やわらかく	高音域をおさえ、甲高い音を軽減します。
はっきりと	高音域を強調し、こもった音を明瞭にします。

※事前に設定が必要です。「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

あとから録音


通話終了後に、直前の通話内容を音声データとしてまるごと保存。あとから聞き直すことができます。

※事前に設定が必要です。
※録音可能時間:1件あたり最大60分、50件まで。
(本体の空き容量によります)



ステップアップ着信

10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、バイブを長く振動させます。



不在着信スヌーズ

不在着信の後、着信から5分、10分、20分、60分後に、音とバイブで確認するまで繰り返しお知らせします。

※事前に設定が必要です。



大きなレシーバー開口部

レシーバーの開口面積が大きく、耳の位置ズレによる聞き逃しを防ぎます。



音声エクスポート

機種変更の際、本製品内部に録音/保存した音声 microSD™メモリカード(別売)を使用し、新しい機種へ引き継ぐことができます。

泡ハンドソープで拭ける。落としても壊れにくい。信頼の日本製。

JAPAN MADE

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、一貫して国内で実施しています。



清潔・お手入れ

アルコール除菌シートや泡ハンドソープ/泡ボディソープを含ませた布でのお手入れが可能です。

※開口部に泡ハンドソープなどが入り込まないように注意してください。お手入れの方法は「京セラ製 防水(IPX5/8、IPX5/7)対応モデルのお手入れ方法」をご覧ください。

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/care/index.html
※拭き取り試験について: ①イソプロピルアルコール 99.7% ②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%のいずれかを含ませた布での試験を実施。

※製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。



耐衝撃

ポケットやバッグから取り出すときにうっかり落としても、衝撃に強い構造を実現。



※米国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。

防水・防塵

外出時など、突然の雨や水回りでの作業中でも気にせずにお使いいただける防水・防塵設計。



※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。

※画像はイメージです。