



充実のその他機能



ワンセグ対応

地上デジタルテレビ放送が外出先でも、楽しめます。

※テレビの視聴には、付属のTVアンテナケーブルの接続が必要です。

LINE




写真やメッセージのやりとりが簡単に楽しめるLINEに対応。

※アプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。 ©LINE Corporation

救急あんしん情報

外出先での体調不良など、万が一のときに、ご自身の情報を医療従事者等に提示することができます。セキュリティロックをかけていても、第三者が確認することができます。

※事前に設定が必要です。



歩数計

目標に対する達成率をわかりやすく表示。

※数値は目安です。また、事前に設定が必要です。



【主な仕様】BASIO3(ベイシオ スリー)

カラー	ゴールド	最大通信速度*3	受信最大150Mbps/送信最大25Mbps
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約71×144×9.9mm(最厚部10.1mm)	ディスプレイ	約5.0インチ FHD TFT液晶
重量	約150g	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS サブ(イン) 約500万画素CMOS
バッテリー容量	2,940mAh	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット(13M) 動画 最大1,920×1,080ドット(FHD)
充電時間	約180分(ACアダプタ[AD04KC]使用時)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver.4.2 外部デバイス/その他 ステレオイヤホンジャック
連続通話時間*1	約1,260分(VoLTE)	防水/防塵	防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
連続待受時間*1	約580時間(4G LTE/WiMAX 2+エリア)	付属品	卓上ホルダ/TVアンテナケーブル/ IC Cardトレイ取り出し工具(試供品)/ACアダプタ
ICカード種類	Nano SIM		
OS	Android™ 7.1		
CPU	MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア		
メモリ	内蔵 ROM:32GB/RAM:3GB 外部 microSDXC™(最大256GB)		
対応通信規格*2	4G LTE™/WiMAX™ 2+		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示は「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはJ:COMのホームページをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様の利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【防水・防塵に関するご注意】

キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

お客様の都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※BASIOは、KDDI株式会社の登録商標または商標です。*「スマートソニックレシーバー」、「SMART SONIC RECEIVER(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。*「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。*LTEは、ETSIの商標です。*Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。*WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。*Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。*Bluetooth®ワットマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。*静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しています。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。*動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。*シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。*画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。*HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。*microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。*Dragontrail®とそのシンボルマークとはAGC株式会社の登録商標です。*「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。*その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。*このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2019 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <https://www.kyocera.co.jp>




このカタログは2019年4月現在のものです。

BASIO3

ベイシオ スリー

あなたにやさしい、はじめてスマホ。



あんしんの防水・防塵*

※IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。無故障を保証するものではありません。



THE NEW VALUE FRONTIER





大きなホーム画面と、電話・メールボタンで操作がわかりやすく、あんしん



大きなアイコンと文字で見やすく表示。これまで使い慣れたケータイの操作性も取り入れました。

画面には、傷がつきにくく、高い強度を誇るDragontrail® Xガラスを搭載。



[原寸大] (基本パターンホーム画面)


画面メモ

「画面メモ」を押すだけで、今見ている画面をかんたん保存。保存した画面は「写真/動画」フォルダの「画面メモ」で確認できます。



かんたん設定

よく使う設定項目を視覚的にわかりやすく表示。各種設定がかんたんに行えます。



ダイレクトボタン

よく使う連絡先を3件まで登録できます。

ケータイ文字入力

ケータイでおなじみの使い慣れたテンキー操作で文字入力も戸惑わなくなります。
※事前に設定が必要です。



お知らせ通知

ホーム画面の「通知を見る」をタップすると、通知パネルの内容を確認することができます。



電話・メールボタン

受話やメール確認はボタンで操作できてあんしん。電話がかかってきたときも、焦らず対応できます。

音声が着信を光ってお知らせ
新着メールを光ってお知らせ



カバーを開くだけですぐカメラ起動、かんたん操作で思い出が残せる



スライドカバーつき約1,300万画素メインカメラ 

スライドカバーを開くだけで、すぐにカメラが起動するので、シャッターチャンスを逃しません。さらに、汚れや傷からレンズを保護するのであんしんです。また、ピント合わせも速く、キレイな写真が撮影できます。

開くだけで
すぐ起動!



聞き取りやすいから、会話がはずむ



スマートソニックレシーバー® 特許

© SMART SONIC RECEIVER®

画面全体から音を伝えるので、画面のどこに耳をあてても聞こえます。また、画面で耳を覆うようにすれば、周囲の騒音を遮蔽でき、騒がしい場所でも相手の声がはっきり聞き取れます。

聞こえ調整 やわらかく はっきりと おさめめに

通話中の相手の声が聞き取りにくい場合、自分が聞きやすい音質に調整することができます。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。

ゆっくり通話

相手の声の速度を落として、聞き取りやすくします。



特許 京セラ特許技術を含む機能

※画像はイメージです。