

【主な仕様】 GRATINA(グラティーナ)

カラー	ホワイト / ブラック	対応通信規格*2	4G LTE™/WiMAX™ 2+
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約73×153×8.9mm(最厚部9.2mm)	最大通信速度*3	受信最大150Mbps*4/送信最大75Mbps*5
重量	約151g	ディスプレイ	約5.8インチ FHD+ TFT液晶
バッテリー容量	3,050mAh	カメラ	メイン 約1,600万画素CMOS サブ(イン) 約800万画素CMOS
充電時間	約170分(Type C共通ACアダプタ 01/02[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,672×3,504ドット(16M) 動画 最大1,920×1,080ドット(FHD)
連続通話時間*1	約1,610分(VoLTE)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver.5.0 外部デバイス/その他 USB Type-C™接続端子/ステレオイヤホンジャック
連続待受時間*1	約560時間(4G LTE™/WiMAX™ 2+)		
au ICカード種類	au Nano IC Card 04		
OS	Android™ 10		
CPU	MT6765/2.3GHz×4コア+1.8GHz×4コア		
メモリ	内蔵 ROM:32GB/RAM:3GB 外部 microSDXC™(最大512GB)	防水/防塵/耐衝撃	防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)/ 耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV)

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示はいずれも「4G」となります。また回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。*3:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのホームページをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様の利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。通信速度は記載時時点の最大通信速度であり、今後、通信速度含め変更になる可能性があります。*4:一部エリアを除きます。*5:全国(各都道府県の一部エリア)で提供。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

ご購入特典

かんたん使い方 動画DVD

使い方説明のDVDを製品に同梱。スマホの基本操作や便利な使い方を動画でわかりやすく解説します。



LINE

家族や友人との写真やメッセージのやり取りが楽しい「LINE」に対応しています。



※アプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。
※通信料がかかります。

【主な対応サービス】※サービスの詳細はauホームページでご確認ください。

Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	au世界サービス	緊急速報メール
---------------------	----------	---------


【防水・防塵・耐衝撃・お手入れに関するご注意】

【防水・防塵について】カード挿入口カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けしないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。【泡でお手入れについて】国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。【アルコールによるお手入れ】柔らかい布にイソプロピルアルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)を少量含ませ、本体を拭き取ります。

注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様の都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Google、Android、Google Play、Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。※Bluetooth™ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。※Dragontrail™はAGC Inc.の登録商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。※「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。※「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。※「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。※「Morpho Effect Library」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には株式会社モルフォの「Morpho HDR」を採用しております。※「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。※シーン検出技術には株式会社モルフォの「PhotoScouter」を採用しております。※「PhotoScouter」は株式会社モルフォの登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2020 All Rights Reserved. ※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※その他の社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反してソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が発行したソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。



マナーもいっしょに 携帯しましょう。

やめましょう、 歩きスマホ。

キケン! 水ぬれ充電

モバイル・リサイクル・ネットワーク [携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]

au携帯電話に関するお問い合わせ 受付時間(9:00~20:00)

一般電話から(通話料無料) ☎0077-7-111

au携帯電話から(通話料無料) 局番なし 157

このカタログは2020年7月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2020 KYOCERA Corporation

製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 <https://www.kyocera.co.jp>

au **GRATINA**
グラティーナ **KYV48**

かんたん・安心、楽しいスマホデビュー



「そろそろスマホかな？」 のキモチにお応えします。

スマホでやってみたいこと、今までなんとなく先延ばしにしてきた。
でもそろそろ、始めてみてもいいのかも。
そんなあなたのキモチに応える、ぴったりなスマホ、できました。

※画像はイメージです。

使いやすいさも、スタイルも ちょうど良さが、心地いい。

使いやすいだけのスマホでは物足りない。
デザインも、機能も、信頼性も、ちょうどいい。
使って心地いいスマホを目指しました。

ストラップホール

Dragontrail
画面割れに強い
強化ガラス

約1,600万画素カメラ
シーン検出や手ブレ補正で
キレイな写真をかんたんに
撮影可能

指紋センサー
安心のセキュリティ
と素早いロック解除
を両立

電源ボタン
2度押しで
「au PAY」を起動

大きなアイコン
表示が見やすく
押しやすい

ワンタッチボタン
よく使う連絡先を
3つまで登録

GRATINA

カラーバリエーション

ホワイト

ブラック



見やすくきれいな、大画面。操作もしやすい



ブレずに鮮やか、かんたんキレイに撮れる

約5.8インチの大画面・フルHD+の高精細

高解像度の大型液晶ディスプレイ搭載。動画や写真を色鮮やかに再現します。



かんたん設定

よく使う設定を大きなアイコンで優先的に配置。わかりやすく、操作しやすいデザインです。



Android™ 標準設定 かんたん設定

指紋認証で素早く本体のロックを解除

背面に指紋センサーを搭載。安心のセキュリティで素早くかんたんに本体のロックを解除できます。



大画面だから、操作もしやすい

アプリのアイコンをタイル状に配置した、大きく押しやすい画面デザイン。

ワンタッチボタン

「数字」「英字」「カナ」などの文字の種類が並んだ、わかりやすい文字入力画面です。

- 大きなボタン
- 文字の種類のカテゴリーボタンが常に表示

表示拡大モード


小さく見づらい文字やアイコンを、拡大して表示できます。



電源ボタンの2度押しで、au PAYアプリがすぐに起動

キャッシュレス決済「au Pay」も、電源ボタンの2度押しですぐに起動。かんたんスマートにお支払い可能です。

※au PAYのご利用は事前設定が必要です。条件など詳しくはauホームページをご確認ください。※通信料がかかります。



製品右側面

約1,600万画素メインカメラ

約1,600万画素の高画質カメラを搭載、繊細で美しい写真が撮影できます。



シーン検出

AIが被写体やシーンを検出し、撮影に適した色味を自動で適応。色鮮やかな写真がかんたんに撮れます。



Google レンズ™

目の前にある花の名前やレストランの英語のメニューも、カメラを向けるだけで検索・翻訳ができます。 ※メインカメラのみ。 ※通信料がかかります。



手ブレ補正




搭載するすべてのカメラに適応する優れた手ブレ補正技術(Vidhance)。動きが速い被写体を追って自分が動きながら撮影する時など、キレイに写せます。



背景ぼかし

一眼レフで撮ったような、背景をぼかした印象的な写真が手軽に楽しめます。

※メインカメラのみ。



ケータイから乗り換えでも 安心の使い方サポート

JAPAN MADEの 防水・防塵・耐衝撃

自分のペースで学べる・できる「auかんたんガイド」

スマホの基本を、自分で操作しながら自分のペースで学べます。スマホがはじめての方にも安心。



スクロールの練習

文字入力の練習

「困った」を解決、 スマホの健康診断

「いつも通り使えない」など困った時は、診察ボタンを押すだけで自動で診断・解決してくれます。



〈診断項目〉

- インターネットが繋がらない
- 画面がすぐ消える
- 電話が使えない
- 着信音や通知音が鳴らない
- アラームが鳴らない

など



会話が丸ごと残せる、 あとから録音

通話が終わった時に、直前の通話内容を丸ごと録音。通話中にメモがとれない時など便利に使えます。

※事前に設定が必要です。
※最大100件まで。
(本体の空き容量に依存)



ケータイからの データ移行も安心

データ移行の操作方法をWebで確認可能。画面を見ながらわかりやすく操作できて安心です。

※一部対応していない機種がございます。※通信料がかかります。



防水・防塵

水まわりでの作業や急な雨でも安心。屋外でも埃を気にすることなく使えます。汚れたら軽く水で洗い流したり、泡ハンドソープやアルコールをつけて拭くなどのお手入れも可能です。



※IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵性能。カード挿入口カバーをしっかりと閉じてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。強い雨が当たる環境での使用はしないでください。
※お手入れ方法の詳細は下記動画をご確認ください。
<https://s.kyocera.co.jp/kyv48/care/>



グローブタッチ®

手袋や作業用グローブ、軍手などを着用したまま操作が可能です。



※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。
※事前に設定が必要です。

耐衝撃



万一ポケットから落としても壊れにくい、安心の耐衝撃設計です。画面割れに強い強化ガラス「Dragontrail® STAR」を採用。



※米国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。

ウェットタッチ®

画面や手が濡れた状態でも操作できるタッチパネル。雨の日や水まわりでも快適に使えます。



※IPX5、IPX8の防水性能。防水の詳細は主な仕様をご確認ください。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。

「JAPAN MADE」 日本製の安心感

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、一貫して国内で実施しています。



※画像はイメージです。