


やりたいことが、これならできる。



ご購入の
お客さま限定!

かんたん
ガイドブック
プレゼント

あんしん、かんたん、
おてがるスマホ。

はじめてのスマホだから、

「スマホに替えたいけど難しそう」「やりたいこと、ちゃんとできるかな」
そんな想いに、一台でこたえる“おてがるスマホ”ができました！
快適なスマホライフ。さあ、はじめましょう。

**分からないことは、丁寧にサポート。
初心者でもらくらくスタートできます。**



[原寸大]

見やすい文字とアイコン

時計も、天気も、歩数も、ひと目で分かります。

困ったときは、すぐ電話

電話帳に、「UQお客さまセンター」への番号をあらかじめ設定。操作上で困ったときは、すぐ発信できます。



迷ったときは、すぐアクセス

アイコンをタップすると、お困りの症状を専用のサポートサイトで確認。解決手順をシンプルに分かりやすくご案内します。

家族や親しい友人にも、すぐ連絡

よく使用する連絡先を登録。かんたん操作で電話もメールもできます。

あんしんして楽しみたい。



かんたん操作で
薄くて持ちやすい

大きく見やすいアイコン

分かりやすい画面

音声検索



ストレスなくスマホの
楽しみが増える

かんたんガイドブック

UQお客さまセンター

高画質カメラ

歩数計

ウェットタッチ®/グローブタッチ®



お気に入りのスマホと
長く付きあえる

防水・防塵・耐衝撃

割れにくい画面※1

電池長持ち※2

国内開発・国内生産※3



[防水・防塵について]IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。[耐衝撃について]MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV準拠。

※1:割れにくく傷がつきにくい強化ガラスの上に、耐擦傷性の高いコーティングを施したアクリルスクリーンを貼り付けることにより、強化ガラスのみの構造よりも画面が割れにくくなりました。※2:通話やメールの送受信、動画視聴など、想定されるお客さまの使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したものです。(京セラ調べ)お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。※3:製品を構成する部品及びソフトウェアには、第三者が国外で設計、開発、試験又は製造したものが含まれます。

※画像・イラストはイメージです。

“おてがる”な機能と工夫を



見やすい、使いやすい、かんたんな操作性

大きく見やすいアイコン

文字やアイコンが大きく見やすく押しやすいホーム画面です。



フォルダ表示

どのようなアプリが入っているか、ひと目で確認できます。

※最大4つのアプリを表示します。




お知らせ通知

ホーム画面の「通知を見る」をタップするだけで、通知パネルの内容が分かります。



設定画面

「音」や「フォントサイズ」など、設定状態を視覚的に分かりやすく表示します。



音声検索

スマホに話しかけると、天気やお店の情報などをインターネット検索できます。


※事前に設定が必要です。



丈夫で電池長持ち、だから長く使い続けられる

防水・防塵・耐衝撃

雨やほこりに強いので、場所を選ばず使えます。また、耐衝撃性能だから、うっかり落としてもあんしんです。



[防水・防塵について] IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。
[耐衝撃について] MIL-STD-810G Method 516.7: Shock-Procedure IV 準拠。

画面が割れにくいハイブリッドシールド

異物が当たったときにアクリルスクリーンが衝撃を吸収するので、液晶ディスプレイが割れにくい構造です。

HYBRID SHIELD®

Dragontrail X
スマホ筐体



京セラ特許技術を含む機能

※イラストはイメージです。

※割れにくい傷がつきにくい強化ガラスの上に、耐擦傷性の高いコーティングを施したアクリルスクリーンを貼り付けることにより、強化ガラスのみの構造よりも画面が割れにくくなりました。

そろえました。



あんしんのサポート、楽しみどんどん増える

かんたんガイドブック

おてがるスマホの最初の一步
が分かる冊子をご用意しま
した。基本操作からアプリの
楽しみ方まで、大きな画面で
分かりやすく紹介しているの
で、かんたんに覚えられます。



※おてがるスマホ01をご購入のお客さま限定。数に限りがあります。

お客さまサポート

電話窓口でスタッフがご質問に丁寧に対応。
Q&Aを掲載した専用サポートサイトもご利用
いただけます。


歩数計

目標に対する達成率を分かり
やすく表示します。



ウェットタッチ®/グローブタッチ®

画面や手が濡れた状態でも*1、手袋を
着けたままでも*2スムーズに操作。さま
ざまなシーンで使えます。



*1: IPX5/IPX8の防水性能。全ての濡れた状態での動
作を保証するものではありません。

*2: グローブの種類によっては操作しづらい場合がござ
います。また、画面が水に濡れた状態ではグローブ操作
はできません。

約1,300万画素高画質カメラ

ピント合わせも速く、らくらく操作。スマホ
ならではの画面ときれいな画質で
写真を楽しめます。

電池持ち3日間以上※

コンパクトボディながら2,600mAhの大容量バッテリーを
搭載。旅行など長時間の外出でもあんしんです。

※通話やメールの送受信、動画視聴など、想定されるお客さまの使用ケースを
策定し、実際に端末を使って測定したものです。(京セラ調べ)

※お客さまのご利用環境や通信環境により、使用可能時間は異なります。

国内開発・国内生産

企画から設計・開発・試験・製造を一貫して国内で実施。ひとつ
ひとつ細部にまでこだわった高品質の製品をお届けします。

企画

設計

開発

試験

製造

※製品を構成する部品及びソフトウェアには、第三者が国外で設計、開発、試験又は
製造したものが含まれます。

カラーバリエーション



ルビーレッド

アイアンブルー

※画像・イラストはイメージです。

【主な仕様】おてがるスマホ 01

カラー	ルビーレッド/アイアンブルー	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72×145×8.7mm	
重量	約136g	
バッテリー容量	2,600mAh	
充電時間	約140分 (Type C共通ACアダプタO1 0601PQV [別売] 使用時)	
連続通話時間※1	約960分 (VoLTE)	
連続待受時間※1	約530時間 (4G LTE/WiMAX 2+)	
対応SIM	UQ mobile Multi IC Card 01	
OS	Android™ 8.0	
CPU	MSM8937/ 1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア	
メモリ	内蔵	RAM:3GB/ROM:32GB
	外部	microSDXC™ (最大256GB)


対応通信規格		4G LTE™/WiMAX 2+
最大通信速度※2		受信150Mbps※3/送信25Mbps
ディスプレイ		約5.0インチ FHD TFT液晶
カメラ	メイン	約1,300万画素CMOS
	サブ	約500万画素CMOS
撮影サイズ	静止画	最大4,160×3,120ドット (13M)
	動画	最大1,920×1,080ドット (FHD)
外部接続	Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth®	Ver.4.2
	外部デバイス/その他	ステレオイヤホンジャック
防水		IPX5/IPX8
防塵		IP5X
耐衝撃		MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)

※1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。※2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。※3:一部のエリアを除きます。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保つことです。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※「ハイブリッドシールド」「HYBRID SHIELD(ロゴ)」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Dragontrail®とそのシンボルマークとはAGC株式会社の登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。





マナーもいっしょに
携帯しましょう。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電



モバイル・リサイクル・ネットワーク
〔携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。〕



グリーン購入制度

お問い合わせ先

UQ お客さまセンター

TEL

0120-929-818 (通話料無料) 9:00～21:00 (年中無休)

Web

<https://www.uqwimax.jp/>

※盗難・紛失のご案内は24時間ご利用いただけます。(メンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます)

UQコミュニケーションズ株式会社／UQモバイル沖縄株式会社

このカタログは2018年12月現在のものです。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2018 KYOCERA Corporation

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

<https://www.kyocera.co.jp>