▼KYOCERa

「主な什样]

サイズ (W×H×D)		約73×153×8.9mm (突起部を除く)	
重量		約151g	
連続通話時間※1		約1,470分(3G)/約1,560分(4G LTE™)/ 約870分(GSM)	
連続待受時間※2		約650時間(3G)/約610時間(4G)/ 約630時間(4G LTE™)/約680時間(GSM)	
電池容量		3,050mAh	
プラットフォーム(OS)		Android 10	
充電時間		約180分**3	
チップセット		MT6765(オクタコア) 2.3GHz + 1.8GHz	
メモリ	内蔵	RAM:3GB / ROM:32GB	
	外部	microSDXC™ (最大512GB)	

ディスプレイ		約5.84インチ フルHD+ TFT液晶
カメラ	メイン	約1,600万画素
	ワイド	約800万画素
	インカメラ	約800万画素
防水※4		IPX5 / IPX8
防塵※4		IP6X
耐衝擊 84		MIL規格準拠
Wi-Fi®		IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth®		Ver.5.0
Wi-Fi®テザリング		○ (10台)
FeliCa®/NFC		0/0
赤外線		0

■付属品:お願いとご注意/クイックスタート/保証書

- ※1 連続通話時間とは、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間とは、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- ※3 USB Type-C™対応アダプタSB-AC20-TCPD使用時。端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。
- ※4 防水、防庫、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。

ワイモバイル カスタマーセンター 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151

他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151

[オペレーター対応時間] $9:00 \sim 20:00$ (チャット/電話) $%151 \sim 0$ 通話は、「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

●「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を 認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTE は欧州電気通信標準協会(ETSI)の登録商標です。●4Gサー ビスは、専用機種以外は利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合 がございます。●お客さまへのよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、一部の通信において制御 を行う場合があります (詳細はこちらでご確認ください。URL: http://www.ymobile.jp/service/info/tsushin.html)。●「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、 米国 Oath Inc. の登録商標または商標です。● Twitter は、Twitter、Incの商標または登録商標です。● Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が 所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。 ● Google、Android、Gmail、YouTube Google Play およびその他の マークは、Google LLC の商標です。●兄は、フェリカネットワークス株式会社 の登録商標です。● FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接続ICカードの技術 方式です。● FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。● 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。● 本製品には赤外線通信機能として イーグローバレッジ株式会社の DeepCore® 3.0 Plus を搭載しています。Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. ● microSDXC™ は SD-3C,LLC の商標です。● Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。●静止画手プレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。 ● PhotoSolid は株式会社モルフォの登録商標です。● HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社 モルフォの商標です。● USB Type-C は USB Implementers Forum の商標です。●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 ■製品仕様は2019年11月現在、本力タログ作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズル による噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8:常温で水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、 約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、 かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。【防摩について】【P6X:防摩試験用粉摩(直径 75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7: Shock-ProcedureIVに準拠した規格において、高さ1,22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての 衝撃に対して保証するものではございません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するもの ではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。













超広角撮影ができるデュアルカメラと 便利な指紋認証





android one

1

56



超広角撮影ができるデュアルカメラと便利な指紋認証



スマート、安心、使いやすい



1000 Messages - Iton: John I of you Love you tool The Reply

スマートリプライ

画面メッセージアプリで、YouTube $^{™}$ の動画や、 住所を受け取った際に、

通知から直接、YouTube や Google マップを 開くことが出来ます。

役に立つスマートフォン





安心のセキュリティ

毎月のアップデート**2**3と、毎日のスキャンで、 安心して長くお使いいただけるスマートフォン。



よく使うアプリ、だけ

シンプルな UI に、よく使う Google アプリを プリインストールした、使いやすいスマートフォン。





▶ G Pay

android 10

■役に立つスマートフォン

最新OS Android™ 10をいち早く搭載した Android One S6 で毎日のくらしを アップデートしましょう。

ダークテーマディスプレイ

スマートフォン全体、アプリごとで、目に優しく、 バッテリー消費を抑える ダークテーマに設定できます。



%1 発売から 24 カ月間に最低 1 回以上のアップデートを実施するものです。%2 発売から 3 年間のアップデートを実施するものです。%3 アップデート期間の変更があった場合は、WEB サイト等でお知らせします。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

■安心のセキュリティ

端末は24時間を通じて自動的にスキャンされるため 安心してお使いいただけます。

端末を紛失しても、位置の特定や リモートロックが可能。



毎日 500 億のアプリを スキャンして問題を未然に防止。



セーフブラウジング機能で、 インターネットの閲覧も安全。





■よく使うアプリ、だけ

シンプルな UI で、選りすぐりの Google アプリだけをプリインストール。 だから使いやすい。



🣤 Google フォト

思い出を何枚でも保存、 見たいときにはすぐに見つかる。





Googleマップ

お店や公園、行きたい場所を 見つけて、迷わずに たどり着ける。



@Google

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。





もっと便利に。

画面斜め下から上にスワイプし、Google アシスタントに質問すると、知りたかった情報を教えてくれます。他にも電話をかけたり、ナビゲーションをしてくれたりと、さまざまなことができます。

眠りに落ちる前に、 さっと目覚ましをかけたい。

アラームをかける操作が面倒...

0

明日朝8時に起こして

アラームを設定してくれます。

電話をかけたい。

電話帳を開いて、わざわざ探さなくても...



お母さんに電話して

電話をかけてくれます。

Google レンズ

見たものをそのまま検索できる。

よく似たスタイルの洋服やインテリアを探したり、 テキストを写して翻訳したり、名前のわからないランドマーク、 植物、動物などについて調べたりできます。



- ※ 商品写真および画面・画像はイメージです。
- ※ Google レンズの対応言語について詳しくは g.co/help/lens をご確認ください。インターネット接続が必要です。

7

超広角撮影ができる 高機能デュアルカメラ搭載。



画角135°の超広角ワイドカメラ・

従来比167%*の超広角ワイドカメラが被写体 全体を収め、迫力あるワイドな写真を撮影で きます。

※ Android One S4 と比較。

約1,600万画素のメインカメラ・

繊細で美しい高画質の写真を撮影できます。

約5.84インチ フルHD+液晶で見やすさアップ

高解像度の大型液晶ディスプレイで、動画や写真が臨場感いっぱいに楽しめます。



手振れ補正で、動きながらの撮影でもブレない

動きの速い被写体を追って移動している時も、クリアな画像・動画が撮影可能です。





10

背景ぼかしモード

一眼レフで撮影したような、背景を ぼかした写真が手軽に楽しめます。



被写体やシーンに合わせて、色、 コントラスト、明るさなどを自動で 調整、鮮明な写真が撮影できます。



■ さまざまなシーンで役立つ 安心・便利な充実機能。







SNS投稿機能も充実

クイックSNS

プレビュー画面からのスワイプ 操作だけでSNSアプリと連携、 投稿画面が起動します。 **事前に設定が必要です。





ダイレクトSNS

複数の写真や動画のサムネイル を選択して、SNSアプリを選ぶだ けで手軽に共有できます。





おサイフケータイ® (FeliCa®)

電車やバスの利用、日々のお買物などで、FeliCaによる決済が可能です。



指紋認証も 素早くスマートに

指紋認証を背面に搭載。高いセキュ リティで素早く端末のロックを解除 できます。





耐衝擊*

日常生活で起こりうる落下や衝撃に 強い設計なので安心です。

「耐衝撃について】※MIL-STD-810G準拠。 すべての衝撃に対して保証するものではありません。 耐衝撃の詳細は裏表紙をご確認ください。

米国国防総省の調達基準 MIL-STD-810G 耐落下衝撃規格に準拠

防水•防塵※

キッチンなど水まわりの作業や急な雨 でも安心の防水設計と、細かなチリや ホコリの侵入を防ぐ防塵設計で、屋外 でのスポーツなど場所を選ばず使用 できます。

「防水について]※IPX5 / IPX8の防水性能。 「防摩について】※IP6Xの防塵性能。 防水・防塵の詳細は裏表紙をご確認ください。





ウェットタッチ®

画面や手が濡れた状態でも操作できるタッチ パネル。水まわりでも快適に操作できます。

※IPX5 / IPX8の防水性能。防水の詳細は裏表紙をご確認ください。 すべての濡れた状能での操作を保証するものではありません。

グローブタッチ®

冬の手袋や作業用グローブ、軍手などを着用し たままスムーズにタッチパネルを操作できます。

※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。 また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



赤外線らくらくデータ移行

本機とケータイ(フィーチャーフォン)間で 赤外線诵信による連絡先や写直データ の送受信が可能。使い慣れた方法で 簡単にデータ移行ができます。

大容量バッテリーで 電池持ち5日間※

3.050mAhの大容量バッテリーを内蔵 し、急な出張や旅行、充電のできない 外出先でもバッテリー残量を気に せずに使えます。



※通話やメールの送受信など、お客様の使用ケースをを策定し、実際に端末を使って測定したもので想定した 目安値です。使用状態によっては大きく異なる場合もございます。(京セラ調べ)

専用アクヤサリー (オプション品)

https://www.softbankselection.jp/product_model/

Stand Flip

- 動画視聴などに 便利なスタンド機能
- カードポケット1枚
- シンプル・スリムな手帳型



ブラック

極蓮保護ガラス

- 日本製ガラス Dragontrail®
- 透過率90%以上
- 高硬度強化ガラス
- ※ Dragontrail® は AGC inc. の登録商標です。



衝擊吸収高透明 保護フィルム

- 画面を守る耐衝撃フィルム
- ●衝撃を半減する4層構造
- ●日本製



※製品の仕様など、一部の内容に変更が生じる場合があります。※掲載されている内容は2019年11月現在の内容です。 ※全国のワイモバイルショップおよび家電量販店、ワイモバイルセレクションオンラインショップでお取り扱い予定。一部 お取り扱いのない場合もございます。