

【主な仕様】

サイズ(W×H×D)	約76×162×8.7mm(突起部を除く)	ディスプレイ	サイズ/表示方式	約6.26インチ TFT液晶
重量	約169g	カメラ	解像度	2,280×1,080ドット(FHD+)
連続通話時間 <sup>※1</sup>	約2,030分(3G)/約2,170分(4G LTE)/約1,080分(GSM)		メイン(アウト)	約1,600万画素
連続待受時間 <sup>※2</sup>	約960時間(3G)/約840時間(4G)/約930時間(4G LTE)/約1,020時間(GSM)		ワイド	約800万画素
電池容量	4,100mAh		フロント(イン)	約800万画素
プラットフォーム(OS)	Android 11	防水 <sup>※4</sup>	IPX5 / IPX8	
充電時間	約150分 <sup>※3</sup>	防塵 <sup>※4</sup>	IP6X	
チップセット	Mt6768(オクタコア) 2.0GHz+1.7GHz	耐衝撃 <sup>※4</sup>	MIL規格準拠	
メモリ	RAM:4GB / ROM:64GB	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	
	外部 microSDXC <sup>※</sup> (最大1TB)	Bluetooth <sup>※</sup>	Ver.5.1	
		Wi-Fi 接続	○(10台)	
		FeliCa/NFC	○/○	

■付属品:充電ケーブル、お取り扱いご注意、SIM取り出し用(試供品)

- ※1 連続通話時間とは、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間とは、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※3 最大充電電圧(充電器含む)は、約4.2Vです。充電電圧や電流の機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- ※4 3GB Type-C対応アダプターAS20-TC2P0を使用時、端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。
- ※5 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。

待ち時間なく、いつでもカンタンに手続き可能。ご利用料金やデータ量の確認、料金プランの変更ができるウェブサイトです。

My Y!mobile  <https://ymobile.jp/r/my/>



機種別の操作やサービス内容などのお困りごと、お問い合わせ内容に応じた最適な解決方法をご案内します。

ワイモバイル カスタマーサポート  <https://ymobile.jp/s/t2xho>



- 4G+という表記は、第5世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。●LTEは、ETSIの規格です。●4G+サービスは、専用機種以外は利用できません。●ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できない場合がございます。●お客さまへのよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラフィック情報の収集、分析、善悪を行います。また、一部の通信において制御を行う場合があります(詳細はこちらをご確認ください。URL: <https://www.ymobile.jp/service/info/tushin.html>)。●Yahoo!おまげY!のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または特許です。●Bluetooth ワードマークおよびBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、こちらを無条件で使用する許可を受けています。●Google, Android, Google Play, YouTube, およびその他のマークは Google LLC の商標です。Android ロゴは、Google が作成および提供しているコンテンツから複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ 3.0 表示ライセンスに記載された条件に従って使用しています。●ふんば、フェリカネットワークス株式会社登録商標です。●FeliCa は、ソニー株式会社が発売した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。●Dragonair<sup>TM</sup>はAGC Inc.の登録商標です。●U-Crane はSB C&S株式会社登録商標です。●microSDXC<sup>TM</sup>はSD-3C, LLCの商標です。●Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。●静止画手ブレ補正機能には株式会社モトノフのPhotoSta<sup>TM</sup>を採用しております。●PhotoStaは株式会社モトノフの登録商標です。●HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しております。●Morpho HDR は、株式会社モトノフの商標です。●USB Type-C<sup>TM</sup>は USB Implementers Forum の商標です。●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または特許です。●製品仕様は2020年11月現在、本カタログ作成時であり、ソフトウェアのシステム仕様の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

【アルコールなどのお手入れについて】柔らかい布にイソプロピルアルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)、次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)をご使用ください。【湿気のお手入れについて】室内用カーペットの湿タイプのハンドソープ/ポリマーを柔らかい布に付けて、スマホの汚れを拭き取ってください。完全に乾かすまで、やや弱めの高水圧水で洗ってください。繊維の裏面の湿りや汚れは乾かすまで拭き取らないでください。●キズ防止: 柔らかい布で液晶のスクリーンを拭き取らないでください。●汚れ防止: 柔らかい布で液晶のスクリーンを拭き取らないでください。●防水: 防水性能を確保するために、付着した場合は必ず水で洗い流してください。●カード/フロントカバーをしっかりと閉じてください。●製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保證するものではありません。防水についてIPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、約30cm距離から12リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、防水機としての性能を保つことです。IPX8: 常温で外流水、水が静水の水深約1.5mの水中に、電話機全体を浸け、約30分間水に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、漂白剤、ジュース、湯気など塩化以外のものを、おかけたり浸けたりしないでください。●音速のおおきくおかけたり浸けたりしないでください。【IPX6: 防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味しています。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-883C Method 516.8 Shock Procedure Iに準拠した規格において、最大122mmから銅板を260度で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全てでの動作を保証するものではありません。また、無故障・無故障を保證するものではありません。】

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田島野殿町6

\*本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 ©2020 KYOCERA Corporation



やめよう、歩きスマホ。 **キケン! 水ぬれ危険**



ワイドな大画面と長持ち電池。  
最新OS搭載モデル<sup>※</sup>



※2020年11月現在、最新の Android OS搭載モデル。



# 変わらない操作性と安心のセキュリティ、 機能性を向上させた、 Android One 最新モデル※

※2020年11月現在。最新の Android OS搭載モデル。



これからもずっと



変わらぬ操作性  
進化した機能性

android one

S8



POINT 1

ファブリックを思わせる  
外観の背面パネル



POINT 2

アクセントカラーが際立つ Google アシスタント専用キー



POINT 3

塊感のあるアルミ素材を用いた  
カメラまわり



ホワイト



パールブルー



ブラック

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

スマート、安心、使いやすい



## 役に立つスマートフォン

Android One は、Google™ の新機能を搭載していくために率先して最新 OS へのアップグレードを提供<sup>※1</sup>。



## 安心のセキュリティ

毎月のアップデート<sup>※2※3</sup>と、毎日のスキャンで、安心して長くお使いいただけるスマートフォン。



## よく使うアプリ、だけ

シンプルな UI に、よく使う Google アプリをプリインストールした、使いやすいスマートフォン。



※1 発売から 24 カ月間に最低 1 回以上のアップデートを実施するものです。※2 発売から 3 年間のアップデートを実施するものです。※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEB サイト等でお知らせします。



## スマートリプライ

Gmail™ で返信をする際、3つの自動返信ボタンが表示されるので、返信がスムーズです。

# android 11

## 役に立つスマートフォン

最新バージョンの Android™ 11では、スマートフォン上の大切なものに、より簡単にアクセスでき、会話、スマートデバイスの操作、プライバシーなども管理しやすくなりました。

## ダークテーマディスプレイ

スマートフォン全体、アプリごとで、目に優しいダークテーマに設定できます。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

## 安心のセキュリティ

端末は 24 時間を通じて自動的にスキャンされるため  
安心してお使いいただけます。

端末を紛失しても、位置の特定や  
リモートロックが可能。



毎日 500 億のアプリを  
スキャンして問題を未然に防止。



セーフブラウジング機能で、  
インターネットの閲覧も安全。



## よく使うアプリ、だけ

シンプルな UI で、選りすぐりの Google アプリだけをプリインストール。  
だから使いやすい。



思い出を何枚でも保存、  
見たいときにはすぐに見つかる。



お店や公園、行きたい場所を  
見つけて、迷わずに  
たどり着ける。



©Google

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。



## やりたいこと、Google に話しかけるだけ。

画面斜め下から上にスワイプし、Google アシスタントに質問すると、知りたかった情報を教えてくれます。他にも電話をかけたり、ナビゲーションをしてくれたりと、さまざまなことができます。

眠りに落ちる前に、  
さっと目覚ましをかけたい。

アラームをかける操作が面倒...

**明日朝 8 時に起こして**

アラームを設定してくれます。

電話をかけたい。

電話帳を開いて、わざわざ探さなくても...


**お母さんに電話して**

電話をかけてくれます。



## 見たものをそのまま検索できる。

よく似たスタイルの洋服やインテリアを探したり、テキストを写して翻訳したり、名前のわからないランドマーク、植物、動物などについて調べたりできます。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

※ Google レンズの対応言語について詳しくは [g.co/help/lens](https://g.co/help/lens) をご確認ください。インターネット接続が必要です。

## ワイドに楽しむ大画面と長持ち電池。 カメラ機能も充実

### ■ 約6.26インチフルHD+の高精細大画面

動画やゲームも迫力の大画面。画面分割でふたつのアプリを同時に表示できます。



### ■ 4,100mAhの長持ち電池

1週間以上\*の電池持ちで長時間の外出も安心です。

※通話やメールの送受信など、お客様の使用ケースを策定し、実際に端末を使って測定したもので想定した目安値です。使用状態によっては大きく異なる場合がございます(京セラ調べ)。



### ■ 超広角ワイドカメラと約1,600万画素のメイン(アウト)カメラ

135°の超広角ワイドカメラと、約1,600万画素のメイン(アウト)カメラを搭載。迫力あるワイドな写真、繊細で美しい写真が撮影できます。



### ポートレート (背景ぼかしカメラ)


一眼レフで撮影したような、背景をぼかした印象的な写真が楽しめます。



※メインカメラのみ

### シーン検出

AIが被写体やシーンを検出し、撮影に適した色味を自動で適応。色鮮やかな写真が簡単に撮れます。



※メインカメラのみ

### SNS連携(クイックSNS)

事前に設定しておけば、SNSアプリの投稿画面をスワイプ操作だけで手軽に起動できます。

## ■ サクサク動いてたっぷり保存

RAM 4GB/ROM 64GBの大容量メモリ搭載。サクサク快適な使い心地で、アプリや写真をたっぷり保存できます。



## ■ 長く使える快適な使い心地

低消費電力と高速性能を両立したオクタコアMT6768プロセッサを採用。ゲームや動画も楽しめる余裕のパフォーマンスです。



## 毎日を快適にする 便利で安心な機能が満載

### ■ Google アシスタント専用キー

本体側面の専用キーを押すだけで、Google アシスタントが起動。知りたいことを声で素早く検索できます。



Google アシスタント  
専用キー



### ■ AIによる顔認証機能

フロント（イン）カメラでAIによる生体認識を行い、写真や動画を使ったりすましをブロックします。



## ■ 毎日キレイにお手入れできる

アルコールや泡ハンドソープなどで汚れを拭き取れます。  
手軽にお手入れができて衛生的です。

※アルコールなどのお手入れ、泡でのお手入れについては、裏表紙をご確認ください。



## ■ 防水・防塵※

急な雨や水まわりの作業でも安心の防水設計と、細かなチリやホコリの侵入を防ぐ防塵設計です。

【防水について】※IPX5、IPX8の防水性能。

【防塵について】※IP6Xの防塵性能。

防水・防塵の詳細は裏表紙をご確認ください。



## ■ 耐衝撃※



ポケットやバッグから落としても壊れにくい、落下や衝撃に強い安心設計です。

【耐衝撃について】※MIL-STD-810H準拠。すべての衝撃に対して保証するものではありません。

耐衝撃の詳細は裏表紙をご確認ください。



## ■ 安心の日本製

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、一貫して国内で実施しています。



## ■ キャッシュレスを快適に

電車やバスの利用、日々のお買い物で便利な電子決済が可能です。



### 専用アクセサリー（オプション品）

#### 京セラ純正 SLIM FLIP CASE

- 抗菌加工  
（表生地・裏生地・ケース部）
- フラットポケット（1枚）



ブルー



ブラック



#### 耐衝撃 抗菌 クリアソフトケース



耐衝撃



抗菌加工



#### リ・クレイン™ 極強保護ガラス



ガラス表面  
硬度9H



透過率  
92%以上



※製品の仕様など、一部の内容に変更が生じる場合がございます。※全国のワイモバイルショップおよび家電量販店、ソフトバンクセレクトション オンラインショップ ([https://softbankselection.jp/product\\_model/#ymobile](https://softbankselection.jp/product_model/#ymobile)) でお取り扱い予定。一部お取り扱いのない場合がございます。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。