

【主な仕様】

サイズ(W×H×D)	約69×153×8.9mm(突起部を除く)	ディスプレイ	サイズ表示方式	約6.1インチ TFT液晶
重量	約166g	解像度	2,400×1,080ドット(フルHD+)	
連続通話時間※1	約2,470分(4G LTE) / 約1,970分(3G) / 約990分(GSM)	カメラ	メイン(アウト)	約1,600万画素
連続待受時間※2	約660時間(4G LTE) / 約650時間(4G) / 約670時間(3G) / 約680時間(GSM)	フロント(イン)	約800万画素	
電池容量	4,500mAh	防水※4	IPX5 / IPX8	
プラットフォーム(OS)	Android™ 12	防塵※4	IP6X	
充電時間	約130分※3	耐衝撃※4	MIL規格準拠	
チップセット	Qualcomm® Snapdragon™ 480 (8コア720MHz+18Hz)	Wi-Fi†	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	
メモリ	内蔵	Bluetooth®	Ver.5.1	
	外部	RAM:4GB / ROM:64GB	Wi-Fi†テザリング	○(15台)
		microSDXC™(最大1TB)	FeliCa®/NFC	○ / ○

■付属品、お取り扱いご注意、クイックスタート


- ※1 連続通話時間は、充電が充分にされている、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間は、充電が充分にされている、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また、使用環境(充電状況、放送など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- ※3 USB Type-C®対応アダプタSB-AC22-TCFD(別売)を使用時、端末本体の電源を切った状態で測定した数値となります。
- ※4 防水、防塵、耐衝撃については、本ページ下の説明部分をご確認ください。



待ち時間なく、いつでもカンタンに手続き可能。ご利用料金やデータ量の確認、料金プランの変更ができるウェブサイトです。



My Y!mobile <http://ymobile.jp/r/my/>



機種別の操作やサービス内容などのお困りごと、お問い合わせ内容に応じた最適な解決方法をご案内します。



ワイモバイル カスタマーサポート <https://ymobile.jp/s/tZxhO>

※4G/LTEおよび表裏は、第3世代移動通信システム以上の技術に対しては4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。

●「LTE」の商標です。●「LTE」は、単独で商標として認められていません。●「スト」エフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。●「お客さまへのおよびネットワーク品質を向上させるため通信機にデータリンク機能の収集、分析、連携を行います。また、一部の通信において制御が行う場合があります(詳細はこちらをご確認ください)URL:https://www.ymobile.jp/service/info/tsushin.html」●「Yahoo!」および「Y!」のロゴマークは、米国 Oath Inc. の登録商標または商標です。●Qualcomm及びSnapdragonは米国およびその他の国々で登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製品の登録商標です。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Google, Android, Google Play, Google マップ、およびその他のマークは Google LLC の商標です。Android ロゴは、Google が作成および提供しているコンテンツから複製または変化したものであり、クリエイティブ・コモンズ 3.0 表示ライセンスに記載された条件に従って使用しています。●「Y!」は、フェリカネットワーク株式会社登録商標です。●FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●「Li-Crane™」USB C 8S C 8S株式会社登録商標です。●microSDXC™は SD-3C, LLC の商標です。●Wi-Fi®は Wi-Fi Alliance の登録商標です。●USB Type-C™は USB Implementers Forum の登録商標です。●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。●製品仕様は2022年2月現在、本カタログ作成時であり、ソフトバンクのシステム仕様の仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

【お手入れについて】 国内メーカー製の適切なハンドソープ/ボディーソープをご使用ください。種類の異なるハンドソープ/泡ボディーは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加/アルカリ性のボディーソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合はすぐに水で洗い流してください。お手入れの方法は、京セラのWEBサイト「京セラ製 防水(IPX5/8, IPX5/7)対応モデルの手入れの仕方」をご覧ください。※カードスロットカバーをしっかりと閉じてください。※製品の有る可能性は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。【アルコールなどでお手入れについて】市販のアルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)、次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)をご使用ください。【防水について】IPX5:内径6.3mmのノズルを使用して、約3mの高さから約15リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8:常温で水道水、かつ静水の水深約1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。石けん、洗剤、調味料、ジュース、湯水など水道水以外のものを、かかたりかけた状態で浸さないでください。高温のお湯や水に浸けたり、おかけたりしないでください。【防水について】IPX8:防塵試験時(密着型)が70分以内に入ると内部に入ると想定していることを意味します。【耐衝撃について】米国防衛規格MIL-STD-883C Method 516.5 Shock Procedure IVに準拠した規格において、高さ12cmから前後に製品を2方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に耐えて保証するものではありません。本製品の有る可能性は試験環境下での確認であり、実際の使用時での状況や使用時の動作を保証するものではありません。また、無故障・無故障を保証するものではありません。

KYOCERA

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

© 2022 KYOCERA Corporation

グリーン購入促進
 防水・防塵・防滴
 落下・衝撃に強い
 充電

やめまじよう、歩きスマホ。

キヤノン 水垢れ充電



清潔も使いやすさも追求 5G^{※1} スマホ

※1 高速大容量5G(新周波数)は限定エリアで提供。詳しくはエリアマップへ。



91%^{※2}
の医師が推奨

※2 本製品を医師100名に紹介し、アンケート実施した結果。2021年11月 Doctors Me調べ。医師個人の印象であり効果効能等を保証するものではありません。



S9



* Y C A T O 2 9 3 *

*本カタログには、無断で複製、転載することを禁じます。

進化した Android One を搭載。
5G^{※1}の世界を、やさしい使い心地で。

※1 高速大容量5G(新周波数)は限定エリアで提供。詳しくはエリアマップへ。



android one S9

変わらない操作性と安心のセキュリティ、
機能性を向上させた、Android One 最新モデル^{※2}

※2 2022年2月現在。



1 ライトブルー シルキーホワイト ブラック

これからもずっと

Android One  Android One

変わらぬ操作性
進化した機能性

SIAA
ISO 21196
抗菌加工

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

医師の私もおすすめ



地方独立行政法人
桑名市総合医療センター 医長
堀田 康広 先生



91%^{※1}
の
医師が
推奨

医師もすすめる抗菌・抗ウイルスボディ^{※2}
洗えるスマホ^{※3}なら清潔、安心

抗菌・抗ウイルスにおいて、高い安全性と適正な品質をお約束する
SIAAを取得。毎日使うものだからこそ安心にこだわった製品です。



※1 本製品を医師100名に紹介し、アンケート実施した結果、91%の医師が本製品を薦めたいと回答。2021年11月 Doctors Me調べ、医師個人の印象であり効果効能等を保証するものではありません。

※2 表面に付着した菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防を保証するものではありません。外装ケースに抗菌・抗ウイルス処理を施しています(ディスプレイ部、カメラ部、指紋センサー部、Google アシスタントキー部を除く)。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認証番号:JP0122108A0015V(抗菌)/JP0612108X0001A(抗ウイルス))

※3 お手入れについては裏表紙をご確認ください。

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

スマート、安心、使いやすい



役に立つスマートフォン

Android One は、Google™ の新機能を搭載していくために率先して最新 OS へのアップグレードを提供^{※1}。



安心のセキュリティ

毎月のアップデート^{※2※3}と、毎日のスキャンで、安心して長くお使いいただけるスマートフォン。



Google アプリ

シンプルな UI に、よく使う Google アプリをプリインストールした、使いやすいスマートフォン。



※1 発売から 24 カ月間に最低 1 回以上のアップデートを実施するものです。※2 発売から 3 年間のアップデートを実施するものです。※3 アップデート期間の変更があった場合は、WEB サイト等でお知らせします。



スマートリプライ

Gmail™ で返信をする際、3つの自動返信ボタンが表示されるので、返信がスムーズです。

android 12

役に立つスマートフォン

最新バージョンの Android™ 12 では、スマートフォン上の大切なものに、より簡単にアクセスでき、会話、スマートデバイスの操作、プライバシーなども管理しやすくなりました。

ダークテーマディスプレイ

スマートフォン全体、アプリごとで、目に優しいダークテーマに設定できます。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

安心のセキュリティ

端末は 24 時間を通じて自動的にスキャンされるため
安心してお使いいただけます。

端末を紛失しても、位置の特定や
リモートロックが可能。



毎日 500 億のアプリを
スキャンして問題を未然に防止。



セーフブラウジング機能で、
インターネットの閲覧も安全。



Google アプリ

シンプルな UI で、選りすぐりの Google アプリをプリインストール。
だから使いやすい。



思い出の写真を保存、
見たいときにはすぐに見つかる。



お店や公園、行きたい場所を
見つけて、迷わずに
たどり着ける。



©Google

※ 商品写真および画面・画像はイメージです。



やりたいこと、Google に話しかけるだけ。

画面斜め下から上にスワイプし、Google アシスタントに質問すると、知りたかった情報を教えてくれます。他にも電話をかけたたり、ナビゲーションをしてくれたりと、さまざまなことができます。

眠りに落ちる前に、
さっと目覚ましをかけたい。

アラームをかける操作が面倒...

明日朝 8 時に起こして

アラームを設定してくれます。

電話をかけたい。

電話帳を開いて、わざわざ探さなくても...

お母さんに電話して

電話をかけてくれます。



見たものをそのまま検索できる。

よく似たスタイルの洋服やインテリアを探したり、テキストを写して翻訳したり、名前のわからないランドマーク、植物、動物などについて調べたりできます。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

※ Google レンズの対応言語について詳しくは g.co/help/lens をご確認ください。インターネット接続が必要です。

抗菌・抗ウイルスボディ[※] 安心の日本製

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
有機合成系・塗装
外装ケース
JP0122108A0015V

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機合成系・塗装
外装ケース
JP0612108X0001A



抗菌・抗ウイルスボディ[※]

抗菌・抗ウイルスの確かな効果で、毎日のすこやかな暮らしを守ります。



※表面に付着した菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少させるものであり、感染予防を保証するものではありません。外装ケースに抗菌・抗ウイルス処理を施しています(ディスプレイ部、カメラ部、指紋センサー部、Google アンダントキー部を除く)。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認証番号: JP0122108A0015V (抗菌) / JP0612108X0001A (抗ウイルス))

防水・防塵・耐衝撃

水まわりやアウトドアなど、幅広く活躍する安心設計。落としても壊れにくく、普段使いを力強くサポートします。



【防水について】IPX5、IPX8の防水性能。【防塵について】IP6Xの防塵性能。防水・防塵の詳細は裏表紙をご確認ください。

スマホのボディについてウイルスが99%減少[※] さらにアルコール除菌と洗えるスマホで清潔に

※ISO21702の抗ウイルス性試験方法にて評価。協力試験機関にて調査実施。

泡で洗えて清潔、アルコール除菌も

お手入れについての詳細は裏表紙をご確認ください。



泡タイプのハンドソープ、ボディソープが使えます。



水で洗い流せるので、毎日キレイに使えます。



さらに、アルコール除菌も可能です。外出先での除菌習慣にも対応。新しい生活様式を応援します。

安心の日本製

企画・設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、こだわりの国内一貫生産。長く愛用できる信頼の日本製です。

JM JAPAN MADE



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

4,500mAhの大容量バッテリー 楽しさ広がるデュアルカメラ



電池長持ち大容量バッテリー

電池の残りを心配せずに外出できます。
旅行や出張も安心です。



持ちやすいコンパクトボディ & 大画面

生き生きとした映像を映し出す、高精細
6.1インチの大画面。手の小さな方でも
しっかり握れるちょうどいいサイズです。



繊細で美しい約1,600万画素のワイドカメラ

メイン(アウト)カメラだけでなく、ワイドカメラも描写力が向上[※]。近くも
遠くも美しく、撮影の楽しさが広がります。

※ Android One S8 との比較。



夜景がキレイなナイトモード(夜景モード)

イルミネーションや花火など、難しい
撮影もかんたんに。驚くほどクリアに、
夜ならではの質感を表現します。

※ メインカメラのみ。



より美しく撮影できるビューティーモード

肌をなめらかに、あごのラインをシャープに調整できます。SNS用の自分
撮りなど、さまざまな場面で楽しめます。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。

AIによる顔認証機能と指紋認証で、 ロック解除がかんたんスムーズ

ロック解除をスマートに

顔または指紋の生体認証で画面ロックを解除。セキュリティが高く、なりすまし対策にも効果的です。



キャッシュレス決済を快適に

かざすだけで支払できる各種電子マネーが使えます。駅の改札やバスの利用、毎日のお買い物に便利です。

(PayPay、Google Pay™、FeliCa®に対応します)



大容量メモリで5G^{*1}を思う存分

サクサク動いてたっぷり保存

RAM 4GB/ROM 64GBの大容量を実現。ゲームや動画もサクサク動く、高性能プロセッサを搭載しています。



※1 高速大容量5G(新周波数)は限定エリアで提供。詳しくはエリアマップへ。

毎日を快適にする便利な機能

Google アシスタント専用キー

本体側面の専用キーを押すだけで、Google アシスタントが起動。知りたいことを声で素早く検索できます。



専用アクセサリ

SoftBank SELECTION

耐衝撃 抗ウイルス 抗菌 Stand Flip



カードポケット (1枚) スタンド機能 指紋認証対応



ブラック レッド

耐衝撃 抗菌 クリアソフトケース



耐衝撃 指紋認証対応 ジャストフィット設計



リ・クレイン™ 極強 保護ガラス



純日本製 薄さ (ガラス厚) 透過率 6ヵ月交換保証付き



超薄 保護ガラス



日本製ガラス 採用 薄さ (ガラス厚) 透過率



※ 画像はイメージです。製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。
※ 全国のソフトバンクショップおよび家電量販店、ソフトバンクセクション オンラインショップで取り扱い予定。一部取り扱いのない場合もあります。