

NFC読み取りや決済が一台で完結 ビジネスを支える5Gタブレット

拡張 APDU
対応※

※拡張APDU対応により、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が行えます。

画面を見ながら
読み取り可能

■前面NFC読み取りで、業務の効率化を実現

マイナンバーカードや交通系IC、クレジットカードのタッチ決済などのさまざまなシーンで、本体画面でNFC読み取りが可能なFeliCa®性能検定Mクラス※1を取得したタブレットです。

本製品は、外付けリーダーが不要なため、導入・管理コストを低減することができます。さらに、フロントカメラでQRコード決済や次元バーコードの読み取りが可能です。これらにより、幅広い業界における多様な業務の効率化を実現します。



外付けリーダー
不要


■国内一貫体制のJAPAN MADE。 さまざまな環境で長く使える耐久性

防水・防塵および、75cmの落下を想定した落下試験もクリアする耐落下など、さまざまな環境で長く使える耐久性を備えています。さらに、泡ハンドソープやアルコール除菌シートでお手入れができ、清潔にご使用いただけます。

本製品は、本体ボディが塗装レスのため、長期間使用してもキズ・摩耗跡が目立ちにくい仕様です。

また、電池を満充電にしないことで、負荷を軽減し電池寿命を長持ちさせるバッテリーケアモードを搭載しています。

※防水・防塵・落下試験・お手入れについての詳細は裏面をご確認ください。



■現場作業を支える機能性と安心のセキュリティ

手袋をしたまま操作が可能な「グローブタッチ®」※2や、雨の日や水回りでの濡れた手でも操作が可能な「ウェットタッチ®」※3など、現場作業に役立つ機能を搭載。

また、本体が不調の際、内蔵部品などに異常がないかを簡易的に調べられるデバイス故障診断機能を搭載しています。

さらに、指紋認証と顔認証の2種類の生体認証に対応しています。



※1:FeliCa®リーダーライタRF性能検定とは、FeliCa®機器に共通の通信性能基準を設けて、製品間の互換性を高めることを目的とした検定であり、Mクラスは決済端末の推奨クラスです。

※2:事前に設定が必要です。「高い感度」を選択した場合、NFCはOFFになります。グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態では、グローブ操作はできません。

※3:すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。

【製品デザイン】



作業の効率化に役立つアクセサリ（別売）



保護ケース
(型番:CST307)



保護ケース3点セット
(型番:CST307F)



多機能保護フィルム
(型番:DFT302)

【主な仕様】DIGNO® Tab2 5G KC-T306

カラー	ブラック	カメラ	アウト	約800万画素 CMOS AF
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約260×169×9.9mm(突起部を除く)		フロント(イン)	約500万画素 CMOS AF
重量	約530g	動画撮影サイズ		最大1,920×1,080ドット(FHD)
バッテリー容量	7,000mAh			
OS	Android™ 14 (OSバージョンアップ 2回)	Wi-Fi®		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) IEEE802.11r*/k*/v*/w(Wi-Fi高速ローミング) (※部分的対応)
CPU	MediaTek Dimensity®6100+ [2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)]	Wi-Fi®デザリング		同時最大接続15台
メモリ	内蔵 RAM:4GB / ROM:64GB	Bluetooth®		Ver.5.4
	外部 microSDXC™(最大1TB)			
ディスプレイ	約10.1インチ	耐落下/防水/防塵		75cm落下/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)
NFC/FeliCa®	○/読み取りのみ可*1 *2	付属品		—
生体認証	顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)	動作確認済みアクセサリ（別売）		エレコム USB Power Delivery 20W AC充電器(MPA-ACCP7020WH)/ サンフサプライ USB PD対応AC充電器(ACA-PD82W)

*1:おサイフケータイ®やFeliCa®セキュア機能がある学生証、社員証、マイナンバーカードなどの読み取りは可能です。*2:FeliCa®セキュア機能が非対応のため、端末におサイフケータイ®やFeliCa®セキュア機能がある学生証、社員証、マイナンバーカードを登録して、カードの代用として使用することはできません。

<防水について>IPX5:内径6.3mmのノズルを用いて、3mの距離から12.5リットル/分の水を3分以上注水する試験を実施。IPX8:常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に通信機器本体を静かに沈め、30分間水底に放置する試験を実施。<防塵について>IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。<耐落下について>高さ75cmから床へのX、Y、Z方向の落下試験を実施しています。<京セラ独自の設計について>京セラ独自の耐久試験(泡ハンドソープ・泡ボディソープでの手洗い・すすぎ洗浄サイクル試験)。アルコール対応での独自試験を実施)を満たす設計です。<耐薬品性能/泡ハンドソープ・アルコールなどによるお手入れについて>■京セラ独自の耐久試験(泡ハンドソープ・泡ボディソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験)を実施しています。国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。※すすぎは水道水(30℃程度のぬるま湯)による弱めの流水で、通信機器についた泡をしっかりと落としてください。洗浄後は乾いた柔らかい布に通信機器を軽く当てて、しっかりと水抜きをしてください。※泡ハンドソープ/泡ボディソープのすすぎ残しによる石鹸カスが目立つ場合には、1.5%程度に薄めたクエン酸液(クエン酸1.5gに水100ml)をしみ込ませた綿棒などで拭き取ってください。その後再度すすぎを実施して、クエン酸が残らないようにしてください。※クエン酸がイヤホンマイク端子と外部接続端子(USB Type-C)に付着しないよう注意してください。※洗いの詳細およびご注意事項などは取扱説明書をご確認ください。■京セラ独自の耐久試験として、消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかい布での拭き取り試験を実施しています。イソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムは消毒用として販売されているものを、それぞれの取扱説明書をよく読んでお使いください。誤った使い方は人体への影響や引火などのおそれがあります。

★本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

<OSバージョンアップ/セキュリティアップデートについて>

・発売されたタイミングから起算して最大2回、最新OSへのバージョンアップが適用されます。OSバージョンアップの適用回数は、購入時期によって変わります。また、最新OSとは「DIGNO® Tab2 5G KC-T306」に搭載されている Android OS に対して、OSバージョンアップが可能な時期において適用される Android OS の最新版を指します。OSバージョンアップの適用回数は販売開始時点の予定であり、変更となる可能性があります。

・発売されたタイミングから起算して3年間のセキュリティアップデートを実施するものです。セキュリティアップデートの適用期間は、購入時期によって変わります。また、セキュリティアップデートの適用期間は、販売開始時点の予定であり、変更となる可能性があります。

※「DIGNO」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」、「JAPAN MADE(ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※Android、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※MediaTek、Dimensityは、MediaTek Inc.の商標または登録商標です。※Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。



注意

本製品は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

京セラ株式会社

〒612-8501

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

<https://www.kyocera.co.jp>

◎製品仕様およびデザインは、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。◎掲載の内容は2025年4月現在のものです。◎本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。◎ 2025 KYOCERA Corporation