

【主な仕様】			
DIGNO® ケータイ カメラレス KY-43C			
カラー	ブラック	VoLTE対応	○
サイズ*1 (高さ×幅×厚さ)	約112×約51×約18.1mm (折りたたみ時)	WORLD WING*6	○
重量 (電池パックを含む)	約124g	接続端子	USB Type-C™対応
SIM	nanoSIM	通信速度*7	受信時最大150Mbps/送信時最大50Mbps
CPU	MediaTek Helio A22/2.0GHz (クアッドコア) ※トリプルコアに制限して使用しています。	防水/防塵*8	防水 (IPX5/IPX8) / 防塵 (IP5X)
内蔵メモリ*2	RAM: 1GB/ROM: 8GB	MIL規格*9	MIL-STD-810H 13項目準拠
外部メモリ*3	microSDHC™ (最大32GB)	耐薬品性*10	○ (除菌シート・泡ハンドソープでの拭き取り)
ディスプレイ (サイズ/種類/解像度)	メイン: 約3.4インチ FWVGA (480×854ピクセル) サブ: 約0.9インチ	Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz対応)
カメラ	—	Bluetooth®	Ver. 5.1
バッテリー容量*4	1500mAh	Wi-Fi テザリング	○ (10台)
充電時間	約130分	あんしんマネージャー®	○
連続通話時間*5	約420分 LTE (VoLTE)	オフィスリンク®	○
連続待受時間*5	約300時間 4G (LTE)	機能制限ツール	○
		本体付属品	DIGNO® ケータイ カメラレス KY-43C本体 (リアカバー含む)/電池パック/クイックスタートガイド

- \*1: メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。  
 \*2: すべての容量を使用することはできません。  
 \*3: 最新の対応状況について、詳しくは、使用する外部メモリのメーカーホームページなどをご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。  
 \*4: 規格上の基準値です。  
 \*5: 連続通話時間とは、充電が充分にされていて、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。連続待受時間とは、充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。  
 \*6: WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。  
 \*7: 一部エリアに限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。対応エリアは「ドコモのホームページ」をご確認ください。  
 \*8: 【防水・防塵について】本機種は防水規格 (IPX5/8) および防塵規格 (IP5X) に対応しています。IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件下、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵 (粒径75μm以下) が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保つことです。ただしリアカバーを確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。  
 \*9: 【MIL規格について】米国防総省の調達基準 (MIL-STD-810H) の13項目 (Blowing Rain (風雨)、Immersion (浸漬)、Rain Drip (雨滴)、Sand and Dust (粉塵)、Shock (衝撃)、Vibration (振動)、High Temperature (高温動作 (連続)) / 高温動作 (温度変化) / 高温保管 (連続) / 高温保管 (温度変化))、Low Temperature (低温保管)、Temperature Shock (温度衝撃)、Low Pressure (低圧保管)) に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。  
 \*10: 【耐薬品性について】耐薬品機能のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。  
 (1) イソプロピルアルコール、(2) エタノール、(3) 次亜塩素酸ナトリウム  
 アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。  
 国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ / ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ / 泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗剤、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。  
 製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。お手入れの際は、ケーブル類をすべて取り外して、製品の電源を切ってください。やや弱めの水道水 (5℃~30℃) ですすいで、泡が完全になくなるまで洗い流してください。洗った後はよく水抜きをしてから乾いた清潔な布などで十分に拭き取ってください。十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。濡れた状態では充電しないでください。詳細は取扱説明書をご確認ください。

**ご利用にあたっての注意**  
 【充電時について】携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険です。【電池パックについて】衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発火などの原因となり大変危険です。【オプション品ご利用について】DIGNO® ケータイ カメラレス KY-43C本体や充電器、ドコモnanoSIMカードなどのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。DIGNO® ケータイ カメラレス KY-43Cに使用する充電器、ドコモnanoSIMカードなどのオプション品は、NTTドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用すると、故障や火災、やけど、怪我、感電などの原因となります。  
 ●3G SIMIについては保証対象外となります。●充電端子はUSB Type-Cタイプとなり、対応のACアダプタは別売となります。●モードは非対応です。●iアプリはご利用になれません。●お客さまご自身でDIGNO® ケータイ カメラレス KY-43C本体、ドコモnanoSIMカードに登録された情報は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。情報変化・消失に関し、当社はなんらの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。●iモード、またはspモードにてご契約中のサイト (マイメニュー登録やドコモ ケータイ払いの継続課金サービス) が、本製品に対応していない場合、サイトを継続してご利用になれず、お客さまご自身でサイトの解約手続きが必要となります。ご登録中のサイトが継続してご利用可能であるかは、必ずお客さまご自身でご確認をお願いします。詳細はサイトの提供会社へお問い合わせください。●マイメニュー引継ぎ実施後に該当のサイトが利用できるのは、ISP契約変更翌日の正午頃となります。●メールなどの一部機能やサービスについて、利用開始時に利用許諾への同意が必要となります。●「おまかせロック」について、ドコモケータイ (iモード) 向けに提供する「おまかせロック」とはサービス内容やセキュリティなどに差異があります。●DIGNO® ケータイ カメラレス KY-43Cは、これまでのドコモケータイ (iモード) と異なり、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などを行うと大量のパケット通信が発生します。このため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。●外部メモリ (microSDカード/microSDHCカード) はすべての動作を保証するものではありません。●店舗によって取扱っていない場合がありますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

「あんしんマネージャー®」「オフィスリンク®」「WORLD WING」「iモード」「おまかせロック」「spモード」「iアプリ」「エリアメール」その他株式会社 NTT ドコモの商品またはサービスなどの名称は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。上記サービスは、株式会社NTTドコモが提供元であり、NTTコミュニケーションズ株式会社が代理人として保有する契約締結権限、および包括的な業務受託に基づき販売しています。「DIGNO」、「JAPAN MADE (ロゴ)」は、京セラ株式会社登録商標です。microSD™、microSDHC™はSD-3C,LLCの商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。LTEは、ETSIの商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd.2009-2022 All Rights Reserved. その他社名および商品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©掲載中の製品画像はすべてイメージです。さらに画面はハメコミ合成です。※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 ©2023 KYOCERA Corporation

<p>製造元 <b>京セラ株式会社</b></p> <p>〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6  <a href="https://www.kyocera.co.jp">https://www.kyocera.co.jp</a></p>	<p>お問い合わせ (ドコモビジネスコンタクトセンター)</p> <p><b>0120-003300</b></p> <p>受付時間 平日午前9時～午後5時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)</p> <p>※一部のIP電話からは接続できない場合があります。</p>
---	--

本カタログの内容は2023年2月現在のものです **2023.2**

株式会社NTTドコモ



法人用\_dFP ドコモケータイカタログ (KY-43C)



**DIGNO® ケータイ カメラレス**  
 KY-43C

見やすく・聞こえやすい※1、  
 頑丈で長く使える※2  
 カメラレスケータイ。



- ※1: 実際の環境や利用状況によって、見やすさや聞こえやすさの程度は異なります。  
 ※2: 米国防総省の調達基準 (MIL-STD-810H) の13項目に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



# 使いやすさにこだわった、 カメラ非搭載のビジネス向けモデル



## 見やすく 押しやすいボタン

傾斜した形状が  
分かりやすく  
押しやすい十字キー

キーの間隔に  
ゆとりを持たせて  
押し間違いを防止

文字色の  
コントラストが高く  
文字が見やすい

カラー：ブラックのみ



## みやすさ調整 NEW

画像や文字の色彩をON/OFFのかんたん設定で見やすく調整できます。年齢による見え方の変化に合わせて、見やすさ優先の設定が可能です。

※あらかじめ設定が必要です。



**文字が見やすいサブディスプレイ**  
ブラックパネルに白文字だから、時間や日付も見やすい。

## カメラ、ラジオが非搭載

カメラの持ち込みが禁止されている工場やオフィスなどのビジネスシーンでご利用できる、カメラレスモデルをご用意。

カメラ非搭載



# 大切な電話を逃しづらい、充実の通話機能

## 通話後録音

通話終了時に直前の通話内容を音声データとして録音可能。大事な用件を思い出せない場合でも、あとから聞き直すことができ、便利です。

※あらかじめ設定が必要です。  
※録音可能時間：最大60分(1件あたり)件数：50件まで(本体の空き容量に依存します)



## 通話音声メモのエキスポート

通話音声メモの録音データをmicroSD™カードにエキスポートして保存できます。

※microSDカードはお客さまにてご用意ください。

## 聞こえ調整 NEW

事前にサンプル音から聞こえやすい音を選択することで、ご自身に合った聞こえやすさで通話ができます。

※あらかじめ設定が必要です。

## でかパイプ・でか着信音

はっきりした振動と、聞き取りやすい音質の着信音で、着信に気づきやすくなっています。

※あらかじめ設定が必要です。実際の環境や利用状況によって、聞こえやすさの程度は異なります。



## 不在着信スヌーズ

着信に気づくまで、定期的に音やパイプで繰り返しお知らせします。

※あらかじめ設定が必要です。



## ステップアップ着信

10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、パイプを長く振動させます。




# ビジネスシーンで便利に使える機能

## 業務に不要な機能の利用を制限

電話帳登録外の発着信制限や、業務に不要な機能やアプリの利用制限など、業務に適した設定に調整可能。ご利用になられる従業員規模に合わせて、2種類の機能制限方法をご提供します。

### 機能制限ツール NEW

業務に不要な機能やアプリの利用を制限できるPCツール「機能制限ツール」に対応。携帯電話とPCとをUSBケーブルで接続し、複数台を同時にPCツール上で管理者がそれぞれの携帯電話の機能制限を行えます。一度に最大10台の設定が可能なので、大規模の従業員のご利用に便利です。



※「機能制限ツール」のご利用にはお申し込みが必要です。ドコモの営業担当者へお問い合わせください。※パソコンやUSBケーブル、USBハブ等はお客さまでご準備が必要です。※「Device Controlアプリ」はあらかじめ設定が必要です。※「機能制限ツール」と「Device Controlアプリ」を同時に利用することはできません。

### Device Control アプリ

携帯電話の操作だけで機能制限を設定でき、1台を設定すれば、他の携帯電話に設定の複製が可能です。「Device Controlアプリ」を搭載。業務に適した環境をスムーズに整えられます。1台ずつ設定を複製する必要があり、小規模の従業員のご利用に便利です。



## オフィスリンク® ※1

ビジネス利用にうれしい内線ソリューション「オフィスリンク」に対応。1台3役でケータイ番号、内線番号、会社番号をまとめることが可能です。さらに、通話中に内線を転送できる機能や、会社番号発信などの機能利用のために電話番号の先頭に短い番号(プレフィックス)を自動的に付与する機能も搭載※2。便利で使いやすく、業務の効率化が図れます。

※1 「オフィスリンク」は、全国のドコモサービスエリアをオフィスの内線エリアとして利用できるサービスです(有料)。詳しくは「NTTコミュニケーションズのホームページ」をご確認ください。  
https://www.ntt.com/business/services/officelink.html  
※2 あらかじめ設定が必要です。

### 保留転送機能※2



### プレフィックス付与機能※2



## アルコール除菌シート・泡ハンドソープで拭ける

アルコール除菌シートや、泡ハンドソープを付けた柔らかい布でお手入れが可能※1。飲食店や介護施設、医療施設など、衛生面に配慮が必要な職種や現場での利用もお手入れできて衛生的。



## MIL-STD-810H 13項目(耐衝撃含む) UPGRADE

急な雨や水回り、ホコリの多い屋外や工場などでもあんしんして使える防水・防塵対応※2。MIL規格13項目対応※3で、雨天や屋外などの過酷なシーンでも活躍。衝撃に強く、ポケットやカバンから取り出す際にうっかり落としても壊れにくい。



※1 お手入れの方法は、「京セラ製 防水(IPX5/8、IPX5/7)対応モデルのお手入れのしかた」(https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/care/)をご覧ください。

※2 防水・防塵については裏表紙をご覧ください。


※3 米国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の13項目に準拠した試験を実施。詳しくは裏表紙をご覧ください。

## バッテリーケアモード

バッテリーの劣化を抑える「バッテリーケアモード※1」搭載。さらに取り外し可能なバッテリーを採用し、容易に新しいバッテリーへの交換も可能です※2。

※1 ご利用には事前に設定が必要です。バッテリーケアモードをONにすると、バッテリーへの負荷を抑えることでバッテリーの寿命を延ばすことができます。電池の寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。

※2 ドコモショップ、ドコモオンラインショップにてお問い合わせください。



## こだわりの「JAPAN MADE」

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、国内での一貫体制にこだわった製品です。

