


変わらぬ使いやすさ。
機能充実の頼れるパートナー。

JM JAPAN
MADE



見やすく、押しやすく、
使いやすいキーデザイン

アルコール除菌シートや泡ハンドソープ
を含ませた布でのお手入れが可能



使いやすさにこだわったキーデザイン。
ストレスを感じることなく直感的に
操作できます。

上下左右の操作指示が
わかりやすい四角形のキー

コントラストを効かせた
見やすいキー、文字色

キーの間隔にゆとりを
持たせて押し間違いを防止



大切な情報を守るセキュリティ

■Device Control アプリ

電話帳登録外の連絡先との発信信や、業務に不要なアプリの起動の制限などを、端末操作だけで設定できます。1台設定すれば、複数端末に設定を複製することが可能です。企業ポリシーでEMM設定ができない場合にご利用できます。

■microSD™のデータ暗号化

microSDのデータ暗号化への対応により、万が一、紛失や盗難にあった場合も情報漏えいを防止できます。

※microSDメモリーカードはお客様側でご用意ください。※カメラなしモデルは非対応です。

【耐衝撃・防水・防塵・お手入れに関するご注意】【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8: Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に入れてください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保つことです。【耐薬品性について】①イソプロピルアルコール 99.7% ②エタノール 99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%をそれぞれ含ませた布での拭き取り試験を実施しています。【泡によるお手入れ】柔らかい布に泡ハンドソープ/泡ボディソープを付けて拭き取ったあと、泡が完全になくなるまですすぎます。水滴を残さないようにしっかりと拭き、乾燥させてください。【お手入れの際の注意事項】市販のアクセサリ商品(端末カバー、ケース、ストラップなど)は取りはずしてください。なお、市販のアクセサリ商品の取り扱いについては、各商品の注意事項をご確認ください。市販の保護シートは剥がれる場合があります。耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。お手入れのときは背面カバーがしっかりと閉じていることを確認してください。国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

ビジネスを支える充実の機能。

充実の通話・録音機能

■あとから録音

通話終了後に、直前の通話内容を音声データとして保存可能。大事な用件をすっかり忘れても、あとから聞き直すことができます。

※事前に設定が必要です。

※録音可能時間：1件あたり最大60分、50件まで。
(本体の空き容量によります)



■音声エクスポート

機種変更の際、本製品内部に録音/保存した音声をmicroSD™メモリーカード(別売)を使用し、新しい機種へ引き継ぐことができます。

※カメラなしモデルは非対応です。

■でかバイブ

従来機種より約1.4倍※アップした大きな振動で、着信に気づきやすくなりました。

※当社従来機種GRATINA KYF39との比較です。



■ステップアップ着信

10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、バイブを長く振動させます。

■不在着信スヌーズ

不在着信の後、着信から5分、10分、20分、60分後に、音とバイブで確認するまで繰り返しお知らせします。

※事前に設定が必要です。

■聞こえ調整

通話相手の音声を自分が聞き取りやすい音質に設定変更することができます。

※事前に設定が必要です。

※「聞こえ調整」を利用しない場合は、音の全体バランスを考慮した標準音質設定となります。



■大きなレシーバー開口部

レシーバーの開口面積が大きく、耳の位置ズレによる聞き逃しを防ぎます。

多彩な機能

■Wi-Fi®&テザリング対応

外出先でもPCをネットワークに接続できます。

※テザリングは別途申し込みが必要です。

■PCメール

PC用のEメールをケータイから送受信することができます。ビジネスシーンでも便利に使えます。

※Microsoft Exchangeは非対応です。

■FMラジオ **NEW**

災害などの非常時に情報入手の手段として便利なラジオを新搭載。

長く使える

■バッテリーケアモード

電池は満充電して使い続けることで、充電できる容量が減っていきます。最大容量の85%までにおさえる充電設定で電池を保護し、電池の負担を軽減します。

※事前に設定が必要です。※使用時間は充電された電池の容量に比例します。

■バッテリー交換

取りはずし可能なバッテリーを採用し、新しいバッテリーへの交換も可能です。

■卓上ホルダ(別売)

充電がしやすく、シンプルでコンパクトデザインの卓上ホルダをご用意しています。
商品コード: KYF39PUA ※KYF39、KYF42と共通です。

カメラなしモデルもご用意

▼ カメラ制限



▼ 外部メモリー制限



セキュリティポリシーでカメラなどの利用を制限されている法人さま向けに、カメラ、外部メモリー機能を制限したモデルをご用意しております。

【主な仕様】

カラー	ブラック	カメラ*4	約800万画素
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×112×17.9mm	動画撮影サイズ*4	最大1,280×720ドット(HD)
重量	約125g	外部接続	Wi-Fi 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n
バッテリー容量	1,500mAh		Bluetooth® Ver.5.1
CPU	MT6761 ※トリプルコアに制限して使用しています。	外部デバイス	USB Type-C™*5
メモリー	内蔵 ROM:8GB/RAM:1GB	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)
	外部*4 microSDHC™(最大32GB)		
最大通信速度*1	受信最大150Mbps*2/送信最大75Mbps*3	主な対応サービス	Wi-Fiテザリング ○(最大10台接続)
ディスプレイ	メイン 約3.4インチ		au世界サービス ○
	サブ 約0.93インチ		緊急通報メール ○

*1: 最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。*2: 一部エリアを除きます。*3: 一部エリアで提供。※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。通信速度は機器能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、通信速度含め変更になる可能性があります。また、テザリング時の通信速度は低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。*4: カメラなしモデルは非搭載。*5: 3.5φイヤホンをご利用の際は、別売の京セラ3.5φType-C変換ケーブルをご使用ください。


※Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。※Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSD™、microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。※USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。※Microsoft、Microsoft Exchangeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは再輸出をおこなってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。

※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2024 KYOCERA Corporation

このカタログは2024年8月現在のものです。

販売元 **KDDI株式会社**



製造元 **京セラ株式会社**



お問い合わせは法人お客さまセンター [受付時間] 9:00~18:00(年末年始を除く)

法人お客さまセンター(スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)

0077-7041 (無料) / **0120-925-041** (無料)

ウェブサイトアドレス

<https://biz.kddi.com/>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
<https://www.kyocera.co.jp>