

[主な仕様] TORQUE® G07 (トルク ジーゼロナナ)

カラー	ブラック	
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約75×157×14.6mm	
重量	約243g	
バッテリー容量	4,585mAh (取り外し式)	
OS	Android™ 16	
CPU	Snapdragon® 7 Gen 4	
内蔵メモリー (ROM／RAM)	ROM 128GB／RAM 8GB	
外部メモリー 推奨最大容量	microSDXC™ 2TB	
ディスプレイ	約5.4インチ	
カメラ	メイン	(超広角) 約5,000万画素／(広角) 約5,000万画素／(マクロ) 約500万画素
	サブ	約800万画素
動画撮影サイズ (解像度)	最大3,840×2,160 (4K)	
外部接続	Wi-Fi®	2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax IEEE802.11r*/k*/v*/w* (Wi-Fi高速ローミング) 5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax IEEE802.11r*/k*/v*/w* (Wi-Fi高速ローミング) 6GHz:IEEE802.11ax
	Bluetooth®	Ver.5.4
防水／防塵	防水 (IPX5／IPX8／IPX9)／防塵 (IP6X)	
おサイフケータイ®	○	
ワイヤレス充電	○	

* 部分的対応

○5G SAに対応しています。5G SAは一部エリアで提供しています。

○端末の通信速度に関する情報はauホームページをご確認ください。

○本機種種の計測センサーやGPSにより得られる位置情報などの情報はあくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、KDDI株式会社および京セラ株式会社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【MIL-STD-810H】米国国防総省の調達基準 (MIL-STD-810H) の21項目の試験を実施。■Shock (落下) : 高さ約1.22mから26方向で銅板に落下させる試験。■Shock (衝撃) : 衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験。 ■Vibration (振動) : 3時間 (3方向各1時間/20～2,000Hz) の振動試験。■High Temperature (高温動作) : 50℃に固定した3時間の動作試験。■High Temperature (高温動作) : 32℃～49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験。■Sand and Dust (防塵) : 連続6時間 (風速8.9m/s、濃度10.6g/m³) の粉塵試験。■Blowing Rain (風雨) : 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の降雨試験。■Rain Drip (雨滴) : 高さ1m雨滴 (15分) の防水試験。■Salt Fog (塩水噴霧) : 連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験。■Humidity (湿度) : 連続10日間 (95%RH) の高湿度試験。■Freeze-Thaw (凍結・融解) : -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験。■Icing/Freezing Rain (氷結・低温雨) : -10℃環境下で着氷した氷の厚さが6mmになるまで氷結させる試験。■Immersion (浸漬) : 約1.0mの水中に30分間浸漬する試験。■Low Temperature (低温動作) : -21℃に固定した3時間の低温動作試験。■Low Temperature (低温保管) : -30℃で連続4時間の低温保管試験。■High Temperature (高温保管) : 60℃で連続4時間の高温耐久試験。■High Temperature (高温保管) : 30℃～60℃まで温度変化させる高温保管試験。■Temperature Shock (温度衝撃) : -21℃～50℃の急激な温度変化において連続3時間の温度耐久試験。■Solar Radiation (太陽光照射) : 連続20時間1,120W/m²の日射後、4時間Offを10日間繰り返す試験。■Low Pressure (低圧動作) : 連続2時間 (57.2kPa/高度約4,572m相当) の低圧動作試験。■Low Pressure (低圧保管) : 連続2時間 (57.2kPa/高度約4,572m相当) の低圧保管試験を実施。【京セラ独自試験】■耐泥水: 泥水への浸水後、水のすすぎ洗いをする試験。■落下×防水: 高さ1.5mからの落下直後に浸水させる複合試験。■耐海水: 日本沿岸部を想定した海水で、水深約5.0mに約60分間沈める試験。■落下: 落下面にローレット加工を施した金属製の板に高さ2.2mから製品を26方向で落下させる試験。■タンブル: 高さ約1.0mから1,000回連続落下させる試験。■L字落下: 高さ約1.5mからL字型鉄アングルに製品を落下させる試験。■鋼球落下: 約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面 (中央) に落下させる試験。■打撃: 約40gの先端の尖った金属製の錘を1mの高さからディスプレイ面 (中央) に落下させる試験。■耐荷重: ボディ全体に約100kgfの面荷重を均等にかける荷重試験。■高温動作: 高温動作環境60℃で連続3時間の動作試験。■高温保管 (1): 高温保管環境70℃で連続4時間の高温耐久試験。■高温保管 (2): 30～70℃まで変化させる高温耐久試験。■泡ハンドソープ洗浄・国内メーカー製の泡ハンドソープ・泡ボディーソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験を実施。洗い方の詳細およびご注意事項等は取扱説明書をご確認ください。■温水シャワー: シャワーの温度程度のお湯 (43℃以下) を端末にかける試験。■耐薬品: 消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませた柔らかない布での拭き取り試験。■浸漬: 約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する試験。約5.0mの水中に60分間浸漬する試験。【防水】トレイやキャップがある機種、電池フタが着脱可能な機種は確実に取り付けてください。砂浜などの上に置かないでください。IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深約5.0mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約60分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。IPX9とは、電話機本体を水平面上で回転させながら、水平0度・30度・60度・90度の各方向から、指定された形状のノズルを用いて、距離10～15cmから30秒ずつ、高圧80～100barにて、毎分14～16リットル、温度80℃の高温水をジェット噴射する試験を実施しても、電話機としての性能を保つことです。【防塵】IP6Xとは、防塵試験用粉塵 (直径75μm以下) が内部に入らないように保護されていることを意味します。

※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



TORQUE® G07 のスペック & サービスの詳細はこちら



 注意	au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
--	--

お客様との都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

●「TORQUE」、「ハイブリッドシールド」、「HYBRID SHIELD (ロゴ)」、「ウェットタッチ」、「グローブタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。●Qualcomm およびSnapdragon はQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc. またはその子会社の製品です。●Google、Android およびその他のマークは、Google LLC の商標です。●microSDXC™はSD-3C、LLCの商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●DisplayPort™ および DisplayPort™ ロゴは、米国およびその他の国においてVideo Electronics Standards Association (VESA®) が所有する商標です。●USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。●その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

©製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。©印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。©ディスプレイの表示はすべてイメージです。※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2026 KYOCERA Corporation

販売元

KDDI 株式会社

製造元

京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6
https://www.kyocera.co.jp

 やめましょう、歩きスマホ。

 キケン！水ぬれ充電

 あぶない！電池への衝撃

 モバイル・リサイクル・ネットワーク

【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

このカタログは2026年7月現在のもです。	
お問い合わせは法人お客さまセンター 【受付時間】9:00～18:00 (年末年始を除く)	
法人お客さまセンター (スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)	
 0077-7041 (無料) /  0120-925-041 (無料)	
ウェブサイトアドレス	https://biz.kddi.com/

B4051 TORQUE G07 法人向けカタログ

Spark Your Journey

KDDI
BUSINESS

TORQUE® G07

強さは、
新たな境地へ。

TORQUE史上最多 37項目の試験をクリア

京セラ独自試験 16 項目		MIL-STD-810H 21 項目	
① 耐泥水 NEW 泥水への浸水後、水のすすぎ洗いをする試験。	⑩ 高温動作 動作環境: 60℃で連続3時間の動作試験。	⑰ 落下 高さ約1.22mから銅板に製品を26方向で落下させる試験。	⑳ 凍結・融解 -10℃で結露や霧を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作を確認する試験。
② 落下×防水 NEW 高さ1.5mからの落下直後に浸水させる複合試験。	⑪ 高温保管 (1) 保管環境70℃で連続4時間の高温耐久試験。	⑱ 衝撃 衝撃試験機に端末を取り付け、40Gの衝撃を6方向から3回与える試験。	㉑ 氷・低温雨 -10℃の冷却水で6mm厚の水が張るまで氷結させる試験。
③ 耐海水 UPGRADE 海水 (水深約5.0m) に約60分沈める試験。	⑫ 高温保管 (2) 30～70℃まで変化させる高温耐久試験。	㉒ 振動 3時間 (3方向各1時間/20～2,000Hz) の振動試験。	㉓ 浸漬 約1.0mの水中に30分間浸漬する試験。
④ 落下 UPGRADE 落下面にローレット加工を施した金属製の板に高さ2.2mから製品を26方向で落下させる試験。	⑬ 泡ハンドソープ洗浄 泡ハンドソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験。	㉔ 高温動作 (1) 動作環境: 50℃で連続3時間の動作試験。	㉕ 低温動作 動作環境: -21℃で連続3時間の動作試験。
⑤ タンブル UPGRADE 高さ約1.0mから1,000回連続落下させる試験。	⑭ 温水シャワー シャワーの温度程度のお湯 (43℃以下) を端末にかける試験。	㉖ 高温動作 (2) 32～49℃まで3サイクル温度変化させる動作試験。	㉗ 低温保管 保管環境: -30℃で連続4時間の低温耐久試験。
⑥ L字落下 NEW 高さ約1.5mからL字型鉄アングルに製品を落下させる試験。	⑮ 耐薬品 ①イソプロピルアルコール 99.7% ②エタノール99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム 1.0%を含ませた布での拭き取り試験。	㉘ 防塵 連続6時間 (風速8.9m/s、濃度10.6g/m ³) の粉塵試験。	㉙ 高温保管 (1) 保管環境: 60℃で連続4時間の高温耐久試験。
⑦ 鋼球落下 約100gの鋼球を1mの高さからディスプレイ面 (中央) に落下させる試験。	⑯ 浸漬 約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する試験。 約5.0mの水中に60分間浸漬する試験。	㉚ 風雨 降雨量1.7mm/min、6方向各30分間の降雨試験、風速18m/s環境下で30分間の降雨試験。	㉛ 高温保管 (2) 保管環境: 30～60℃まで変化させる高温耐久試験。
⑧ 打撃 約40gの先端の尖った金属製の錘を1mの高さからディスプレイ面 (中央) に落下させる試験。	⑰ 浸漬 約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する試験。 約5.0mの水中に60分間浸漬する試験。	㉜ 雨滴 高さ1m雨滴 (15分) の防水試験。	㉝ 温度衝撃 -21～50℃の急激な温度変化で連続3時間の温度耐久試験。
⑨ 耐荷重 ボディ全体に約100kgfの面荷重を均等にかける試験。	NEW UPGRADE TORQUE G06 比較	㉞ 太陽光照射 連続20時間1,120W/m ² の日射後、4時間Offを10日間繰り返す試験。	㉟ 低圧動作 連続2時間 (57.2kPa/高度約4,572m相当) の低圧動作試験。
※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。※炎天下などでは、本体の温度上昇によるけと防止のため、充電やカメラが停止する場合があります。※高温動作試験では、安全性の観点から充電およびカメラが停止するように、また、低温動作試験では、電池劣化防止の観点から充電が停止するように設計しています。		㊱ 塩水噴霧 連続24時間の5%塩水噴霧後、24時間乾燥させる塩水耐久試験。	㊲ 低圧保管 連続2時間 (57.2kPa/高度約4,572m相当) の低圧耐久試験。
		㊳ 湿度 連続10日間 (95%RH) の高湿度試験。	㊴ 低圧動作 連続2時間 (57.2kPa/高度約4,572m相当) の低圧動作試験。

KYOCERA

比類なき※耐久性がさらに進化

NEW UPGRADE TORQUE G06 比較


※米国国防総省の調達基準 (MIL-STD-810H) 21項目に準拠及び京セラ独自の16項目の試験をクリア。無故障を保証するものではありません。

高さ2.2mからアスファルトへの落下耐久性能



凹凸の激しいローレットへの落下試験 UPGRADE

落下面にローレット加工を施した金属製の板に高さ2.2mから製品を26方向で落下させる試験を実施。



新バンパー構造 NEW

バンパー内部に緩衝用の凸形状を新たに追加。TORQUE G06比で本体に加わる衝撃力を約10%低減。



※京セラ試験条件下での比較です。


耐泥水 NEW

泥水への浸水後、水のすすぎ洗いをする試験をクリア。洗い流す際、泥水を外部に排出するスリット構造を新たに採用しました。



耐海水 UPGRADE (水深約5.0m)

海水(水深約5.0m)に60分沈める試験をクリア。海中で活躍するフィールドがさらに広がります。



TORQUE G06

TORQUE G07

低温・高温耐久

低温から高温まで、過酷な環境下でも利用可能です。



低温動作：-21℃で連続3時間の動作試験を実施



高温動作：60℃で連続3時間の動作試験を実施

ハイブリッドシールド®

強化ガラスと特殊保護フィルムを重ねた京セラ独自のディスプレイ構造です。



HYBRID SHIELD®

作業を継続できる途切れない安心

取り外し可能な大容量バッテリー

バッテリーが切れてもその場で交換可能。TORQUE G06用の電池パック・バッテリー充電器も利用いただけます。

※TORQUE G07用電池/パックはTORQUE G06本体に入れてお使いいただけません。




電池パック

バッテリー充電器

放熱性向上 UPGRADE

TORQUE G06と比べて放熱性能が向上。高温下での作業もより止まりにくく※になりました。

※本体が高温に達すると機能を停止する場合があります。本製品は放熱性能が向上しており、高温による機能停止がTORQUE G06より起こりにくくなっています。



急速充電／ワイヤレス充電対応

USB Power Delivery 3.0対応の急速充電器(別売)、ワイヤレス充電器(別売)を利用可能です。



急速充電
(USB Power Delivery 3.0)

ワイヤレス充電

仮想メモリ NEW

ROM128GBの一部をRAMとして利用し、RAMを最大8GB追加(合計16GB)できる仮想メモリに対応。

※本機能は、ストレージをRAMの補助領域として活用し、動作を安定させるものです。多くのアプリを同時に利用する際のシステムの動作を安定させます。


現場主義から生まれたプロ仕様

さまざまな現場を記録する高性能カメラ UPGRADE

メインカメラとワイドカメラは共に約5,000万画素、クアッドピクセルセンサー搭載でうす暗いところでも鮮明な撮影が可能です。




ワイドカメラ



ナイトモードOFF

ナイトモードON



虫眼鏡フォト

メインカメラ UPGRADE

約5,000万画素 1/1.55インチ
クアッドピクセルセンサー

※TORQUE G06は1/2インチ

ワイドカメラ UPGRADE

約5,000万画素
クアッドピクセルセンサー

※TORQUE G06は約1,600万画素

マクロカメラ UPGRADE

約500万画素

※TORQUE G06は約200万画素

低画素モード NEW

ファイルサイズを抑えて撮影できる低画素モードを搭載。CALS規格※に準拠し、工事現場の撮影に適しています。

※国土交通省が規定している公共工事の電子納品で求められる写真要件。



水平維持 NEW

低い位置や入り込みにくい位置からでも、水平を維持して撮影が可能です。



水平維持オフ

水平維持オン

※メインカメラのみ。

カメラを傾けての撮影でも水平を維持

影消し NEW

撮影時に写り込んでしまった影をAIが消去。



影消しオフ

影消しオン

※メインカメラ、ワイドカメラのみ。

バーコードスキャナー NEW

バーコード読み取りアプリを搭載。商品の在庫管理業務に役立ちます。



フレームイン録画 NEW

人物が映っている間だけ撮影が可能。ひとり作業中でも記録が残せます。



※メインカメラ、ワイドカメラのみ。
※自動で録画停止するには事前に設定が必要です。

動画フォーカス追従 NEW

被写体の動きに追従して常にフォーカスを合わせることが可能。



※メインカメラのみ。

ビジネスを支える優れた操作性・機能性

ウェットタッチ®/グローブタッチ®

画面や手が濡れていても※¹、グローブ着用時でも※²、タッチパネル操作が可能。また、グローブを着けた状態でも大きなアイコンで押しやすいシンプルホームを用意しました。



※1 IPX5、IPX8、IPX9の防水性能。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。
※2 事前に設定が必要です。グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また水に濡れた状態では操作できません。

ダイレクトボタン/大型音量ボタン

押すだけで事前に設定したアプリが起動できる「ダイレクトボタン」。IPトランシーバー※の発話ボタンなどさまざまな使い方が可能です。グローブを着けていても押しやすい大型の「音量ボタン」を搭載しています。 ※別途アプリが必要です。



ダイレクトボタン

音量ボタン

フロントステレオスピーカー

100dB(3kHz)/10cmの大音量で、騒がしい現場でも着信を逃しません。



顔認証/指紋認証

顔と指紋の2種類の生体認証に対応。顔認証はマスク装着時でも認証できます。



DisplayPort™対応 NEW

DisplayPort™対応のUSB Type-C™ケーブル(別売)を使用して、外部モニターにスマホ画面の映像を表示できます。

※使用するUSB Type-C™ケーブル・接続先機器によっては、正常に動作しない場合があります。



タッチプラス NEW

専用タグを読み取ることで、端末の一括設定やアプリ・機能の起動が可能。例えば、社用車で地図アプリやアルコール検知アプリ※の起動などに活用できます。

※事前設定が必要です。※別途アプリが必要です。



※画像はイメージです。