

京セラ DIGNO ケータイ3
搭載周波数帯一覧

規格	周波数	Band	国内	海外
3G(W-CDMA)	2.1GHz	I※	○	○
	1.9GHz	II	—	○
	1.7GHz	IV	—	○
	850MHz	V	—	—
	800MHz	VI	—	—
	900MHz	VIII※	○	○
	800MHz	XIX	—	—
FDD-LTE	2.1GHz	1※	○	○
	1.9GHz	2	—	○
	1.7GHz	3※	○	○
	1.7GHz	4	—	○
	2.1GHz		—	—
	850MHz	5	—	—
	2.6GHz	7	—	—
	900MHz	8※	○	○
	1.5GHz	11※	—	—
	700MHz	12	—	—
	700MHz	17	—	—
	800MHz	18	—	—
	800MHz	19	—	—
	1.5GHz	21	—	—
	1.9GHz	25	—	—
	800MHz	26	—	—
700MHz	28※	—	—	
TDD-LTE (AXGP含む)	2.5GHz	38	—	—
	1.9GHz	39	—	—
	2.3GHz	40	—	—
	2.5GHz	41※	—	—
	3.5GHz	42※	—	—
GSM	850MHz		—	—
	900MHz		—	○
	1800MHz		—	○
	1900MHz		—	○

- ・国内で提供されていない周波数帯はグレーにしています。
- ・※印はソフトバンクで提供している周波数帯です。
- ・端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。
- ・「○」が付いている場合においても、ソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。