

高耐久・スマートフォン、TORQUE®。 現場・屋外での業務に広くご利用いただいております。



指紋認証、フロントデュアルスピーカー採用の高機能・スマートフォン

防水・防塵はじめ米国国防総省の調達基準 (MIL-STD-810G) 19項目に準拠

高さ1.8mからの鉄板・コンクリートへの落下試験など、京セラ独自試験をクリア

グローブや濡れた指でも画面操作が可能

Android™ 7.1対応

防水※1	防塵	耐衝撃※2 <small>独自試験</small>
耐海水 <small>独自試験</small>	耐氷結※3	耐振動
塩水耐久	低圧対応※4	耐荷重 <small>独自試験</small>
耐日射	温度耐久※5	防湿

※1:風雨|浸漬|雨滴 ※2:落下|衝撃 ※3:凍結|融解|氷結
※4:低圧動作/保管 ※5:高温動作/保管|低温動作/保管|温度衝撃
※詳しくは京セラウェブサイトをご覧ください。

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

高耐久性に加え、指紋認証によりセキュリティも強化。


ハイブリッドシールド

強化ガラスDragontrail® Xと耐擦傷性の高いアクリルスクリーンによるガラス割れ防止構造

ハイブリッド防水構造

内部の防水端子に防水キャップを重ねた防水構造
(イヤホンジャック/外部接続端子部)

※ご使用の際は、防水キャップを確実に取り付けてください。



コーナバンパー

端末周囲のバンパーに加え、衝撃を受けやすい四隅をガード

テクスチャー加工

すべりにくい表面加工

背面ロック機構

背面カバーを金属ネジで強固にロック。落下時の背面カバー外れを防止

メインカメラ

約1,300万画素CMOS




スーパーワイドカメラ

135°広角レンズ



指紋認証採用。画面起動と画面ロック解除がワンタッチ



指紋センサー

- 生体認証採用でセキュリティ強化
- 指紋情報は端末内で管理、5つまで登録可能
- バンパーパーツがセンサーを保護



フロントデュアルスピーカー

100dB以上(3kHz)の大音量。騒音下での着信通知も安心



グローブタッチ ウェットタッチ



- グローブ※1や濡れた指でも画面操作が可能
- グローブタッチモードの常時設定にも対応

ダイレクトボタン

- グローブでも押しやすい大きなボタン
- 受話やよく使うアプリを起動※2



※1:グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。
※2:事前に設定が必要です。

着信・通話時に便利な機能も満載



au VoLTE ※au VoLTE 同士の場合、高品質通話となります。

スマートソニックレシーバー*

ディスプレイ部の振動で声を伝達。騒音下での通話もクリア

ステップアップ着信

スヌーズ通知

その他機能

- USBホスト
- デザインリング (USB・Wi-Fi®・Bluetooth®)
- Qi対応ワイヤレス充電 (おくだけ充電)
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology

オプション

- ハードホルダー
- フローティングストラップ
- 正面スクリーン
- 電池バックなど



【主な仕様】 TORQUE® G03 (トルク ジーゼロサン)

ディスプレイ	約4.6インチ HD TFT液晶
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約71×145×13.6mm(最厚部16.9mm) ※突起部除く
重量	約198g
バッテリー容量	2,940mAh
OS	Android™ 7.1
CPU	MSM8953/2.0GHz×8コア
カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS
	ワイド 約200万画素CMOS
	サブ(イン) 約500万画素CMOS
メモリ	内蔵 ROM:32GB/RAM:3GB
	外部 microSDXC™ (最大256GB)
最大通信速度*1	受信最大225Mbps**2/送信最大37.5Mbps**3
耐衝撃性能	高さ1.8mから鉄板・コンクリートへの落下試験クリア
Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac
USB接続端子	USB Type-C
Bluetooth®	Ver.4.2 Quick Charge™ 3.0
	FeliCa/NFC/赤外線

※1最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauウェブサイトをご確認ください。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。またデザインリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。
※2全国(各都道府県一部エリア)で提供。※3東名版の一部エリアで提供し、全国へ順次拡大中。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。

【MIL-STD-810Gについて】米国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の19項目に準拠した試験を実施。無故障を保证するものではありません。【耐衝撃について】MIL-STD-810G Method 516.7 Shock-Procedure IVに準拠した試験 および高さ1.8mから鉄板・コンクリートに製品を26方向で落下させる京セラ独自試験を実施。【防水について】IPX5/IPX8の防水性能。※ご使用の際は、キャップ類電池フタは確実に取り付けてください。※石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸さないでください。温泉の中に浸けないでください。【防塵について】IP6Xの防塵性能。砂浜などの上に置かないでください。【耐荷重について】京セラ独自の耐久試験を実施。ボタ全体に100kgの面荷重が均等にかかっても電話機の性能を保つことを意味します。【耐海水について】日本沿岸部を想定した海水で京セラ独自の耐久試験を実施。すべての海水耐性に対して保証するものではありません。

※日常生活における使用での耐衝撃性能を想定していますので、投げつけたり、無理な落としたりをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本製品の性能に異なっても落下衝撃にて傷などが発生します。無故障を保证するものではありません。※「TORQUE」、「スマートソニックレシーバー」は、京セラ株式会社の登録商標です。※その他社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。※画像はイメージです。

販売元 **KDDI株式会社**

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
http://www.kyocera.co.jp



モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を】

このチラシは2017年8月現在のものです。

お問い合わせは [受付時間] 平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~18:00 (年末年始を除く)

法人お客様センター (スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)

☎0077-7041 (無料) / ☎0120-925-041 (無料)

ホームページアドレス <http://www.kddi.com/business/>

B4015 TORQUE G03 KYV41 法人向けチラシ