

耐衝撃ケース (CSS305) 取扱説明書



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

■ 対応機種：KC-S305、KC-S205

■ 材質

耐衝撃ケース：熱可塑性エラストマー

お願いとご注意


製品の性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- 本製品は対応機種専用の耐衝撃ケースです。
- 本製品の取り付けはお客様の責任においておこなってください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 携帯電話のホームページに記載されている「本製品の比吸収率（SAR）について」の内容をご確認の上ご使用ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／洗剤などを用いると外装が変質する恐れがあります。
- 本製品を泡ハンドソープやアルコールなどでお手入れする場合は、携帯電話から外してから行ってください。お手入れ後、十分に乾燥させて水滴が残っていないことを確認し、取り付けてください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は無償修理保証の対象外です。

取り付け方法

※ 携帯電話にストラップがついている場合は、ストラップを外してから本製品を取り付けてください。

- ① 取り付けるときは、携帯電話と本製品のストラップ取り付け部と外部端子を本製品の向きに注意して取り付けてください。
- ② 携帯電話と本製品を取り外すときは、本製品の変形に注意して取り外してください。



お問い合わせ先

- 京セラ 通信サポートセンター
TEL：0120-993-950（通話料無料）
受付時間 9:00～17:00（平日）
年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。
- 京セラ ホームページからのお問い合わせ
<https://www.kyocera.co.jp/>