




壊れにくく使いやすい 信頼の日本製 業務用タブレット





ビジネスをサポートする、京セラの法人向けモバイル端末の特長

高品質かつ最適な商品がお客様のTCO (Total Cost of Ownership) 最小化と課題解決に貢献し、通信による新たな価値創造に寄与します

耐久性



75cmからの落下試験をクリア。
強化ガラス・液晶周りの凸構造を採用した耐衝撃・耐落下性能。



水まわりの作業も安心の防水仕様。
塵・埃の多い場所でも気にすることなく使える防塵設計。

※IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵性能。性能に関する詳細は主な仕様をご確認ください。



アルコールや泡ハンドソープなどでお手入れできる耐薬品性。

※製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。詳細は主な仕様をご確認ください。

機能性




手袋を着用したまま普段通りの操作が可能な「グローブタッチ®」。

※事前設定が必要になります。また、設定後は継続してご利用になれます。
※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



画面や手が濡れた状態でも操作が可能。
水まわりでも快適に操作できる「ウェットタッチ®」。

※IPX5/IPX8の防水性能。性能に関する詳細は主な仕様をご確認ください。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。
※ペン入力ではご利用いただけません。



満充電にしないことで負荷を軽減し電池寿命を延ばす「バッテリーケアモード」。

※バッテリーケアモード「OFF」時に比べ、電池寿命が約1.5~2倍長持ち(2021年8月京セラ調べ)


安心/ 信頼性



中・小規模の業務用でのモバイル端末設定に最適な端末制限アプリ (Device Controlアプリ) に対応。



企業が安心して使えるビジネス向け端末として Google™ が推奨する Android Enterprise Recommended プログラムに対応。



OEMConfigに対応。OEMConfigに準拠したEMMソリューションを利用することで、さまざまなデバイス構成を行うことが可能。

壊れにくく使いやすい 信頼の日本製 業務用タブレット



厳しい試験をクリアした、
安心して使えるタフタブレット

こだわりの機能で、
圧倒的な使いやすさ

高品質な日本製で、
アフターサポートも充実

さまざまな業界、業種でお使いいただけます



教育・学習

ノートに書くような書き心地のペン入力に対応。お子さまのご利用も安心。
※ペンは別売です。



医療・介護

耐薬品性で常に清潔に保て、カルテから医療費の明細まで多岐にわたってご利用いただけます。



小売・卸売

作業の効率化だけでなく、客にもつなげることでできる強力なパートナーとなります。



飲食・宿泊

落下や水はねに耐えられ、汚れてもアルコールで拭いて清潔に保てるので安心です。



製造

多くの耐久試験をクリアしている堅牢性で、効率の求められる生産現場に貢献します。



オフィス

サイネージや受付、オフィスシーンでのさまざまな場面を力強くサポートします。



物流

堅牢性に加え、手袋をしたままでも使える操作性で、現場の業務をサポートします。

KC-T304/KC-T304Cの主な仕様

		KC-T304 (受注生産品)	KC-T304C ※充電置台(オプション)に対応
ディスプレイ		約10.1インチTFT WUXGA(1,920×1,200)	
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約259 x 168 x 8.6mm	
重量		約482g	約488g
バッテリー容量		7,000mAh	
充電時間		約320分*1	
連続使用可能時間		約9時間*2	
OS		Android™ 11/12	
CPU		MT6765/2.3GHz 4コア + 1.8GHz 4コア	
カメラ	アウト	約800万画素CMOS	
	イン	約500万画素CMOS	
メモリ	内蔵	RAM:3GB / ROM:32GB	
	外部	microSDXC™(最大1TB)	
Wi-Fi®		IEEE802.11a/b/g/n/ac	
Bluetooth®		Ver.5.1	
充電方法		USB Type-C™/DCプラグ	USB Type-C™/DCプラグ/充電置台※ ※オプション
耐久性試験		落下試験、加圧試験、全面加圧試験、コネクタ抜き差し試験、薬品試験	
防水/防塵		防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)	
同梱物		DCプラグ付きACアダプタ	

*1 付属のACアダプタ利用時。充電時間は利用状況によって異なる場合がございます。*2 Wi-Fi®でのインターネット利用による動画再生時。

[防水・防塵・お手入れに関するご注意]

【防水・防塵について】カード挿入口カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、通信機器としての性能を保つことです。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、通信機器としての性能を保つことです。IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。
[アルコールなどによるお手入れ]柔らかな布に、消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませ、本体を拭き取ります。イソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムは消毒用として販売されているものを、それぞれの取扱説明書をよく読んでお使いください。誤った使い方は人体への影響や引火などの恐れがあります。

[泡によるお手入れ]柔らかな布に泡ボディソープ/泡ボディソープを付けて拭き取ったあと、泡が完全になくなるまですすぎます。水滴を残さないようにしっかり拭き、乾燥させてください。

【お手入れの際の注意事項】市販のアクセサリ商品(端末カバー、ケースなど)は取り外してください。なお、市販のアクセサリ商品の取扱いは、各商品の注意事項をご確認ください。市販の保護シートは剥がれる場合があります。耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。お手入れのときはカード挿入口カバーがしっかり閉じていることを確認してください。国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。

[信頼性試験について]

京セラ独自の信頼性試験(落下試験:高さ75cmから床へのX,Y,Z方向の落下試験、高さ3cmから6,000回の落下試験、加圧試験:局部的な点加圧試験、全面加圧試験:全面的な加圧試験、コネクタ挿抜試験)を実施。

◎本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。※Google、Android、Gmail、Chrome、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。※Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSD™、microSDXC™はSD-3C,LLCの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※その他の社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている製品にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

 注意

本製品は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

オプション/アクセサリー

充電置台(別売)

※KC-T304Cのみ



アクティブペン(別売)

ノートに書いているような書き心地を体感いただけます。



※アクティブペンは防水に対応しておりません。

ACアダプタ (付属品/別売)



KC-T304用 KC-T304C用 反射防止保護フィルム [ELECOM](別売)



※本製品は京セラの保証対象外です。
※開発・販売元はELECOMです。

京セラ株式会社

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

<https://www.kyocera.co.jp>



モバイル・リサイクル・ネットワーク
[携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。]



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



やめましょう、
歩きスマホ。



グリーン購入者



あぶない!
電池への衝撃



キケン!
水ぬれ充電

◎製品仕様およびデザインは、予告なく変更することがあります。◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。◎掲載の内容は2022年10月現在のものです。※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。© 2022 KYOCERA Corporation