

ビジネスシーンで重視される 音声通話機能を手厚くサポート。



握りやすい
ラウンドフォルム



開けやすい
フロントトップカバー



見やすく押しやすい
キートップ



防水
IPX5/8

防塵
IP5X

耐衝撃
MIL-STD-810G



法人業務に役立つ機能を搭載

あとから録音

PCメール

Wi-Fi®テザリング

au世界サービス

急な雨や外出先の業務でも安心

防水

防塵

耐衝撃

快適な通話品質を実現

au VoLTE

スマートソニックレシーバー®



ネイビーブラック



ホワイト

【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けしないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃について】米国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。


実用性の高い機能で法人業務の効率化に貢献

通話内容をまるごと保存

【あとから録音】

通話終了時、直前の通話内容をまるごと保存。外出時などメモが取れない場面で役立つ機能です。

- 録音可能時間：1件当たり最大60分、50件まで
(本体の空き容量に依存)
- *事前に設定が必要です。



大事な着信を逃さない

【ステップアップ着信】

不在着信通知を受けた後、同じ相手から10分以内に再度着信を受けると段階的に着信音を大きくしたり、パイプを長く振動させます。

【不在着信スヌーズ】

不在着信があった場合、着信から5分、10分、20分、60分後に、ディスプレイの自動点灯や音とパイプで、確認するまで繰り返しお知らせします。




モバイルルータとしても使える

【テザリング】

モバイルルータのように外出先から社内サーバへのPC接続などに利用できます。

- 接続端末：最大10台(Wi-Fi使用時)
- *ご利用にはネットワークの設定が必要です。




パソコンに届いたメールをケータイで確認

【PCメール】

Eメール/SMS(Cメール)はもちろん、PCメールにも対応。PCメールを使えば普段パソコンで使用しているメールアドレスで、メール本文や添付ファイルの送受信ができます。

- 対応プロトコル：受信:POP,IMAP 送信:SMTP
- *Exchangeは非対応



快適な通話機能 au VoLTE



【スマートソニックレシーバー®】 特許

音と振動で相手の声を伝える京セラ独自の機能。画面全体で音を伝えるので、耳を覆うように当てることで、周囲の騒音を遮蔽して通話ができます。

【聞こえ調整】

利用シーンに合わせてお好みの音質を選べます。

- やわらかく
- はっきりと
- おさめに

- 「聞こえ調整」を利用しない場合は、標準音質設定となります。

特許 京セラ特許技術を含む機能

その他の機能

au世界サービス	緊急速報メール	おサイフケータイ®*1
赤外線通信*2	ワンセグ	LINE*3
GPS	日英表記対応	キャップレス防水*4

- ★1 ご利用できるサービスは3Gケータイ/スマートフォンとは異なります
- ★2 リモコン非対応
- ★3 一部の機能がスマートフォン版と異なります
- ★4 USB端子部

【主な仕様】 GRATINA(グラティナ) KYF37

カラー	ネイビーブラック/ホワイト	
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×113×16.7mm(最厚部18.1mm)	
重量	約136g	
バッテリー容量	1,500mAh	
充電時間	約120分(共通ACアダプタ05[別売]使用時)	
連続通話時間*1	約590分(VoLTE)	
連続待受時間*1	約500時間(4G LTE)	
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア	
メモリー	内蔵	ROM:8GB/RAM:1GB
	外部	microSDHC™(最大32GB)
対応通信規格	4G LTE™	
最大通信速度*2	受信最大150Mbps/送信最大25Mbps	
ディスプレイ	約3.4インチ FWVGA TFT液晶	
カメラ	メイン	約800万画素CMOS
撮影サイズ	静止画	最大3,264×2,448ドット(8M)
	動画	最大1,280×720ドット(HD)
外部接続	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
	Bluetooth®	Ver.4.1
オプション(別売)	卓上ホルダ	

セキュリティ対応モデルを別途ご用意

カメラなしモデル

セキュリティポリシーでカメラなどの利用を制限されている法人様向けに、カメラのないモデルを別途ご用意しております。

以下の機能が制限されています。

- カメラ
- 外部メモリー
- ワンセグ
- LINE

*カラーはネイビーブラックのみです。



*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauのウェブサイトをご確認ください。受信最大150Mbps対応エリアは一部のエリアを除きます。記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様の利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また通信速度は機器能力に依存します。*本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。!EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけます。また、お客様ご自身で退会手続きが必要です。

「スマートソニックレシーバー」は、京セラ株式会社の登録商標です。「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。*LTEはETSIの商標です。*Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。*microSDHC™はSD-3C, LLCの商標です。*「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。*その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。*画像はイメージです。

販売元 KDDI 株式会社

製造元 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
http://www.kyocera.co.jp



◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。
◎本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2018 KYOCERA Corporation

このチラシは2018年3月現在のものです。

お問い合わせは [受付時間] 平日9:00~19:00 土・日・祝日9:00~18:00(年末年始を除く)	
法人お客様センター(スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)	
☎0077-7041(無料)	☎0120-925-041(無料)
ホームページアドレス	http://www.kddi.com/business/