

ビジネスシーンで重視される
音声通話機能を手厚くサポート。



【原寸大】



すみ
墨



わたゆき
綿雪

耐衝撃
MIL-STD-810G

防水
IPX5/IPX8

防塵
IP5X



軽くて持ちやすい



万一のときも安心の
耐衝撃性能



見やすく押しやすい
キーデザイン

あとから録音

音声エクスポート

ステップアップ着信

不在着信スヌーズ

PCメール

ドライブモード時の伝言メモ応答

Wi-Fi® & テザリング対応

スピーカー性能を兼ね備えたレシーバー/マイク


【耐衝撃・防水・防塵に関するご注意】【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板（ラワン材）に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。全ての衝撃に対して保証するものではありません。【防水・防塵について】背面カバーは確実に取り付けてください。強い雨が当たる環境での使用はしないでください。海水・プール・温泉の中に入れてください。砂浜などの上に置かないでください。常温の水道水以外はかけないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間くはんにした際に、試験用粉塵（直径75μm以下）が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

実用性の高い機能で法人業務の利便性向上に貢献

大切な通話内容を保存



【あとから録音】

通話終了時に、直前の通話内容を音声データとして1件あたり最大60分録音可能※1。大事な用件を忘れても、聞き直すことができます。

※1:50件まで(本体の空き容量に依存)
※事前に設定が必要です。

【音声エクスポート】 **NEW**

端末内部に録音/保存した音声 microSD™メモリーカード(別売)※2を使用し、新しい機種やパソコンなどへ移動することができます。

※2:カメラなしモデルは非搭載。

大事な着信を逃さない

【ステップアップ着信】


10分間に2回以上同じ相手から不在着信が続くと、段階的に着信音を大きくしたり、パイプを長く振動させます。

【不在着信スヌーズ】

不在着信の後、着信から5分、10分、20分、60分後にディスプレイが自動点灯し、音とパイプで確認するまで繰り返しお知らせします。

※事前に設定が必要です。

パソコンに届いたメールをケータイで確認



【PCメール】

Eメール/+メッセージ(プラスメッセージ)はもちろん、PCメールにも対応。PCメールを使えば普段パソコンで使用しているメールアドレスで、メール本文や添付ファイルの送受信ができます。

<対応プロトコル> 受信: POP、IMAP/送信: SMTP
※Exchangeは非対応

セキュリティ対応モデルを別途ご用意

セキュリティポリシーでカメラなどの利用を制限されている法人さま向けに、カメラのないモデルを別途ご用意しております。

以下の機能が制限されています。

カメラ 外部メモリー LINE


※カラーは墨のみです。

カメラなし
モデル

●カメラ部



●外部メモリー部



NEW GRATINAシリーズに初搭載の機能
Ver.UP GRATINA KYF37からの改善機能

※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワットマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSD™、microSDHC™はSD-3C、LLCの商標です。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。MovieSolidは株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。Morpho Rapid Effectは株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Effect Library」を採用しております。Morpho Effect Libraryは株式会社モルフォの登録商標です。※HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。Morpho HDRは株式会社モルフォの登録商標です。※その他の社名および商品名等は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※画像はイメージです。※このチラシで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a)ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは再輸出をおこなってはなりません。(b)法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c)ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社から許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

販売元 **KDDI 株式会社**

製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
<https://www.kyocera.co.jp>

●マナーもいっしょに
携帯しましょう。

●キケン!
水ぬれ充電

●あぶない!
電池への衝撃

●モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力ください】

●製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

●ディスプレイの表示はすべてイメージです。

※本チラシについては、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2019 KYOCERA Corporation

運転中の応答は伝言メモで安心

応答メッセージ再生中



【ドライブモード時の伝言メモ応答】 **Ver.UP**

ドライブモード時の着信の際、伝言メモでの応答ができます。伝言メモONとOFFの切り替えが可能になりました。



外出先でも快適に使える

【Wi-Fi® & テザリング対応】

Wi-Fiを利用してファイルの送受信をしたり、外出先から社内サーバーへのPC接続などに利用できます。

<接続端末>最大10台(Wi-Fi使用時)
※ご利用にはネットワークの設定が必要です。 ※別途お申込みが必要です。

聞き取りやすい

【スピーカー性能を兼ね備えたレシーバー/マイク】 **NEW**

通話中の相手の声が聞き取りやすいように、スピーカー性能を備えたレシーバーを搭載。また、スピーカーとマイクを同一面上に設けているので、ハンズフリーでの通話品質も向上しました。

【主な仕様】 GRATINA (グラティナ) KYF39/KYF39Z

カラー*	墨/綿雪
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51×112×17.4mm
重量	約125g
バッテリー容量	1,500mAh
充電時間	約120分(TypeC共通ACアダプタ01/02[別売]使用時)
連続通話時間*2	約610分(VoLTE)
連続待受時間*2	約530時間(4G LTE)
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE
CPU	MSM8909/1.1GHz×4コア
メモリー	内蔵 ROM:8GB/RAM:1GB 外部 microSDHC™(最大32GB)*3
対応通信規格	4G LTE™
最大通信速度*4	受信最大150Mbps*/送信最大50Mbps*6
ディスプレイ	約3.4インチ FWVGA TFT液晶
カメラ*3	メイン 約800万画素CMOS
撮影サイズ*3	静止画 最大3.264×2.448ドット(8M) 動画 最大1.280×720ドット(HD)
外部接続	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) Bluetooth® Ver.4.1 外部デバイス USB Type-C™*7
耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)/ 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP5X)

*1:カメラなしモデルは墨のみになります。*2:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*3:カメラなしモデルは非搭載。*4:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauウェブサイトをご確認ください。*5:一部エリアを除きます。*6:一部エリアで提供。※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。通信速度は機器能力に依存します。通信速度は記載時点の最大通信速度であり、今後、変更になる可能性があります。また、テザリング時の通信速度は接続先の機器能力に依存します。*7:3.5φイヤホンをご利用の際は、別売の京セラ3.5φType-C変換ケーブルをご使用ください。※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。
①EZwebサイトはご利用いただけません。従来の3Gケータイでご利用していたコンテンツは継続してご利用いただけません。また、お客さまご自身で退会手続きが必要です。

このチラシは2019年5月現在のものです。

お問い合わせ	【受付時間】9:00~18:00(年末年始を除く)
法人お客さまセンター(スマートフォン・タブレット・データ通信線未)	
0077-7041 (無料) / 0120-925-041 (無料)	
ウェブサイトアドレス	https://www.kddi.com/business/

B4022 GRATINA KYF39 法人向けチラシ