

【主な仕様】 DIGNO® Tab(ディグノ タブ)

カラー	ブラック	最大通信速度*2	受信150Mbps*3/送信75Mbps*3
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約259×168×8.6 mm	ディスプレイ	約10.1インチ、約1,677万色、TFT液晶
重量	約488g	カメラ	アウト 約800万画素CMOS イン 約500万画素CMOS
バッテリー容量	7,000mAh	撮影サイズ	静止画 最大2,592×1,944ドット 動画 最大1,920×1,080ドット
充電時間	約240分(Type C共通ACアダプター 02[別売] 使用時)	外部接続	Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver.5.0 外部デバイス/その他 イヤホンジャック
連続待受時間*1	約1,140時間(4G LTE™/WiMAX™ 2+)	衛星測位システム	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
au ICカード種類	au Nano IC Card 04 LE	防水/防塵/耐落下	防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)/75cm落下
OS	Android 10/11	同梱品	スタンド(試供品)
CPU	MT6765/2.3GHz 4コア+1.8GHz 4コア		
メモリー	内蔵 RAM:3GB/ROM:32GB 外部 microSDXC™(最大1TB)		
対応通信規格	4G LTE™/WiMAX™ 2+		

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。*2: 最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。*3:全国(各都道府県一部エリア)でご提供。※本機種は3G通信はご利用いただけません。※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。

【主な対応サービス】※サービスの詳細はauホームページをご確認ください。

Wi-Fiテザリング(最大10台接続)
緊急速報メール

製品デザイン



【防水・防塵・耐落下に関するご注意】

【防水・防塵について】カード挿入口カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、通信端末としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、通信端末としての性能を保つことです。※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

【アルコールなどによるお手入れ】柔らかい布に、消毒用として市販されているイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを少量含ませ、本体を拭き取ります。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。イソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムは消毒用として販売されているものを、それぞれの取扱説明書をよく読んでお使いください。誤った使い方は人体への影響や引火などの恐れがあります。

【耐落下について】高さ75cmから床へのX、Y、Z方向の落下試験および高さ3cmから6,000回の落下試験を実施しております。すべての衝撃に対して保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

注意 au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまのご都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「DIGNO」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合 (ITU) がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Dragontrail®はAGC Inc.の登録商標です。※Google、Android、Gmail、Chrome、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※microSD、microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。※静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。※画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。※HDR (High Dynamic Range) 技術には株式会社モルフォの「Morpho HDR」を採用しております。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の登録商標または登録商標です。※Zoomは、Zoom Video Communications Inc.の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。※Microsoft、Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または登録商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。1.ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、変更、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。2.法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。3.ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社から許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

このカタログは2022年10月現在のものです。

販売元 **KDDI 株式会社**
製造元 **京セラ株式会社**
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
https://www.kyocera.co.jp

お問い合わせ先
法人お客さまセンター(スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)
0077-7041(無料) / **0120-925-041**(無料)
ウェブサイトアドレス **https://www.kddi.com/business/**
© 2022 KYOCERA Corporation

お問い合わせ先 [受付時間]9:00~18:00(年末年始を除く)
法人お客さまセンター(スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)
0077-7041(無料) / **0120-925-041**(無料)
ウェブサイトアドレス **https://www.kddi.com/business/**

B4031 DIGNO Tab KYT34 法人向けカタログ



DIGNO® Tab

KYT34



日本のDXを加速する、ジャパンメイドタブレット。



THE NEW VALUE FRONTIER



長く安心して使える、働く人のタブレット。


通知(充電)ランプ バッテリーインジケーター

充電時の進捗をLEDの色でお知らせ。ディスプレイ消灯時でも、充電がどこまで進んでいるかが一目でわかります。

- 緑色: 90%以上
- 黄色: 60%~89%
- 赤色: 59%以下

指紋センサー

指紋センサーによる画面ロック解除が可能。



カスタマイズボタン

よく使う業務アプリの起動に使えるボタンを設置。「短押し」「長押し」「2回押し」、最大3種類の設定が可能。ボタンを押すだけなので簡単です。



機能性 現場の生産性を向上させる

グローブタッチ®

手袋や作業用グローブなどを着用したまま操作が可能。作業中でも普段通り使えます。

※事前設定が必要になります。また、事前設定後は継続してご利用になれます。
※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



ウェットタッチ®

水や雨などで画面や手が濡れていてもタッチ操作が可能。雨の日や水まわりの作業も快適です。

※IPX5、IPX8の防水性能。性能に関する詳細は裏表紙をご確認ください。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。



耐久性 さまざまな業務・場所で安心して使える

耐落下



テーブルからの落下を想定した75cm落下試験をクリア。高い剛性を持つ筐体、液晶周りの縁をガラス面よりも凸にする構造、さらに強化ガラス「Dragontrail® PRO」を採用しており、ガラス割れに強い設計となっています。

※高さ75cmから床へのX、Y、Z方向の落下試験および高さ3cmから6,000回の落下試験を実施しております。すべての衝撃に対して保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



防水・防塵

水まわりでの作業や急な雨でも安心の防水仕様。屋外や塵・埃の多い場所でも気にすることなく使える防塵設計です。

※IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵性能。性能に関する詳細は裏表紙をご確認ください。



耐薬品性

汚れたら軽く水で洗い流したり、アルコールなどをつけて拭いたりといったお手入れも可能です。

※アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しています。変色・塗装剥がれ・変形しないことを保証するものではありません。



DCコネクタ

充電コネクタには、通常のUSBに加え強度の高いDCコネクタを採用。円筒形で向きを挿し間違える心配がなく、上下左右のねじれに対しても強いので、故障を未然に防止します。

※別売の専用ACアダプター（ACアダプター KYT34PQA）が必要です。
※DCコネクタ充電は、急速充電（USB Power Delivery 2.0）に対応していません。



タップして画面点灯

ディスプレイを2回タップするだけでスリープ解除。電源ボタンを探すことなくお使いいただけます。

※事前に設定が必要です。
※グローブタッチ®機能がONでも、手袋を着用した状態ではこの機能はご利用いただけません。

充電アドバイザー

長期間タブレットをご使用いただけるよう、バッテリーの持続時間を延ばすための使い方をアドバイスするアプリを搭載しています。

バッテリー給電機能

スマートフォンなどの周辺機器への充電（給電：500mAh）が可能。大容量バッテリーとしても使えるので外出時も安心です。

※別売りのケーブル（京セラType-C給電ケーブル01 [01KYHAA]）が必要です。
※充電開始操作を行う必要があります。



主要グループウェア動作確認済み

テレワークの普及により需要が高まるコミュニケーションアプリを、安心して利用可能です。

- Cisco Webex®
- Google Meet
- LINE WORKS
- Microsoft Teams
- Zoom

※当社基準に基づき動作確認をしております。すべての動作を保証するものではありません。2020年11月（京セラ動作確認済み）
※アプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。※通信料がかかります。


急速充電

別売りの充電器（TypeC共通ACアダプター02）による、急速充電が可能です。

バッテリーケアモード

満充電にしないことで過充電を抑え、バッテリーへの負荷を軽減。電池寿命を延ばすことが可能です。

※バッテリーケアモード「OFF」時に比べ、電池寿命が約1.5倍長持ち（2020年12月京セラ調べ）



信頼性 安心して導入・運用できる

Android Enterprise Recommended

Android Enterprise Recommended は、ビジネスにおいてそれぞれのニーズに応じて最も適した Android™ デバイスとサービスを自信をもって選択、導入、管理できるようサポートする Google™ が率いるプログラムです。

セキュリティパッチ対応: Google 社からリリースされたセキュリティパッチの90日以内配信を、端末の発売日から2年間実施し、3年目にはESMR(Emergency Security Maintenance Release)に対応します。セキュリティパッチ:2023年2月まで ESMR:2024年2月まで

Zero Touch Provisioning対応: MDMアプリの自動インストールが可能なZero Touch Provisioning対応。端末の各種制限設定が効率的に行えます。

端末制限アプリ(Device Controlアプリ)

Android™ の標準機能だけでは実現できない企業ニーズに応じた、京セラオリジナルのMDM機能をご提供します。

クリップボードの無効化: コピー&ペーストの利用を禁止することで、機密情報の漏洩を防止

電源OFF操作の抑止機能: ユーザー操作による電源OFFを制限

ジャパンメイドの安心感

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、一貫して国内で実施しています。

