

【主な仕様】 Qua phone QZ (キュア フォン キューゼット)

カラー	インディゴ	対応通信規格	4G LTE/WiMAX 2+
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72×145×8.7mm	最大通信速度*2	受信150Mbps*/3/送信25Mbps
重量	約136g	ディスプレイ	約5.0インチ FHD TFT液晶
バッテリー容量	2,600mAh	カメラ	メイン 約1,300万画素CMOS サブ(イン) 約500万画素CMOS
充電時間	約140分 (Type C共通ACアダプタ01[別売]使用時)	撮影サイズ	静止画 最大4,160×3,120ドット (13M) 動画 最大1,920×1,080ドット (FHD)
連続通話時間*1	約960分 (VoLTE)	外部接続	Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver.4.2 外部デバイス/その他 ステレオイヤホンジャック
連続待受時間*1	約530時間 (4G LTE™/WiMAX™ 2+)		
au ICカード種類	au Nano IC Card 04		
OS	Android™ 8.0		
CPU	MSM8937/1.4GHz×4コア+1.1GHz×4コア		
メモリー	内蔵 RAM:3GB/ROM:32GB 外部 microSDXC™ (最大256GB)	防水/防塵/ 耐衝撃	防水 (IPX5/IPX8) /防塵 (IP5X) 耐衝撃 (MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV)

\*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。\*2:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauウェブサイトをご確認ください。\*3:一部のエリアを除きます。\*本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。\*記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客さまのご利用環境、回線の状況により、通信速度が大幅に低下する場合があります。また、通信速度は機器能力に依存します。

【主な対応サービス】\*サービスの詳細はauウェブサイトをご確認ください。

au VoLTE	Wi-Fiテザリング(最大10台接続)	au世界サービス	緊急速報メール
----------	---------------------	----------	---------

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】キャップ類は確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。\*IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。\*IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。\*IP5Xとは、防塵試験管内で電話機を8時間かくはんした際に、試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入った場合でも所定の動作および安全性を保ちます。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから合板(ラワン材)に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

<b>注意</b>	au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
-----------	---

お客さまの都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

\*「ハイブリッドシールド」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。\*「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合 (ITU) がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。\*LTEはETSIの商標です。\*Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。\*WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。\*Wi-Fi®、Miracast™はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。\*Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。\*microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。\*静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。\*動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。\*画像エフェクト技術には株式会社モルフォの「Morpho Rapid Effect」を採用しております。「Morpho Rapid Effect」は株式会社モルフォの登録商標です。\*HDR (High Dynamic Range) 技術には「Morpho HDR」を採用しております。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの登録商標です。\*Dragontrail®とそのシンボルマークとは旭硝子株式会社の登録商標です。\*その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。\*このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者的財産権の侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

このカタログは2018年3月現在のものです。

販売元 **KDDI 株式会社**



◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。  
◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。  
◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。  
※本カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。  
© 2018 KYOCERA Corporation

お問い合わせは【受付時間】平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~18:00 (年末年始を除く)
法人お客さまセンター(スマートフォン・タブレット・携帯電話・データ通信端末)
<b>TEL 0077-7041</b> (無料) / <b>TEL 0120-925-041</b> (無料)
ホームページアドレス <b>http://www.kddi.com/business/</b>

B4019 Qua phone QZ 法人向けカタログ



# 実用性の高い機能で 法人業務を支えます

## 充実の基本性能

### Qua phone QZ

#### 5.0インチ フルHD TFT液晶ディスプレイ

地図アプリケーションなどもクリアに表示できます。

#### RAM3GB・ROM32GB内蔵メモリー

快適なアプリケーション動作を実現します。

#### OS: Android™ 8.0

最新\*のOS搭載でセキュリティも万全です。

※2018年3月13日時点において最新。



インディゴ

## いつでもどこでも安心して使える


### 防水・防塵・耐衝撃

屋外でのご利用時に突然の雨でも安心です。また、耐衝撃対応で不意の落下による衝撃から端末を守ります。

[防水・防塵について]IPX5/IPX8の防水、IP5Xの防塵性能。[耐衝撃について]MIL-STD-810G Method 516.7:Shock-Procedure IV準拠。

### ハイブリッドシールド®

ディスプレイは、割れにくく傷つきにくい強化ガラスDragontrail® Xと耐擦傷性の高いコーティングを施したアクリルスクリーン、2つを重ね合わせた、ガラス割れ防止構造です。




### キャップレス防水(USB端子部、イヤホン端子部)

キャップの開閉がないので、充電時などスムーズに操作できます。

[防水について]IPX5/IPX8の防水性能。

※充電中には濡らさないでください。



※USB端子部

## ビジネスに役立つ機能が満載

### 約1,300万画素高画質カメラ

実用性の高いカメラ機能を搭載しました。使いやすく現場報告用の写真撮影などにおすすめです。

■像面位相差オートフォーカス:ピント合わせが速い

■オートHDRで露出:自動補正



### Miracast™

ワイヤレスで大型ディスプレイに画面を転送できます。プレゼンテーションに便利です。

※事前に設定が必要です。



### グローブタッチ®

グローブ着用状態で画面に触れるとグローブモードを自動認識。手袋を外さずに、そのまま操作することができます。

※すべてのグローブでの操作を保証するものではありません。また、精度については個人差があります。水に濡れた状態では、グローブ操作はできません。



### ウェットタッチ®

画面や手が濡れていてもタッチ操作ができます。

※すべての濡れた状態での動作を保証するものではありません。



### ブルーライト軽減

ディスプレイから発光する青色光を抑え目の負担を和らげます。

※事前に設定が必要です。



### テザリング

モバイルルータのように外出先から社内サーバへのPC接続などに利用できます。

■接続端末:最大10台(Wi-Fi®使用時)

※ご利用にはネットワークの設定が必要です。

### Wi-Fi 5GHz帯対応

2.4GHz帯に加え、電波干渉の少ない5GHz帯にも対応しています。

### 国内開発・国内生産

企画から設計・開発・試験・製造を一貫して国内で実施。ひとつひとつ細部にまでこだわった高品質の製品をお届けします。



※製品を構成する部品およびソフトウェアには、国外で設計、開発、試験又は生産したものが含まれます。

### USBホスト

マウスやキーボードなど豊富な周辺機器(別売)をUSB端子に接続し利用できます。

■Bluetooth®による周辺機器接続も利用可能

### 急速充電

急速充電規格QuickCharge 2.0/3.0に対応しました。

## その他の機能

エコモード

au VoLTE

au世界サービス

auシェアリンク

緊急速報メール

※画像はイメージです。