

【主な仕様】 GRATINA(グラティーナ)

| | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| カラー | ブラック | 最大通信速度*3 | 受信最大150Mbps*4/送信最大75Mbps*5 |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73×153×8.9mm(最厚部9.2mm) | ディスプレイ | 約5.8インチ FHD+ TFT液晶 |
| 重量 | 約151g | カメラ | メイン 約1,600万画素CMOS サブ(イン) 約800万画素CMOS |
| バッテリー容量 | 3,050mAh | 撮影サイズ | 静止画 最大4,672×3,504ドット(16M) 動画 最大1,920×1,080ドット(FHD) |
| 充電時間 | 約170分(Type C共通ACアダプター 01/02[別売]使用時) | 外部接続 | Wi-Fi® IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® Ver.5.0 外部デバイス/その他 USB Type-C™接続端子/ステレオイヤホンジャック |
| 連続通話時間*1 | 約1.610分(VoLTE) | 衛星測位システム | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応 |
| 連続待受時間*1 | 約560時間(4G LTE™/WiMAX™ 2+) | 防水/防塵/耐衝撃 | 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)/ 耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8: Shock-Procedure IV) |
| au ICカード種類 | au Nano IC Card 04 | | |
| OS | Android™ 10 | | |
| CPU | MT6765/2.3GHz×4コア+1.8GHz×4コア | | |
| メモリー | 内蔵 ROM:32GB/RAM:3GB 外部 microSDXC™(最大512GB) | | |
| 対応通信規格*2 | 4G LTE™/WiMAX™ 2+ | | |

*1:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。
*2:「4G LTE」「WiMAX 2+」は、スマートフォンの画面表示上はは「4G」となります。また回線の混雑状況などに応じて、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。
*3:最大通信速度は通信規格やエリアなどにより異なります。最新のエリアはauホームページをご確認ください。記載の通信サービスはは「4G」となります。また回線の混雑状況などに応じて、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。
*4:一部エリアを除きます。
*5:全国(各都道府県の一部エリア)で提供します。
※本機種は日本国内において3G通信はご利用いただけません。
※主な対応サービスについての詳細はauホームページをご確認ください。



カラー

ブラック

【主な対応サービス】※サービスの詳細はauホームページをご確認ください。

| | | |
|---------------------|----------|---------|
| Wi-Fiテザリング(最大10台接続) | au世界サービス | 緊急速報メール |
|---------------------|----------|---------|

【防水・防塵・耐衝撃に関するご注意】

【防水・防塵について】カード挿入口カバーは確実に取り付けてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。強い雨が当たる環境での使用はしないでください。※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。※IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。※IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が内部に入らないように保護されていることを意味します。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【耐衝撃について】米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。【泡によるお手入れについて】国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ/ボディソープをご使用ください。種類の異なる泡ハンドソープ/泡ボディソープは混ぜないでください。キッチン用・業務用・無添加・アルカリ性のハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディソープや、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉などを使用しないでください。【アルコールなどによるお手入れ】柔らかい布にイソプロピルアルコール(99.7%以下)、エタノール(99.5%以下)、次亜塩素酸ナトリウム(1.0%以下)を少量混ぜ、本体を拭き取ります。製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。

| | |
|----|--|
| 注意 | au携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 |
|----|--|

お客様のご都合により解約された場合、契約手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

※「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は京セラ株式会社の登録商標です。※「4G LTE」のサービス名称は、国際電気通信連合(ITU)がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※LTEはETSIの商標です。※Google, Android, Google Play, Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。※microSDXC™はSD-3C, LLCの商標です。※Bluetooth™ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※Dragontrail™はAGC Inc.の登録商標です。※WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。※Wi-Fi™はWi-Fi Allianceの登録商標です。※文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2020 All Rights Reserved. ※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。※USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。※「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。※Zoomは、Zoom Video Communications Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Microsoft, Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他の社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。1. ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。2. 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。3. ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

販売元 **KDDI 株式会社**
製造元 **京セラ株式会社**

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6
https://www.kyocera.co.jp

マナーもいっしょに携帯しましょう。
やめましょう、歩きスマホ。
キケン! 水ぬれ充電

あふない! 電池への影響
モバイル・リサイクル・ネットワーク
【携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。】

●製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●ディスプレイの表示はすべてイメージです。
※本チラシについては、無断で複製、転載することを禁じます。
© 2020 KYOCERA Corporation

このチラシは2020年12月現在のものです。

お問い合わせは [受付時間]9:00~18:00(年末年始を除く)
法人お客様センター(スマートフォン/タブレット/携帯電話/データ通信端末)
☎0077-7041(無料) / ☎0120-925-041(無料)

ウェブサイトアドレス <https://www.kddi.com/business/>

B4022 GRATINA KYV48 法人向けカタログ



GRATINA グラティーナ

KYV48



確かな機能性。
さらに進化した
ビジネススマホ。



THE NEW VALUE FRONTIER



円滑なコミュニケーションでビジネスを加速。
業務効率化の頼れるパートナー。

「使いやすい」 操作しやすい、見やすくきれいな大画面。

ストラップホール



Google レンズ™

英語の資料など、カメラを向けるだけで検索・翻訳ができます。
※メインカメラのみ。※通信料がかかります。

約1,600万画素 メインカメラ

指紋センサー

背面に指紋センサーを搭載。安心のセキュリティで素早く簡単に本体のロック解除が可能です。



シンプルな ビジネス向けホーム

シンプルで操作性のよいUIです。
※アプリアイコンの表示位置、数の変更は可能です。

ワンタッチボタン

よく使う連絡先を3つまで登録可能です。
※設定にて非表示にすることができます。

約5.8インチフルHD+液晶

高解像度の大型液晶ディスプレイを搭載。映像や画像、テキストを鮮明に再現します。

グローブタッチ®

手袋や作業用グローブなどを着用したまま操作が可能。素手とグローブの切り替えも自動です。

※事前設定をすれば継続してご利用できます。
※グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また、水に濡れた状態ではグローブ操作はできません。



ウェットタッチ®

画面や手が濡れた状態でも操作できるタッチパネル。雨の日や水まわりでも快適に使えます。

※IPX5、IPX8の防水性能。防水の詳細はスペックページをご確認ください。すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。



「安心」 JAPAN MADEならではの信頼。

耐衝撃

壊れにくい、安心の耐衝撃設計。不意の落下による衝撃から端末を守ります。画面割れに強い強化ガラス「Dragontrail® STAR」を採用しています。

※米国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IVに準拠した規格において、高さ1.22mから鋼板に製品を26方向で落下させる試験を実施しています。すべての衝撃に対して保証するものではありません。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。



防水・防塵

屋外でのご利用時の埃や急な雨でも安心。汚れたら軽く水で洗い流せます。

※IPX5/IPX8の防水、IP6Xの防塵性能。カード挿入口カバーをしっかりと閉じてください。海水・プール・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。強い雨が当たる環境での使用はしないでください。



耐薬品

泡ハンドソープやアルコールなどによるお手入れも可能です。

※お手入れの方法は、「スマホの汚れの落とし方」の動画をご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=LJncJqGwQms&app=desktop



国内開発・国内生産

企画から設計・開発・試験・製造・アフターサービスまで、一貫して国内で実施しています。



Android Enterprise Recommended

Android Enterprise Recommended は、ビジネスにおいてそれぞれのニーズに応じて最も適した Android™ デバイスとサービスを自信をもって選択、導入、管理できるようサポートする Google™ が率いるプログラムです。

「機能性」 こだわりの通話品質と便利機能。

データ移行を簡単にガイド

お使いの機種からのデータ移行方法をスマートフォンで確認可能。例えばお使いの機種が2010年以降発売の京セラ製ケータイの場合は操作画面の遷移を表示しながら分かりやすく移行手順をガイドします。

※一部対応していない機種がございます。※通信料がかかります。



ステップアップ着信

不在着信から10分以内に再度同じ相手から着信があった場合、着信音を段階的に大きくしてお知らせします。

アプリ動作確認済み

テレワークで需要が高まるコミュニケーションアプリを安心してご利用いただけます。

※当社基準に基づき動作確認をしております。
※すべての動作を保証するものではありません。
※アプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。
※通信料がかかります。



あとから録音

通話が終わった時に、直前の通話内容を丸ごと録音。通話中にメモがとれない時など便利に使えます。

※事前に設定が必要です。
※最大100件まで。(本体の空き容量に依存)



急速充電

Power Delivery2.0に対応。

※急速充電にはUSB Power Delivery2.0に対応した充電器(別売)が必要です。

- ▶ Cisco Webex®
- ▶ Google Meet
- ▶ LINE WORKS
- ▶ Microsoft Teams
- ▶ Zoom