

# 索引

T1~T22

索引 本誌に記載しております製品の型番をアルファベット順に配列しています。

# T

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
<b>イージーオーダーシステム</b>		
#GBA (-MY)	O16,O17	チップ(溝入れ) シャープシリーズ
#MEC	O8,O9	MECエンドミル シャープシリーズ
#MECH	O10,O11	MECHエンドミル シャープシリーズ
#MEF	O12-O15	座ぐりエンドミル シャープシリーズ
#S○○- DRZ○○○○(○)-○○(□)	O2-O7	ホルダ(ドリル) シャープシリーズ
#TGF	O16,O17	チップ(溝入れ) シャープシリーズ
C-Quick (セラミック・CBN)	O18,O19	刃先選定イージーオーダーシステム
<b>数字(ねじ切りチップ)</b>		
06IR ○○○○(○)	J17,J19	チップ(ねじ切り)
08IR ○○○○(○)	J17,J19	チップ(ねじ切り)
11IR ○○BSPT	J13	チップ(ねじ切り)
11IR ○○BSPT-TF	J13	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
11IR ○○BSPT-TQ	J13	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
11I% ○○○ISO	J7	チップ(ねじ切り)
11IR ○○○ISO-TF	J7	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
11IR ○○○ISO-TQ	J7	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
11IR ○○○○○	J17,J19	チップ(ねじ切り)
11IR A○○	J17,J19	チップ(ねじ切り)
16ER ○○BSPT	J12	チップ(ねじ切り)
16ER ○○BSPT-TF	J12	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○BSPT-TQ	J12	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16ER ○○(○)NPT	J14	チップ(ねじ切り)
16ER ○○UN	J8	チップ(ねじ切り)
16ER ○○UN-TF	J8	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○UN-TQ	J8	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16ER ○○W	J10	チップ(ねじ切り)
16ER ○○W-TF	J10	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○W-TQ	J10	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16E% ○○○ISO	J6	チップ(ねじ切り)
16ER ○○○ISO-TF	J6	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER ○○○ISO-TQ	J6	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16ER ○○○TR	J18	チップ(ねじ切り)
16ER ○○○○	J16,J18	チップ(ねじ切り)
16ER A○○	J16,J18	チップ(ねじ切り)
16ER AG○○	J16,J18	チップ(ねじ切り)
16ER G○○	J16,J18	チップ(ねじ切り)
16ER A○○-TF	J16,J18	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER A○○-TQ	J16,J18	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16ER AG○○-TF	J16,J18	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER AG○○-TQ	J16,J18	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16ER G○○-TF	J16,J18	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16ER G○○-TQ	J16,J18	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16IR ○○BSPT	J13	チップ(ねじ切り)
16IR ○○BSPT-TF	J13	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○BSPT-TQ	J13	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16IR ○○(○)NPT	J15	チップ(ねじ切り)
16IR ○○UN	J9	チップ(ねじ切り)
16IR ○○UN-TF	J9	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○UN-TQ	J9	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16IR ○○W	J11	チップ(ねじ切り)
16IR ○○W-TF	J11	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○W-TQ	J11	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16I% ○○○ISO	J7	チップ(ねじ切り)
16IR ○○○ISO-TF	J7	チップ(ねじ切り)TFシリーズ
16IR ○○○ISO-TQ	J7	チップ(ねじ切り)TQプレーカ
16IR ○○○TR	J19	チップ(ねじ切り)
16IR ○○○○(○)	J17,J19	チップ(ねじ切り)
16IR A○○	J17,J19	チップ(ねじ切り)
16IR AG○○	J17,J19	チップ(ねじ切り)
16IR G○○	J17,J19	チップ(ねじ切り)
22ER ○○UN	J8	チップ(ねじ切り)
22ER ○○○ISO	J6	チップ(ねじ切り)
22ER ○○○TR	J18	チップ(ねじ切り)

型番	ページ	品名
22ER N○○	J16,J18	チップ(ねじ切り)
22IR ○○UN	J9	チップ(ねじ切り)
22IR ○○○ISO	J7	チップ(ねじ切り)
22IR ○○○TR	J19	チップ(ねじ切り)
22IR N○○	J17,J19	チップ(ねじ切り)
<b>数字(ソリッドツール)</b>		
2FEKM ○○○-○○○-○○	L12	ソリッドエンドミル
2FEKS ○○○-○○○-○○	L12	ソリッドエンドミル
2FESL ○○○-○○○-○○	L11	ソリッドエンドミル
2FESM ○○○-○○○-○○	L10,L11	ソリッドエンドミル
2FESS ○○○-○○○-○○	L10	ソリッドエンドミル
2FESW ○○○-○○○-○○(A)	L14	ソリッドエンドミル(自動盤用)
2NFMSM ○○○-○○○-○○	L56	ソリッドエンドミル
2SEB ○○○-○○○-R○○	L43	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
2UEBS ○○○-○○○-○○	L44	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
2ZDF ○○○○○-KCD	L61	ソリッドドリル(ダイヤモンド工具)
2ZDK ○○○	L76	フラットドリル
2ZDK ○○○S	L74,L75	フラットドリル
2ZDK ○○○S-P	L74	フラットドリル
3AESL ○○○-○○○-○○	L57	ソリッドエンドミル
3AESM ○○○-○○○-○○	L57	ソリッドエンドミル
3AFK ○○○-○○○(-○○○)	L52,L53	ソリッドエンドミル
3FESW ○○○-○○○-○○(A)	L14	ソリッドエンドミル(自動盤用)
3NESM ○○○-○○○-○○	L55	ソリッドエンドミル
3NFSL ○○○-○○○-○○	L56	ソリッドエンドミル
3NFMSM ○○○-○○○-○○	L56	ソリッドエンドミル
3RDSL ○○○-○○○-○○	L40	ソリッドエンドミル
3RDSM ○○○-○○○-○○	L40	ソリッドエンドミル
3RFRS ○○○-○○○-○○-R○○○	L41	ソリッドエンドミル
3UEBS ○○○-○○○-○○	L44	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
3UFMSM ○○○-○○○-○○	L31	ソリッドエンドミル
3ZFKM ○○○-○○○-○○	L29	ソリッドエンドミル
3ZFKS ○○○-○○○-○○	L29	ソリッドエンドミル
4FCX ○○○-○○○-KCD	L60	ソリッドエンドミル(ダイヤモンド工具)
4FEKM ○○○-○○○-○○	L13	ソリッドエンドミル
4FESM ○○○-○○○-○○	L13	ソリッドエンドミル
4FESW ○○○-○○○-○○	L15	ソリッドエンドミル(自動盤用)
4HFMSM ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
4HFSS ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
4JER ○○○-○○○-R○○	L36	ソリッドエンドミル
4JER ○○○-○○○-R○○-XT	L36	ソリッドエンドミル
4MFK ○○○-○○○	L19	ソリッドエンドミル
4MFR ○○○-○○○-R○○	L19	ソリッドエンドミル
4RDSL ○○○-○○○-○○	L40	ソリッドエンドミル
4RDSM ○○○-○○○-○○	L40	ソリッドエンドミル
4RFH ○○○-○○○	L39	ソリッドエンドミル
4RFRS ○○○-○○○-○○-R○○○	L41	ソリッドエンドミル
4RFMSM ○○○-○○○-○○	L41	ソリッドエンドミル
4TFK ○○○-○○○	L21	ソリッドエンドミル
4TFR ○○○-○○○-R○○	L21	ソリッドエンドミル
4TFR ○○○-○○○-R○○-XT	L21	ソリッドエンドミル
4UGSM ○○○-○○○-○○	L49	ソリッドエンドミル
4YEBM ○○○-○○○-○○	L45	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
5DEKM ○○○-○○○-○○	L30	ソリッドエンドミル
5DERM ○○○-○○○-○○-R○○○	L30	ソリッドエンドミル
5HFMSM ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
5HFSS ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
5RDSL ○○○-○○○-○○	L40	ソリッドエンドミル
5RDSM ○○○-○○○-○○	L40	ソリッドエンドミル
5RFH ○○○-○○○	L39	ソリッドエンドミル
6HFMSM ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
6HFSS ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
6PDRS ○○○-○○○-○○	L46	ソリッドエンドミル
6PFK ○○○-○○○(○)	L33	ソリッドエンドミル
6RFH ○○○-○○○(○)	L39	ソリッドエンドミル

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
6RFSM ○○○-○○○-○○	L41	ソリッドエンドミル
6UGSM ○○○-○○○-○○	L49	ソリッドエンドミル
7HFSM ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
7HFSS ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
8HFSM ○○○-○○○-○○	L48	ソリッドエンドミル
8PFK ○○○-○○○(○)	L33	ソリッドエンドミル
25M- ○○○-○○○	L63	ソリッドエンドミル(ルータ)
29M- □○○○-○○○	L63	ソリッドエンドミル(ルータ)
47MB ○○○-○○○	L54	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
47ML ○○○-○○○	L54	ソリッドエンドミル
51M ○○○-○○○	L34	ソリッドエンドミル
51MCR ○○○-○○○-R○○	L35	ソリッドエンドミル
51ML ○○○-○○○	L34	ソリッドエンドミル
51MLC ○○○-○○○-R○○	L35	ソリッドエンドミル
56MB ○○○-○○○	L49	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
66M ○○○-○○○	L17	ソリッドエンドミル
66MCR ○○○-○○○-R○○	L17	ソリッドエンドミル
42718	L25	ソリッドエンドミル(管理番号)
42722	L25	ソリッドエンドミル(管理番号)
44604~44614	L54	ソリッドエンドミル(管理番号)
45100~45111	L34	ソリッドエンドミル(管理番号)
45112~45141	L35	ソリッドエンドミル(管理番号)
46343~46356	L45	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル(管理番号))
46357~46376	L24	ソリッドエンドミル(管理番号)
46450~46468	L37	ソリッドエンドミル(管理番号)
46620~46645	L17	ソリッドエンドミル(管理番号)
46821~46904	L25	ソリッドエンドミル(管理番号)
47001~47081	L27	ソリッドエンドミル(管理番号)
51904	L66	ソリッドドリル(管理番号)
63575~63645	L67	ソリッドドリル(管理番号)
63900~63999	L66	ソリッドドリル(管理番号)
64800~64890	L71	ソリッドドリル(管理番号)
68643~68768	L68	ソリッドドリル(管理番号)
68965~69044	L69	ソリッドドリル(管理番号)
82991~82997	L63	ソリッドエンドミル(ルータ・管理番号)
85080~85091	L63	ソリッドエンドミル(ルータ・管理番号)
91349~91361	L49	ソリッドエンドミル(管理番号)
<b>数字</b>		
556C%	D25,P8	部品 シート
60.09.63.002.0	S7	部品 皿ねじ
70.91.11.091.0	S25	部品 クランプセット
70.91.11.229.0	S34,S36,S37,S38	部品 クランプセット
70.91.11.230.0	S11,S34,S36,S37	部品 クランプセット
70.91.11.232.0	S11	部品 クランプセット
70.91.11.468.0	S11	部品 クランプセット
70.91.11.493.0	S30	部品 クランプセット
70.91.11.716.6	S21,S32,S40	部品 クランプセット
70.91.11.718.6	S20,S21,S26,S27,S28,S34,S35,S40	部品 クランプセット
70.91.11.720.6	S23,S33,S40	部品 クランプセット
70.91.11.721.6	S21,S40	部品 クランプセット
70.91.13.718.6	S34,S40	部品 クランプセット
70.91.15.001.0	S24,S31	部品 クランプセット
70.91.15.005.0	S20,S21,S23,S26,S27,S28,S32,S33,S34,S35	部品 クランプセット
70.91.22.010.0	S26,S27,S28,S34,S35	部品 シート
70.91.22.011.0	S26,S27,S28,S34,S35	部品 シート
70.91.22.012.0	S26,S27,S28	部品 シート
70.91.22.014.0	S20,S21,S32	部品 シート
70.91.22.015.0	S20,S21,S32	部品 シート
70.91.22.016.0	S20,S21	部品 シート
70.91.22.020.0	S23,S33	部品 シート
70.91.22.026.0	S31	部品 シート
70.91.22.028.0	S31	部品 シート
70.91.22.033.0	S24	部品 シート

型番	ページ	品名
70.91.22.034.0	S24	部品 シート
70.91.50.356.0	S8,S9	部品 調整ねじ
70.91.50.615.0	S11	部品 クランプねじ
70.91.50.648.0	S7	部品 ダブルねじ
70.91.50.916.0	S7	部品 クランプねじ
70.91.50.917.0	S7	部品 調整ねじ
70.91.53.013.0	S30	部品 シート
70.91.53.060.0	S37	部品 シート
70.91.53.064.0	S34,S36	部品 シート
70.91.53.131.0	S38	部品 シート
70.91.53.420.0	S25	部品 シート
70.91.54.033.0	S11	部品 調整ねじ
70.91.55.210.0	S11	部品 レンチ
70.91.55.218.0	S7	部品 旗レンチ
70.91.55.583.0	S9,S10	部品 クランプセット
70.91.55.584.0	S8,S9,S10	部品 クランプセット
70.91.55.696.0	S7	部品 クランプ
70.91.55.706.0	S7,S8,S9,S10	部品 ハンドル
70.91.55.707.0	S9,S10	部品 レンチ
70.91.55.708.0	S8,S9,S10	部品 レンチ
70.91.55.710.0	S7	部品 レンチ本体
70.91.55.716.0	S7	部品 カバープレート
70.91.55.717.0	S7	部品 スプリング
70.91.55.718.0	S7	部品 ワッシャ
70.91.55.725.0	S7	部品 レンチ本体
739.01.003.13	S7	部品 カートリッジ本体
739.01.004.13	S7	部品 カートリッジ本体
<b>A</b>		
A○○□- DCLN%○○-○○	F69	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DDUN%○○-○○	F72	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DSKN%○○-○○	F75	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DTFN%○○-○○	F76	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- DWLN%○○-○○	F79	ボーリングバー(ダブルクランプ)
A○○□- PCLNR○○-○○	F70	ボーリングバー
A○○□- PDUNR○○-○○	F71	ボーリングバー
A○○□- PTUNR○○-○○	F77	ボーリングバー
A○○□- PWLNR○○-○○	F78	ボーリングバー
A○○□- SCLC%○○-○○AE	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SCLC%○○-○○E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□- SCLP%○○-○○AE	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SCLP%○○-○○E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□- SDQC%○○-○○AE	F46	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SDUC%○○-○○AE	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SDZC%○○-○○AE	F47	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- STLC%○○-○○AE	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- STLP%○○-○○AE	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- STUP%○○-○○E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□- SVJB%○○-○○AE	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVJC%○○-○○AE	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVJP%○○-○○AE	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVPB%○○-○○AE	F56	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVPC%○○-○○AE	F56	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVUB%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVUC%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVZB%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SVZC%○○-○○AE	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SWUB%○○-○○AE	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
A○○□- SWUP%○○-○○AE	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
AABSR ○○○□(□)-○○F	E17,E48,P20	ホルダ(あとびき)
AABWR ○○○□(□)-○○F	E18,E19,E48,P20	ホルダ(あとびき)
ABS ○○R○○○○	B102,E17	チップ(あとびき)
ABS ○○R○○○○M	B102,E17	チップ(あとびき)
ABW ○○R○○○○	B102,E18,E19	チップ(あとびき)
ABW ○○R○○○○M	B102,E18,E19	チップ(あとびき)
ACLCL% ○○○□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)

チップ材種 旋削チップ CBNダイヤモンド 外径 スモールツール 内径 溝入れ 突切り ねじ切り ドリル ソリッドツール ミーリング ツリーング 機器 イシキヤシキ 部品 技術資料 50Kセクション 索引

A B C D E F G H J K L M N O P R S T

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
ACLCL% ○○○○□□-○○FF	E22	ホルダ(旋削)
AD○○□	F68	ボーリングバー(ADバーアダプタ)
ADJCL% ○○○○□□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
ADJCL% ○○○○□□-○○FF	E24	ホルダ(旋削)
ADNCR ○○○○□□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
AJ- ○(○)×○○(-○.○)	K29,P2	部品 調整ねじ (面取りアタッチメント)
AJ-519	M191	部品 調整ねじ
AJ-519TR	M37,P2	部品 調整ねじ
AJ-816	M191	部品 調整ねじ
AJ-4170	M185	部品 アジャストスクリュー
AJMSF	N22,N23,N24	部品 アキシナル調整ねじ
AJM6	N22	部品 アキシナル調整ねじ
AP-1416	M152,M153	部品 カムピン
AP-1820	M152,M153	部品 カムピン
APMT ○○○○○○E%-NB○	M18	チップ(ミーリング)
APMT ○○○○○○ER-NBOP	M18	チップ(ミーリング)
AVJB% ○○○○□□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
AVJB% ○○○○□□-○○FF	E30	ホルダ(旋削)
AVVB% ○○○○□□-○○F	E48,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
AW-3L	M191	部品 アジャストレンチ
<b>B</b>		
BB-G1/8	D11,G31	部品 バンジョーボルト
BB-M10X1.5	D11,G31	部品 バンジョーボルト
BCS -○	H35,P13	部品 クランプセット
BDGT ○○○○○○FR	C35,M25	チップ(ミーリング)
BDGT ○○○○○○FR-JA	M18	チップ(ミーリング)
BDGT ○○○○○○FR-LE	C35,M25	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○ER-JS	M18	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○ER-JT	M18,M19	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○ER-N○	M19	チップ(ミーリング)
BDMT ○○○○○○FR	C35,M25	チップ(ミーリング)
BGIAR ○○-○	G76	ブレード(溝入れ)
BH3X6	F83,P2	部品 ねじ
BH3X12	D35,D36,D37,P2	部品 ねじ
BH6X10TR	G33,G34,G35,G90, G94,G95,H25,P2	部品 ねじ
BH6X25	G10,P2	部品 ねじ
BT00K- M○○-○○	M52	BTアーバ(モジュラーエンドミル用)
<b>C</b>		
○○□- SCLC%○○-○○	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- SCLC%○○-○○A	F92,P23	ボーリングバー(ダイナミックバー・廃止型番)
○○□- SCLC%○○-○○AN	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
○○□- SCLC%○○-○○AS	F89	ボーリングバー(アッセンブリ型番・廃止型番)
○○○○□- SCLCRO○-○○EZ	F19	ボーリングバー(EZバーPLUS)
○○○○□- SCLCRO○-○○EZP	F19	ボーリングバー(EZバーPLUS)
○○□- SCLP%○○-○○	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- SCLP%○○-○○-○/○	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- SDUC%○○-○○	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- SJLC%○○-○○○	F48	ボーリングバー
○○□- SJZC%○○-○○○	F48	ボーリングバー
○○□- STLB%○○-○○A	F92,P23	ボーリングバー(ダイナミックバー・廃止型番)
○○□- STLB%○○-○○AN	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
○○○○□- STLBRO○-○○EZP	F20	ボーリングバー(EZバーPLUS)
○○○○□- STLPRO○-○○EZP	F20	ボーリングバー(EZバーPLUS)
○○□- STUB%○○-○○	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- STUP%○○-○○	F92,F93,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- STUP%○○-○○-○/○	F92,F93,P23	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- STUPRO○-○○AS	F89	ボーリングバー(アッセンブリ型番・廃止型番)
○○□- STXB%○○-○○○	F53	ボーリングバー
○○□- STXP%○○-○○	F53	ボーリングバー
○○□- STZB%○○-○○○	F53	ボーリングバー
○○□- SWUB%○○-○○	F93,P24	ボーリングバー(廃止型番)
○○□- SWUB%○○-○○A	F93,P24	ボーリングバー(ダイナミックバー・廃止型番)

型番	ページ	品名
○○○□- SWUB%○○-○○AN	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
○○○□- SWUB%○○-○○AS	F89	ボーリングバー(アッセンブリ型番・廃止型番)
○○○□- SWUB%○○-○○-○/○	F93,P24	ボーリングバー(廃止型番)
○○○○□- SWUBRO○-○○EZP	F21	ボーリングバー(EZバーPLUS)
○○○□- SWUP%○○-○○	F93,P24	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- SWUP%○○-○○-○/○	F93,P24	ボーリングバー(廃止型番)
C08R	M185,P15	部品 押え金具
C09N	M36,M37,P15	部品 押え金具
C17R	P15	部品 押え金具
C20R	P15	部品 押え金具
C25R	P15	部品 押え金具
C90SD ○○○○-12%	M152,M153	部品 カートリッジ
C90SP ○○○○-10%	M152,M153	部品 カートリッジ
CB-11	D27,D36,D37,P16	部品 チップブレード
CB-12	D28,F81,P16	部品 チップブレード
CB-13	D28,F81,P16	部品 チップブレード
CB-14	D25,P16	部品 チップブレード
CB-15	D25,P16	部品 チップブレード
CB-16	D24,D25,F81,P16	部品 チップブレード
CB-17	D24,P16	部品 チップブレード
CB-51	D27,P16	部品 チップブレード
CB-S3220	E44,P16	部品 チップブレード
CB-S4220	E44,P16	部品 チップブレード
CBSN% ○○○○□□-○○	D40	ホルダ(旋削)
CBSN% ○○○○B-12-A20	F64	ボーリングバー(ベアリング用)
CB-T2212	E45,P16	部品 チップブレード
CB-T3220	E45,P16	部品 チップブレード
CC-125-MFAH	M184	部品 クーラントカバー
CC-160-MFAH	M184	部品 クーラントカバー
CC-200	M190,M191	部品 クーラントカバー
CC-200-MFAH	M184	部品 クーラントカバー
CC-250	M190,M191	部品 クーラントカバー
CC-250-MFAH	M184	部品 クーラントカバー
CC-315-MFAH	M184	部品 クーラントカバー
CCBN% ○○○○□□-ID○	S20	ホルダ(旋削)
CCBN% ○○○○□□-IK○	S20	ホルダ(旋削)
CCBN% ○○○○□□-IX○	P31	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCET ○○○○○○(○)F%-USF	B57	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)MF%-J	B59	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)MF%-U	B57	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)MF%-USF	B57	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)M%-F	B56	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)M%-FSF	B55	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○M%-P	B57	チップ(旋削)
CCET ○○○○○○(○)M%-FSF	B55	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○	B54	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○AH	B60	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○AP	B60	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○E%-U	B59	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)F%-U	B58	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)M	B54	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○M-CF	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○ME%-U	B59	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)MF	B55	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MF-GF	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MF-GQ	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-GF	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-GQ	B54	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-PF	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MFP-SK	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)MF%-U	B58	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MP-CF	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○MP-CK	B53	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○(○)M%-F	B56	チップ(旋削)
CCGT ○○○○○○%-A3	B60	チップ(旋削)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
CCGT ○○○○○○(○)%-F	B56	チップ(旋削)
CCGW ○○○○○○	B60,C24	チップ(旋削)
CCGW ○○○○○○NE	C24	チップ(旋削)
CCGW ○○○○○○SE	C24	チップ(旋削)
CCKN% ○○○○□○○-ID○	S21	ホルダ(旋削)
CCKN% ○○○○□○○-IK○	S21	ホルダ(旋削)
CCKN% ○○○○□○○-IX○	P31	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN% ○○○○□-○○	D24,P20	ホルダ(旋削)
CCLN% ○○○○□-○○A	D34,P20	ホルダ(旋削)
CCLN% ○○○○□-○○GX	D30	ホルダ(旋削)
CCLN% ○○○○□○○-ID○	S21	ホルダ(旋削)
CCLN% ○○○○□○○-IK○	S21	ホルダ(旋削)
CCLN% ○○○○□○○-IX○	P31	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN% ○○○○□○○-X	P33	ポーリングバー(廃止型番)
CCMT ○○○○○○	B54,C24	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○GK	B54	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○HQ	B54	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○MQ	B55	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○NE	C24	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○PP	B54	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○SE	C24	チップ(旋削)
CCMT ○○○○○○WP	B54	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○MEF	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○MES	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○MET	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○SET	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○S○○○○○OME	C14	チップ(旋削)
CCMW ○○○○○○T○○○○○OSE	C14	チップ(旋削)
CCRN% ○○○○□-○○A	D34	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□-○○GX	D31	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□○○-ID○	S23	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□○○-IK○	S23	ホルダ(旋削)
CDHN% ○○○○□○○-IX○	P31	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDJN% ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□-○○GX	D31	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□○○-ID○	S23	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□○○-IK○	S23	ホルダ(旋削)
CDJN% ○○○○□○○-IX○	P31	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDNNN ○○○○□○○-ID○	S23	ホルダ(旋削)
CDNNN ○○○○□○○-IK○	S23	ホルダ(旋削)
CDNNN ○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)
CE-010	D24,D25,F81,P13	部品 クランプセット
CE-020	D27,D28,D36,D37,P13	部品 クランプセット
CE-030	D29,P13	部品 クランプセット
CE-030A	D27,D29,D34,D35,D36,D37,D38,P13	部品 クランプセット
CE-040	D27,D29,D37,P13	部品 クランプセット
CE-220	D24,D27,P13	部品 クランプセット
CE-320	F81,P13	部品 クランプセット
CE-360S	F83,P13	部品 クランプセット
CE-410	D30,D31,D32,D33,F82,P13	部品 クランプセット
CE-430	D31,P13	部品 クランプセット
CELN% ○○○○□-○○	D25	ホルダ(旋削)
CGA-3%	G53,P15	部品 押え金具
CGA-4%	G53,P15	部品 押え金具
CGA-5%	G53,P15	部品 押え金具
CGB%	G10,P15	部品 押え金具
CGH-1%	G52,G74,P15	部品 押え金具
CGH-2%	G52,G74,P15	部品 押え金具
CGH-3%	G52,P15	部品 押え金具
CGIA-3R	G76,P15	部品 押え金具
CGIA-4R	G76,P15	部品 押え金具
CGIA-5R	G76,P15	部品 押え金具
CH0503-45	K48,K49	チップ(ドリル)面取り
CH-20R	M42,P15	部品 押え金具

型番	ページ	品名
CIN% ○○○○S-○○	J23	ホルダ(ねじ切り)
CL63-1	N11,N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18,P19	部品 クーラントパイプ
CL100-1	N11,N12,N18,P19	部品 クーラントパイプ
CNGA ○○○○○○	B21	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○ME4	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○MEF	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○	B106	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEW	C6	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C7	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C7	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○	B106	チップ(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C6	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○AH	B22	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○FP-TK	B19	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○HQ	B16	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○MFP-SK	B19	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%	B22	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%-25R	B22	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%-A3	B22	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○%-S	B22	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○TK	B19	チップ(旋削)
CNGG ○○○○○○Z	B22	チップ(旋削)
CNGM ○○○○○○ME-H□	C7	チップ(旋削)
CNGM ○○○○○○S○○○○○BBO	C7	チップ(旋削)
CNGN ○○○○○○S○○○○○	B106	チップ(旋削)
CNGN ○○○○○○T○○○○○	B106,S17	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○MER-U	B50	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○(○)MFR-F	B50	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○(○)MFR-U	B50	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○MF-SK	B50	チップ(旋削)
CNGU ○○○○○○MFP-SK	B50	チップ(旋削)
CNGX ○○○○○○T○○○○○	B106	チップ(旋削)
CNGX ○○○○○○T○○○○○DO	S16	チップ(旋削)
CNMA ○○○○○○	B21	チップ(旋削)
CNMA ○○○○○○S○○○○○	B106	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○AH	B22	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○C	B21	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○CJ	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○CQ	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GC	B21	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GP	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GS	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○GT	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○HQ	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○HS	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○KH	B21	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○KH	B21	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○MQ	B20	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○MS	B20	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○MU	B20	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PG	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PH	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PP	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PQ	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PS	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○PT	B18	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○SG	B20	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○○SQ	B20	チップ(旋削)

チップ材種 旋削チップ CBNダイヤモンド 外径 スモールツール 内径 溝入れ 突切り ねじ切り ドリル ソリッドツール ミーリング ツーリング 機器 イシオキマシン 部品 技術資料 SSKセメンツ 索引

A B C D E F G H J K L M N O P R S T

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
CNMG ○○○○○TK	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○TN-V	B17	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○WE	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○WF	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○WP	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○WQ	B16	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○XF	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○XP	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○XQ	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○XS	B19	チップ(旋削)
CNMG ○○○○○ZS	B21	チップ(旋削)
CNMM ○○○○X%-SX	B21	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○M	C23	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
CNMM ○○○○○PX	B19	チップ(旋削)
CNMN ○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
CNMN ○○○○○T○○○○○	B106	チップ(旋削)
CNMU ○○○○○E-GK	B50	チップ(旋削)
CP-2D	D16,F76,P16	部品 クランプ
CP-3D	D8,D12,D14,D22,F69,F72,F75,F76,F79,P16	部品 クランプ
CP-3D- $\frac{1}{2}$ -JCT	D8	部品 クランプ
CP-3D-S	N3,N4,N6	部品 クランプ
CP-4D- $\frac{1}{2}$ -JCT	D12	部品 クランプ
CP-5D	D18,P16	部品 クランプ
CP-5D-S	N5,N6	部品 クランプ
CP-8TE	P16	部品 押え金具
CP-8W	M103,P16	部品 押え金具
CP8X15TL	P2	部品 ねじ
CP8X23TL	P2	部品 ねじ
CPGB ○○○○○S○○○○○MES	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○S○○○○○MET	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○S○○○○○SET	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○T○○○○○ME	C14	チップ(旋削)
CPGB ○○○○○T○○○○○SE	C14	チップ(旋削)
CPMB ○○○○○○	B61	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○	B61,C25	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○HQ	B61	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○NE	C25	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○%-Y	B61	チップ(旋削)
CPMH ○○○○○○SE	C25	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○GP	B61	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○PP	B61	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○XP	B61	チップ(旋削)
CPMT ○○○○○○XQ	B61	チップ(旋削)
CP-RC%	D40,F64,P13	部品 クランプセット
CPS-1	F63,P14	部品 クランプセット
CPS-2	F62,F63,P14	部品 クランプセット
CPS-2P	E44,E45,P14	部品 クランプセット
CPS-2S	P14	部品 クランプセット
CPS-2TR	M105,P14	部品 クランプセット
CPS-3	E44,E45,F62,F63,P14	部品 クランプセット
CPS-4V	G69,N23,P14	部品 クランプセット
CPS-5E	P14	部品 クランプセット
CPS-5F	G69,M194,P14	部品 クランプセット
CPS-5%	D19,P14	部品 クランプセット
CPS-5S	J20,J23,N9,N17,P14	部品 クランプセット
CPS-5S-R-JCT	J21	部品 クランプセット
CPS-5V	G69,G102,G104,G114,N23,P14	部品 クランプセット
CPS-6F	M194,P14	部品 クランプセット
CPS-6M	P14	部品 クランプセット
CPS-6S	J20,J23,N17,P14	部品 クランプセット
CPS-6V	G69,G104,G107,G114,M196,P14	部品 クランプセット

型番	ページ	品名	
CPS-8V	G104,G107,G114,P14	部品 クランプセット	
CP-ST-R1/8	H15	部品 カブラ	
CRDNN ○○○○□09-4	S25	ホルダ(旋削)	
CRDNN ○○○○□-○○	D29	ホルダ(旋削)	
CRDNN ○○○○□-○○A	D35	ホルダ(旋削)	
CRDNN ○○○○□○○-ID○	S24	ホルダ(旋削)	
CRSN%	○○○○□09-4	S25	ホルダ(旋削)
CRSN%	○○○○□-○○	D29	ホルダ(旋削)
CRSN%	○○○○□-○○A	D35	ホルダ(旋削)
CRSN%	○○○○□○○-ID○	S24	ホルダ(旋削)
CR-MFAL ○○○○R(-W)	M192	チップ(ミーリング)	
CR-MFALR-DM	M192	チップ(ミーリング)	
CR-MFK70R	M37	部品 ロケータ	
CS-2D	D16,F76,P2	部品 スクリュー	
CS-3D	D8,D12,D14,D22,F69,F72,F75,F76,F79,P2	部品 スクリュー	
CS-3D-TR	D8,D12,N3,N4,N5,N6	部品 スクリュー	
CS-5D	D18,P2	部品 スクリュー	
CSBP%	○○○○□-○○N	E44,P22	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□-○○	D27	ホルダ(旋削)	
CSDNN ○○○○□-○○A	D37	ホルダ(旋削)	
CSDNN ○○○○□-○○GX	D32	ホルダ(旋削)	
CSDNN ○○○○□○○-ID○	S26	ホルダ(旋削)	
CSDNN ○○○○□○○-IK○	S26	ホルダ(旋削)	
CSDNN ○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)	
CSDPN ○○○○□-○○N	E44	ホルダ(旋削)	
CSKN%	○○○○□-○○	D27,P20	ホルダ(旋削)
CSKN%	○○○○□-○○A	D36	ホルダ(旋削)
CSKN%	○○○○□-○○GX	D33	ホルダ(旋削)
CSKN%	○○○○□○○-ID○	S26	ホルダ(旋削)
CSKN%	○○○○□○○-IK○	S26	ホルダ(旋削)
CSKN%	○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKPR ○○○○□-○○N	E44	ホルダ(旋削)	
CS-N%	○○○○□-○○	D27,P20	ホルダ(旋削)
CS-N%	○○○○□-○○GX	D33	ホルダ(旋削)
CSRN%	○○○○□-○○	D27	ホルダ(旋削)
CSRN%	○○○○□-○○A	D36	ホルダ(旋削)
CSRN%	○○○○□-○○GX	D32	ホルダ(旋削)
CSRN%	○○○○□○○-ID○	S27	ホルダ(旋削)
CSRN%	○○○○□○○-IK○	S27	ホルダ(旋削)
CSRN%	○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSN%	○○○○□-○○	D27,P20	ホルダ(旋削)
CSSN%	○○○○□-○○A	D37	ホルダ(旋削)
CSSN%	○○○○□-○○GX	D32	ホルダ(旋削)
CSSN%	○○○○□○○-ID○	S27	ホルダ(旋削)
CSSN%	○○○○□○○-IK○	S27	ホルダ(旋削)
CSSN%	○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSP%	○○○○□-○○N	E44	ホルダ(旋削)
CSXN%	○○○○□09-4	S30	ホルダ(旋削)
CSXN%	○○○○□○○-ID○	S28	ホルダ(旋削)
CSXN%	○○○○□○○-IK○	S28	ホルダ(旋削)
CSXN%	○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN%	○○○○□09-4	S30	ホルダ(旋削)
CSYN%	○○○○□-○○	D27,P20	ホルダ(旋削)
CSYN%	○○○○□-○○A	D36	ホルダ(旋削)
CSYN%	○○○○□-○○GX	D33	ホルダ(旋削)
CSYN%	○○○○□○○-ID○	S28	ホルダ(旋削)
CSYN%	○○○○□○○-IK○	S28	ホルダ(旋削)
CSYN%	○○○○□○○-IX○	P32	ホルダ(旋削・廃止型番)
CT○○○ -45A	K25,K26,K27,K29	チップ(ドリル)面取り	
CTDPR ○○○CA○○	N23	ホルダ(カートリッジ)	
CTEPR ○○○CA○○	N23	ホルダ(カートリッジ)	
CTFN%	○○○○□○○-ID○	S31	ホルダ(旋削)
CTFPR ○○○CA○○	N23	ホルダ(カートリッジ)	
CTFP%	○○○○□-○○N	E45	ホルダ(旋削)

型番	ページ	品名
CTGN%	○○○○□○○-ID○	S31 ホルダ(旋削)
CTGP%	○○○○□-○○N	E45 ホルダ(旋削)
CTJN%	○○○○□-○○	D28 ホルダ(旋削)
CTJN%	○○○○□-○○A	D38 ホルダ(旋削)
CTTP%	○○○○□-○○N	E45,P22 ホルダ(旋削)
CTUN%	○○○○□-○○	D28 ホルダ(旋削)
CTUN%	○○○○□-○○A	D38,P20 ホルダ(旋削)
CVJN%	○○○○□○○-IX○	P32 ホルダ(旋削・廃止型番)
CVVNN	○○○○□○○-IX○	P32 ホルダ(旋削・廃止型番)
<b>D</b>		
DA	○○○○M-FTP	K9 チップ(ドリル)
DA	○○○○M-GM	K6,K7,K8 チップ(ドリル)
DA	○○○○M-KM	K6,K7,K8 チップ(ドリル)
DC-42		F69,P8 部品 シート
DC-44		D8,N3,P8 部品 シート
DC-44-C		D8,N3,P8 部品 シート
DC	○○○○M-SC	K22,K23,K24 チップ(ドリル)
DCET	○○○○○○(○)F%-JSF	B70 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)F%-USF	B68 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)MF%-J	B70 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)MF%-JSF	B70 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)MF%-U	B68 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)MF%-USF	B68 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)M%-F	B66 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)M%-FSF	B66 チップ(旋削)
DCET	○○○○○○(○)%-FSF	B66 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○	B64 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○AH	B71 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○AP	B71 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○CF	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○CK	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)E%-J	B71 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)E%-U	B69 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)F%-J	B70 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)F%-U	B68 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)M	B64 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○M-CF	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○M-CK	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)ME%-J	B71 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○ME%-U	B69 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)MF	B64 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MF-GF	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MF-GQ	B63 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MFP-GF	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MFP-GQ	B63 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MFP-SK	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)MF%-J	B70 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)MF%-U	B69 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MP-CF	B62 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○MP-CK	B63 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)M%-F	B67 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○%-A3	B71 チップ(旋削)
DCGT	○○○○○○(○)%-F	B67 チップ(旋削)
DCGW	○○○○○○	B71 チップ(旋削)
DCLN%	○○○○□-○○	D8 ホルダ(旋削)
DCLN%	○○○○□-○○JCT	D8 ホルダ(旋削)
DCMT	○○○○○○	B64,C25 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○GK	B64 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○GP	B63 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○HQ	B64 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○MQ	B65 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○NE	C25 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○PP	B63 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○%-NE	C25 チップ(旋削)

型番	ページ	品名
DCMT	○○○○○○SE	C25 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○XP	B65 チップ(旋削)
DCMT	○○○○○○XQ	B65 チップ(旋削)
DCMW	○○○○○○MEF	C15 チップ(旋削)
DCMW	○○○○○○S○○○○○MES	C15 チップ(旋削)
DCMW	○○○○○○S○○○○○MET	C15 チップ(旋削)
DCMW	○○○○○○S○○○○○SET	C15 チップ(旋削)
DCMW	○○○○○○T○○○○○ME	C15 チップ(旋削)
DCMW	○○○○○○T○○○○○SE	C15 チップ(旋削)
DCMX	○○○○○○%-WP	B63 チップ(旋削)
DCMX	○○○○○○WP	B63 チップ(旋削)
DD-42		F72,P8 部品 シート
DD-42-16		F72,P8 部品 シート
DD-43		D12,N4,P8 部品 シート
DD-44		D12,N4,P8 部品 シート
DDJN%	○○○○□-○○○○	D12 ホルダ(旋削)
DDJN%	○○○○□-○○JCT	D12 ホルダ(旋削)
DDHN%	○○○○□-○○○○	D12 ホルダ(旋削)
DMC	○○○	M104,P29 エンドミル
DMC	○○○H	M106 エンドミル
DMC	○○○-S○○	M104,P29 エンドミル
DMC	○○○SX	M105 エンドミル
DMC	○○○SX-○○○	M105 エンドミル
DMC	○○○SXT	M105 エンドミル
DN10		F69,F72,F75,F76,F79,P19 部品 ノズル
DN20		F69,F72,F75,F76,F79,P19 部品 ノズル
DNGA	○○○○○○ME4	C8 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○MEF	C8 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○S○○○○○	B107 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○S○○○○○ME	C8 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○S○○○○○MEH	C8 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○S○○○○○MEP	C8 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○S○○○○○MET	C8 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○S○○○○○SE	C9 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○T○○○○○	B107 チップ(旋削)
DNGA	○○○○○○T○○○○○ME	C8 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○AH	B30 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○FP-TK	B27 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○MFP-SK	B27 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○%	B30 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○%-A3	B30 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○%-S	B30 チップ(旋削)
DNGG	○○○○○○TK	B27 チップ(旋削)
DNGM	○○○○○○ME-H□	C9 チップ(旋削)
DNGM	○○○○○○S○○○○○BBO	C9 チップ(旋削)
DNGN	○○○○○○S○○○○○	B107 チップ(旋削)
DNGN	○○○○○○T○○○○○	B107 チップ(旋削)
DNGU	○○○○○○MER-U	B51 チップ(旋削)
DNGU	○○○○○○MFP-SK	B51 チップ(旋削)
DNGU	○○○○○○(○)MFR-F	B51 チップ(旋削)
DNGU	○○○○○○(○)MFR-U	B51 チップ(旋削)
DNGU	○○○○○○MF-SK	B51 チップ(旋削)
DNGX	○○○○○○T○○○○○	B107 チップ(旋削)
DNGX	○○○○○○T○○○○○-DO	S16 チップ(旋削)
DNMA	○○○○○○	B30 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○	B26 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○AH	B30 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○C	B29 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○CJ	B24 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○CQ	B24 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○GC	B29 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○GP	B23 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○GS	B24 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○GT	B25 チップ(旋削)
DNMG	○○○○○○HQ	B24 チップ(旋削)

チップ材種  
旋削チップ  
CNCダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミリング  
ターニング  
機器  
イシオマシン  
部品  
技術資料  
SUKSEマシン  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
DNMG ○○○○○○HS	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○KG	B29	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○KH	B29	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○KQ	B29	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○MQ	B27	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○MS	B28	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○MU	B28	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PG	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PH	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PP	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PQ	B23	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PS	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○PT	B25	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○R-LD	B27	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○SG	B28	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○SQ	B28	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○TK	B27	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○TN-V	B24	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XF	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XP	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XQ	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○XS	B26	チップ(旋削)
DNMG ○○○○○○ZS	B29	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
DNMM ○○○○○○PX	B26	チップ(旋削)
DNMU ○○○○○○E-GK	B51	チップ(旋削)
DNMX ○○○○○○WF	B23	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)F%-USF	B72	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)MF%-USF	B72	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)M%-FSF	B72	チップ(旋削)
DPET ○○○○○○(○)%-FSF	B72	チップ(旋削)
DR12CR-IN	K65	カートリッジ(ドリル)
DR12CR-OUT	K65	カートリッジ(ドリル)
DR20CR-IN	K65	カートリッジ(ドリル)
DR20CR-OUT	K65	カートリッジ(ドリル)
DR ○○-○○(□)	M136	部品 ドライブリング
DR ○○○○-○○○○(□)	M137	部品 ドライブリング
DRV- CH○○	K48, K49	ホルダ(ドリル)画取りアタッチメント(DRV用)
DS-42	F75, P8	部品 シート
DS-44	D14, P8	部品 シート
DS ○○○	K55	チップ(ドリル)
DSBN%L ○○○○□-○○	D14	ホルダ(旋削)
DT-7	G63, G64, K56, K58, K60, K62, M178, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-8	K58, K60, K62, M128, M132, M160, M180, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-9	K29	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-10	K83, M128, M132, M160, M176, M178, M180, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-15	K29, K58, K60, K62, K64, M45, M95, M98, M99, M128, M132, M160, M180, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-20	K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K73, K75, K77, K78, M107, M160, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-25	K59, K61, K65, K73, K75, K77, K78, M174, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DT-32	D16, F76, P8	部品 シート
DT-42	F76, P8	部品 シート
DTGN%L ○○○○□-○○	D16	ホルダ(旋削)
DTM-6	K72, K74, K76, K78, M66, M67, M128, M132, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DTM-7	K72, K74, K76, K78, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DTM-8	K72, K74, K76, K78, M56, M57, M58, M59, M74, M75, M77, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)

型番	ページ	品名
DTM-10	K72, K74, K76, K78, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DTM-15	K73, K74, K76, K78, M27, M57, M58, M59, M74, M75, M77, M85, P17	部品 トルクスレンチ(ドライバータイプ)
DTP-6	K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTP-7	K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTP-9	M152, M153, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTP-15	M40, M152, M153, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTP-20	P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTPM-8	K42, K43, K44, K45, K46, M49, M50, M71, M72, M118, M171, M185, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTPM-10	F66, K42, K43, K44, K45, K46, M169, M171, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DTPM-15	F65, F66, K42, K43, K44, K45, K46, M31, M32, M49, M50, M71, M72, M89, M90, M111, M113, M114, M164, M165, M169, M171, P17	部品 トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)
DV-33	D18, N5, N6, P8	部品 シート
DVLN%L ○○○○□-○○	D18	ホルダ(旋削)
DVPN%L ○○○○□-○○	D18	ホルダ(旋削)
DW-42	F79, N6, P8	部品 シート
DW-44	D22, P8	部品 シート
DWLN%L ○○○○□-○○	D22	ホルダ(旋削)
DVVNN ○○○○□-○○	D18	ホルダ(旋削)

## E

E○○□- SCLC%L○○-○○	F92, P23	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SCLC%L○○-○○A	F41, F92, P23	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLC%L○○-○○A-○/○	F41, F92, P23	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLC%L○○-○○AN	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLCRO○○-○○AN○/○	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLP%L○○-○○	F92, P23	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SCLP%L○○-○○A	F43, F92, P23	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLP%L○○-○○A-○/○	F43, F92, P23	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLP%L○○-○○AN	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SCLPRO○○-○○AN○/○	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDQC%L○○-○○A	F46	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDQC%L○○-○○A-○/○	F46	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDUC%L○○-○○A	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDUC%L○○-○○A-○/○	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SDZC%L○○-○○A	F47	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLP%L○○-○○A	F51, F92, P23	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLP%L○○-○○A-○/○	F51, F92, P23	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLP%L○○-○○AN	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STLPRO○○-○○AN○/○	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- STUP%L○○-○○	F93, P23	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SVPBRO○○-○○A	F56	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SVPCRO○○-○○A	F56	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SVUBRO○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SVUCRO○○-○○A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUB%L○○-○○A	F93, P24	ボーリングバー(ダイナミックバー-廃止型番)
E○○□- SWUB%L○○-○○A-○/○	F93, P24	ボーリングバー(ダイナミックバー-廃止型番)
E○○□- SWUB%L○○-○○AN	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUBRO○○-○○AN○/○	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUP%L○○-○○A	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
E○○□- SWUP%L○○-○○A-○/○	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
ENET ○○○○PAER-□	M186	チップ(MFAH)
ENGN ○○○○○○S○○○○○	B107	チップ(旋削)
ENGN ○○○○○○T○○○○○	B107	チップ(旋削)
EZBR ○○○○○○-○○○NB	C21, C33, F17	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○HP-○○○F	F14	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○HP-○○○H	F14	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○HP-○○○H-LT	F15	EZバー(内径加工)



○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
EZBR ○○○○○○ST-○○○F	F16	EZバー(内径加工)
EZBR ○○○○○○ST-○○○H	F16	EZバー(内径加工)
EZFGR ○○○○○○-○○○	G82	EZバー(端面溝入れ)
EZGR ○○○○○○-○○○	G57	EZバー(小内径溝入れ)
EZGR ○○○○○○-○○○S	G57	EZバー(小内径溝入れ)
EZTR ○○○○○○-○○-○○○	J30	EZバー(小内径ねじ切り)
EZH ○○○○○(○)CT-○○○	F24,F25,F84	スリーブ
EZH ○○○○○(○)HP-○○○	F26,F27,F84	スリーブ
EZH ○○○○○(○)ST-○○○	F28,F29,F84	スリーブ
EZVBR ○○○○○○-○○○	F22	EZバー(内径・奥端面・微い加工)
<b>F</b>		
FDM- ○○○M(1)	K87,K88	ファインマイクロドリル
FGG%L ○○○○-○○	G45	チップ(タキノール)
FH-2	P17	部品 六角レンチ(旗タイプ)
FH-2.5	P17	部品 六角レンチ(旗タイプ)
FMM ○○-○○	G111	チップ(タキノール)
FMN ○	G111	チップ(タキノール)
FP-12	D8,D12,J21	部品 接続パイプ
FS- ○○	K29	部品 ドリル固定ねじ(面取りアタッチメント)
FT-6	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-7	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-8	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-10	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FT-15	P17	部品 トルクスレンチ(旗タイプ)
FTK ○	G113	チップ(端面溝入れ)
FTP-5	K10,K11,K12,K13,K14,K15, K16,K17,K18,K19,P17	部品 トルクスプラスレンチ(旗タイプ)
FTP-6	K42,K43,K44,K45,K46, M124,M125,P17	部品 トルクスプラスレンチ(旗タイプ)
FTP-7	P17	部品 トルクスプラスレンチ(旗タイプ)
<b>G</b>		
GA ○○	G53	チップ(溝入れ)
GBA ○○%L○○○-○○○	C20,C30,G6,G8	チップ(溝入れ)
GBA ○○%L○○○-○○○F	G7	チップ(溝入れ)
GBA ○○%L○○○-○○○GM	G7	チップ(溝入れ)
GBA ○○%L○○○-○○○MY	G7	チップ(溝入れ)
GBA ○○%L○○○-○○○R	G8	チップ(溝入れ)
GBA ○○%L○○○-○○○RF	G8	チップ(溝入れ)
GBF ○○%L○○○-○○○	G17	チップ(溝入れ)
GBF ○○%L○○○-○○○F	G17	チップ(溝入れ)
GBF ○○R○○○-○○○GL	G17	チップ(溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○CM	G89	チップ(端面溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○DM	G89	チップ(端面溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○GH	G89	チップ(端面溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○GM	G89	チップ(端面溝入れ)
GDFMS ○○○○N-○○○DM	G89	チップ(端面溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○GS	G27	チップ(溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○PG	H18	チップ(突切り)
GDG ○○○○R-○○○PG-○○○D	H18	チップ(突切り)
GDGS ○○○○N-○○○NB	C20,C31,G28	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GL	G27	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GM	G27	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GMI	G73	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○PF	H18	チップ(突切り)
GDM ○○○○N-○○○PH	G27,H19	チップ(溝入れ・突切り)
GDM ○○○○N-○○○PM	H19	チップ(突切り)
GDM ○○○○N-○○○PQ	H18	チップ(突切り)
GDM ○○○○N-○○○R-CM	G27,G73	チップ(溝入れ)
GDM ○○○○%L-○○○PF-○○○D	H18	チップ(突切り)
GDM ○○○○R-○○○PM-○○○D	H19	チップ(突切り)
GDM ○○○○R-○○○PQ-○○○D	H18	チップ(突切り)
GDMS ○○○○N-○○○GM	G27	チップ(溝入れ)
GDMS ○○○○N-○○○PH	G27,H19	チップ(溝入れ・突切り)
GDMS ○○○○N-○○○PM	H19	チップ(突切り)

型番	ページ	品名
GDMS ○○○○R-○○○PM-○○○D	H19	チップ(突切り)
GE%L ○○○-○○○□	G61,G62	チップ(溝入れ)
GER ○○○-○○○□□	G61,G62	チップ(溝入れ)
GFV%L ○○○○□-○○○(○)□	G104	ホルダ(溝入れ)
GFVS%L ○○○○□-○○AA	G102,P25	ホルダ(溝入れ)
GFVS%L ○○○○□-○○○(○)□	G106,G107	ホルダ(溝入れ)
GFVS%L ○○○○□-H□	G106	ホルダ(溝入れ)
GFVT%L ○○○○□-○○AA	G102,P25	ホルダ(溝入れ)
GFVT%L ○○○○□-○○○(○)□	G106,G107	ホルダ(溝入れ)
GFVT%L ○○○○□-H□	G106	ホルダ(溝入れ)
GH ○○○○(○)-○○	B115,G53,G74	チップ(溝入れ)
GHU ○○-○○	G53,G74	チップ(溝入れ)
GIA ○○	G76	チップ(溝入れ)
GIFV%L ○○○○B-○○○□	G114,P25	ホルダ(溝入れ)
GIV%L ○○○○-○○(□)	G69	ホルダ(溝入れ)
GMG ○○○○-○○○MG	G44,G75,G112	チップ(タキノール)
GMG ○○○○-○○○MS	G44	チップ(タキノール)
GMG ○○○○-○○○R	G44	チップ(タキノール)
GMG ○○○○-○○○RU	G44	チップ(タキノール)
GMGA ○○○○-○○○R	G45,G75,G112	チップ(タキノール)
GMM 3014-04	G45	チップ(タキノール)
GMM 3014-15R	G45	チップ(タキノール)
GMM 3014-15RU	G45	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-MT	G46,H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-NB	G46,H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○%L-MT-15D	G46,H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○%L-TK-8D	G46,H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○%L-TMR-6D	H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-TK	G46,H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-TMR	H28	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○MS	G44	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○MW	G44,G75,G112	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○R	G44	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○V	G77	チップ(タキノール)
GMM ○○○○-○○○VR	G77	チップ(タキノール)
GMN ○(○)	C20,C30,G46,G47,H28	チップ(タキノール)
GMN ○-TK	G46,H28	チップ(タキノール)
GM%L ○-TK-8D	G46,H28	チップ(タキノール)
GM%L ○(○)-○○(○)D	G46,H28	チップ(タキノール)
GMGW ○○○○-○○R	C31,G54	チップ(タキノール)
GMGW ○○○○-○○R-HR	C31,G54	チップ(タキノール)
GOMT ○○○○○○ER-D	M19	チップ(ミーリング)
GP-1	E23,E25,E30,E35,G20, H13,K58,K60,K62,P19	部品 プラグ
GP-2	K58,K59,K60,K61, K62,K63,K64,P19	部品 プラグ
GP103- ○○○-3D	L69	ソリッドドリル
GP108M- ○○○-3D	L68	ソリッドドリル
GS-50	G24,G50,G71, G73,J28,J29,P2	部品 ねじ
GVF%L ○○○-○○○AA	G103	チップ(溝入れ)
GVF%L ○○○-○○○□	C30,G109,M196	チップ(溝入れ)
GVF%L ○○○-○○○□R	G109	チップ(溝入れ)
GV%L ○○○-○○○□(□)	C30,G67,M195	チップ(溝入れ)
<b>H</b>		
HA○○ PCLN%L12-○○	F65	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ PDUN%L15-○○	F66	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ PTFN%L16-○○	F66	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ SCLC%L09-○○	F67	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HA○○ SDUC%L11-○○	F67	ボーリングバー(ADバー交換ヘッド)
HF16X40HA	M190,M191,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF16X40S	P2,S4,S8,S9,S10	部品 ねじ
HF16X44HC	M184	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF16X48HC	M184	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF20X53H	M58,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF20X53HA	M184,M190,M191,P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)

チップ材種 旋削チップ CBNダイヤモンド 外径 スモールツール 内径 溝入れ 突切り ねじ切り ドリル ソリッドツール ミーリング ツーリング機器 イシオキヤミズ 部品 技術資料 500Kセグメント 索引

A B C D E F G H J K L M N O P R S T

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
HF24X60H	P2	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HF24X60HA	M184,M190,M191,P2	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH3X6	F87,P2	部品 ねじ
HH3X12	D34,D35,D36,D37,D38,F87,P2	部品 ねじ
HH4X12	G107,K65,P3	部品 ねじ
HH4X16	M42,P2	部品 ねじ
HH5X15	G76,P2	部品 ねじ
HH5X16	D25,G29,G30,G32,G48,G49,G50,G51,G96,H20,H22,H23,H30,H31,N8,P2	部品 ねじ
HH5X20	F68,G110,G111,P2	部品 ねじ
HH5X25	G29,G30,G48,G49,G50,G51,G110,G111,H22,H23,H30,H31,H35,P2	部品 ねじ
HH5X30	F68,N26,P2	部品 ねじ
HH6X12	K65,P2	部品 ねじ
HH6X16	N22,N23,N24,P2	部品 ねじ
HH6X16A	M191,P2	部品 ねじ
HH6X18	K48,P2	部品 ねじ
HH6X18A	M191,P2	部品 ねじ
HH6X20	F68,G53,G75,N23,N24,P2	部品 ねじ
HH6X25	G29,G48,G52,G54,G74,G112,H30,P2	部品 ねじ
HH6X30	F68,H35,P2	部品 ねじ
HH8X20	K48,P2	部品 ねじ
HH8X25	M37,M40,M49,M72,M75,M169,M185,N22,P2	部品 ねじ
HH8X25H	M58,M67,P3	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH8X30	N22	部品 ねじ
HH10X25	P3	部品 ねじ
HH10X30	M27,M31,M40,M49,M72,M75,M85,M89,M111,M164,M169,M185,P3	部品 ねじ
HH10X30H	M58,M67,P3	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH10X30S	M40,P3	部品 ねじ
HH10X35	M141,P3	部品 ねじ
HH10X35HK	M190,M191,P3	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH10X40	M75,P3	部品 ねじ
HH12X35	M27,M31,M36,M37,M40,M44,M45,M49,M72,M75,M76,M77,M85,M89,M95,M98,M111,M141,M152,M153,M164,M169,M185,P3	部品 ねじ
HH12X35H	M58,M184,P3	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH12X35HC	M184	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH12X35HK	M190,M191,P3	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH12X40	M76,M77,M98,P3	部品 ねじ
HH16X35	M152,M153,P3	部品 ねじ
HH16X40	M36,M37,M76,M77,M111,P3	部品 ねじ
HH16X45	M72,M75,M95,M98,P3	部品 ねじ
HH16X52H	M58,P3	部品 ねじ(クラーントホール付き)
HH20X40	M76,M77,M141,P3	部品 ねじ
HH20X55	M95,P3	部品 ねじ
HP131N-○○○-5D	L71	ソリッドドリル
HS-2524TRP	K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K19,P3	部品 ねじ
HS-2534TRP	K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,P3	部品 ねじ
HS-3048TRP	K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,P3	部品 ねじ
HS-4067TRP	K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,P3	部品 ねじ
HS3X4	F32,F34,F86,N26,P3	部品 ねじ
HS3X4P	F24,F27,F29,P3	部品 ねじ
HS4X4	F86,F87,N22,N23,N24,P3	部品 ねじ
HS4X4P	F24,F27,F29,P3	部品 ねじ
HS5X5	F87,N22,N23,N24,P3	部品 ねじ
HS6X4	M185	部品 バランススクリュー
HS6X4P	F86,G65,N26,P3	部品 ねじ
HS6X6	F87,P3	部品 ねじ

型番	ページ	品名
HS6X8T	M191,P3	部品 ねじ
HS6X14	F87,P3	部品 ねじ
HS6X22	F87,P3	部品 ねじ
HS8X10	N18,P3	部品 ねじ
HS8X12	N18,P3	部品 ねじ
HS10X10	F87,P3	部品 ねじ
HS10X16	N18,P3	部品 ねじ
HS12X12	N18,P3	部品 ねじ
HS12X16	N18,P3	部品 ねじ
HS12X18	N18,P3	部品 ねじ
HS12X20	N18,P3	部品 ねじ
HS12X25	N11,P3	部品 ねじ
HS12X30	N11,N12,P3	部品 ねじ
HS12X35	N12,P3	部品 ねじ
HS16X12	N18,P3	部品 ねじ
HS16X18	N18,P3	部品 ねじ
HS16X20	N18,P3	部品 ねじ
HS-AN-AN-○○○	D11,G31	部品 ホース
HSB4X8%	E17,E18,E19,E22,E24,E30,P3	部品 ロックスクリュー
HSG1/8X8.0	G30,H23	部品 ブラグ
HS-G1/8-G1/8-○○○	H15	部品 ホース
HS-ST-AN-○○○	D11,G31	部品 ホース
HS-ST-ST-○○○	D11,G31	部品 ホース
HS-MFAL ○○○□○○○(-M)	M190	フェースミル(アルミ高速加工用)
HS-MFAL ○○○□-○(○)T(-M)-SF	M190	フェースミル(アルミ高速加工用)
<b>I</b>		
IC140-○○○-OD	L66,L67	ソリッドドリル
<b>J</b>		
J-AN-R1/8-G1/8	H15	部品 継手
JCET ○○○○○○M%-F	B73	チップ(旋削)
JCET ○○○○○○M%-FSF	B73	チップ(旋削)
JCET ○○○○○○%-FSF	B73	チップ(旋削)
JCGT ○○○○○○M%-F	B73	チップ(旋削)
JCGT ○○○○○○%-F	B73	チップ(旋削)
JOMT ○○○○○○ER-D	M19	チップ(ミーリング)
J-G1/8-UNF3/8	D11,G31	部品 継手
J-M10X1.5-UNF3/8	D11,G31	部品 継手
J-ST-NPT1/8-G1/8	H15	部品 継手
J-ST-NPT1/8-RC1/8	H15	部品 継手
J-ST-R1/4-G1/8	H15	部品 継手
J-ST-R1/4-RC1/8	H15	部品 継手
J-ST-R1/8-G1/8	H15	部品 継手
J-ST-R1/8-RC1/8	H15	部品 継手
<b>K</b>		
KFMS% ○○○□○○(○)○○(○)-8	G112	ホルダ(タキノール)
KFMS% ○○○□○○(○)○○(○)-○	G110,G111	ホルダ(タキノール)
KFTB% ○○(○)○○○-OS	G113	ブレード(溝入れ)
KGA% ○○○□-○	G53	ホルダ(溝入れ)
KGB% ○○○□-○○	G10	ホルダ(溝入れ)
KGB% ○○○□22-○○	G10	ホルダ(溝入れ)
KGBA% ○○○□-○○	G9	ホルダ(溝入れ)
KGBA% ○○○□22-○○	G9	ホルダ(溝入れ)
KGBA% ○○○□22-○○T5	G9	ホルダ(溝入れ)
KGBAS% ○○○□-○○	G9	ホルダ(溝入れ)
KGBAS% ○○○□22-○○	G9	ホルダ(溝入れ)
KGBAS% ○○○□22-○○T5	G9	ホルダ(溝入れ)
KGBF% ○○○□□-○○F	G18	ホルダ(溝入れ)
KGBFR ○○○□-○○RJCT	G20	ホルダ(溝入れ)
KGBFS% ○○○□□-○○	G19	ホルダ(溝入れ)
KGBS% ○○○□-○○	G10	ホルダ(溝入れ)
KGBS% ○○○□22-○○	G10	ホルダ(溝入れ)
KGDF% -○○(○)-○□-C	G92,G93,G94,G95,G97,G98,G99	ブレード(端面溝入れ)

型番	ページ	品名
KGDF%	○○○○□○○(○)-○B-Z	G96 ホルダ(端面溝入れ)
KGDF%	○○○○X○○(○)-○□S	G92,G93,G94,G95 ホルダ(端面溝入れ)
KGDI%	○○○○□-○	G73 ホルダ(内径溝入れ)
KGDF%	○T○○-C	G33,G34,G35,H25 ブレード(溝入れ・突切り)
KGDF%	○○○○-C	G33,G35,G92,G93,G94,G95,H25 ホルダ本体(溝入れ・突切り)
KGDF%	○○○○□(□)-○(○)	G32,H20 ホルダ(溝入れ・突切り)
KGDF%	○○○○□□-○(○)D○○	G32,H20 ホルダ(溝入れ・突切り)
KGDF%	○○○○□(□)-○(○)T○○	G29,H22 ホルダ(溝入れ・突切り)
KGDF%	○○○○□-○T○○JCT	G30,H23 ホルダ(溝入れ・突切り)
KGDF%	○○○○X-○T○○S	G33,H25 ホルダ(溝入れ・突切り)
KGDS%	○○○○-C	G34,G35,G97,G98 ホルダ(溝入れ)
KGDS%	○○○○JX-○(○)B	H21 ホルダ(突切り)
KGDS%	○○○○X-○T○○S	G34 ホルダ(溝入れ)
KGH%	○○○○□-○(○)	G52 ホルダ(溝入れ)
KGHS%	○○○○□-○	G52,P25 ホルダ(溝入れ)
KGIAR	○○H	G76 ホルダ(溝入れ・ホルダ本体)
KGIAR	○○○○B-○	G76 ホルダ(溝入れ)
KGM%	○○○○□-○	G48,H30,P25 ホルダ(タキノール)
KGM%	○○○○□-○T○○	G49,H31 ホルダ(タキノール)
KGM%	○○○○□-○(○)-○○(○)	G48,G122,H30,H38,P25 ホルダ(タキノール)
KGM%	○○○○□□-○(○)	G48,H30 ホルダ(タキノール)
KGMM%	○○○○□-○	G50 ホルダ(タキノール)
KGMS%	○○○○□-○	G50 ホルダ(タキノール)
KGMU%	○○○○□	G51 ホルダ(タキノール)
KGMW%	○○○○□-○	G54 ホルダ(タキノール)
KIGBA%	○○○○-○○	G70 ホルダ(溝入れ)
KIGHR	○○○○B-○	G74 ホルダ(溝入れ)
KIGM%	○○○○B-○	G75 ホルダ(タキノール)
KIGM%	○○○○B-○V	P25 ホルダ(タキノール・廃止型番)
KIGMUR	○○○○B-○	G75 ホルダ(タキノール)
KITG%	○○○○T-○○	G71,J29 ホルダ(溝入れ・ねじ切り)
KN91%	44-○	P25 ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KNMX	○○○○○○%-1	B31 チップ(旋削)
KPC○-DCLN%	○○○○○-○○□	N3 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-DDHN%	○○○○○-○○□	N4 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-DDJN%	○○○○○-○○□	N4 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-DVLN%	○○○○○-○○□	N5 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-DVPN%	○○○○○-○○□	N5 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-DVNN	○○○○○-○○□	N6 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-DWLN%	○○○○○-○○□	N6 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-KGBA%	○○○○○-○○(○○)	N7 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-KGD%	○○○○○-○T○○	N8 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPC○-KTN%	○○○○○-○○	N9 ホルダ(ポリゴンテーパシャンク)
KPS-42		E44,P8 部品 シート
KPT-32		E45,F63,P8 部品 シート
KPT-42		M103,P8 部品 シート
KTG%	○○○○□-○○	G24 ホルダ(溝入れ)
KTG%	○○○○□22-○○	G24 ホルダ(溝入れ)
KTGF%	○○○○□-○○□	G22,G122 ホルダ(溝入れ)
KTGF%	○○○○□(□)-○○F	G22,P25 ホルダ(溝入れ)
KTKB	○○-OS	H34 ブレード(ツッキール)
KTKB	○○-OSS	H34 ブレード(ツッキール)
KTKB%	○○-OS	H34 ブレード(ツッキール)
KTKF%	○○○○□(□)-○○	E12,E50,H8,H38,J24,P20 ホルダ(あとびき・突切り・ねじ切り)
KTKF%	○○○○□-○○JCT	H13 ホルダ(突切り・高圧クーラント対応)
KTKF%	○○○○□(□)-○○□□	H10 ホルダ(あとびき・突切り・ねじ切り)
KTKF%	○○○○□-○○□	H16 ホルダ(突切り)
KTKH%	○○○○□-OS	H36,P25 ホルダ(ツッキール)
KTKH%	○○○○□-○T○○S	H36 ホルダ(ツッキール)
KTKH%	○○○○□-○(○)-○○○B	H38,P25 ホルダ(ツッキール)
KTKH%	○○○○□-○-○○○S	H38 ホルダ(ツッキール)
KTKTB	○○-○○	H35 ブロック(ツッキール)
KTKTB	○○-○○	H35 ブロック(ツッキール)
KTN%	○○○○□(□)-○○(F)	J20 ホルダ(ねじ切り)

型番	ページ	品名
KTNR	○○○○□-○○JCT	J21 ホルダ(ねじ切り)
KTNSR	○○○○□-○○	J20 ホルダ(ねじ切り)
KTT%	○○○○□-○○	J28 ホルダ(ねじ切り)
KTTXR	○○○○□(□)-○○F	J26,P25 ホルダ(ねじ切り)
KVN-32		D20,P8 部品 シート
<b>L</b>		
LC-4K		F65,P8 部品 シート
LC-32N		D9,F70,P8 部品 シート
LC-42N		D9,E42,N13,P8 部品 シート
LC-42N-20		D9,P8 部品 シート
LC-42N-C		D9,N13,P9 部品 シート
LC-42N%		F70,P9 部品 シート
LC-53N		D9,P8 部品 シート
LC-53N-C		D9,P9 部品 シート
LC-63		D9,P8 部品 シート
LC-63-C		D9,P9 部品 シート
LCMT	○○○○○○○-GM-E	K40 チップ(ドリル)
LCMT	○○○○○○○-GM-I	K40 チップ(ドリル)
LCMT	○○○○○○○-SM-E	K40 チップ(ドリル)
LCMT	○○○○○○○-SM-I	K40 チップ(ドリル)
LCP025097		F24 部品 位置決めピン
LCP025140		F27 部品 位置決めピン
LD-4K		F66,P9 部品 シート
LD-4K43		F66,P9 部品 シート
LD-32N		D13,F71,P9 部品 シート
LD-42		D13,F73,N13,N14,P9 部品 シート
LD-42-20		D13,F73,N13,N14,P9 部品 シート
LD-43		D13,P9 部品 シート
LD-43-20		D13,P9 部品 シート
LGBA-16% S		G9,G70,N7,N17,P14 部品 クランプセット
LGBA-22% S		G9,G70,N7,N17,P14 部品 クランプセット
LL-03N		D16,N22,P7 部品 レバーロックピン
LL-03SN		F70,F77,F78,P7 部品 レバーロックピン
LL-03TN		D16,F77,P7 部品 レバーロックピン
LL-05C		D21,P7 部品 レバーロックピン
LL-1CN		D21,D39,P7 部品 レバーロックピン
LL-1DN		D13,F71,P7 部品 レバーロックピン
LL-1K		F66,P7 部品 レバーロックピン
LL-1N		D9,D14,D15,D16,D21,D22,E43,F70,F77,F78,N14,N22,P7 部品 レバーロックピン
LL-2C		D39,P7 部品 レバーロックピン
LL-2K		F65,P7 部品 レバーロックピン
LL-2N		D9,D14,D15,D16,D21,D22,E42,F70,F80,N13,N15,N22,P7 部品 レバーロックピン
LL-3K		F66,P7 部品 レバーロックピン
LL-3N		D13,F73,N13,N14,P7 部品 レバーロックピン
LL-4		D13,P7 部品 レバーロックピン
LL-5N		D9,P7 部品 レバーロックピン
LL-6		D9,P7 部品 レバーロックピン
LNEU	○○○○○-○○(-○)	M142 チップ(ミーリング)
LNEU	○○○○○-○○S(-○)	M142 チップ(ミーリング)
LOGT	○○○○○○○FR-AM	M13 チップ(ミーリング)
LOGU	○○○○○○○ER-GM	M13 チップ(ミーリング)
LOMU	○○○○○○○ER-GH	M13 チップ(ミーリング)
LOMU	○○○○○○○ER-GM	M13 チップ(ミーリング)
LOMU	○○○○○○○ER-SM	M13 チップ(ミーリング)
LP-2S		D20,P7 部品 ロックピン
LP-6S		D20,P7 部品 ロックピン
LPA-11		E17,E18,E19,P7 部品 アンカーピン
LPA-13		E17,E18,E19,P7 部品 アンカーピン
LPA-17		E17,E18,E19,P7 部品 アンカーピン
LPF-11		E22,E24,E30,P7 部品 アンカーピン
LPF-13		E22,E24,P7 部品 アンカーピン
LPF-17		E22,E24,P7 部品 アンカーピン

チップ材種  
旋削チップ  
CNCダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ツリーング  
機器  
イシオキシステム  
部品  
技術資料  
SBCシステム  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
LPF-1113	E30,P7	部品 アンカーピン
LPF-1117	E30,P7	部品 アンカーピン
LPGT ○○○○○○ER-GM	M13	チップ(ミーリング)
LR-10C	D21,P9	部品 シート
LR-12C	D21,D39,P9	部品 シート
LR-16C	D39,P9	部品 シート
LR-80	D21,P9	部品 シート
LR-81	D21,P9	部品 シート
LS-03N	D16,N22,P4	部品 ロックスクリュー
LS-03SN	D16,F70,F77,F78,P4	部品 ロックスクリュー
LS-05	D21,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1N	D9,D13,D14,D15,D16, D21,D22,D39,E43,F77, N14,N22,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1P	F66,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1SN	F70,F71,F78,P4	部品 ロックスクリュー
LS-1T	D39,P4	部品 ロックスクリュー
LS-2N	D9,D13,D14,D15,D16, D21,D22,E42,F70,F73, F80,N13,N14,N15,N22,P4	部品 ロックスクリュー
LS-2P	F65,P4	部品 ロックスクリュー
LS-3	D13,P4	部品 ロックスクリュー
LS-3P	F66,P4	部品 ロックスクリュー
LS-4N	D9,P4	部品 ロックスクリュー
LS-5	D9,P4	部品 ロックスクリュー
LS-11	D20,P4	部品 ロックスクリュー
LS-15	D20,P4	部品 ロックスクリュー
LS-32	D14,D15,P9	部品 シート
LS-42	D14,D15,N22,P9	部品 シート
LSD-445R	P12	部品 ロケータ
LSE-445R	P12	部品 ロケータ
LSO-445R	M42,P12	部品 ロケータ
LSP-1	D9,D13,D14,D15,D16,D21, D22,D39,E43,F70,F71, F77,F78,N14,N22,P7	部品 シムピン
LSP-2	D9,D13,D14,D15,D16,D21, D22,D39,E42,F70,F73,F80, N13,N14,N15,N22,P7	部品 シムピン
LSP-2K	F66,P7	部品 シムピン
LSP-3	D9,P7	部品 シムピン
LSP-3K	F65,F66,P7	部品 シムピン
LSP-4	D9,P7	部品 シムピン
LSP-415R	P12	部品 ロケータ
LT-3K	F66,P9	部品 シート
LT-32N	D16,E43,F77,N14,N22,P9	部品 シート
LT-32N-20	D16,E43,F77,N14,P9	部品 シート
LT-42N	D16,N22,P9	部品 シート
LT-42N-20	D16,P9	部品 シート
LTE-490R	P12	部品 ロケータ
LTK-5	G113,H36,P18	部品 取外しレンチ
LTW-8SS	E41,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-10S	E12,F32,F35,F37,F38, G86,G87,H8,H10,H16, J24,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-10SS	E40,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-15S	G32,G48,H20,H21, H30,J20,J22,P17	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-20	E23,F64,G29,G32,G48, G49,G50,G73,H20,H22, H30,H31,M176,P17,S20, S21,S23,S24,S26,S27, S28,S32,S33,S34,S35	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW-25	G33,G34,G35,G90,G94, G95,H25,P17,S20,S21, S23,S24,S26,S27,S28, S31,S32,S33,S34,S35	部品 L型レンチ(トルクス)
LW-1.5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-2	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-2.5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-3	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-4	P18	部品 六角レンチ(L型)

型番	ページ	品名
LW-4.5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-5	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-6	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-8	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-10	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-14	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-17	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-19	P18	部品 六角レンチ(L型)
LW-32N	D22,F78,P9	部品 シート
LW-42N	D22,N15,P9	部品 シート
LW-42N%	F80,P9	部品 シート
<b>M</b>		
M3X8	D24,D25,D27,D28,D29, D30,D31,D32,D33,D35, D36,D37,F81,F82,N3,P4	部品 ねじ
M3X12	D24,D27,D28,D29,D35, D36,D37,F81,P4	部品 ねじ
M4X10	D24,D27,D29,D32,D33,P4	部品 ねじ
MAP-1806	M45	部品 ロケータ
MAP-1806M	M95	部品 ロケータ
MAP-1806S	M95	部品 ロケータ
MAP-2506	M98,M99,P12	部品 シート
MCSE ○○○	M176	エンドミル(面取り)
MCSE ○○○-○○D	M176	エンドミル(面取り)
MEA ○○-S○○(-○○○)	P29	エンドミル(MEA・廃止型番)
MEAL ○○-S○○	M107	エンドミル(アルミ加工用)
MEB ○○-S○○	P29	エンドミル(MEB・廃止型番)
MEC ○○-M○○-○○(T)-○T	M59	モジュラーヘッド(MEC)
MEC ○○-S○○-○○	M56,M57	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○T(-○)	M56	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○(-○)	M57	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○○T	M56	エンドミル(MEC)
MEC ○○-S○○-○○○-○○○T○	M57	エンドミル(MEC)
MEC ○○-W○○-○○○○(-H)	M57	エンドミル(MEC)
MEC ○○○R-○○○(-○)T(-M)	M58,P28	フェースミル(MEC)
MEC ○○○R-○○○(-○)T(N)	M58	フェースミル(MEC)
MECH ○○○R-○○○-○T(-M)	M75	シェルミル(MECH)
MECH ○○○R○○○-○T-BT50	M75	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R○○○-○T-BT○○-A	M76,M77	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R○○○-○T-BT○○SA	M76,M77	エンドミル(MECH)
MECH ○○○R○○○-○T-F	M76,M77	エンドミル(MECH)
MECH ○○○-S○○-○○○-○-○T	M74	エンドミル(MECH)
MECH ○○○S○○○-○○○-○-○TXT	M74	エンドミル(MECH)
MECX ○○-S○○-○○○-○T	M66	エンドミル(MECX)
MECX ○○-S○○-○○○-○○○-○T	M66,P28	エンドミル(MECX)
MECX ○○○R-○○○(-○)T-M	M67	フェースミル(MECX)
MEF ○○-S○○	M178	エンドミル(座ぐり)
METS ○○-S○○(-H)	M180	エンドミル(Tスロット)
MEW ○○-M○○-○○○-○T	M50	モジュラーヘッド(MEW)
MEW ○○-S○○-○○○-○T	M48	エンドミル(MEW)
MEW ○○-S○○-○○-○○○-○T	M48	エンドミル(MEW)
MEW ○○-W○○-○○○-○T	M48	エンドミル(MEW)
MEW ○○○R-○○○-○T(-M)	M49	フェースミル(MEW)
MEWH ○○○R-○○○-○T-M	M72	シェルミル(MEWH)
MEWH ○○○-S○○-○○○-○-○T	M71	エンドミル(MEWH)
MEWH ○○○S○○○-○○○-○-○TXT	M71	エンドミル(MEWH)
MEWH ○○○-W○○-○○○-○-○T	M71	エンドミル(MEWH)
MEY ○○-S○○	M128	エンドミル(3次元エンドミル)
MEY ○○-S○○-○○○	M128	エンドミル(3次元エンドミル)
MEY ○○-S○○-○○○H	M128	エンドミル(3次元エンドミル)
MEZ ○○-S○○G	M132	エンドミル(3次元エンドミル)
MEZ ○○-S○○-○○○G	M132	エンドミル(3次元エンドミル)
MEZ ○○-S○○-○○○HG	M132	エンドミル(3次元エンドミル)
MF.0S4-SN	S11	部品 カートリッジ(仕上げ用)
MF.0Z4-SN	S11	部品 カートリッジ(仕上げ用)

型番	ページ	品名
MF.75F4-SN	S11	部品 カートリッジ(荒用)
MF.88F4-SN	S11	部品 カートリッジ(荒用)
MFAH ○○○RA-○(○)T(-○○)-SF	M184	フェースミル(アルミ高効率加工用)
MFAH ○○○RA-○(○)T-M(○○)-SF	M184	フェースミル(アルミ高効率加工用)
MFAH ○○○RS-○(○)T-SF	M185	フェースミル(アルミ高効率加工用)
MFAH ○○○RS-○(○)T-M-SF	M185	フェースミル(アルミ高効率加工用)
MFH ○○-M○○-○○-OT	M114,M119,M125	モジュラーヘッド(MFH)
MFH ○○-S○○-○○-OT	M112,M113,M118,M124	エンドミル(MFH)
MFH ○○-S○○-○○-OT-○○○	M112,M118	エンドミル(MFH)
MFH ○○-W○○-○○-OT	M112,M118,M124	エンドミル(MFH)
MFH ○○○R-○○-OT	M110	フェースミル(MFH)
MFH ○○○R-○○-OT-M	M110,M119	フェースミル(MFH)
MFH ○○○R-○○-OT-○○M	M110	フェースミル(MFH)
MFK ○○○R-○○-○(○)T	M36	フェースミル(MFK)
MFK ○○○R-○○-○(○)T-M	M36	フェースミル(MFK)
MFK ○○○R-○○-○(○)T-M-SF	M37	フェースミル(MFK)
MFK ○○○R-○○-○(○)T-SF	M37	フェースミル(MFK)
MFPN-45	M27,P9	部品 シート
MFPN 45○○○R-○(○)T	M26	フェースミル(MFPN45)
MFPN 45○○○R-○(○)T-M	M26	フェースミル(MFPN45)
MFPN 45○○○R-S32-OT	M27	エンドミル(MFPN45)
MFPN 66○○○R-○(○)T-G	M31	フェースミル(MFPN66)
MFPN 66○○○R-○(○)T-M-G	M31	フェースミル(MFPN66)
MFPN 66○○○R-S○○-OT-G	M32	エンドミル(MFPN66)
MFS ○○○-○○-88M4-IN	S11	フェースミル
MFSN 88○○○R-○(○)T-G	M89	フェースミル(MFSN88)
MFSN 88○○○R-○(○)T-M-G	M89	フェースミル(MFSN88)
MFSN 88○○○R-S○○-OT-G	M90	フェースミル(MFSN88)
MFWN-90	M85,P9	部品 シート
MFWN ○○○○○R-○(○)T(-M)	M84	フェースミル(MFWN)
MFWN ○○○○○R-S○○-OT	M85	フェースミル(MFWN)
MGI ○○○○-1□(□)	M194	エンドミル(M/C用溝入れ)
MHD ○○-ORF	P31	ヘリカルラジアスエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-BT50-A	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-BT50-SA	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-F	P30,P31	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-FMA-A	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-FMA-SA	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-ORSA	P31	ヘリカルラジアスエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-A(-○○○)	P30,P31	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-B	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(S)-S○○-C	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-SA	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○○-SB	P30	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MOF ○○○○○R-○○-○(○)T	M40,P26	フェースミル
MOF ○○○○○R-○○-○(○)T-M	M40,P26	フェースミル
MOFX ○○○○○R-○○-○(○)T-SF	P26	フェースミル(廃止型番)
MOFX ○○○○○R○○-○(○)T-MSF	P26	フェースミル(廃止型番)
MRF ○○-S○○	M160	ボールエンドミル(マジックボール)
MRF ○○-S○○-○○○	M160	ボールエンドミル(マジックボール)
MRFW ○○-S○○	M160	ボールエンドミル(マジックボール)
MRFW ○○-S○○-○○○	M160	ボールエンドミル(マジックボール)
MRP ○○○R-○○	M174,P29	フェースミル(ラジアスマイル)
MRP ○○○R-○○-OT	P29	フェースミル(ラジアスマイル)
MRP ○○○-S○○-○○	P29	エンドミル(ラジアスマイル)
MRP ○○○-S○○-○○-OT	P29	エンドミル(ラジアスマイル)
MRP ○○○-S○○-○○-OT-○○○	P29	エンドミル(ラジアスマイル)
MRP ○○○-S○○-○○-○○○	P29	エンドミル(ラジアスマイル)
MRW ○○-S○○-○○-OT	M165	エンドミル(ラジアスマイル)
MRW ○○-S○○-○○-OT-○○○	M165	エンドミル(ラジアスマイル)
MRW ○○-W○○-○○-OT	M165	エンドミル(ラジアスマイル)
MRW ○○○R-○○-○(○)T(-M)	M164	フェースミル(ラジアスマイル)
MRX ○○-M○○-○○-OT	M171	モジュラーヘッド(MRX)
MRX ○○-S○○-○○-OT(-○○○)	M170	エンドミル(ラジアスマイル)
MRX ○○-W○○-○○-OT	M170	エンドミル(ラジアスマイル)

型番	ページ	品名
MRX ○○○R-○○-OT(-M)	M169	フェースミル(ラジアスマイル)
MSD-42	P9	部品 シート
MSD 45○○	P27	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSD 45○○-32	P27	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSD 45○○(○)R	P27	フェースミル(廃止型番)
MSE 15○○(-32)	P28	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSE-4215	P9	部品 シート
MSE-4245	P9	部品 シート
MSE-4245S	P9	部品 シート
MSE 45○○	P26	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSE 45○○-32	P26	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSE 45○○○R-○(○)T	P26	フェースミル(廃止型番)
MSE 45○○○R-○(○)T-M	P26	フェースミル(廃止型番)
MSE 45○○○R-○T-M-SF	P27	フェースミル(廃止型番)
MSE 45○○○R-○T-SF	P27	フェースミル(廃止型番)
MS-FRW1	M136,M137	部品 レンチ(MSTA用)
MSO 45○○-S	M42	フェースミル(柄付き)
MSO 45○○-S32-09	P27	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSO 45○○○R	M42,P27	フェースミル
MSO 45○○○R-09	P27	フェースミル(廃止型番)
MSO 90○○-S32-○○	P29	フェースミル(柄付き)
MSO 90○○○R-○○	P29	フェースミル(廃止型番)
MSO 90○○○R-○○-○(○)T(-M)	P29	フェースミル
MSO-4T245	M42,P10	部品 シート
MSO-5200	P10	部品 シート
MSP 15○○	P28	フェースミル(柄付き)
MSP 15○○(○)R	P28	フェースミル(廃止型番)
MSP-42	P10	部品 シート
MSR ○○○R-○(M)	M98	フェースミル
MSR ○○○R-○-31.75	M98	フェースミル
MSR ○○○R-BT50-○	M99	BT50アーバー一体型
MSRS 15○○○R-○(○)□	M44	フェースミル
MSRS 15○○○R-○(○)□-M	M44	フェースミル
MSRS 90○○○R-○-○(○)□(-M)	M94	フェースミル
MSTA ○○(○)□○○-○(○)T	M136	スロットミル
MSTA ○○□○○○-○(○)T	M137	スロットミル
MSTB ○○(○)□□○○○○-OT	M140,M141	スロットミル
MSTB ○○○○□□○○○○-OT	M140	スロットミル
MSTC ○○○□□○○○-○○○-○○	M146,M148,M150	スロットミル
MSTC ○○○□□○○○-○○-○(○)T	M146,M147,M148, M149,M150,M151	スロットミル
MT- ○	K29	部品 ねじ(チップ取付ねじ)
MTE-42	P10	部品 シート
MTE 90○○	P28	フェースミル(柄付き)
MTE 90○○-32	P28	フェースミル(柄付き)
MTE 90○○(○)R	P28	フェースミル(廃止型番)
MTE 90○○○R-○T-SF	P28	フェースミル(廃止型番)
MTES ○○○	P29	エンドミル(廃止型番)
MTP 90○○	M103	フェースミル(柄付き)
MTPS ○○○	P29	エンドミル(廃止型番)
MVG ○○○○	M196,P31	エンドミル(M/C用リング溝入れ)
MVLN% ○○○○□-○○	D19	ホルダ(旋削)
MVN-32	D19,P10	部品 シート
MVVNN ○○○○□-○○	D19	ホルダ(旋削)
<b>N</b>		
NDCT ○○○○○FR	M20	チップ(ミーリング)
NDCT ○○○○○TR	M20	チップ(ミーリング)
NDCT ○○○○○TRX	M20	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○FRX	C35,M20,M25	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○FRX-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○TR	M20	チップ(ミーリング)
NDCW ○○○○○TRX	M20	チップ(ミーリング)
NDMM ○○○○○ER-N○	M20	チップ(ミーリング)
NDMM ○○○○○ER-SP	M20	チップ(ミーリング)
NDMM ○○○○○ER-T	M20	チップ(ミーリング)

チップ材種  
旋削チップ  
CNCダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ターニング  
機器  
イデオネジ  
部品  
技術資料  
S&Sシステム  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
NDMT ○○○○○○ER-D	M20	チップ(ミーリング)
NDMT ○○○○○○ER-DH	M20	チップ(ミーリング)
NEMT ○○○○○○ER-D	M20	チップ(ミーリング)
NEMT ○○○○○○ER-DH	M20	チップ(ミーリング)
<b>O</b>		
OFMR ○○○○○○EN-GT	M21	チップ(ミーリング)
OFMR ○○○○○○EN-SH	M21	チップ(ミーリング)
OFMT ○○○○○○EN-GT	M21	チップ(ミーリング)
OFMT ○○○○○○E□-SH	M21	チップ(ミーリング)
<b>P</b>		
P-03	D16,N22,P7	部品 シムピン
P-03S	D16,F70,F77,F78,P7	部品 シムピン
P-37	M27,M31,M32,M45,M49, M50,M59,M71,M72,M74, M75,M77,M85,M89,M90, M95,M98,M99,M111,M113, M114,M118,M124,M125, M128,M141,M152,M153, M160,M164,M165,M169, M171,M185	部品 焼付き防止剤
PC-1	D9,D13,D14,D15,D16,D21, D22,D39,E43,F70,F71,F77, F78,N14,N22,P19	部品 ボンチ
PC-2	D9,D13,D14,D15,D16,D21, D22,D39,E42,F70,F73,F80, N13,N14,N15,N22,P19	部品 ボンチ
PC-2K	F65,F66	部品 ボンチ
PCLN% ○○○○□-○○	D9	ホルダ(旋削)
PCLNR ○○○○□□-○○FF	E42	ホルダ(自動盤用ネガホルダ)
PD-42	F73,P10	部品 シート
PDK- ○○○-○○SN1288R-A□	S8	フェースミル
PDHN% ○○○○□-○○	D13	ホルダ(旋削)
PDJN% ○○○○□-○○	D13	ホルダ(旋削)
PDJN% ○○○○□-○○U	D13	ホルダ(旋削)
PEK- ○○○-○○SN1288R-A□	S9	フェースミル
PFK- ○○○-○○SN1288R-A□	S10	フェースミル
PH ○○○○-○○	F86	スリーブ(チップバー用)
PNEA ○○○○XNTN-T01020	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNEN-GL	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNER-W	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNTR-T00515	M14	チップ(ミーリング)
PNEG ○○○○XNTR-T01015W	M14	チップ(ミーリング)
PNEU ○○○○ANEL-GL	M15	チップ(ミーリング)
PNEU ○○○○ANER-GL	M15	チップ(ミーリング)
PNEU ○○○○ANER-W	M15	チップ(ミーリング)
PNMG ○○○○XNEN-GH	M14	チップ(ミーリング)
PNMG ○○○○XNEN-GM	M14	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-GH	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANEL-GM	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-GM	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-SM	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○XNER-GH	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○XNER-GM	M15	チップ(ミーリング)
PNMU ○○○○XNER-SM	M15	チップ(ミーリング)
PP-4	F73,P7	部品 偏芯ピン
PPCM ○○○-○○SP0988R-AM	S6	フェースミル
PRGC% ○○○○□-○○	D21	ホルダ(旋削)
PRGC% ○○○○□-○○BE	D39,P20	ホルダ(旋削)
PRGC% ○○○○□-○○BF	D39,P20	ホルダ(旋削)
PRGN% ○○○○□-○○	D21	ホルダ(旋削)
PRXC% ○○○○□-○○	D21	ホルダ(旋削)
PSBN% ○○○○□-○○	D14	ホルダ(旋削)
PSB% ○○○○-○○NBS	C21,C34,F39	チップバー(内径加工)
PSB% ○○○○-○○S	F39	チップバー(内径加工)
PSBT% ○○○○-○○S	F39	チップバー(内径加工)
PSDNN ○○○○□-○○	D15	ホルダ(旋削)
PSFG% ○○○○-○○S	G85	チップバー(溝入れ)

型番	ページ	品名
PSG% ○○○○-○○S	G60	チップバー(溝入れ)
PSH ○○○○(○)-○○(○)	P22	スリーブ(2コーナチップバー用-廃止型番)
PSKNR ○○CA○○	N22	ホルダ(カートリッジ)
PSKN% ○○○○□-○○	D14	ホルダ(旋削)
PSSNR ○○CA○○	N22	ホルダ(カートリッジ)
PSSN% ○○○○□-○○	D15	ホルダ(旋削)
PSTR ○○○○-○○S	J34	チップバー(ねじ切り)
P-ST-RC1/8	H15	部品 カブラ
PSYNR ○○CA○○	N22	ホルダ(カートリッジ)
PTFNR ○○CA○○	N22	ホルダ(カートリッジ)
PTFN% ○○○○□-○○	D16	ホルダ(旋削)
PTGNR ○○CA○○	N22	ホルダ(カートリッジ)
PTGN% ○○○○□-○○	D16	ホルダ(旋削)
PTLNR ○○○○□□-○○FF	E43	ホルダ(自動盤用ネガホルダ)
PTTNR ○○CA○○	N22	ホルダ(カートリッジ)
PVLN% ○○○○□-○○Q	D20	ホルダ(旋削)
PVPN% ○○○○□-○○Q	D20	ホルダ(旋削)
PVVNN ○○○○□-○○Q	D20	ホルダ(旋削)
PWLN% ○○○○□-○○	D22	ホルダ(旋削)
<b>R</b>		
RBG ○○K○○○○○	B114	チップ(旋削)
RCGX ○○○○M0-AQ	B74	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○E○○○	B114	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○P○○○○○	B114	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○S○○○○○	B114	チップ(旋削)
RCGX ○○○○○○T○○○○○	B114	チップ(旋削)
RCMT ○○○○M0-BB	B103	チップ(旋削)
RCMX ○○○○M0	B74	チップ(旋削)
RDFG ○○FR	M21	チップ(ミーリング)
RDGT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RDGT ○○○○M0ER-SM	M16	チップ(ミーリング)
RDHX ○○○○M0T	M21	チップ(ミーリング)
RDMT ○○○○M0EN-GH	M16	チップ(ミーリング)
RDMT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RDMT ○○○○M0-H	M21	チップ(ミーリング)
RNGN ○○○○○○E○○○	B108	チップ(旋削)
RNGN ○○○○○○K○○○○○	B108	チップ(旋削)
RNGN ○○○○○○S○○○○○	B108	チップ(旋削)
RNGN ○○○○○○T○○○○○	B108	チップ(旋削)
RNMG ○○○○○○	B31	チップ(旋削)
RNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
ROMU ○○○○M0ER-GH	M16	チップ(ミーリング)
ROMU ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
ROMU ○○○○M0ER-SM	M16	チップ(ミーリング)
RPGN ○○○○○○E○○○	B113	チップ(旋削)
RPGN ○○○○○○T○○○○○	B113	チップ(旋削)
RPGT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RPGT ○○○○M0ER-SM	M16	チップ(ミーリング)
RPGX ○○○○○○E○○○	B114	チップ(旋削)
RPGX ○○○○○○T○○○○○	B114	チップ(旋削)
RPMT ○○○○M0	M21	チップ(ミーリング)
RPMT ○○○○M0-BB	B103,F64	チップ(旋削)
RPMT ○○○○M0EN-GH	M16	チップ(ミーリング)
RPMT ○○○○M0ER-GM	M16	チップ(ミーリング)
RPMT ○○○○M0-H	M21	チップ(ミーリング)
<b>S</b>		
S○○- CH○○	K25,K26,K27,K28	ホルダ(ドリル)画取りアタッチメント(DRC用)
S○○- DRS○○○○○	K56	ホルダ(ドリル)
S○○- DRV○○○M-○-○○	K42,K43,K44,K45,K46	ホルダ(ドリル)
S○○- DRW○○○○○M-○-06	K82,K83	ホルダ(ドリル)
S○○- DRX○○○M-○-○○	K72,K73,K74,K75, K76,K77,K78	ホルダ(ドリル)
S○○- DRZ○○○○(○○)-○○	K58,K59,K60,K61, K62,K63,K64	ホルダ(ドリル)

型番	ページ	品名
S00- DRZ00000-00CR	K65	ホルダ(ドリル)
S00□- CCLN%00-ID0	S32	ボーリングバー
S00□- CCLN%00-IK0	S32	ボーリングバー
S00□- CCLN%00-IX0	P33	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CCLN%00-00A	F83,P24	ボーリングバー
S00□- CCLN%00-00GX	F82	ボーリングバー
S00□- CDQN%00-ID0	S33	ボーリングバー
S00□- CDQN%00-IK0	S33	ボーリングバー
S00□- CDQN%00-IX0	P33	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CDUN%00-ID0	S33	ボーリングバー
S00□- CDUN%00-IK0	S33	ボーリングバー
S00□- CDUN%00-IX0	P33	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CDUN%00-00GX	F82	ボーリングバー
S00□- CELNR00-00	F81	ボーリングバー
S00□- CSKC%00-NQD4	S37	ボーリングバー
S00□- CSKN%00-00	F81	ボーリングバー
S00□- CSKN%00-ID0	S34	ボーリングバー
S00□- CSKN%00-IK0	S34	ボーリングバー
S00□- CSKN%00-IX0	P33	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CSKN%00-NQD7	S34	ボーリングバー
S00□- CSKN%00-00A	P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CSKN%00-00GX	F82	ボーリングバー
S00□- CSKPRO0-00	F62	ボーリングバー
S00□- CSKP%00-NQN3	S37	ボーリングバー
S00□- CSSN%00-ID0	S34	ボーリングバー
S00□- CSSN%00-IK0	S34	ボーリングバー
S00□- CSSN%00-IX0	P33	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CSSN%00-NQN7	S34	ボーリングバー
S00□- CSXN%00-NQ□7	S36	ボーリングバー
S00□- CSYN%00-ID0	S35	ボーリングバー
S00□- CSYN%00-IK0	S35	ボーリングバー
S00□- CSYN%00-IX0	P33	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CTUC%00-00	P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- CTUC%00-NQD4	S38	ボーリングバー
S00□- CTUNR00-00A	F83	ボーリングバー
S00□- CTUP%00-00	F63,P24	ボーリングバー
S00(0)□- KGBFL16	G18	スリーブホルダ(溝入れ)
S00(0)□- KTGFL16	G23	スリーブホルダ(溝入れ)
S00(0)□- KTNL16	J22	スリーブホルダ(ねじ切り)
S00(0)□- KTTXL16	J26	スリーブホルダ(ねじ切り)
S00□- PCLN%00-00	F70	ボーリングバー
S00□- PDQN%00-00	F73	ボーリングバー
S00□- PDUN%00-00	F71,F73	ボーリングバー
S00□- PDZN%00-00	F73	ボーリングバー
S00□- PTUN%00-00	F77	ボーリングバー
S00□- PwLN%00-00	F78,F80	ボーリングバー
S00(0)□- SCLCLO0	E37	スリーブホルダ(旋削)
S00□- SCLC%00-00	F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SCLC%00-00A	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SCLC%00-00E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SCLC%00-00AE	F41	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SCLCRO0-000EZ	F19	ボーリングバー(EZバーPLUS)
S00□- SCLCRO0-000EZP	F19	ボーリングバー(EZバーPLUS)
S00□- SCLP%00-00	F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SCLP%00-00A	F43	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SCLP%00-00E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SDLCL00	E38	スリーブホルダ(旋削)
S00□- SDQC%00-00A	F46	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SDUCL00	E38	スリーブホルダ(旋削)
S00□- SDUC%00-00	F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SDUC%00-00A	F45	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SDUC%00-00E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SDZC%00-00	F91,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SDZC%00-00A	F47	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SDZC%00-00E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)

型番	ページ	品名
S00□- SSKPRO0-00	F62,P24	ボーリングバー
S00□- STLB%00-00A	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- STLB%00-00AE	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- STLBRO0-000EZP	F20	ボーリングバー(EZバーPLUS)
S00□- STLC%00-00A	F49	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- STLP%00-00A	F51	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- STLPRO0-000EZP	F20	ボーリングバー(EZバーPLUS)
S00□- STUB%00-00	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- STUB%00-00E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- STUP%00-00	F92,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- STUP%00-00E	F90,P23	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- STWPRO0-00	F52,J35	ホルダ(ボーリング・ねじ切り)
S00□- STWP%00-00E	F52,J35	ホルダ(ボーリング・ねじ切り)
S00(0)□- STW%15	F37,G86	ホルダ(ツインバー)
S00□- SVJB%00-00A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVJB%00-00E	F89,F90,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVJB%00-00EN	F90,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVJC%00-00A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVJC%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVJP%00-00A	F54	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVJP%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVNR12	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
S00□- SVNR12N	F33	ホルダ(システムバー)
S00(0)□- SVNR12S	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
S00(0)□- SVNR12SN	F33	ホルダ(システムバー)
S00(0)□- SVNR12SXN	F35	ホルダ(システムバー)
S00□- SVNR12XN	F35,P22	ホルダ(システムバー)
S00□- SVPB%00-00A	F56	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVPB%00-00E	F89,F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVPB%00-00EN	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVPC%00-00A	F56	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVPC%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00(0)□- SVUBLO0	E39	スリーブホルダ(旋削)
S00□- SVUCL00	E39	スリーブホルダ(旋削)
S00□- SVUB%00-00A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVUB%00-00E	F89,F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVUB%00-00EN	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVUC%00-00A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVUC%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVZB%00-00A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVZB%00-00E	F89,F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVZB%00-00EN	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SVZC%00-00A	F59	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SVZC%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SWUB%00-00	F92,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SWUB%00-00A	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SWUB%00-00AE	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SWUB%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SWUB%00-00-00	F92,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SWUBRO0-000EZP	F21	ボーリングバー(EZバーPLUS)
S00□- SWUP%00-00A	F61	ボーリングバー(ダイナミックバー)
S00□- SWUP%00-00E	F91,P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- SYXP%00-00E	P24	ボーリングバー(廃止型番)
S00□- WWLN%00-00E	F80	ボーリングバー
SABSR 0000□(□)-00F	E17,E49,P20	ホルダ(旋削)
SABWR 0000□(□)-00F	E18,E19,E49,P20	ホルダ(旋削)
SB-1STR	F53,P5	部品 ねじ
SB-1TR	F51,F53,P4	部品 ねじ
SB-2TR	F53,J23,P4	部品 ねじ
SB-3STR	F52,J35,P4	部品 ねじ
SB-3TR	F52,J35,N24,P4	部品 ねじ
SB-3.5TR	J20,J22,J23,P4	部品 ねじ
SB-4TR	F82,F82,F64,G24,G71,J28,J29,N24,P4	部品 ねじ
SB-5TR	G48,G49,G50,G73,H30,H31,P4	部品 ねじ

チップ材種  
旋削チップ  
CDダイヤマト  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ツリーング  
機器  
イシオマシン  
部品  
技術資料  
SOKUSIマシン  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
SB-1635TR	F19,F41,F48,P5	部品 ねじ
SB-1840TRP	M124,M125,P5	部品 ねじ
SB-2035TR	F19,F20,F21,F41,F51,F61,P5	部品 ねじ
SB-2035TRG	M66,P5	部品 ねじ
SB-2037TRP	K42,K43,K44,K45,K46,P5	部品 ねじ
SB-2040TR	J23,P5	部品 ねじ
SB-2040TRG	M128,M132,P5	部品 ねじ
SB-2041TRP	K42,K43,K44,K45,K46,P5	部品 ねじ
SB-2042TRG	K72,K74,K76,K78,M66,M67,P5	部品 ねじ
SB-2045TR	K58,K60,K62,K72,K74,K76,K78,P5	部品 ねじ
SB-2045TRN	G63,G64,P5	部品 ねじ
SB-2050TR	E29,E35,E36,E39,F54,F56,F59,F61,F73,F89,J23,P5	部品 ねじ
SB-2060TR	P5	部品 ねじ
SB-2080TR	K56,P5	部品 ねじ
SB-2250TR	F49,K72,K74,K76,K78,M178,P5	部品 ねじ
SB-2255TR	G63,G64,G65,P5	部品 ねじ
SB-2260TR	K58,K60,K62,M178,P5	部品 ねじ
SB-2290TR	K56,P4	部品 ねじ
SB-2545TR	F19,F20,F41,F47,F51,F61,M56,M57,M104,P5	部品 ねじ
SB-2555TRG	M56,M57,M58,M59,M74,M75,M77,M128,M132,P5	部品 ねじ
SB-2555TRP	K42,K43,K44,K45,K46,M171,P5	部品 ねじ
SB-2560TR	E37,E38,F45,F46,F47,F49,M180,P5	部品 ねじ
SB-2570TR	E21,E22,E23,E24,E25,E26,E27,E28,E29,E30,E31,E32,E33,E34,E35,E36,E37,E39,E41,F54,F56,F59,G63,G64,G65,K58,K60,K62,K72,K74,K76,K78,N26,P5	部品 ねじ
SB-3060TR	F43,F51,M104,M176,M180,P5	部品 ねじ
SB-3060TRP	K42,K43,K44,K45,K46,P5	部品 ねじ
SB-3065TRP	M49,M50,M71,M72,M118,P5	部品 ねじ
SB-3070TRG	M128,M132,P5	部品 ねじ
SB-3070TRP	M169,M171,P5	部品 ねじ
SB-3080TR	D16,E17,E18,E19,E29,E40,F32,F33,F35,F37,F38,F76,G63,G66,G67,K72,K74,K76,K78,M178,N24,P5	部品 ねじ
SB-3573TRP	K42,K43,K44,K45,K46,P5	部品 ねじ
SB-3580TR	F67,K48,P5	部品 ねじ
SB-3590TRP	M152,M153,P5	部品 ねじ
SB-3592TR	K83,P5	部品 ねじ
SB-4050TRN	H16,P5	部品 ねじ
SB-4060TR	M105,M106,P5	部品 ねじ
SB-4065TR	E37,F41,F43,F45,F46,F47,F51,F61,M105,M106,M194,P5	部品 ねじ
SB-4070TRG	M128,M132,P5	部品 ねじ
SB-4070TRN	M57,M58,M59,M74,M75,M77,P5	部品 ねじ
SB-4070TRS	G22,G23,J28,N26,P5	部品 ねじ
SB-4070TRW	G18,G19,G20,G22,J26,N26,P5	部品 ねじ
SB-4075TRP	M113,M114,P5	部品 ねじ
SB-4082TPR	M40,P5	部品 ねじ
SB-4085TR	D8,D12,D14,D18,D22,E20,E22,E23,E24,E25,E26,E27,E28,E38,F69,F72,F75,F76,F79,G63,J23,K60,K62,K64,K73,K74,K76,K78,M180,M194,N3,N4,N5,N6,N26,P5	部品 ねじ
SB-4085TRP	M164,M165,P5	部品 ねじ
SB-4086TRP	K42,K43,K44,K45,K46	部品 ねじ
SB-4090TRP	M31,M32,M49,M50,M71,M72,M89,M90,P5	部品 ねじ

型番	ページ	品名
SB-4090TRPN	M111,M169,M171,P5	部品 ねじ
SB-4570TRN	H10,P5	部品 ねじ
SB-4590TRWN	E12,H8,H13,J24,P5	部品 ねじ
SB-5070TR	M176,P4	部品 ねじ
SB-5085TR	K59,K60,K61,K62,K63,K64,K65,M107,P5	部品 ねじ
SB-5090TR	E23,F64,K73,K75,K77,K78,M176,P4	部品 ねじ
SB-25100TR	K56,P4	部品 ねじ
SB-40115TR	F89,P4	部品 ねじ
SB-40120TR	G32,H20,H21,P5	部品 ねじ
SB-40125TRN	E31,E32,F54,F56,F59,N16,P5	部品 ねじ
SB-40140TR	G76,M45,M95,M98,M99,P5	部品 ねじ
SB-40140TRN	M27,M85,P5	部品 ねじ
SB-45130TR	P5	部品 ねじ
SB-50120TR	P4	部品 ねじ
SB-50120TRP	M111,M113,M169,M171,P5	部品 ねじ
SB-50120TRS	M40,P5	部品 ねじ
SB-50137K	M191,P5	部品 ねじ
SB-50140TR	M27,M85,P5	部品 ねじ
SB-50140TRP	M164,M165,P5	部品 ねじ
SB-60120TR	G33,G34,G35,G90,G94,G95,H25,K59,K61,K65,K73,K75,K77,K78,M45,M95,M98,M99,M174,P5	部品 ねじ
SC-30067	M160,P6	部品 ねじ
SC-35085	M160,P6	部品 ねじ
SC-40100	M160,P6	部品 ねじ
SC-50130	M160,P6	部品 ねじ
SC-60160	M160,P6	部品 ねじ
SC-60210	M160,P6	部品 ねじ
SCAC% ○○○○□-○○	E49,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SCAC% ○○○○□-○○FF	E49,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SCGN ○○○○○T○○○○○	S17	チップ(旋削)
SCHX ○○○○○T113-S	S4	チップ(ミーリング)
SCLC% ○○○○□-○○	E23,E49,P21	ホルダ(旋削)
SCLC% ○○○○□(□)-○○FF	E22	ホルダ(旋削)
SCLCR ○○○○□-○○FFJCT	E23	ホルダ(旋削)
SCLNR ○○○○□-○○FF	E40	ホルダ(スモールネガ)
SCMT ○○○○○-GH-E	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○-GH-I	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○-GM-E	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○-GM-I	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○HQ	B75	チップ(旋削)
SCMT ○○○○○-SM-E	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○-SM-I	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○-XM-E	K40	チップ(ドリル)
SCMT ○○○○○-XM-I	K40	チップ(ドリル)
SDCN ○○○AUTN	M10	チップ(ミーリング)
SDCT ○○○○□□-□□	M155	チップ(ミーリング)
SDCT ○○○○□%□-□□	M155	チップ(ミーリング)
SDET ○○○○□□-□□	M155	チップ(ミーリング)
SDET ○○○○□%□-□□	M155	チップ(ミーリング)
SDJC% ○○○○□-○○	E25	ホルダ(旋削)
SDJC% ○○○○□-○○F	E49,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SDJCR ○○○○□□-○○-○○	E20	ホルダ(スペースホルダ)
SDJCR ○○○○□□-○○-○○JCT	E25	ホルダ(旋削)
SDJC% ○○○○□(□)-○○FF	E24	ホルダ(旋削)
SDJCR ○○○○□-○○FFJCT	E25	ホルダ(旋削)
SDLCL% ○○○○□-○○FF	P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SDLNR ○○○○□-○○FF	E40	ホルダ(スモールネガ)
SDKN ○○○○AUFN	C35,M10,M25	チップ(ミーリング)
SDKN ○○○○AUFN-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
SDKN ○○○○AUTN	M10	チップ(ミーリング)
SDKR ○○○○AUEN-S	M10	チップ(ミーリング)
SDKW ○○○○AESN	M22	チップ(ミーリング)



型番	ページ	品名
SDKW ○○○○AETN	M22	チップ(ミーリング)
SDKW ○○○○○○FN	M22	チップ(ミーリング)
SDKW ○○○○○○TN	M22	チップ(ミーリング)
SDLC%L ○○○○□(□)-○○FF	E26,E49	ホルダ(旋削)
SDLP%L ○○○○□-○○FF	E49,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SDLP%L ○○○○□(□)-○○FF	E28	ホルダ(旋削)
SDMR ○○○○AUER-H	M10	チップ(ミーリング)
SDMT ○○○○AESC-H	M22	チップ(ミーリング)
SDMT ○○○○AESR-H	M22	チップ(ミーリング)
SDMT ○○○○○○E-K	M22	チップ(ミーリング)
SDNCN ○○○○□(□)-○○	E27,E49,P21	ホルダ(旋削)
SDNC%L ○○○○□□-○○FF	E27,E49,P21	ホルダ(旋削)
SDXC%L ○○○○□(□)-○○	E26,E49,P21	ホルダ(旋削)
SE-3070TRP	M152,M153,P6	部品 ねじ
SE-40050TRN	M141,M142,M143,P6	部品 ねじ
SE-40055TR	M141,M142,M143,P6	部品 ねじ
SE-40068TR	M141,M142,M143,P6	部品 ねじ
SE-40080TR	M142,M143,P6	部品 ねじ
SE-40090TR	M141,M142,M143,P6	部品 ねじ
SE-40100TR	M142,M143,P6	部品 ねじ
SE-40120TR	G48,H30,P6	部品 ねじ
SE-50125TR	G29,G32,G48,H20,H22,H30,P6	部品 ねじ
SEEN ○○○○AFFN	C35,M25	チップ(ミーリング)
SEEN ○○○○AFFN-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
SEEN ○○○○AFFR-W	C35,M10,M25	チップ(ミーリング)
SEEN ○○○○AFTN	M10	チップ(ミーリング)
SEEN ○○○○AFTR-W	M10	チップ(ミーリング)
SEKN ○○○○AFFN	M10	チップ(ミーリング)
SEKN ○○○○AFTN	M10	チップ(ミーリング)
SEKN ○○○○EFTR	M10	チップ(ミーリング)
SEKR ○○○○AFEN-S	M10	チップ(ミーリング)
SEKT ○○○○AFEN-S	M22	チップ(ミーリング)
SEKW ○○○○AFTN	M22	チップ(ミーリング)
SEKW ○○○○○○FN	M22	チップ(ミーリング)
SEKW ○○○○○○TN	M22	チップ(ミーリング)
SEMM ○○○○○○PESR	M22	チップ(ミーリング)
SEMR ○○○○AFER-H	M10	チップ(ミーリング)
SEMT ○○○○○○C	M22	チップ(ミーリング)
SFO○- DRA○○○M-○(○)(○)	K14,K15,K16,K17,K18	ホルダ(ドリル)
SFO○- DRC○○○M-○	K30,K31,K32	ホルダ(ドリル)
SF22F- KTGL16-40P	N26	フランジホルダ(溝入れ)
SF22F- KTTXL16-40P	N26	フランジホルダ(ねじ切り)
SF22F- SCLCL09-40P	N26	フランジホルダ
SF22F- SDUCL11-40P	N26	フランジホルダ
SF22F- SH○○-40P	N26	フランジホルダ(スリーブタイプ)
SF22F- SVUBL11-40P	N26	フランジホルダ
SF%L- ○○○(○)□	G106,G107,G108	ブレード(溝入れ)
SH ○○○○-○○○	F87	スリーブ(ポーリングバー用)
SH-50150TR	P6	部品 ロケータ取付ねじ
SHA ○○○○(○)-○○○	F86,G65	スリーブ(自動盤SIGE用)
SHC ○○○○-○○	F87	クーラントスリーブ(ポーリングバー用)
SHE ○○○○-○○	K51	偏芯スリーブ(ドリル用)
SHEM ○○○○-○○	K57	偏芯スリーブ(ドリル用)
SHL- ○	F87	部品 裏ぶた
SIGE%L ○○○○□-EH	G63	ホルダ(溝入れ)
SIGE%L ○○○○□-WH	G64	ホルダ(溝入れ)
SIGER ○○○○□-WH-90	G65	ホルダ(溝入れ・自動盤用)
SIN%L ○○○○S-○○(E)	J23	ホルダ(ねじ切り)
SJS- ○	F88	クーラントジョイント
SLT ○○-○○□□	M138	チップ(スロットミルMSTA)
SM○○○○A	N22,N23,N24	部品 敷板
SM○○○○B	N22	部品 敷板
SNCN ○○○○XNTN	M11	チップ(ミーリング)
SNCN ○○○○ZNT○○○○○	S4	チップ(ミーリング)

型番	ページ	品名
SNCN ○○○○ZZT○○○○○	S4	チップ(ミーリング)
SNEN ○○○○ZZT-SA89Z240	S4	チップ(ミーリング)
SNGA ○○○○○○	B35	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○MEF	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○	B109	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C10	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○T○○○○○	B109	チップ(旋削)
SNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C10	チップ(旋削)
SNGG ○○○○○○%L-25R	B35	チップ(旋削)
SNGG ○○○○○○%L-B/C	B35	チップ(旋削)
SNGN ○○○○○○S○○○○○	B109	チップ(旋削)
SNGN ○○○○○○T○○○○○	B109,B110,S4,S17	チップ(旋削・ミーリング)
SNGX ○○○○○○T○○○○○	B110	チップ(旋削)
SNGX ○○○○○○T○○○○○-DO	S16	チップ(旋削)
SNHX ○○○○○○T125-S	S4	チップ(ミーリング)
SNKN ○○○○XNTN	M11	チップ(ミーリング)
SNMA ○○○○○○	B35	チップ(旋削)
SNMA ○○○○○○S○○○○○	B109	チップ(旋削)
SNMF ○○○○XNTN	M11	チップ(ミーリング)
SNMF ○○○○○○-21	B103,F64	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○C	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○GC	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○HQ	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○HS	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○KG	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○KH	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○MQ	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○MS	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○MU	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PG	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PH	B33	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PQ	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PS	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○PT	B32	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○SG	B34	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○%L-C	B35	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○XP	B33	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○XQ	B33	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○XS	B33	チップ(旋削)
SNMG ○○○○○○ZS	B34	チップ(旋削)
SNMM ○○○○○○FX	B33	チップ(旋削)
SNMN ○○○○○○	B35,M11	チップ(旋削・ミーリング)
SNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
SNMN ○○○○○○T○○○○○	B110	チップ(旋削)
SNMU ○○○○EN-GH	M16	チップ(ミーリング)
SNMU ○○○○EN-GM	M16	チップ(ミーリング)
SNMU ○○○○EN-SM	M16	チップ(ミーリング)
SOKN 13T3AXFN	M10	チップ(ミーリング)
SOKN 13T3AXTN	M10	チップ(ミーリング)
SOKN ○○○○AXFN-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
SOKR 13T3AXEN-J	M10	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○AXEN-J	M22	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○○○ER-FL	M17	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○○○ER-GM	M17	チップ(ミーリング)
SOMT ○○○○○○ER-LD	M17	チップ(ミーリング)
SOMW ○○○○AXFN	M22	チップ(ミーリング)
SOMW ○○○○AXTN	M22	チップ(ミーリング)
SP-2D	D16,P18	部品 スプリング
SP-3D	D8,D12,D14,D22,F69,F72,F75,F76,F79,N3,N4,N5,N6,P18	部品 スプリング
SP-5	G76,P18	部品 スプリング

チップ材種  
旋削チップ  
CNCダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ターニング機器  
イシオマシン  
部品  
技術資料  
SOKKセメンツ  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
SP-5D	D18,P18	部品 スプリング
SP-6	G10,G52,G53,G74,P18	部品 スプリング
SP3X4	F32,F33,F35,P6	部品 ねじ
SP3X6	M42,P6	部品 ねじ
SP3X8	D40,E44,E45,J20,J21,J23,M103,N9,N17,P6	部品 ねじ
SP3X10	F63,P6	部品 ねじ
SP4X9	P6	部品 ねじ
SP8X35	P6	部品 アーバ取付ボルト
SP-129	D36,D37,P10	部品 シート
SP-130A	P11	部品 シート
SP-141	D27,D32,D33,D36,D37,P10	部品 シート
SP-141P	F81,F82,P11	部品 シート
SP-143	D27,D36,D37,P10	部品 シート
SP-143P	F81,P11	部品 シート
SP-148	D36,D37,P10	部品 シート
SP-162	D27,D32,D33,P10	部品 シート
SP-210A	F83,P11	部品 シート
SP-219	D38,P10	部品 シート
SP-221	D28,P10	部品 シート
SP-223	D28,P10	部品 シート
SP-230P	P11	部品 シート
SP-341P	F81,P11	部品 シート
SP-342	D25,P10	部品 シート
SP-420A	F83,P11	部品 シート
SP-429	D34,P11	部品 シート
SP-441	D24,D30,P10	部品 シート
SP-441P	F82,N3,P11	部品 シート
SP-441P-C	N3	部品 シート
SP-443	D24,P10	部品 シート
SP-443P	P11	部品 シート
SP-454	D24,P10	部品 シート
SP-521	D31,P11	部品 シート
SP-521P	F82,P11	部品 シート
SP-523	P11	部品 シート
SP-523P	P11	部品 シート
SP-541	D31,P11	部品 シート
SP-543	P11	部品 シート
SP-826	D35,P11	部品 シート
SP-829	D35,P11	部品 シート
SP-841	D29,D35,P11	部品 シート
SP-843	D29,D35,P11	部品 シート
SP-849	D35,P11	部品 シート
SP-861	D29,P11	部品 シート
SPCN ○○○EDTR	M11	チップ(ミーリング)
SPCN ○○○EETR1	M11	チップ(ミーリング)
SPCN ○○○○○○T01020	S4	チップ(ミーリング)
SPCN ○○○XPTR	M11	チップ(ミーリング)
SPCT ○○T○○□□-□□	M154	チップ(ミーリング)
SPCT ○○T○○□□%-□□	M154	チップ(ミーリング)
SPEN ○○○EEER	M11	チップ(ミーリング)
SPEN ○○○EESR	M11	チップ(ミーリング)
SPET ○○T○○□□%-□□	M154	チップ(ミーリング)
SPGH ○○○○○L	B75	チップ(旋削)
SPGN ○○○○○	B75,C29,M11	チップ(旋削・ミーリング)
SPGN ○○○○○ONE	C29	チップ(旋削・ミーリング)
SPGN ○○○○○○S○○○○○	B113	チップ(旋削)
SPGN ○○○○○○T○○○○○	B113	チップ(旋削)
SPGR ○○○○○○%	B75	チップ(旋削)
SPKN ○○○EDER	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○EDFR	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○EDT%	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○XETR	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○XPFR	M11	チップ(ミーリング)
SPKN ○○○XPT%	M11	チップ(ミーリング)

型番	ページ	品名
SPKR ○○○EDER-S	M11	チップ(ミーリング)
SPMN ○○○○○○	B75,M11	チップ(旋削・ミーリング)
SPMR ○○○EDER-H	M11	チップ(ミーリング)
SPMR ○○○○○○	B75	チップ(旋削)
SPMR ○○○○○○G	B75	チップ(旋削)
SPMT ○○○EDER-NB○	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○EDER-NB○P	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○EDER-V	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○EDS%-NB○T	M23	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○EN-NB○	M24	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○EN-NB○P	M24	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○EN-V	M24	チップ(ミーリング)
SPMT ○○○○○E-Z	M24	チップ(ミーリング)
SP-RC	D40,P12	部品 シート
SPW-6045	P6	部品 止めねじ
SPW-7050	M27,M85,P6	部品 止めねじ
SRCP% ○○○B-○○-A○○	F64	ボーリングバー(ベアリング用)
SS-4N	E31,E32,F54,F57,F59,N16,P6	部品 シムスクリュー
SS○○- DRA○○○M-○(○)	K10,K11,K12,K13	ホルダ(ドリル)
SS○○- DR○○○M-○	K25,K26,K27	ホルダ(ドリル)
STDER ○○CA○○	N24	ホルダ(カートリッジ)
STDPR ○○CA○○	N24	ホルダ(カートリッジ)
STEER ○○CA○○	N24	ホルダ(カートリッジ)
STEPR ○○CA○○	N24	ホルダ(カートリッジ)
STFER ○○CA○○	N24	ホルダ(カートリッジ)
STFPR ○○CA○○	N24	ホルダ(カートリッジ)
STGC% ○○○□-○○	E29,E49,P21	ホルダ(旋削)
STGP% ○○○□-○○	E29,E49,P21	ホルダ(旋削)
STLNR ○○○□-○○FF	E41	ホルダ(スモールネガ)
STW% ○○○□-15	F37,G86,P22	ホルダ(ツインバー)
STWSR ○○○□(□)-15T	F38,G87,P22	ホルダ(ツインバー)
SV-60136R	P6	部品 ねじ
SV-60136TR	P6	部品 ねじ
SVJB% ○○○□-○○	E31	ホルダ(旋削)
SVJB% ○○○□-○○F	E50,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVJB% ○○○□-○○N	E31	ホルダ(旋削)
SVJB% ○○○□-○○FF	E30	ホルダ(旋削)
SVJBR ○○○□-○○FRJCT	E30	ホルダ(旋削)
SVJC% ○○○□(□)-○○FF	E33	ホルダ(旋削)
SVLC% ○○○□(□)-○○FF	E33	ホルダ(旋削)
SVPCR ○○○□(□)-○○FF	E34	ホルダ(旋削)
SVJP% ○○○□(□)-○○FF	E35	ホルダ(旋削)
SVJPR ○○○□-○○FRJCT	E35	ホルダ(旋削)
SVLP% ○○○□-○○F	E50,P21	ホルダ(旋削)
SVLPR ○○○□-○○-F○○	E21	ホルダ(スペースホルダ)
SVLP% ○○○□(□)-○○FF	E35,E50,P21	ホルダ(旋削)
SVNR ○○○□-12	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
SVNR ○○○□-12N	F32	ホルダ(システムバー)
SVN-32	F89,P12	部品 シート
SVN-32N	E31,E32,F54,F57,F59,N16,P12	部品 シート
SVN-32S	E31,E32,F54,F57,F59,P12	部品 シート
SVNSR ○○○□-12-○○	P22	ホルダ(システムバー・廃止型番)
SVNSR ○○○□-12-○○N	F32	ホルダ(システムバー)
SVNSR ○○○□-12-○○XN	F35	ホルダ(システムバー)
SVPB% ○○○□(□)-○○	E31,E50,P22	ホルダ(旋削)
SVPB% ○○○□-○○N	E31,P22	ホルダ(旋削)
SVPP% ○○○□-○○	E50,P21	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVPP% ○○○□(□)-○○FF	E36,P21	ホルダ(旋削)
SVVBN ○○○□(□)-○○	E32,E50,P22	ホルダ(旋削)
SVVBN ○○○□-○○N	E32,P22	ホルダ(旋削)
SVVCN ○○○□-○○	E34	ホルダ(旋削)
SW-1.8	N22,N23,N24	部品 アクシシャルドライバ
SYXP% ○○○□-○○F	P21	ホルダ(旋削・廃止型番)

型番	ページ	品名
<b>T</b>		
T63H- BL000-000	P31	ブランクツール(HSKツールリング・廃止型番)
T63H- C00-00(○)	N18	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- KGBA%-16	N17	溝入れ(HSKツールリング)
T63H- KGBA%-22-00	N17	溝入れ(HSKツールリング)
T63H- KTNR-00	N17	ねじ切り(HSKツールリング)
T63H- N00-00(○)	N18	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- PCLN%-DX12	N13	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- PCMNN-□12	N13	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- PDJN%-DX15	N13	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- PDNNN-□15	N14	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- PTGN%-DX16	N14	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- PWLN%-DX08	N15	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- S2020R-105T	N12	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- S2525-00(○)F	N12	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- S2525%-000	N11	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- SVLB%-DX16N	N16	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- SVVBN-□16N	N16	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- WTENN-□16	N14	ホルダ(HSKツールリング)
T63H- WWMNN-□08	N15	ホルダ(HSKツールリング)
T100H- C00-00(○)	N18	ホルダ(HSKツールリング)
T100H- N00-00(○)	N18	ホルダ(HSKツールリング)
T100H- S2525-000F	N12	ホルダ(HSKツールリング)
T100H- S2525R-150T	N12	ホルダ(HSKツールリング)
T100H- S2525%-000	N11	ホルダ(HSKツールリング)
TBET 000000(○)M%	B76	チップ(旋削)
TBGN 000000F	C18	チップ(旋削)
TBGN 000000S000000	B113	チップ(旋削)
TBGN 000000T000000	C18	チップ(旋削)
TBGT 000000CF	B76	チップ(旋削)
TBGT 000000(○)M%	B76	チップ(旋削)
TBGT 000000M-CF	B76	チップ(旋削)
TBGT 000000MFP-PF	B76	チップ(旋削)
TBGT 000000MP-CF	B76	チップ(旋削)
TBGT 000000(○)%	B76	チップ(旋削)
TBGW 000000	B76,C26	チップ(旋削)
TBGW 000000NE	C26	チップ(旋削)
TBMT 000000	C26	チップ(旋削)
TBMT 000000DP	B76	チップ(旋削)
TBMT 000000NE	C26	チップ(旋削)
TCET 000000(○)F%-USF	B77	チップ(旋削)
TCET 000000(○)MF%-USF	B77	チップ(旋削)
TCGN 000000	B79	チップ(旋削)
TCGN 000000T000000	B113	チップ(旋削)
TCGR 000000L-F	B79	チップ(旋削)
TCGT 000000E%-U	B78	チップ(旋削)
TCGT 000000(○)F%-U	B78	チップ(旋削)
TCGT 000000ME%-U	B78	チップ(旋削)
TCGT 000000(○)MF%-U	B78	チップ(旋削)
TCGT 000000%-A3	B79	チップ(旋削)
TCGW 000000	B79,C26	チップ(旋削)
TCGW 000000NE	C26	チップ(旋削)
TCGW 000000SE	C26	チップ(旋削)
TCMT 000000	C26	チップ(旋削)
TCMT 000000HQ	B77	チップ(旋削)
TCMT 000000NE	C26	チップ(旋削)
TCMT 000000SE	C26	チップ(旋削)
TCMX 000000WP	B77	チップ(旋削)
TEEN 0000PTFR	C35,M25	チップ(ミーリング)
TEEN 0000PTFR-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
TEEN 0000PTTR	M12	チップ(ミーリング)
TEKN 0000PTFR	C35,M12,M25	チップ(ミーリング)
TEKN 0000PTFR-NE	C35,M25	チップ(ミーリング)
TEKN 0000PTTR	M12	チップ(ミーリング)

型番	ページ	品名
TEKR 0000PTFR-S	M12	チップ(ミーリング)
TEMR 0000PTFR-H	M12	チップ(ミーリング)
TEMT 000000-AQ	M24	チップ(ミーリング)
TG 00%0000	G24,G71	チップ(溝入れ)
TGF 00%0000-000	C30,G23	チップ(溝入れ)
TH-3L	M152,M153	部品 レンチ
TH-4	M42,P18	部品 六角レンチ(T型)
TH8X15	M42,P6	部品 ねじ
TKN 0(○)	H33	チップ(ツッキール)
TKN 0(○)-P	H33	チップ(ツッキール)
TK% 0(○)	H33	チップ(ツッキール)
TK% 0(○)-P	H33	チップ(ツッキール)
TKF 00L000-ASR	C32,E16	チップ(溝入れ・横送り)
TKF 00%000-AS	C32,E16	チップ(溝入れ・横送り)
TKF 00%000-NB(○,○)	C32,E16,H6,H7	チップ(溝入れ・横送り)
TKF 00%000-NB-00DR	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF 00%000-S	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF 00%000-S-00DR	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF 00%000-T	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKF 00%000-T-00DR	H6,H7	チップ(小径突切り)
TKFB 00L00000MR	B100,E12	チップ(あとびき)
TKFB 00R00000-GQ	B101,E12	チップ(あとびき)
TKFB 00R00000M	B100,E12	チップ(あとびき)
TKFB 00R00000P-GQ	B101,E12	チップ(あとびき)
TKFS 00%000-S	H17	チップ(小径突切り)
TKFT 12%□0000(○)	J24	チップ(ねじ切り)
TN-32	J20,J21,J23,N9,N17,P12	部品 シート
TN-43	J20,J23,N17,P12	部品 シート
TNEG 000000%-SSF	B42	チップ(旋削)
TNGA 000000	B40	チップ(旋削)
TNGA 000000ME6	C10	チップ(旋削)
TNGA 000000MEF	C10	チップ(旋削)
TNGA 000000S000000	B111	チップ(旋削)
TNGA 000000S00000ME	C11	チップ(旋削)
TNGA 000000S00000MEH	C11	チップ(旋削)
TNGA 000000S00000MEP	C10	チップ(旋削)
TNGA 000000S00000MET	C11	チップ(旋削)
TNGA 000000S00000SE	C11	チップ(旋削)
TNGA 000000S00000SET	C11	チップ(旋削)
TNGA 000000T000000	B111	チップ(旋削)
TNGA 000000T00000ME	C11	チップ(旋削)
TNGG 000000AH	B41	チップ(旋削)
TNGG 000000FP-TK	B39	チップ(旋削)
TNGG 000000MFP-SK	B38	チップ(旋削)
TNGG 000000M-SK	B38	チップ(旋削)
TNGG 000000%	B43	チップ(旋削)
TNGG 000000%-25R	B43	チップ(旋削)
TNGG 000000%-A3	B41	チップ(旋削)
TNGG 000000%-B/C	B42,B43	チップ(旋削)
TNGG 000000%-S	B42	チップ(旋削)
TNGG 000000TK	B39	チップ(旋削)
TNGM 000000S00000BB0	C11	チップ(旋削)
TNGN 000000S000000	B111	チップ(旋削)
TNGN 000000T000000	B111,S17	チップ(旋削)
TNGU 000000MER-U	B52	チップ(旋削)
TNGU 000000(○)MFR-F	B52	チップ(旋削)
TNGU 000000(○)MFR-U	B52	チップ(旋削)
TNMA 000000	B40	チップ(旋削)
TNMG 000000	B37	チップ(旋削)
TNMG 000000AH	B41	チップ(旋削)
TNMG 000000C	B40	チップ(旋削)
TNMG 000000CQ	B36	チップ(旋削)
TNMG 000000GC	B40	チップ(旋削)
TNMG 000000GP	B36	チップ(旋削)
TNMG 000000GS	B36	チップ(旋削)

チップ材種  
旋削チップ  
CEMダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ツールリング  
機器  
インポート  
部品  
技術資料  
SOKUSUMIN  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
TNMG ○○○○○○GT	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○HQ	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○HS	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○KG	B40	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○KH	B40	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○KQ	B40	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○MQ	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○MS	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○MU	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PG	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PH	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PP	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PQ	B36	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PS	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○PT	B37	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○%L-C	B43	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○R-LD	B38	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○%L-ST	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○SG	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○TK	B39	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XF	B38	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XP	B38	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XQ	B38	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○XS	B38	チップ(旋削)
TNMG ○○○○○○ZS	B40	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
TNMM ○○○○○○PX	B38	チップ(旋削)
TNMN ○○○○○○S○○○○○	C19	チップ(旋削)
TNMX ○○○○○○WF	B36	チップ(旋削)
TNW-32	P12	部品 シート
TPEH ○○○○○○M%L-P	B85	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)F%L-USF	B86	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)MF%L-USF	B86	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)M%L-FSF	B85	チップ(旋削)
TPET ○○○○○○(○)%L-FSF	B85	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○(○)	B86,C27,J35	チップ(旋削)・ねじ切り)
TPGB ○○○○○○MEF	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○NE	C27	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○SE	C26	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○S○○○○○MES	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○S○○○○○MET	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○S○○○○○SET	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○T○○○○○OME	C16	チップ(旋削)
TPGB ○○○○○○T○○○○○SE	C16	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○M%L	B83	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○M%L-H	B84	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○%L	B82	チップ(旋削)
TPGH ○○○○○○%L-H	B84	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○	B88,C29,M12,M25	チップ(旋削)・ミーリング)
TPGN ○○○○○○NE	C29	チップ(旋削)・ミーリング)
TPGN ○○○○○○SE	C29	チップ(旋削)・ミーリング)
TPGN ○○○○○○S○○○○○	B113	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○S○○○○○SET	C18	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○T○○○○○	B113,S17	チップ(旋削)・ミーリング)
TPGN ○○○○○○T○○○○○OME	C18	チップ(旋削)
TPGN ○○○○○○T○○○○○SE	C18	チップ(旋削)
TPGR ○○○○○○%L-A/B/C	B88	チップ(旋削)
TPGR ○○○○○○%L-F	B87	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○AF	B86	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○CF	B80	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○M-CF	B80	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○MFP-PF	B80	チップ(旋削)
TPGT ○○○○○○MP-CF	B80	チップ(旋削)

型番	ページ	品名
TPGT ○○○○○○%L-H	B84	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○S○○○○○MET	C16	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○T○○○○○OME	C16	チップ(旋削)
TPGW ○○○○○○T○○○○○SE	C16	チップ(旋削)
TPKN ○○○○PDFR	M12	チップ(ミーリング)
TPKN ○○○○PDTR	M12	チップ(ミーリング)
TPKR ○○○○PDER-S	M12	チップ(ミーリング)
TPMH ○○○○○○	C27	チップ(旋削)
TPMH ○○○○○○NE	C27	チップ(旋削)
TPMH ○○○○○○L-NE	C28	チップ(旋削)
TPMH ○○○○○○SE	C27	チップ(旋削)
TPMN ○○○○○○	B88,M12	チップ(旋削)・ミーリング)
TPMR ○○○○PDER-H	M12	チップ(ミーリング)
TPMR ○○○○○○	B87	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○DP	B87	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○G	B87	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○GP	B87	チップ(旋削)
TPMR ○○○○○○HQ	B87	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○GP	B81	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○HQ	B81	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○PP	B80	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○XP	B81	チップ(旋削)
TPMT ○○○○○○XQ	B81	チップ(旋削)
TPMX ○○○○○○%L-WP	B80	チップ(旋削)
TPMX ○○○○○○WP	B80	チップ(旋削)
TPUN ○○○○○○T○○○○○	S17	チップ(旋削)
TS-3S	D19,P7	部品 ロックピン
TT-15	M36,M37,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-15L	M141,M143	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-25	M160,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-25L	M45,M95,M98,M99,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT-30	M160,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TT 43ER○○○M	J28	チップ(ねじ切り)
TT ○○%L○○○○	J28,J29	チップ(ねじ切り)
TTC-20	M191,P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TTC-25	P18	部品 T型レンチ(トルクス)
TTP-20	M111,M113,M164,M165,M169,M171,P18	部品 T型レンチ(トルクスプラス)
TTW-15	M27,M85,M185	部品 T型レンチ(トルクス)
TTX 32R○○○○(○)	J27	チップ(ねじ切り)
TTX 32R○○○○(○)S	J27	チップ(ねじ切り)
TWBR ○○○○○○-○○○	F37	ツインバー(旋削)
TWBTR ○○○○○○-○○○	F38	ツインバー(旋削)
TWFG L ○○○	G86	ツインバー(溝入れ)
TWFGTR ○○○	G87	ツインバー(溝入れ)
<b>V</b>		
VBET ○○○○○○(○)M%L-F	B90	チップ(旋削)
VBET ○○○○○○(○)M%L-FSF	B89	チップ(旋削)
VBET ○○○○○○(○)M%L-Y	B90	チップ(旋削)
VBET ○○○○○○(○)%L-FSF	B89	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)M%L-F	B90	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)M%L-Y	B91	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)%L-F	B90	チップ(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)%L-Y	B91	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○MEF	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○MES	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○MET	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○SET	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○T○○○○○OME	C17	チップ(旋削)
VBGW ○○○○○○T○○○○○SE	C17	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○	C28	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○GP	B89	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○HQ	B89	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○NE	C28	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○PP	B89	チップ(旋削)

型番	ページ	品名
VBMT ○○○○○○SE	C28	チップ(旋削)
VBMT ○○○○○○VF	B89	チップ(旋削)
VCET ○○○○○○M%-F	B93	チップ(旋削)
VCET ○○○○○○(○)M%-Y	B93	チップ(旋削)
VCGT ○○○○○○AH	B93	チップ(旋削)
VCGT ○○○○○○AP	B93	チップ(旋削)
VCGT ○○○○○○MFP-GF	B92	チップ(旋削)
VCGT ○○○○○○MP-CF	B92	チップ(旋削)
VCGT ○○○○○○%-A3	B93	チップ(旋削)
VCGW ○○○○○○S○○○○MET	C17	チップ(旋削)
VCGW ○○○○○○S○○○○SET	C17	チップ(旋削)
VCGW ○○○○○○T○○○○OME	C17	チップ(旋削)
VCGW ○○○○○○T○○○○○SE	C17	チップ(旋削)
VCMT ○○○○○○	C28	チップ(旋削)
VCMT ○○○○○○HQ	B92	チップ(旋削)
VCMT ○○○○○○NE	C28	チップ(旋削)
VCMT ○○○○○○PP	B92	チップ(旋削)
VCMT ○○○○○○SE	C28	チップ(旋削)
VCMT ○○○○○○VF	B92	チップ(旋削)
VNBR ○○○○-○○(○)	F31	システムバー(旋削)
VNBR ○○○○-○○(○)NB	C34,F31	システムバー(旋削)
VNBR ○○○○(○○)-○○(○)S	F30	システムバー(旋削)
VNBTR ○○○○-○○(○)	F31	システムバー(旋削)
VNBXR ○○○○(○)-○○(○)S	F34	システムバー(旋削)
VNFR ○○○○-○○	G84	システムバー(溝入れ)
VNFR ○○○○-○○NB	C34,G84	システムバー(溝入れ)
VNGR ○○○○-○○	G59	システムバー(溝入れ)
VNGR ○○○○-○○NB	C34,G59	システムバー(溝入れ)
VNGA ○○○○○○	B45	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○ME4	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○MEF	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○	B112	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C12	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○	B112	チップ(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○OME	C12	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○MFP-SK	B44	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○M-SK	B44	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○%-	B45	チップ(旋削)
VNGG ○○○○○○%-S	B45	チップ(旋削)
VNMA ○○○○○○S○○○○○	B112	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○GP	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○HQ	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○KG	B45	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○KH	B45	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○MQ	B45	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○MS	B45	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○MU	B45	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○PP	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○PQ	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○%-VC	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○SG	B45	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○TN-V	B44	チップ(旋削)
VNMG ○○○○○○VF	B44	チップ(旋削)
VNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
VNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
VNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
VNTR ○○○○-○○	J34	システムバー(ねじ切り)
VPET ○○○○○○(○)F%-USF	B96	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)M%-F	B95	チップ(旋削)

型番	ページ	品名
VPET ○○○○○○(○)M%-FSF	B95	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)M%-J	B96	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)M%-U	B96	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)M%-USF	B96	チップ(旋削)
VPET ○○○○○○(○)%-FSF	B95	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○CF	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○CK	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○M-CF	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○M-CK	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MF-GF	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MFP-GF	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MP-CF	B94	チップ(旋削)
VPGT ○○○○○○MP-CK	B94	チップ(旋削)
<b>W</b>		
W-6	G52,G74,P18	部品 ワッシャ
W5X13L	M185	部品 クランプスクリュー
W6-14	P18	部品 ワッシャ
W6X17	P6	部品 ねじ
W6X18	M152,M153,P6	部品 ウェッジスクリュー
W6X18N	M36,M37,P6	部品 ウェッジスクリュー
W6X20	M152,M153,P6	部品 ウェッジスクリュー
W8X16	P6	部品 ねじ
W8X18	M103,P6	部品 ねじ
W8X21	P6	部品 ウェッジスクリュー
W10X31	M111,P6	部品 ねじ
WB-5	F88,P18	部品 ワッシャ
WB-6	F88,P18	部品 ワッシャ
WB-8	F88,P18	部品 ワッシャ
WBET ○○○○○○(○)M%-F	B97	チップ(旋削)
WBET ○○○○○○M%-P	B98	チップ(旋削)
WBGD ○○○○○○MFP%-PF	B97	チップ(旋削)
WBGD ○○○○○○M%-CF	B97	チップ(旋削)
WBGD ○○○○○○MP%-CF	B97	チップ(旋削)
WBGD ○○○○○○(○)M%-F	B98	チップ(旋削)
WBGD ○○○○○○(○)%-F	B98	チップ(旋削)
WBGW ○○○○○○L	B98	チップ(旋削)
WBGW ○○○○○○S○○○○○LSET	C18	チップ(旋削)
WBGW ○○○○○○T○○○○○L-SE	C18	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○L	C29	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○L-NE	C29	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○L-SE	C29	チップ(旋削)
WBMT ○○○○○○%-DP	B97	チップ(旋削)
WC- ○○	M152,M153	部品 ウェッジ
WCMT ○○○○○○	K83,K85	チップ(ドリル)
WCS-1N	D17,N14,P14	部品 クランプセット
WCS-8	D22,F80,N15,P14	部品 クランプセット
WDRCO(○)	K25,K26,K27,K30,K31,K32,K33	部品 ドリルチップ交換レンチ
WN-1	D17,D22,N14,N15,P19	部品 シムナット
WNEU ○○○○○○EN-GL	M17	チップ(ミーリング)
WNGA ○○○○○○MEF	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○SE	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○SET	C13	チップ(旋削)
WNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C13	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○AH	B49	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○TK	B48	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○%	B49	チップ(旋削)
WNGG ○○○○○○%-S	B49	チップ(旋削)
WNGT ○○○○○○FN-AM	M17	チップ(ミーリング)
WNMA ○○○○○○	B49	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○C	B49	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○CJ	B47	チップ(旋削)

チップ材種  
旋削チップ  
CNCダイヤモンド  
外径  
スモールツール  
内径  
溝入れ  
突切り  
ねじ切り  
ドリル  
ソリッドツール  
ミーリング  
ターニング機器  
イデオネジ  
部品  
技術資料  
S&Sメンション  
索引

# 型番索引(アルファベット順)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
WNMG ○○○○○○CQ	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GC	B49	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GP	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GS	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○GT	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○HQ	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○HS	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○KG	B49	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○KH	B49	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○KQ	B49	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○MQ	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○MS	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○MU	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PG	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PH	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PP	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PQ	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PS	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○PT	B47	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○SG	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○TK	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○WE	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○WF	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○WP	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○WQ	B46	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○XP	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○XQ	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○XS	B48	チップ(旋削)
WNMG ○○○○○○ZS	B49	チップ(旋削)
WNMM ○○○○○○M	C23	チップ(旋削)
WNMM ○○○○○○M-NE	C23	チップ(旋削)
WNMM ○○○○○○M-SE	C23	チップ(旋削)
WNMU ○○○○○○EN-GH	M17	チップ(ミーリング)
WNMU ○○○○○○EN-GM	M17	チップ(ミーリング)
WNMU ○○○○○○EN-SM	M17	チップ(ミーリング)
WP-1S	D17,N14,P7	部品 シムピン
WP5X11	F80,P7	部品 シムピン
WP5X15	D22,N15,P7	部品 シムピン
WPGT ○○○○○○M%-Y	B99	チップ(旋削)
WPGT ○○○○○○%-Y	B99	チップ(旋削)
WPGW ○○○○○○	B99	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○	C29	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○GP	B99	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○HQ	B99	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○NE	C29	チップ(旋削)
WPMT ○○○○○○SE	C29	チップ(旋削)
WS-10	D11,G31	部品 ワッシャ
WSP-1	D17,N14,P18	部品 スペーサ
WTENN ○○○○□-○ON	D17	ホルダ(旋削)
WTJN%L ○○○○□-○ON	D17	ホルダ(旋削)
WTKN%L ○○○○□-○ON	D17	ホルダ(旋削)
WTN-33	D17,N14,P12	部品 シート
WTN-33-20	D17,P12	部品 シート
WWLN%L ○○○○□-○○	D22	ホルダ(旋削)
WWN-42	D22,N15,P12	部品 シート
WWP-42	F80,P12	部品 シート
WWP-42-16	F80,P12	部品 シート
<b>Z</b>		
Z1M ○○○-○○○	L24	ソリッドエンドミル
Z1MB ○○○-○○○	L45	ソリッドエンドミル(ボールエンドミル)
Z1MPCR ○○○-○○○-R○○	L25	ソリッドエンドミル
Z1MPLC ○○○-○○○-R○○	L25	ソリッドエンドミル
Z5MCR ○○○-○○○-R○○	L27	ソリッドエンドミル
ZCMT ○○○○○○	K55	チップ(ドリル)

型番	ページ	品名
ZCMT ○○○○○○SP	K55	チップ(ドリル)
ZCMT ○○○○○○SU	K55	チップ(ドリル)
ZH1MCR ○○○-○○○-R○○	L37	ソリッドエンドミル
ZXMT ○○○○○○GH	K70	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GH-E	K70	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GM	K70	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GM-E	K70	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○GM-I	K70	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○SM	K70	チップ(ドリル)
ZXMT ○○○○○○SM-E	K70	チップ(ドリル)