

H-CARB

高能率 エンドミル

7枚刃 (刃長2.5D/3D/4D)

SGS
Solid Carbide Tools



<https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/sgs/>



H-CARB

高能率 7枚刃エンドミル登場

- H-CARBは、軸方向高切込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミル。高能率荒加工から高速仕上げ加工に対応
 - 特殊なコアとフルート設計により剛性と切くず排出性を向上、加工時のたわみを低減
 - 7枚刃の採用により、5枚刃、6枚刃仕様に比べ高速で優れた仕上げ面を実現
 - スクエア、ラジアス共に3種類の刃長、チップブレーカ付き/無しをラインナップ
 - Ti-NAMITE-M 及び Ti-NAMITE-A コーティングをラインナップ
- ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼で優れた工具寿命と性能を発揮

(当社比較)

H-CARB は、下記の材料の高能率荒加工及び仕上げ加工に適合

- | | |
|----------|-----------|
| • ステンレス鋼 | • 炭素鋼、合金鋼 |
| • チタン合金 | • 鋳鉄 |
| • 耐熱合金 | • 焼入れ鋼 |

- 3種類の刃長タイプをご用意(2.5D/3D/4D)
- 豊富なコーナーRサイズに対応
- 鋳鉄、合金鋼、炭素鋼などの乾式加工に適したコーティングを選択可能
- チップブレーカ付きタイプもラインナップ
- 各種特注対応が可能



Ti-NAMITE-M

Ti-NAMITE-M は、高い耐摩耗性と優れた潤滑性を持ち、溶着を抑制また、鋳鉄や鋼、チタン合金の高能率加工と長寿命を実現します

硬度(HV) : 3,600

酸化開始温度 : 1,150℃

摩擦係数 : 0.45

膜厚 : 1-4 μm (工具径による)

Ti-NAMITE-A

摩擦抵抗と硬度に優れた窒化チタンアルミニウム (AlTiN) のTi-NAMITE-A もラインナップ

高硬度なコーティングであるため、切れ刃の摩耗や損傷に対して優れた耐性を持ち、耐熱合金やステンレス鋼加工に適しています

硬度(HV) : 3,700

酸化開始温度 : 1,100℃

摩擦係数 : 0.30

膜厚 : 1-4 μm (工具径による)



製品の特長 FEATURES (当社比較)

刃先処理

- 独自の設計により、スムーズなワークへの食いつきを実現
- 特殊なギャッシュ形状により、工具先端の強度が向上



チップブレーカ

- 長い切れ刃の切りくずを分断
深堀り加工における切りくずの
流れや排出を改善
- 特殊設計により、刃先強度を高め、
切削負荷を軽減

フルート及びねじれ角

- 7枚刃の設計により、高送りを実現
サイクルタイム短縮により生産性
が向上
- コアの適正化により、剛性の向上、
切くず流れの改善、たわみの低減
を実現
- 不等ピッチ設計により、びびりを
抑制。ねじれ角の適正化により、
せん断能力を強化

適用範囲 CAPABILITIES

荒加工

- 縦切込み 2.5xD、横切込み 工具径の20% の加工が可能
- 縦切込み 3.0xD、横切込み 工具径の15% の加工が可能
- 縦切込み 4.0xD、横切込み 工具径の10% の加工が可能

仕上げ加工


- 7枚刃設計により、5枚刃・6枚刃の工具よりも高能率で、優れた仕上げ面品位を実現
- サイクルタイム短縮に貢献

高送り加工


- 長い切れ刃により、高速・高送りでの加工が可能。各種難削材加工において切りくず排出性を向上
- 高耐熱性コーティング「TI-NAMITE-M」により、チタン合金などの難削材で長寿命を実現
- 耐摩耗性、耐溶着性に優れた「TI-NAMITE-A」がステンレス鋼加工での工具寿命延長を実現

切りくず排出量 (ae5%時の推奨条件)

(当社比較)




TI-NAMITE-M




交差 (mm)		
DC	DC	DCON
6	+0.0000 / -0.030	h6
> 6 - 10	+0.0000 / -0.040	h6
> 10 - 25	+0.0000 / -0.050	h6
コーナR交差 (mm)		
RE = +0.000 / -0.050		

77M スクエア チップブレイカ無し


外径 DC	刃長 AMPX	全長 LF	シャンク径 DCON	コーナR RE	EDP No.		メーカー希望 小売価格 (円)
					Ti-NAMITE-A (TA)	Ti-NAMITE-M (TM)	
6,0	15,0	63,0	6,0	-	74300	74301	¥10,080
6,0	18,0	63,0	6,0	-	74316	74317	¥10,230
6,0	24,0	75,0	6,0	-	74332	74333	¥11,190
8,0	20,0	75,0	8,0	-	74348	74349	¥12,750
8,0	24,0	75,0	8,0	-	74364	74365	¥13,380
8,0	32,0	85,0	8,0	-	74380	74381	¥18,660
10,0	25,0	75,0	10,0	-	74396	74397	¥15,160
10,0	30,0	80,0	10,0	-	74408	74409	¥16,340
10,0	40,0	100,0	10,0	-	74420	74421	¥18,030
12,0	30,0	83,0	12,0	-	74432	74433	¥22,390
12,0	36,0	83,0	12,0	-	74444	74445	¥23,900
12,0	48,0	100,0	12,0	-	74456	74457	¥26,740
16,0	40,0	92,0	16,0	-	74468	74469	¥33,880
16,0	48,0	100,0	16,0	-	74480	74481	¥35,090
16,0	64,0	115,0	16,0	-	74492	74493	¥41,380
20,0	50,0	100,0	20,0	-	74504	74505	¥50,820
20,0	60,0	115,0	20,0	-	74520	74521	¥66,550
20,0	80,0	140,0	20,0	-	74536	74537	¥73,810
25,0	63,0	135,0	25,0	-	74552	74553	¥100,430
25,0	75,0	150,0	25,0	-	74568	74569	¥104,060
25,0	100,0	170,0	25,0	-	74584	74585	¥111,320




交差 (mm)		
DC	DC	DCON
6	+0.0000 / -0.030	h6
> 6 - 10	+0.0000 / -0.040	h6
>10 - 25	+0.0000 / -0.050	h6
コーナR交差 (mm)		
RE = +0.000 / -0.050		



77M スクエア チップブレーカ付き




外径 DC	刃長 AMPX	全長 LF	シャンク径 DCON	コーナR RE	EDP No.		メーカー希望 小売価格 (円)
					Ti-NAMITE-A(TA) チップブレーカ付き	Ti-NAMITE-M(TM) チップブレーカ付き	
6,0	15,0	63,0	6,0	—	74302	74303	¥11,620
6,0	18,0	63,0	6,0	—	74318	74319	¥11,780
6,0	24,0	75,0	6,0	—	74334	74335	¥12,950
8,0	20,0	75,0	8,0	—	74350	74351	¥14,880
8,0	24,0	75,0	8,0	—	74366	74367	¥16,340
8,0	32,0	85,0	8,0	—	74382	74383	¥21,540
10,0	25,0	75,0	10,0	—	74398	74399	¥18,760
10,0	30,0	80,0	10,0	—	74410	74411	¥20,930
10,0	40,0	100,0	10,0	—	74422	74423	¥22,390
12,0	30,0	83,0	12,0	—	74434	74435	¥26,740
12,0	36,0	83,0	12,0	—	74446	74447	¥29,040
12,0	48,0	100,0	12,0	—	74458	74459	¥30,860
16,0	40,0	92,0	16,0	—	74470	74471	¥38,960
16,0	48,0	100,0	16,0	—	74482	74483	¥42,350
16,0	64,0	115,0	16,0	—	74494	74495	¥47,800
20,0	50,0	100,0	20,0	—	74506	74507	¥58,080
20,0	60,0	115,0	20,0	—	74522	74523	¥76,350
20,0	80,0	140,0	20,0	—	74538	74539	¥83,710
25,0	63,0	135,0	25,0	—	74554	74555	¥115,270
25,0	75,0	150,0	25,0	—	74570	74571	¥119,280
25,0	100,0	170,0	25,0	—	74586	74587	¥127,410




交差 (mm)		
DC	DC	DCON
6	+0.0000 / -0.030	h6
> 6 - 10	+0.0000 / -0.040	h6
> 10 - 25	+0.0000 / -0.050	h6
コーナR交差 (mm)		
RE = +0.000 / -0.050		

77MCR ラジラス チップブレーカ無し

外径 DC	刃長 AMPX	全長 LF	シャンク径 DCON	コーナR RE	EDP No.		メーカー希望 小売価格 (円)
					Ti-NAMITE-A (TA)	Ti-NAMITE-M (TM)	
6,0	15,0	63,0	6,0	0,3	74304	74305	¥11,890
6,0	15,0	63,0	6,0	0,5	74308	74309	¥11,890
6,0	18,0	63,0	6,0	0,3	74320	74321	¥12,050
6,0	18,0	63,0	6,0	0,5	74324	74325	¥12,050
6,0	24,0	75,0	6,0	0,3	74336	74337	¥13,000
6,0	24,0	75,0	6,0	0,5	74340	74341	¥13,000
8,0	20,0	75,0	8,0	0,5	74352	74353	¥14,560
8,0	20,0	75,0	8,0	1,0	74356	74357	¥14,560
8,0	20,0	75,0	8,0	2,0	74360	74361	¥14,560
8,0	24,0	75,0	8,0	0,5	74368	74369	¥15,190
8,0	24,0	75,0	8,0	1,0	74372	74373	¥15,190
8,0	24,0	75,0	8,0	2,0	74376	74377	¥15,190
8,0	32,0	85,0	8,0	0,5	74384	74385	¥20,470
8,0	32,0	85,0	8,0	1,0	74388	74389	¥20,470
8,0	32,0	85,0	8,0	2,0	74392	74393	¥20,470
10,0	25,0	75,0	10,0	0,5	74400	74401	¥17,580
10,0	25,0	75,0	10,0	1,0	74404	74405	¥17,580
10,0	30,0	80,0	10,0	0,5	74412	74413	¥18,760
10,0	30,0	80,0	10,0	1,0	74416	74417	¥18,760
10,0	40,0	100,0	10,0	0,5	74424	74425	¥20,450
10,0	40,0	100,0	10,0	1,0	74428	74429	¥20,450
12,0	30,0	83,0	12,0	0,5	74436	74437	¥24,810
12,0	30,0	83,0	12,0	1,0	74440	74441	¥24,810
12,0	36,0	83,0	12,0	0,5	74448	74449	¥26,320
12,0	36,0	83,0	12,0	1,0	74452	74453	¥26,320
12,0	48,0	100,0	12,0	0,5	74460	74461	¥29,160
12,0	48,0	100,0	12,0	1,0	74464	74465	¥29,160




交差 (mm)		
DC	DC	DCON
6	+0.0000 / -0.030	h6
> 6 - 10	+0.0000 / -0.040	h6
>10 - 25	+0.0000 / -0.050	h6
コーナR交差 (mm)		
RE = +0.000 / -0.050		



77MCR ラジラス チップブレイカ無し


	外径 DC	刃長 AMPX	全長 LF	シャンク径 DCON	コーナR RE	EDP No.		メーカー希望 小売価格(円)
						Ti-NAMITE-A (TA)	Ti-NAMITE-M (TM)	
ラジラス	16,0	40,0	92,0	16,0	0,5	74472	74473	¥36,300
	16,0	40,0	92,0	16,0	1,0	74476	74477	¥36,300
ストレート	16,0	48,0	100,0	16,0	0,5	74484	74485	¥37,510
	16,0	48,0	100,0	16,0	1,0	74488	74489	¥37,510
右ねじれ	16,0	64,0	115,0	16,0	0,5	74496	74497	¥43,800
	16,0	64,0	115,0	16,0	1,0	74500	74501	¥43,800
2.5xD	20,0	50,0	100,0	20,0	0,5	74508	74509	¥53,240
	20,0	50,0	100,0	20,0	1,0	74512	74513	¥53,240
	20,0	50,0	100,0	20,0	2,0	74516	74517	¥53,240
3xD	20,0	60,0	115,0	20,0	0,5	74524	74525	¥68,970
	20,0	60,0	115,0	20,0	1,0	74528	74529	¥68,970
4xD	20,0	60,0	115,0	20,0	2,0	74532	74533	¥68,970
	20,0	80,0	140,0	20,0	0,5	74540	74541	¥76,230
不等分割	20,0	80,0	140,0	20,0	1,0	74544	74545	¥76,230
	20,0	80,0	140,0	20,0	2,0	74548	74549	¥76,230
ポジティブ レーキ	25,0	63,0	135,0	25,0	1,0	74556	74557	¥104,060
	25,0	63,0	135,0	25,0	2,0	74560	74561	¥104,060
	25,0	63,0	135,0	25,0	3,0	74564	74565	¥104,060
	25,0	75,0	150,0	25,0	1,0	74572	74573	¥107,690
	25,0	75,0	150,0	25,0	2,0	74576	74577	¥107,690
	25,0	75,0	150,0	25,0	3,0	74580	74581	¥107,690
外部給油	25,0	100,0	170,0	25,0	1,0	74588	74589	¥124,630
	25,0	100,0	170,0	25,0	2,0	74592	74593	¥124,630
	25,0	100,0	170,0	25,0	3,0	74596	74597	¥124,630
7 刃数								




交差 (mm)		
DC	DC	DCON
6	+0.0000 / -0.030	h6
> 6 - 10	+0.0000 / -0.040	h6
> 10 - 25	+0.0000 / -0.050	h6
コーナR交差 (mm)		
RE = +0.000 / -0.050		

77MCR チップブレーカ付き


外径 DC	刃長 AMPX	全長 LF	シャンク径 DCON	コーナR RE	EDP No.		メーカー希望 小売価格 (円)
					Ti-NAMITE-A(TA) チップブレーカ付き	Ti-NAMITE-M(TM) チップブレーカ付き	
6,0	15,0	63,0	6,0	0,3	74306	74307	¥13,460
6,0	15,0	63,0	6,0	0,5	74310	74311	¥13,460
6,0	18,0	63,0	6,0	0,3	74322	74323	¥13,460
6,0	18,0	63,0	6,0	0,5	74326	74327	¥13,460
6,0	24,0	75,0	6,0	0,3	74338	74339	¥14,580
6,0	24,0	75,0	6,0	0,5	74342	74343	¥14,580
8,0	20,0	75,0	8,0	0,5	74354	74355	¥16,700
8,0	20,0	75,0	8,0	1,0	74358	74359	¥16,700
8,0	20,0	75,0	8,0	2,0	74362	74363	¥16,700
8,0	24,0	75,0	8,0	0,5	74370	74371	¥18,510
8,0	24,0	75,0	8,0	1,0	74374	74375	¥18,510
8,0	24,0	75,0	8,0	2,0	74378	74379	¥18,510
8,0	32,0	85,0	8,0	0,5	74386	74387	¥23,230
8,0	32,0	85,0	8,0	1,0	74390	74391	¥23,230
8,0	32,0	85,0	8,0	2,0	74394	74395	¥23,230
10,0	25,0	75,0	10,0	0,5	74402	74403	¥20,570
10,0	25,0	75,0	10,0	1,0	74406	74407	¥20,570
10,0	30,0	80,0	10,0	0,5	74414	74415	¥22,390
10,0	30,0	80,0	10,0	1,0	74418	74419	¥22,390
10,0	40,0	100,0	10,0	0,5	74426	74427	¥24,200
10,0	40,0	100,0	10,0	1,0	74430	74431	¥24,200
12,0	30,0	83,0	12,0	0,5	74438	74439	¥28,560
12,0	30,0	83,0	12,0	1,0	74442	74443	¥28,560
12,0	36,0	83,0	12,0	0,5	74450	74451	¥30,250
12,0	36,0	83,0	12,0	1,0	74454	74455	¥30,250
12,0	48,0	100,0	12,0	0,5	74462	74463	¥30,980
12,0	48,0	100,0	12,0	1,0	74466	74467	¥30,980




交差 (mm)		
DC	DC	DCON
6	+0.0000 / -0.030	h6
> 6 - 10	+0.0000 / -0.040	h6
> 10 - 25	+0.0000 / -0.050	h6
コーナR交差 (mm)		
RE = +0.000 / -0.050		



77MCR チップブレーカ付き



外径 DC	刃長 AMPX	全長 LF	シャンク径 DCON	コーナR RE	EDP No.		メーカー希望 小売価格(円)
					Ti-NAMITE-A(TA) チップブレーカ付き	Ti-NAMITE-M(TM) チップブレーカ付き	
16,0	40,0	92,0	16,0	0,5	74474	74475	¥40,780
16,0	40,0	92,0	16,0	1,0	74478	74479	¥40,780
16,0	48,0	100,0	16,0	0,5	74486	74487	¥44,170
16,0	48,0	100,0	16,0	1,0	74490	74491	¥44,170
16,0	64,0	115,0	16,0	0,5	74498	74499	¥49,610
16,0	64,0	115,0	16,0	1,0	74502	74503	¥49,610
20,0	50,0	100,0	20,0	0,5	74510	74511	¥59,900
20,0	50,0	100,0	20,0	1,0	74514	74515	¥59,900
20,0	50,0	100,0	20,0	2,0	74518	74519	¥59,900
20,0	60,0	115,0	20,0	0,5	74526	74527	¥78,170
20,0	60,0	115,0	20,0	1,0	74530	74531	¥78,170
20,0	60,0	115,0	20,0	2,0	74534	74535	¥78,170
20,0	80,0	140,0	20,0	0,5	74542	74543	¥85,530
20,0	80,0	140,0	20,0	1,0	74546	74547	¥85,530
20,0	80,0	140,0	20,0	2,0	74550	74551	¥85,530
25,0	63,0	135,0	25,0	1,0	74558	74559	¥117,080
25,0	63,0	135,0	25,0	2,0	74562	74563	¥117,080
25,0	63,0	135,0	25,0	3,0	74566	74567	¥117,080
25,0	75,0	150,0	25,0	1,0	74574	74575	¥121,100
25,0	75,0	150,0	25,0	2,0	74578	74579	¥121,100
25,0	75,0	150,0	25,0	3,0	74582	74583	¥121,100
25,0	100,0	170,0	25,0	1,0	74590	74591	¥143,310
25,0	100,0	170,0	25,0	2,0	74594	74595	¥143,310
25,0	100,0	170,0	25,0	3,0	74598	74599	¥143,310



Series 77M, 77MCR
ミリ仕様

硬度

ae x DC


ap x DC

Vc
(m/min)

外径DC・mm

6 8 10 12 16 20 25

						外径DC・mm								
						6	8	10	12	16	20	25		
P	炭素鋼 S45C SUM21	≤ 275 HB or ≤ 28 HRC		高速加工	2.5xD	284 (227-341)	fz	0.0413	0.0411	0.0640	0.0711	0.0889	0.1013	0.1050
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	3,529	2,634	3,282	3,038	2,849	2,597	2,154	
				高速加工	3xD	257 (206-308)	fz	0.0347	0.0461	0.0717	0.0797	0.0996	0.1135	0.1176
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	2,965	2,955	3,676	3,405	3,192	2,910	2,412	
				高速加工	4xD	230 (184-276)	fz	0.0362	0.0480	0.0747	0.0830	0.1037	0.1182	0.0919
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	3,094	3,076	3,830	3,546	3,323	3,030	1,885	
	合金鋼 SCM420 SNM420	≤ 375 HB or ≤ 40 HRC		高速加工	2.5xD	132 (106-159)	fz	0.0213	0.0285	0.0512	0.0610	0.0711	0.0827	0.0875
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,203	1,207	1,735	1,723	1,506	1,401	1,186	
				高速加工	3xD	138 (111-166)	fz	0.0239	0.0319	0.0574	0.0683	0.0797	0.0926	0.0980
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,350	1,351	1,945	1,929	1,688	1,569	1,328	
				高速加工	4xD	152 (122-182)	fz	0.0249	0.0332	0.0597	0.0711	0.0830	0.0964	0.1021
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,406	1,406	2,023	2,008	1,758	1,633	1,384	
M	ステンレス鋼 (快削) SUS303,SUS420F	≤ 275 HB or ≤ 28 HRC		高速加工	2.5xD	197 (158-236)	fz	0.0216	0.0285	0.0448	0.0533	0.0635	0.0747	0.0800
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,461	1,445	1,818	1,803	1,610	1,515	1,298	
				高速加工	3xD	204 (163-245)	fz	0.0242	0.0319	0.0502	0.0598	0.0711	0.0837	0.0896
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,636	1,618	2,037	2,022	1,803	1,698	1,454	
				高速加工	4xD	182 (146-218)	fz	0.0252	0.0332	0.0523	0.0622	0.0741	0.0871	0.0933
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,704	1,684	2,122	2,104	1,879	1,767	1,514	
	ステンレス鋼 (オーステナイト系) SUS304,SUS316	≤ 275 HB or ≤ 28 HRC		高速加工	2.5xD	130 (104-156)	fz	0.0168	0.0221	0.0371	0.0432	0.0584	0.0693	0.0750
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	749	739	993	963	976	927	803	
				高速加工	3xD	134 (107-161)	fz	0.0188	0.0248	0.0416	0.0484	0.0655	0.0777	0.0840
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	838	829	1,113	1,079	1,095	1,039	899	
				高速加工	4xD	120 (96-144)	fz	0.0196	0.0258	0.0433	0.0504	0.0682	0.0809	0.0875
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	874	863	1,158	1,124	1,140	1,082	936	
	ステンレス鋼 (析出硬化系) SUS630	≤ 325 HB or ≤ 35 HRC		高速加工	2.5xD	124 (99-149)	fz	0.0168	0.0221	0.0371	0.0432	0.0584	0.0693	0.0750
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	718	708	952	923	936	888	769	
				高速加工	3xD	129 (103-155)	fz	0.0188	0.0248	0.0416	0.0484	0.0655	0.0777	0.0840
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	803	795	1,066	1,034	1,050	996	861	
				高速加工	4xD	115 (92-138)	fz	0.0196	0.0258	0.0433	0.0504	0.0682	0.0809	0.0875
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	837	827	1,110	1,077	1,093	1,037	897	



Series 77M, 77MCR
ミリ仕様

硬度

ae x DC


ap x DC

Vc
(m/min)

外径DC・mm

6 8 10 12 16 20 25

K	鋳鉄 (低・中合金) FC,FCD	≤ 220 HB or ≤ 19 HRC				n	10,722	8,041	6,433	5,361	4,021	3,217	2,573	
			高速加工	2.5xD	218 (174-262)	fz	0.0239	0.0315	0.0474	0.0559	0.0762	0.0880	0.0925	
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	1,794	1,773	2,135	2,098	2,145	1,981	1,666	
			高速加工	3xD	225 (180-270)	fz	0.0268	0.0353	0.0531	0.0626	0.0854	0.0986	0.1036	
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	2,011	1,987	2,391	2,349	2,404	2,220	1,866	
			高速加工	4xD	202 (162-242)	fz	0.0279	0.0368	0.0553	0.0652	0.0889	0.1027	0.1079	
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	2,094	2,071	2,490	2,447	2,502	2,312	1,944	
						n	6,369	4,777	3,822	3,185	2,389	1,911	1,529	
	鋳鉄 (高合金) FC,FCD	≤ 260 HB or ≤ 26 HRC	高速加工	2.5xD	130 (104-156)	fz	0.0168	0.0221	0.0371	0.0432	0.0584	0.0693	0.0750	
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	749	739	993	963	976	927	803	
			高速加工	3xD	134 (107-161)	fz	0.0188	0.0248	0.0416	0.0484	0.0655	0.0777	0.0840	
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	838	829	1,113	1,079	1,095	1,039	899	
高速加工			4xD	120 (96-144)	fz	0.0196	0.0258	0.0433	0.0504	0.0682	0.0809	0.0875		
			≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	874	863	1,158	1,124	1,140	1,082	936		
この被削材には推奨しません														
N			非鉄金属											
S	超耐熱合金 (ニッケル、コバルト基) インコネル625	≤ 300 HB or ≤ 32 HRC				n	2,017	1,513	1,210	1,008	756	605	484	
			高速加工	2.5xD	41 (33-49)	fz	0.0140	0.0183	0.0294	0.0356	0.0457	0.0560	0.0625	
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	198	194	249	251	242	237	212	
			高速加工	3xD	43 (34-52)	fz	0.0157	0.0205	0.0330	0.0398	0.0512	0.0627	0.0700	
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	222	217	280	281	271	266	237	
			高速加工	4xD	38 (30-46)	fz	0.0163	0.0213	0.0344	0.0415	0.0533	0.0653	0.0729	
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	230	226	291	293	282	277	247	
			超耐熱合金 (ニッケル、コバルト基) インコネル718	≤ 400 HB or ≤ 43 HRC				n	1,274	955	764	637	478	382
	高速加工	2.5xD			26 (21-31)	fz	0.0114	0.0152	0.0243	0.0305	0.0381	0.0480	0.0550	
		≤ 0.2			≤ APMX	Vf (mm/min)	102	102	130	136	127	128	118	
	高速加工	3xD			27 (22-32)	fz	0.0128	0.0171	0.0273	0.0342	0.0427	0.0538	0.0616	
		≤ 0.15			≤ APMX	Vf (mm/min)	114	114	146	152	143	144	132	
	高速加工	4xD			24 (19-29)	fz	0.0133	0.0178	0.0284	0.0356	0.0445	0.0560	0.0642	
		≤ 0.1			≤ APMX	Vf (mm/min)	119	119	152	159	149	150	137	
	チタン合金 Ti-6Al-4V	≤ 350 HB or ≤ 38 HRC						n	4,352	3,264	2,611	2,176	1,632	1,306
			高速加工	2.5xD	88 (70-106)	fz	0.0191	0.0254	0.0397	0.0483	0.0635	0.0747	0.0800	
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	582	580	726	736	725	683	585	
			高速加工	3xD	91 (73-109)	fz	0.0213	0.0285	0.0445	0.0541	0.0711	0.0837	0.0896	
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	649	651	813	824	812	765	655	
			高速加工	4xD	82 (66-98)	fz	0.0222	0.0296	0.0463	0.0563	0.0741	0.0871	0.0933	
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	676	676	846	858	847	796	682	
			チタン合金 (難削) Ti-10V-2Fe-3Al	≤ 440 HB or ≤ 47 HRC				n	2,548	1,911	1,529	1,274	955	764
	高速加工	2.5xD			52 (42-62)	fz	0.0163	0.0254	0.0397	0.0483	0.0635	0.0747	0.0800	
		≤ 0.2			≤ APMX	Vf (mm/min)	291	340	425	431	425	400	342	
高速加工	3xD	54 (43-65)			fz	0.0182	0.0285	0.0445	0.0541	0.0711	0.0837	0.0896		
	≤ 0.15	≤ APMX			Vf (mm/min)	325	381	476	482	476	448	384		
高速加工	4xD	48 (38-58)			fz	0.0190	0.0296	0.0463	0.0563	0.0741	0.0871	0.0933		
	≤ 0.1	≤ APMX			Vf (mm/min)	339	396	495	502	496	466	399		



Series 77M, 77MCR ミリ仕様		硬度			Vc (m/min)	外径DC・mm							
			ae x DC	ap x DC		6	8	10	12	16	20	25	
H	工具鋼 SKD11 SKD61	≤ 375 HB or ≤ 40 HRC			n	4,087	3,065	2,452	2,044	1,533	1,226	981	
			高速加工	2.5xD	83 (66-100)	fz	0.0140	0.0183	0.0294	0.0356	0.0457	0.0560	0.0625
				≤ 0.2	≤ APMX	Vf (mm/min)	401	393	505	509	490	481	429
			高速加工	3xD	86 (69-103)	fz	0.0157	0.0205	0.0330	0.0398	0.0512	0.0627	0.0700
				≤ 0.15	≤ APMX	Vf (mm/min)	449	440	566	569	549	538	481
			高速加工	4xD	77 (62-92)	fz	0.0163	0.0213	0.0344	0.0415	0.0533	0.0653	0.0729
				≤ 0.1	≤ APMX	Vf (mm/min)	466	457	590	594	572	560	501

Note:

- ・ HB(ブリネル硬さ) HRC(ロックウェルC硬さ)
- ・ 回転数 (n) = $\frac{1,000 \times Vc}{\pi \times DC} \text{ min}^{-1}$
- ・ テーブル送り (Vf) = fz × 刃数 × n mm/min
- ・ 上記表より高硬度の場合は切削速度と送りを下げてください
- ・ 仕上げ加工時は送りとaeを下げてください (0.02 × 最大DC)

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

世界中のお客様にソリューションを提供
京セラSGSプレジジョンツールズは、航空宇宙業界や金属加工業界、自動車業界における超硬ソリッドツール技術をリードするISO認定取得企業です。
米国と英国に製造拠点をもち、営業拠点・販売代理店からなるグローバル・ネットワークにより、世界60カ国以上で販売しています。

超硬ソリッドツール技術の リーダーとして

Z-CARB、S-CARB、V-CARB、H-CARB、
Hi-PerCARB、Multi-CARBなどのブランドで、機械加工および金属加工業界において、高性能ツールを提供しています。

世界で最も先進的な切削技術をオハイオ州北東部の製造工場で創出してきたことを私たちは誇りに思います。SGSの高性能エンドミル、ドリルおよびルータは、世界中の生産性を高め、コスト削減に寄与しております。

お客様の期待を超えるために

弊社の大規模な研究開発施設に加えて、製造、供給面、製品価値において価値ある製品ラインとサービスを提供します。

- バラツキの少ない常に安定した性能を提供
- 材料から完成まで、徹底した品質管理体制
- 評価試験と厳格な品質管理に特化した冶金研究所
- ISO認定品質
- 京セラSGSプレジジョンツールズ独自の形状によって、厳しい条件下でも工具寿命の向上やびり抑制、加工時間の短縮、品質向上を実現
- 過酷な加工環境でも高品位な製品加工に寄与
- ツーリングサービスを提供する専門部門
- 経験豊富なセールスエンジニアがお客様の加工環境に最適な工具を提案
- 専任の多言語サービス担当者

営業所

東京営業所

〒108-8316 東京都港区三田3-5-19
(住友不動産東京三田ガーデントワー24F)
電話：03-6364-5537(代表) FAX：03-6364-5539

東北営業所

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
(青葉通プラザ6F)
電話：022-223-7223(代表) FAX：022-223-6812

長岡営業所

〒940-0066 新潟県長岡市東坂之上町2-1-1
(三井生命長岡ビル9F)
電話：0258-31-2105(代表) FAX：0258-31-2106

高崎営業所

〒370-0841 群馬県高崎市栄町4-11
(原地所第2ビル2F)
電話：027-323-7181(代表) FAX：027-327-5464

宇都宮営業所

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通一丁目4番22号
(MSC第2ビル8F)
電話：028-621-4270(代表) FAX：028-621-4271

埼玉浦川営業所

〒363-0008 埼玉県浦川市坂田1715-1
電話：048-778-1888(代表) FAX：048-778-1889

厚木営業所

〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-8-6
(パストラルビル4F)
電話：046-227-6186(代表) FAX：046-226-5552

松本営業所

〒390-0815 長野県松本市深志2-5-26
(松本第一ビル7F)
電話：0263-36-2435(代表) FAX：0263-38-0531

名古屋営業所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目20番17号
(KDX桜通ビル8F)
電話：052-977-0673(直通) FAX：052-977-0677

浜松営業所

〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町311番14
(出雲殿互助会伝馬ビル4F)
電話：053-453-6777(代表) FAX：053-453-5123

三河営業所

〒446-0057 愛知県安城市三河安城東町1-6-27
電話：0566-75-5761(代表) FAX：0566-76-0654

大阪営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31
(上村ニッセイビル)
電話：06-6399-2407(代表) FAX：06-6399-2480

京都営業所

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
電話：075-604-3471 FAX：075-604-3472

金沢営業所

〒920-0852 石川県金沢市此花町7-8
(カーニープレイス金沢第二4F)
電話：076-264-1814(代表) FAX：076-264-1815

姫路営業所

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町61
(朝日生命姫路南ビル5F)
電話：079-286-5200(代表) FAX：079-286-5220

岡山営業所

〒700-0826 岡山市北区磨屋町10-16
(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル)
電話：086-233-2595(代表) FAX：086-232-5907

広島営業所

〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-7
(アスティ広島京橋ビルディング11F)
電話：082-568-8540 FAX：082-568-8542

九州営業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-35
(博多プライムイースト6F)
電話：092-472-6964(代表) FAX：092-472-6938

切削工具に関する技術的なご相談は (携帯からもご利用できます)

京セラ
カスタマーサポートセンター **0120-39-6369**

FAX: 075-602-0335 MAIL: tool.support@kyocera.jp

●受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 ●土曜・日曜・祝日・会社休日は受付していません

※個人情報利用…お問合せの回答やサービス向上、情報提供に使用いたします

※お問合せの際は、番号をお間違えないようお願い申し上げます

京セラ株式会社
機 械 工 具 事 業 本 部

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
TEL:075-604-3651 FAX:075-604-3472
<https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/index.html>

「INCONEL」はHUNTINGTON ALLOYS CORPORATIONの登録商標です。
当カタログに記載の情報は2024年9月時点のものです。当カタログについては、無断で複製・転載することを禁じます。

CP-479-1 CAT/OT2409
© 2024 KYOCERA Corporation