



T

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
-----	-----	-----

数字(ねじ切りインサート)

06IR	○○○□(○)	J17, J19	インサート(ねじ切り)
08IR	○○○□(○)	J17, J19	インサート(ねじ切り)
11IR	○○BSPT	J13	インサート(ねじ切り)
11IR	○○BSPT-TF	J13	インサート(ねじ切り)
11IR	○○BSPT-TQ	J13	インサート(ねじ切り)
11IR	○○ISO	J7	インサート(ねじ切り)
11IR	○○ISO-TF	J7	インサート(ねじ切り)
11IR	○○ISO-TQ	J7	インサート(ねじ切り)
11IR	○○○○○	J17, J19	インサート(ねじ切り)
11IR	A○○	J17, J19	インサート(ねじ切り)
16ER	○○BSPT	J12	インサート(ねじ切り)
16ER	○○BSPT-TF	J12	インサート(ねじ切り)
16ER	○○BSPT-TQ	J12	インサート(ねじ切り)
16ER	○○(○)NPT	J14	インサート(ねじ切り)
16ER	○○UN	J8	インサート(ねじ切り)
16ER	○○UN-TF	J8	インサート(ねじ切り)
16ER	○○UN-TQ	J8	インサート(ねじ切り)
16ER	○○W	J10	インサート(ねじ切り)
16ER	○○W-TF	J10	インサート(ねじ切り)
16ER	○○W-TQ	J10	インサート(ねじ切り)
16E%	○○○ISO	J6	インサート(ねじ切り)
16ER	○○○ISO-TF	J6	インサート(ねじ切り)
16ER	○○○ISO-TQ	J6	インサート(ねじ切り)
16ER	○○○TR	J20	インサート(ねじ切り)
16ER	○○○○	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	A○○	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	AG○○	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	G○○	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	A○○-TF	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	A○○-TQ	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	AG○○-TF	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	AG○○-TQ	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	G○○-TF	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16ER	G○○-TQ	J16, J18	インサート(ねじ切り)
16IR	○○BSPT	J13	インサート(ねじ切り)
16IR	○○BSPT-TF	J13	インサート(ねじ切り)
16IR	○○BSPT-TQ	J13	インサート(ねじ切り)
16IR	○○(○)NPT	J15	インサート(ねじ切り)
16IR	○○UN	J9	インサート(ねじ切り)
16IR	○○UN-TF	J9	インサート(ねじ切り)
16IR	○○UN-TQ	J9	インサート(ねじ切り)
16IR	○○W	J11	インサート(ねじ切り)
16IR	○○W-TF	J11	インサート(ねじ切り)
16IR	○○W-TQ	J11	インサート(ねじ切り)
16IR	○○ISO	J7	インサート(ねじ切り)
16IR	○○ISO-TF	J7	インサート(ねじ切り)
16IR	○○ISO-TQ	J7	インサート(ねじ切り)
16IR	○○○TR	J21	インサート(ねじ切り)
16IR	○○○○(○)	J17, J19	インサート(ねじ切り)
16IR	A○○	J17, J19	インサート(ねじ切り)
16IR	AG○○	J17, J19	インサート(ねじ切り)
16IR	G○○	J17, J19	インサート(ねじ切り)
22ER	○○UN	J8	インサート(ねじ切り)
22ER	○○○ISO	J6	インサート(ねじ切り)
22ER	○○○TR	J20	インサート(ねじ切り)
22ER	N○○	J16, J18	インサート(ねじ切り)
22IR	○○UN	J9	インサート(ねじ切り)
22IR	○○○ISO	J7	インサート(ねじ切り)
22IR	○○○TR	J21	インサート(ねじ切り)
22IR	N○○	J17, J19	インサート(ねじ切り)

数字(ソリッドツール)

型 番	ページ	品 名
2KMB ○○○○-○○○-S○	L40	微細加工用ボールエンドミル
2KMBL ○○○○-○○○-S○	L41, L42, L43, L44	微細加工用ボールエンドミル
3AFK ○○○-○○(-○○○)	L24	ソリッドエンドミル
3FESW ○○○-○○○-○○(A)	L4	ソリッドエンドミル
3NESM ○○○-○○○-○○	L25	ソリッドエンドミル
3RDSL ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
3RDSM ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
3ZFKM ○○○-○○○-○○	L11	ソリッドエンドミル
3ZFKS ○○○-○○○-○○	L11	ソリッドエンドミル
4FESM ○○○-○○○-○○	L3	ソリッドエンドミル
4FESW ○○○-○○○-○○	L4	ソリッドエンドミル
4HFSM ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
4HFSS ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
4MFK ○○○-○○○(-○○○)	L6	ソリッドエンドミル
4MFR ○○○-○○○-R○○	L7	ソリッドエンドミル
4RDSL ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
4RDSM ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
4RFH ○○○-○○○	L15	ソリッドエンドミル
4RFSM ○○○-○○○-○○	L17	ソリッドエンドミル
4TFK ○○○-○○○	L9	ソリッドエンドミル
4TFR ○○○-○○○-R○○	L9	ソリッドエンドミル
4TFR ○○○-○○○-R○○-XT	L9	ソリッドエンドミル
5HFSM ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
5HFSS ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
5RDSL ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
5RDSM ○○○-○○○-○○	L16	ソリッドエンドミル
5RFH ○○○-○○○	L15	ソリッドエンドミル
6HFSM ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
6HFSS ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
6PDRS ○○○-○○○-○○	L19	ソリッドエンドミル
6PFK ○○○-○○○(○)	L13	ソリッドエンドミル
6RFH ○○○-○○○(○)	L15	ソリッドエンドミル
6RFSM ○○○-○○○-○○	L17	ソリッドエンドミル
7HFSM ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
7HFSS ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
8HFSM ○○○-○○○-○○	L18	ソリッドエンドミル
8PFK ○○○-○○○(○)	L13	ソリッドエンドミル

数字

556C %	P9	部品 シート
--------	----	--------

A

A○○□	DCLN%○○-○○	F132	ボーリングバー
A○○□	DDUN%(○○-○○	F138	ボーリングバー
A○○□	DSKN%○○-○○	F144	ボーリングバー
A○○□	DTFN%○○-○○	F145	ボーリングバー
A○○□	DWLN%(○○-○○	F150	ボーリングバー
A○○□	PCLNR○○-○○	F134	ボーリングバー
A○○□	PDUNR○○-○○	F136	ボーリングバー
A○○□	PTUNR○○-○○	F146	ボーリングバー
A○○□	PWLNR○○-○○	F148	ボーリングバー
A○○□	SCLC%○○-○○AE	F60	ボーリングバー
A○○□	SCLC%(○○-○○E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□	SCLP%(○○-○○AE	F64	ボーリングバー
A○○□	SCLP%(○○-○○E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□	SDQC%○○-○○AE	F70	ボーリングバー
A○○□	SDUC%○○-○○AE	F66	ボーリングバー
A○○□	SDZC%○○-○○AE	F74	ボーリングバー
A○○□	STLC%○○-○○AE	F88	ボーリングバー
A○○□	STLP%○○-○○AE	F80	ボーリングバー
A○○□	STUP%○○-○○E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
A○○□	SVJB%○○-○○AE	F90	ボーリングバー
A○○□	SVJC%○○-○○AE	F90	ボーリングバー

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
A○○□- SVJP%○○-○○AE	F90	ボーリングバー
A○○□- SVPB%○○-○○AE	F94	ボーリングバー
A○○□- SVPC%○○-○○AE	F94	ボーリングバー
A○○□- SVUB%○○-○○AE	F96	ボーリングバー
A○○□- SVUC%○○-○○AE	F96	ボーリングバー
A○○□- SVZB%○○-○○AE	F98	ボーリングバー
A○○□- SVZC%○○-○○AE	F98	ボーリングバー
A○○□- SWUB%○○-○○AE	F100	ボーリングバー
A○○□- SWUP%○○-○○AE	F100	ボーリングバー
A○○□- SZJB%○○-○○AE	F106	ボーリングバー
A○○□- SZLB%○○-○○AE	F109	ボーリングバー
A○○□- SQZB%○○-○○AE	F108	ボーリングバー
A○○□- SZXB%○○-○○AE	F107	ボーリングバー
A○○□- SZZB%○○-○○AE	F110	ボーリングバー
AABSR ○○○□(□)-○○F	E28, P23	ホルダ(あとびき)
AABWR ○○○□(□)-○○F	E29, E30, P23	ホルダ(あとびき)
ABS ○○R○○○○	B112	インサート(あとびき)
ABS ○○R○○○○M	B112	インサート(あとびき)
ABW ○○R○○○○	B112	インサート(あとびき)
ABW ○○R○○○○M	B112	インサート(あとびき)
ACL%L ○○○□(□)-○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
ACL%L ○○○□JX-○○FF	E34	ホルダ(旋削)
AJ- ○(○)X○○(○-○/○)	P2	部品 ねじ
AJ- 519TR	P2	部品 ねじ
AD ○○U	P29	ボーリングアダプタ(廃止型番)
AD ○○V	P29	ボーリングアダプタ(廃止型番)
AD ○○W	P29	ボーリングアダプタ(廃止型番)
ADJC%L ○○○□(□)-○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
ADJC%L ○○○□JX-○○FF	E37	ホルダ(旋削)
ADNCR ○○○□(□)-○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
APMT ○○○○○E%L-NB○	M179	インサート(ミーリング)
APMT ○○○○○ER-NB○P	M179	インサート(ミーリング)
AVJB%L ○○○□(□)-○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
AVJB%L ○○○□JX-○○FF	E48	ホルダ(旋削)
AVVB%L ○○○□(□)-○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)

B

BB- G1/8	D12, G81, H56, H92	部品 バンジョーボルト
BB- M10X1.5	D12, G81, H56, H92	部品 バンジョーボルト
BCS- ○	P14	部品 クランプセット
BDGT ○○T○○○FR	C64, M95	インサート(ミーリング)
BDGT ○○T○○○FR-JA	M95	インサート(ミーリング)
BDGT ○○T○○○FR-LE	C64, M95	インサート(ミーリング)
BDGT ○○○○○FR-JA	M95	インサート(ミーリング)
BDMT ○○T○○○ER-JS	M95, M160	インサート(ミーリング)
BDMT ○○T○○○ER-JT	M95	インサート(ミーリング)
BDMT ○○T○○○ER-N○	M145	インサート(ミーリング)
BDMT ○○T○○○FR	C64, M95	インサート(ミーリング)
BDMT ○○○○○ER-JS	M95, M104, M160	インサート(ミーリング)
BDMT ○○○○○ER-JT	M95, M104	インサート(ミーリング)
BDMT ○○○○○ER-N○	M145	インサート(ミーリング)
BDMT ○○○○○FR	C64, M95	インサート(ミーリング)
BGIAR ○○-○	G145	ブレード(溝入れ)
BH○X○(○)	P2	部品 ねじ
BH○X○○TR	P2	部品 ねじ
BT○○K- M○○-○○	M86	BTアーバ(モジュラーエンドミル用)

C

○○○□- SCLC%○○-○○(A)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- SCLC%○○-○○AN	F62	ボーリングバー
○○○○□- SCLCR○○-○○EZ	P26	EZバーPLUS(廃止型番)
○○○○□- SCLCR○○-○○EZP	F32	EZバーPLUS

○○○□- SCLP%○○-○○(○/○)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- SDUC%○○-○○	P27	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- SJLC%○○-○○○	F78	ボーリングバー
○○○□- SJZC%○○-○○○	F79	ボーリングバー
○○○□- STLB%○○-○○A	P27	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- STLB%○○-○○AN	F82	ボーリングバー
○○○○□- STLBR○○-○○○EZP	F34	ボーリングバー
○○○○□- STLPR○○-○○○EZP	F34	ボーリングバー
○○○□- STUB%○○-○○	P27	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- STUP%○○-○○(○/○)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- STXB%○○-○○○	F86	ボーリングバー
○○○□- STXP%○○-○○	F86	ボーリングバー
○○○□- STZB%○○-○○○	F87	ボーリングバー
○○○□- SWUB%○○-○○(A)	P28	ボーリングバー(廃止型番)
○○○□- SWUB%○○-○○AN	F102	ボーリングバー
○○○□- SWUB%○○-○○(○/○)	P28	ボーリングバー(廃止型番)
○○○○□- SWUBR○○-○○○EZP	F36	ボーリングバー
○○○□- SWUP%○○-○○(○/○)	P28	ボーリングバー(廃止型番)
○○○N	P16	部品 押え金具
○○○R	P16	部品 押え金具
CB-○○	P17	部品 チップブレード
CB- S○○○○	P17	部品 チップブレード
CB- T○○○○	P17	部品 チップブレード
CBSN%L ○○○□(□)-○○	D68	ホルダ(旋削)
CBSNR ○○○B-○○-A○○	F115, P30	ボーリングバー
CC- -○○-MFAH	P21	部品 クラントカバー
CCBN%L ○○○□(□)-ID○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCBN%L ○○○□(□)-IK○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCBN%L ○○○□(□)-IX○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCET ○○T○○○(○)F%L-USF	B63	インサート(旋削)
CCET ○○T○○○(○)MF%L-J	B65	インサート(旋削)
CCET ○○T○○○(○)MF%L-U	B63	インサート(旋削)
CCET ○○T○○○(○)MF%L-USF	B63	インサート(旋削)
CCET ○○T○○○M%L-P	B63	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)F%L-USF	B63	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)MF%L-J	B65	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)MF%L-U	B63	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)MF%L-USF	B63	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)M%L-F	B62	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)M%L-FSF	B61	インサート(旋削)
CCET ○○○○○(○)%L-FSF	B61	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○	B60	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○AH	B66	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○AP	B66	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○E%L-U	B65	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○(○)F%L-U	B64	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○LA○	B66	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○ME%L-U	B65	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○(○)MF	B61	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○(○)MF%L-U	B64	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○MFP-GF	B58	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○MFP-GQ	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○MFP-SK	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○(○)MFP-SKS	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○MP-CK	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○T○○○RA○	B66	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○	B60	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○AP	B66	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○E%L-U	B65	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○(○)F%L-U	B64	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○ME%L-U	B65	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○(○)MF	B61	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○MFP-GF	B58	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○MFP-GQ	B59	インサート(旋削)

T



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
CCGT ○○○○○MFP-PF	B58	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○MFP-SK	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○(○)MFP-SKS	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○(○)MF%-U	B64	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○MP-CF	B58	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○MP-CK	B59	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○(○)M%-F	B62	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○%-A○	B66	インサート(旋削)
CCGT ○○○○○(○)%-F	B62	インサート(旋削)
CCGW ○○T○○○	B66, C39	インサート(旋削)
CCGW ○○T○○○NE	C39	インサート(旋削)
CCGW ○○T○○○SE	C39	インサート(旋削)
CCGW ○○○○○○	B66, C39	インサート(旋削)
CCGW ○○○○○○NE	C39	インサート(旋削)
CCGW ○○○○○○SE	C39	インサート(旋削)
CCKN%L ○○○□○○-ID○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCKN%L ○○○□○○-IK○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCKN%L ○○○□○○-IX○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN%L ○○○□○○	D49, P22	ホルダ(旋削)
CCLN%L ○○○□○○-A	D60, P23	ホルダ(旋削)
CCLN%L ○○○□○○-GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN%L ○○○□○○-ID○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN%L ○○○□○○-IK○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN%L ○○○□○○-IX○	P45	ホルダ(旋削・廃止型番)
CCLN%L ○○○□○○-X	P45	ポーリングバー(廃止型番)
CCMT ○○T○○○	B60, C39	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○APD	C40	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○GK	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○HQ	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○MQ	B61	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○NE	C39	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○PP	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○SE	C39	インサート(旋削)
CCMT ○○T○○○WP	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○	C39	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○GK	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○HQ	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○NE	C39	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○PP	B60	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○SE	C39	インサート(旋削)
CCMT ○○○○○○WP	B60	インサート(旋削)
CCMW ○○T○○○MEF	C20	インサート(旋削)
CCMW ○○T○○○S○○○○MES	C20	インサート(旋削)
CCMW ○○T○○○S○○○○MET	C20	インサート(旋削)
CCMW ○○T○○○S○○○○SET	C20	インサート(旋削)
CCMW ○○T○○○T○○○○ME	C20	インサート(旋削)
CCMW ○○T○○○T○○○○SE	C20	インサート(旋削)
CCN-5	H92	部品 給油コネクタ
CCRN%L ○○○M-○○A	D60	ホルダ(旋削)
CDHN%L ○○○□○○-GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDHN%L ○○○□○○-ID○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDHN%L ○○○□○○-IK○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDHN%L ○○○□○○-IX○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDJN%L ○○○□○○	D50	ホルダ(旋削)
CDJN%L ○○○□○○-GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDJN%L ○○○□○○-ID○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDJN%L ○○○□○○-IK○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDJN%L ○○○□○○-IX○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)

型番	ページ	品名
CDNNN ○○○□○○-ID○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDNNN ○○○□○○-IK○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CDNNN ○○○□○○-IX○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CE -○○○(□)	P14	部品 クランプセット
CELN%L ○○○M-○○	D51	ホルダ(旋削)
CGA-○%L	P16	部品 クランプセット
CGB%L	P16	部品 クランプセット
CGH-○%L	P16	部品 押え金具
CGIA-○R	P16	部品 押え金具
CH0503-45	K67	インサート(ドリル)面取り
CH-20R	P16	部品 押え金具
CIN%L ○○○S-○○	J27	ホルダ(ねじ切り)
CL ○○(○)-1	P21	部品 クーラントパイプ
CNGA ○○○○○○	B22	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○MEF	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○ME○	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○	B113	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○S○○○○○MEW	C8	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○	B113	インサート(旋削)
CNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C8	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○AH	B23	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○FP-TK	B20	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○HQ	B17	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○MFP-SK	B20	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○%L	B23	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○%-A○	B23	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○%-S	B23	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○%-○○R	B23	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○TK	B20	インサート(旋削)
CNGG ○○○○○○Z	B23	インサート(旋削)
CNGM ○○○○○○ME-HD	C9	インサート(旋削)
CNGM ○○○○○○ME-HH	C9	インサート(旋削)
CNGM ○○○○○○ME-HL	C9	インサート(旋削)
CNGN ○○○○○○S○○○○○	B113	インサート(旋削)
CNGN ○○○○○○T○○○○○	B113	インサート(旋削)
CNGU ○○○○○○MFP-SK	B54	インサート(旋削)
CNGU ○○○○○○(○)MFR-F	B54	インサート(旋削)
CNGU ○○○○○○(○)MFR-U	B54	インサート(旋削)
CNMA ○○○○○○	B22	インサート(旋削)
CNMA ○○○○○○S○○○○○	B113	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○	B18	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○AH	B23	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○C	B22	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○CJ	B17	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○CQ	B17	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○GC	B22	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○GP	B16	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○GS	B17	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○GT	B18	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○HQ	B17	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○KG	B22	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○KH	B22	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○KQ	B22	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○MQ	B20	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○MS	B21	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○MU	B21	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○PG	B18	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○PH	B19	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○PMG	B17	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○PP	B16	インサート(旋削)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
CNMG ○○○○○○PQ	B16	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○PS	B18	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○PT	B18	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○SG	B21	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○SQ	B20	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○TK	B20	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○TN-V	B17	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○WE	B16	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○WF	B16	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○WP	B16	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○WQ	B16	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○XF	B19	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○XP	B19	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○XQ	B19	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○XS	B20	インサート(旋削)
CNMG ○○○○○○ZS	B22	インサート(旋削)
CNMM ○○○○X%-SX	B21	インサート(旋削)
CNMM ○○○○○○M	C34	インサート(旋削)
CNMM ○○○○○○M-NE	C34	インサート(旋削)
CNMM ○○○○○○M-SE	C34	インサート(旋削)
CNMM ○○○○○○PX	B19	インサート(旋削)
CNMN ○○○○○○S○○○○○	C16	インサート(旋削)
CNMN ○○○○○○T○○○○○	B113	インサート(旋削)
CNMU ○○○○○○E-GK	B54	インサート(旋削)
CP- ○D	P17	部品 押え金具
CP- ○D(-%)JCT	P17	部品 押え金具
CP-8TE	P17	部品 押え金具
CP-8W	P17	部品 押え金具
CP8X15TL	P2	部品 ねじ
CP8X23TL	P2	部品 ねじ
CPGB ○○○○○○S○○○○○MES	C21	インサート(旋削)
CPGB ○○○○○○S○○○○○MET	C21	インサート(旋削)
CPGB ○○○○○○T○○○○○ME	C21	インサート(旋削)
CPGB ○○○○○○T○○○○○SE	C21	インサート(旋削)
CPMB ○○○○○○	B67	インサート(旋削)
CPMH ○○○○○○	B67, C41	インサート(旋削)
CPMH ○○○○○○HQ	B67	インサート(旋削)
CPMH ○○○○○○NE	C41	インサート(旋削)
CPMH ○○○○○○%-LY	B67	インサート(旋削)
CPMH ○○○○○○SE	C41	インサート(旋削)
CPMT ○○○○○○GP	B67	インサート(旋削)
CPMT ○○○○○○PP	B67	インサート(旋削)
CPMT ○○○○○○XP	B67	インサート(旋削)
CPMT ○○○○○○XQ	B67	インサート(旋削)
CP-RC%	P14	部品 クランプセット
CPS- ○(□)	P15	部品 クランプセット
CPS- 2TR	P15	部品 クランプセット
CP-ST-R1/8	H15	部品 カブラ
CRDNN ○○○○09-4	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CRDNN ○○○○□-○○	D58	ホルダ(旋削)
CRDNN ○○○○□-○○A	D61	ホルダ(旋削)
CRDNN ○○○○□○-ID○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CRSN% ○○○○09-4	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CRSN% ○○○○□-○○	D58	ホルダ(旋削)
CRSN% ○○○○□-○○A	D61	ホルダ(旋削)
CRSN% ○○○○□○-ID○	P46	ホルダ(旋削・廃止型番)
CS-N% ○○○○□-○○	D52, P22	ホルダ(旋削)
CS-N% ○○○○□○-GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CS- ○D(-TR)	P2	部品 ねじ
CSBP% ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSDNN ○○○○□-○○GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSDNN ○○○○□-○○	D54	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□-○○A	D64, P23	ホルダ(旋削)
CSDNN ○○○○□○-ID○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)

型 番	ページ	品 名
CSDNN ○○○○□○-IK○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSDNN ○○○○□○-IX○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSDPN ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKN% ○○○○□-○○GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKN% ○○○○□-○○	D53, P22	ホルダ(旋削)
CSKNR ○○○○□-○○A	D63, P23	ホルダ(旋削)
CSKN% ○○○○□○-ID○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKN% ○○○○□○-IK○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKN% ○○○○□○-IX○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSKP% ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSRN% ○○○○□-○○	D52	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□-○○A	D63, P23	ホルダ(旋削)
CSRN% ○○○○□-○○GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSRN% ○○○○□○-ID○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSRN% ○○○○□○-IK○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSRN% ○○○○□○-IX○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSN% ○○○○□-○○GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSN% ○○○○□-○○	D54, P22	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□-○○A	D64	ホルダ(旋削)
CSSN% ○○○○□○-ID○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSN% ○○○○□○-IK○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSN% ○○○○□○-IX○	P47	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSSP% ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSXN% ○○○○□09-4	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSXN% ○○○○□○-ID○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSXN% ○○○○□○-IK○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSXN% ○○○○□○-IX○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□-○○A	P23	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□-○○GX	P22	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□09-4	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□-○○	D53, P22	ホルダ(旋削)
CSYN% ○○○○□○-ID○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□○-IK○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CSYN% ○○○○□○-IX○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CT ○○T○-45A	K39	インサート(ドリル)面取り
CT ○○T○-45DA	K20	インサート(ドリル)面取り
CTDPR ○○CA○○	N38	ホルダ(カートリッジ)
CTEPR ○○CA○○	N38	ホルダ(カートリッジ)
CTFPR ○○CA○○	N38	ホルダ(カートリッジ)
CTFP% ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CTFN% ○○○○□○-ID○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CTGN% ○○○○□○-ID○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CTGP% ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CTJN% ○○○○□-○○	D56	ホルダ(旋削)
CTJN% ○○○○□-○○A	D66	ホルダ(旋削)
CTTP% ○○○○□-○○N	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
CTUN% ○○○○□-○○A	P23	ホルダ(旋削・廃止型番)
CTUN% ○○○○□-○○	D56	ホルダ(旋削)
CVJN% ○○○○□○-IX○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)
CVVNN ○○○○□○-IX○	P48	ホルダ(旋削・廃止型番)

D

DA ○○○○M-FTP	K10	ドリルヘッド
DA ○○○○M-GM	K6, K7, K8, K9	ドリルヘッド
DA ○○○○M-HQP	K12, K13, K14	ドリルヘッド
DA ○○○○M-HQS	K15	ドリルヘッド
DC ○○○○(□)	P9	部品 シート
DC ○○○○M-SC	K32, K33, K34	ドリルヘッド
DCET ○○T○○○(○)FL-JSF	B76	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)FL-USF	B74	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)FR-JSF	B76	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)FR-USF	B74	インサート(旋削)

T



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
DCET ○○T○○○L-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○MFL-J	B77	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○MFL-JSF	B76	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○MFL-U	B74	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○MFL-USF	B74	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)MFR-J	B77	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)MFR-JSF	B76	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)MFR-U	B74	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)MFR-USF	B74	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○ML-F	B72	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○ML-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)MR-F	B72	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)MR-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○T○○○(○)R-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)F%-USF	B74	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)L-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○MFL-J	B77	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○MFL-U	B74	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○MFL-USF	B74	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MFR-J	B77	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MFR-U	B74	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MFR-USF	B74	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)ML-F	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)ML-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MR-F	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)MR-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○(○)R-FSF	B72	インサート(旋削)
DCET ○○○○○○FR-U	B74	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○	B70	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○AH	B78	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○AP	B78	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○CF	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○CK	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○EL-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○EL-U	B76	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)ER-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○ER-U	B76	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○FL-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)FL-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○FR-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)FR-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○LA○	B78	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)L-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)M	B70	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MEL-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MEL-U	B76	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)MER-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MER-U	B76	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)MF	B70	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MFL-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MFL-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MFP-GF	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MFP-GQ	B69	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MFP-SK	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)MFP-SKS	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)MFR-J	B77	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)MFR-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○ML-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MP-CF	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○MP-CK	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)MR-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○R-A○	B78	インサート(旋削)
DCGT ○○T○○○(○)R-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○	B70	インサート(旋削)

型番	ページ	品名
DCGT ○○○○○○AP	B78	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○CF	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○CK	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○E%-U	B76	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)F%-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)L-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)M	B70	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○ME%-U	B76	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MF	B70	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MFL-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○MFP-GF	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○MFP-GQ	B69	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○MFP-SK	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MFP-SKS	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MFR-U	B75	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)ML-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○MP-CF	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○MP-CK	B68	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)MR-F	B73	インサート(旋削)
DCGT ○○○○○○(○)R-F	B73	インサート(旋削)
DCGW ○○T○○○	B78	インサート(旋削)
DCGW ○○○○○○	B78	インサート(旋削)
DCLN%L ○○○○□-○○	D8	ホルダ(旋削)
DCLN%L ○○○○□-○○JCT	D9	ホルダ(旋削)
DCMT ○○T○○○	B70, C42	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○APD	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○GK	B70	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○GP	B69	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○HQ	B70	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○L-NE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○MQ	B71	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○NE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○PP	B69	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○R-NE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○SE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○XP	B71	インサート(旋削)
DCMT ○○T○○○XQ	B71	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○GK	B70	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○GP	B69	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○HQ	B70	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○L-NE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○MQ	B71	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○NE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○PP	B69	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○R-NE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○SE	C42	インサート(旋削)
DCMT ○○○○○○XP	B71	インサート(旋削)
DCMW ○○T○○○MEF	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○T○○○S○○○○○MES	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○T○○○S○○○○○MET	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○T○○○S○○○○○SET	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○T○○○T○○○○○ME	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○T○○○T○○○○○SE	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○○○○○S○○○○○MET	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○○○○○S○○○○○SET	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○○○○○T○○○○○ME	C22	インサート(旋削)
DCMW ○○○○○○T○○○○○SE	C22	インサート(旋削)
DCMX ○○T○○○%-WP	B69	インサート(旋削)
DCMX ○○T○○○WP	B69	インサート(旋削)
DCMX ○○○○○○%-WP	B69	インサート(旋削)
DCMX ○○○○○○WP	B69	インサート(旋削)
DD -○○(-○○)	P9	部品 シート
DDHN%L ○○○○□-○○○○	D15	ホルダ(旋削)

T

?



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
DDJN% ○○○○□-○○JCT	D14	ホルダ(旋削)
DDJN% ○○○○□-○○○○	D13	ホルダ(旋削)
DMC ○○○	P35	エンドミル(ミーリング・廃止型番)
DMC ○○○H	M183	エンドミル(ミーリング)
DMC ○○○-S○○	P35	エンドミル(ミーリング・廃止型番)
DMC ○○○SX	M182	エンドミル(ミーリング)
DMC ○○○SX-○○○	M182	エンドミル(ミーリング)
DMC ○○○SXT	M182	エンドミル(ミーリング)
DN ○○	P20	部品 ノズル
DNGA ○○○○○MEF	C10	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○ME○	C10	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○S○○○○○	B114	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○S○○○○○ME	C10	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○S○○○○○MEH	C10	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○S○○○○○MEP	C10	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○S○○○○○MET	C10	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○T○○○○○	B114	インサート(旋削)
DNGA ○○○○○T○○○○○ME	C10	インサート(旋削)
DNGG ○○○○○AH	B31	インサート(旋削)
DNGG ○○○○○FP-TK	B28	インサート(旋削)
DNGG ○○○○○% ○○○○○%-A○	B31	インサート(旋削)
DNGG ○○○○○%-S	B31	インサート(旋削)
DNGG ○○○○○MFP-SK	B28	インサート(旋削)
DNGG ○○○○○TK	B28	インサート(旋削)
DNGM ○○○○○ME-HD	C11	インサート(旋削)
DNGM ○○○○○ME-HH	C11	インサート(旋削)
DNGM ○○○○○ME-HL	C11	インサート(旋削)
DNGN ○○○○○S○○○○○	B114	インサート(旋削)
DNGN ○○○○○T○○○○○	B114	インサート(旋削)
DNGU ○○○○○MER-U	B55	インサート(旋削)
DNGU ○○○○○MFP-SK	B55	インサート(旋削)
DNGU ○○○○○MFR-F	B55	インサート(旋削)
DNGU ○○○○○MFR-U	B55	インサート(旋削)
DNMA ○○○○○	B31	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○	B27	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○AH	B31	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○C	B30	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○CJ	B25	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○CQ	B25	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○GC	B30	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○GP	B24	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○GS	B25	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○GT	B26	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○HQ	B25	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○KG	B30	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○KH	B30	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○KQ	B30	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○MQ	B28	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○MS	B29	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○MU	B29	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PG	B26	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PH	B27	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PMG	B25	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PP	B24	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PQ	B24	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PS	B26	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○PT	B26	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○R-LD	B28	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○SG	B29	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○SQ	B29	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○TK	B28	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○TN-V	B25	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○XF	B27	インサート(旋削)

型番	ページ	品名
DNMG ○○○○○XP	B27	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○XQ	B27	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○XS	B27	インサート(旋削)
DNMG ○○○○○ZS	B30	インサート(旋削)
DNMM ○○○○○M	C35	インサート(旋削)
DNMM ○○○○○M-NE	C35	インサート(旋削)
DNMM ○○○○○M-SE	C35	インサート(旋削)
DNMM ○○○○○PX	B27	インサート(旋削)
DNMU ○○○○○E-GK	B55	インサート(旋削)
DNMX ○○○○○WF	B24	インサート(旋削)
DPET ○T○○○(○)F%-USF	B79	インサート(旋削)
DPET ○T○○○L-FSF	B79	インサート(旋削)
DPET ○T○○○(○)MFR-USF	B79	インサート(旋削)
DPET ○T○○○(○)MR-FSF	B79	インサート(旋削)
DPET ○T○○○(○)R-FSF	B79	インサート(旋削)
DPET ○○○○○(○)F%-USF	B79	インサート(旋削)
DPET ○○○○○L-FSF	B79	インサート(旋削)
DPET ○○○○○(○)MFR-USF	B79	インサート(旋削)
DPET ○○○○○M%-FSF	B79	インサート(旋削)
DPET ○○○○○(○)R-FSF	B79	インサート(旋削)
DR ○-○(□)	M274	部品 ドライブリング
DR ○○○○-○○○(□)	M275	部品 ドライブリング
DRV -CH○○	K66	DRVドリル用 面取りアタッチメント
DS -○○	P9	部品 シート
DSBN% ○○○○□-○○	D19	ホルダ(旋削)
DT -○○	P9, P18	部品 シート/レンチ
DTD ○○○	M14	インサート交換ドライバー
DTGN% ○○○○□-○○	D22	ホルダ(旋削)
DTGN% ○○○○□-○○JCT	D23	ホルダ(旋削)
DTM -○(○)	P18	部品 レンチ
DTP -○(○)	P18	部品 レンチ
DTPM -○(○)	P18	部品 レンチ
DV -33	P9	部品 シート
DVLN% ○○○○□-○○	D30	ホルダ(旋削)
DVLN% ○○○○□-○○JCT	D31	ホルダ(旋削)
DVPN% ○○○○□-○○	D32	ホルダ(旋削)
DVPN% ○○○○□-○○JCT	D33	ホルダ(旋削)
DVVNN ○○○○□-○○	D34	ホルダ(旋削)
DVVNN ○○○○□-○○JCT	D35	ホルダ(旋削)
DW -○○	P9	部品 シート
DWLN% ○○○○□-○○	D43	ホルダ(旋削)
DWLN% ○○○○□-○○JCT	D44	ホルダ(旋削)

E

E○○□- SCLC% ○○○○	P27	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SCLC% ○○○○A	F62	ボーリングバー
E○○□- SCLCR○○○○A-○/○	F62	ボーリングバー
E○○□- SCLC% ○○○○AN	F62	ボーリングバー
E○○□- SCLCR○○○○AN○/○	F62	ボーリングバー
E○○□- SCLP% ○○○○	P27	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- SCLP% ○○○○A	F65	ボーリングバー
E○○□- SCLPR○○○○A-○/○	F65, P27	ボーリングバー
E○○□- SCLP% ○○○○AN	F65	ボーリングバー
E○○□- SCLPR○○○○AN○/○	F65	ボーリングバー
E○○□- SDQC% ○○○○A	F72	ボーリングバー
E○○□- SDQCR○○○○A-○/○	F72	ボーリングバー
E○○□- SDUC% ○○○○A	F68	ボーリングバー
E○○□- SDUCR○○○○A-○/○	F68	ボーリングバー
E○○□- SDZCR○○○○A	F76	ボーリングバー
E○○□- STLP% ○○○○	P27	ボーリングバー(廃止型番)
E○○□- STLP% ○○○○A	F82, P27	ボーリングバー
E○○□- STLPR○○○○A-○/○	F82	ボーリングバー
E○○□- STLP% ○○○○AN	F82	ボーリングバー
E○○□- STLPR○○○○AN○/○	F82	ボーリングバー

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
E○○□ STUP%○○○○	P27	ボーリングバー (廃止型番)
E○○□ SVPBR○○○○A	F95	ボーリングバー
E○○□ SVPCR○○○○A	F95	ボーリングバー
E○○□ SVUBR○○○○A	F97	ボーリングバー
E○○□ SVUCR○○○○A	F97	ボーリングバー
E○○□ SWUB%○○○○A(○/○)	P28	ボーリングバー (廃止型番)
E○○□ SWUB%○○○○AN	F102	ボーリングバー
E○○□ SWUBR○○○○AN○/○	F102	ボーリングバー
E○○□ SWUP%○○○○A	F102	ボーリングバー
E○○□ SWUPR○○○○A○/○	F102	ボーリングバー
ENET ○○○○PAER-C	M199	インサート (ミーリング)
ENET ○○○○PAER-G	M199	インサート (ミーリング)
ENET ○○○○PAER-R	M199	インサート (ミーリング)
ENGN ○○○○○S○○○○○	B115	インサート (旋削)
ENGN ○○○○○T○○○○○	B115	インサート (旋削)
EZB%L ○○○○○HP-○○○H	F16	EZバー (内径)
EZBCR ○○○○○○-○○○-○○	F27	EZバー (内径)
EZBFR ○○○○○○-○○○	F24	EZバー (内径)
EZBPR ○○○○○○-○○○	F26	EZバー (内径)
EZBPR ○○○○○○-○○○-○○	F26	EZバー (内径)
EZBR ○○○○○○-○○○NB	C32, C60, F22	EZバー (内径)
EZBR ○○○○○○HP-○○○F	F19	EZバー (内径)
EZBR ○○○○○○HP-○○○G	F18	EZバー (内径)
EZBR ○○○○○○HP-○○○H-LT	F17	EZバー (内径)
EZBR ○○○○○○ST-○○○F	F21	EZバー (内径)
EZBR ○○○○○○ST-○○○H	F20	EZバー (内径)
EZBTR ○○○○○○-○○○	F30	EZバー (内径)
EZFG%L ○○○○○○-○○○	G150	EZバー (溝入れ)
EZGR ○○○○○○-○○○	G112	EZバー (溝入れ)
EZGR ○○○○○○-○○○S	G112	EZバー (溝入れ)
EZH ○○○○○(○)CT-○○○	F38, F39	スリーブ
EZH ○○○○○(○)HP-○○○	F40, F41	スリーブ
EZH ○○○○○(○)ST-○○○(○)	F42, F43	スリーブ
EZTR ○○○○○○-○○○-○○○	J54	EZバー (小内径ねじ切り)
EZVBR ○○○○○○-○○○	F28	EZバー (内径)

F

FGG%L ○○○○-○○	G93	インサート (溝入れ)
FH-2	P18	部品 六角レンチ (旗タイプ)
FH-2.5	P18	部品 六角レンチ (旗タイプ)
FMM ○○-○○	G190	インサート (溝入れ)
FMN ○	G190	インサート (溝入れ)
FT -○(○)	P18	部品 トルクスレンチ (旗タイプ)
FTK ○	G195	インサート (溝入れ)
FTP -○	P18	部品 トルクスプラスレンチ (旗タイプ)

G

GA ○○	G103	インサート (溝入れ)
GBA32%L ○○○○-○○○	C55, G8, G9	インサート (溝入れ)
GBA32%L ○○○○-○○○F	G9	インサート (溝入れ)
GBA32R ○○○○-○○○R	G9	インサート (溝入れ)
GBA43%L ○○○○-○○○	C29, C55, G10, G11, G14	インサート (溝入れ)
GBA43%L ○○○○-○○○F	G12	インサート (溝入れ)
GBA43%L ○○○○-○○○GM	G13	インサート (溝入れ)
GBA43%L ○○○○-○○○R	G14	インサート (溝入れ)
GBA43%L ○○○○-○○○RF	G14	インサート (溝入れ)
GBF32%L ○○○○-○○○	G23, G24	インサート (溝入れ)
GBF32%L ○○○○-○○○F	G22	インサート (溝入れ)
GBF32R ○○○○-○○○GL	G22	インサート (溝入れ)
GC08%L ○○○○-○○○	G117	インサート (溝入れ)
GC08R ○○○○-○○○R	G117	インサート (溝入れ)

型 番	ページ	品 名
GC10%L ○○○○-○○○	G117	インサート (溝入れ)
GC10R ○○○○-○○○R	G117	インサート (溝入れ)
GC12%L ○○○○-○○○	G117	インサート (溝入れ)
GC12R ○○○○-○○○R	G117	インサート (溝入れ)
GDFG ○○○○N-○○○GS	G167	インサート (溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○DM	G167	インサート (溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○GH	G167	インサート (溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○GM	G167	インサート (溝入れ)
GDFM ○○○○N-○○○R-CM	G167	インサート (溝入れ)
GDFMS ○○○○N-○○○DM	G167	インサート (溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○AM	G75	インサート (溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○GS	G75, G138	インサート (溝入れ)
GDG ○○○○N-○○○PG	H60	インサート (突切り)
GDG ○○○○R-○○○PG-○○○D	H60	インサート (突切り)
GDGS ○○○○N-○○○NB	C30, C57, G77	インサート (溝入れ)
GDM ○○○○L-○○○PF-○○○D	H60	インサート (突切り)
GDM ○○○○N-○○○GL	G75	インサート (溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GM	G74	インサート (溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○GMI	G138	インサート (溝入れ)
GDM ○○○○N-○○○PF	H60	インサート (突切り)
GDM ○○○○N-○○○PH	G76, H61	インサート (溝入れ, 突切り)
GDM ○○○○N-○○○PM	H61	インサート (突切り)
GDM ○○○○N-○○○PQ	H60	インサート (突切り)
GDM ○○○○N-○○○R-CM	G76, G138	インサート (溝入れ)
GDM ○○○○R-○○○PF-○○○D	H60	インサート (突切り)
GDM ○○○○R-○○○PM-○D	H61	インサート (突切り)
GDM ○○○○R-○○○PQ-○○○D	H60	インサート (突切り)
GDMS ○○○○N-○○○GM	G74	インサート (溝入れ)
GDMS ○○○○N-○○○PH	G76, H61	インサート (溝入れ, 突切り)
GDMS ○○○○N-○○○PM	H61	インサート (突切り)
GDMS ○○○○R-○○○PM-○D	H61	インサート (突切り)
GE%L ○○○○-○○○A	G120	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○AR	G120	インサート (溝入れ)
GE%L ○○○○-○○○B	G120	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○BR	G120	インサート (溝入れ)
GE%L ○○○○-○○○C	G121	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○CM	G120	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○CR	G121	インサート (溝入れ)
GE%L ○○○○-○○○D	G121	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○DM	G120	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○DR	G121	インサート (溝入れ)
GE%L ○○○○-○○○E	G122	インサート (溝入れ)
GER ○○○○-○○○EM	G122	インサート (溝入れ)
GFV%L ○○○○□-○○○A	G183	ホルダ (溝入れ)
GFV%L ○○○○□-○○○B	G183	ホルダ (溝入れ)
GFV%L ○○○○M-○○○(○)C	G183	ホルダ (溝入れ)
GFVS%L ○○○○□-○○○AA	G181, P32	ホルダ (溝入れ)
GFVS%L ○○○○□-○○○B	G185	ホルダ (溝入れ)
GFVS%L ○○○○M-○○○(○)C	G185	ホルダ (溝入れ)
GFVS%L ○○○○□-H□	G187	ホルダ (溝入れ)
GFVT%L ○○○○□-○○○AA	G181, P32	ホルダ (溝入れ)
GFVT%L ○○○○□-○○○B	G186	ホルダ (溝入れ)
GFVT%L ○○○○M-○○○(○)C	G186	ホルダ (溝入れ)
GFVT%L ○○○○□-H□	G187	ホルダ (溝入れ)
GH ○○○○(○)-○○	B124, G103, G140	インサート (溝入れ)
GHU ○○-○○	G103, G140	インサート (溝入れ)
GIA ○○	G144	インサート (溝入れ)
GIFV%L ○○○○B-○○○A	G189	ホルダ (溝入れ)
GIFV%L ○○○○B-○○○B	G189, P32	ホルダ (溝入れ)
GIFV%L ○○○○B-○○○C	G189	ホルダ (溝入れ)
GIV%L ○○○○-○A	G128	ホルダ (溝入れ)
GIV%L ○○○○-○AE	G129	ホルダ (溝入れ)
GIV%L ○○○○-○AW	G130	ホルダ (溝入れ)

T

?

索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
GIV ⁹ /L ○○○○-○B	G128	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○BE	G129	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○BW	G130	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○C	G128	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○CE	G129	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○CW	G130	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○S	G128	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○SE	G129	ホルダ(溝入れ)
GIV ⁹ /L ○○○○-○SS	G128	ホルダ(溝入れ)
GMG ○○○○-○○MG	G92, G142, G193	インサート(溝入れ)
GMG ○○○○-○○MS	G91	インサート(溝入れ)
GMG ○○○○-○○R	G92	インサート(溝入れ)
GMG ○○○○-○○RU	G92	インサート(溝入れ)
GMGA ○○○○-○○R	G93, G142, G193	インサート(溝入れ)
GMGW ○○○○-○○R	C58, G108	インサート(溝入れ)
GMGW ○○○○-○○R-HR	C58, G108	インサート(溝入れ)
GML ○(.)○-○D	G95, H75	インサート(溝入れ, 突切り)
GMM ○○○○-MT	G94, H74	インサート(溝入れ, 突切り)
GMM ○○○○-NB	G94, H74	インサート(溝入れ, 突切り)
GMM ○○○○-TK	G94, H74	インサート(溝入れ, 突切り)
GMM ○○○○-TMR	H74	インサート(突切り)
GMM ○○○○-○○	G93	インサート(溝入れ)
GMM ○○○○-○○R	G93	インサート(溝入れ)
GMM ○○○○-○○MS	G91	インサート(溝入れ)
GMM ○○○○-○○MW	G91, G142, G193	インサート(溝入れ)
GMM ○○○○-○○R	G92	インサート(溝入れ)
GMM ○○○○%-MT-○○D	G95, H75	インサート(溝入れ, 突切り)
GMM ○○○○R-TK-○D	G95, H75	インサート(溝入れ, 突切り)
GMM ○○○○R-TMR-○D	H75	インサート(突切り)
GMN ○	C31, C58, G94, G96, H74	インサート(溝入れ, 突切り)
GMN ○-TK	G94, H74	インサート(溝入れ, 突切り)
GMN ○.○	G94, H74	インサート(溝入れ, 突切り)
GMR ○-TK-○D	G95, H75	インサート(溝入れ, 突切り)
GMR ○(.)○-○(○)D	G95, H75	インサート(溝入れ, 突切り)
GOMT ○○T○○○ER-D	M262	インサート(ミーリング)
GOMT ○○○○○○ER-D	M262	インサート(ミーリング)
GP -○	P20	部品 プラグ
GS-50	P2	部品 ねじ
GVF ⁹ /L ○○○-○○○A	G182	インサート(溝入れ)
GVF ⁹ /L ○○○-○○○AA	G180	インサート(溝入れ)
GVF ⁹ /L ○○○-○○○AR	G182	インサート(溝入れ)
GVF ⁹ /L ○○○-○○○B	C55, G182	インサート(溝入れ)
GVF ⁹ /L ○○○-○○○BR	G182	インサート(溝入れ)
GVF ⁹ /L ○○○-○○○C	C55, G182	インサート(溝入れ)
GV ⁹ /L ○○○-○○○A	C55, G126, G127	インサート(溝入れ)
GV ⁹ /L ○○○-○○○AR	G127	インサート(溝入れ)
GV ⁹ /L ○○○-○○○B	C55, G127	インサート(溝入れ)
GVR ○○○-○○○BR	G127	インサート(溝入れ)
GV ⁹ /L ○○○-○○○C	G127	インサート(溝入れ)
GV ⁹ /L ○○○-○○○S	G126	インサート(溝入れ)
GV ⁹ /L ○○○-○○○SS	G126	インサート(溝入れ)
GXG ○○○○N-○○○GM	G61	インサート(溝入れ)
GXG ○○○○N-○○○GS(-S)	G61, G134, G160	インサート(溝入れ)
GXG ○○○○N-○○○R-CS	G62, G160	インサート(溝入れ)
GXG ○○○○R-○○○GMFS	G63, G160	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○N-○○○DMF	G63, G160	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○N-○○○GHF	G63, G160	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○N-○○○GM	G61	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○N-○○○GMF	G63, G160	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○N-○○○GMI(-S)	G63, G134	インサート(溝入れ)

型 番	ページ	品 名
GXM ○○○○N-○○○PH	G62, H53	インサート(溝入れ, 突切り)
GXM ○○○○N-○○○PM	G62, H53	インサート(突切り)
GXM ○○○○N-○○○R-CM(-S)	G62, G134, G160	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○N-○○○XM	G61	インサート(溝入れ)
GXM ○○○○R-○○○PM-6D	G62, H53	インサート(突切り)
GZG ○○○○N-○○○GS	G39	インサート(溝入れ)
GZG ○○○○N-○○○PG	H31	インサート(突切り)
GZGS ○○○○N-○○○NB	C57, G39	インサート(溝入れ)
GZG ○○○○R-○○○PG-○○D	H31	インサート(突切り)
GZM ○○○○L-○○○PF-○○D	H30	インサート(突切り)
GZM ○○○○N-○○○GL	G38	インサート(溝入れ)
GZM ○○○○N-○○○GM	G38	インサート(溝入れ)
GZM ○○○○N-○○○PF	H30	インサート(突切り)
GZM ○○○○N-○○○PH	G38, H31	インサート(突切り)
GZM ○○○○N-○○○PM	H30	インサート(突切り)
GZM ○○○○N-○○○R-CM	G39	インサート(溝入れ)
GZM ○○○○R-○○○PF-○○D	H30	インサート(突切り)
GZM ○○○○R-○○○PM-○D	H30	インサート(突切り)
GZMS ○○○○N-○○○GM	G38	インサート(溝入れ)
GZMS ○○○○N-○○○PH	G38, H31	インサート(突切り)

H

HA○○ PCLN ⁹ /L○○-○○	P29	ボーリングバー(廃止型番)
HA○○ PDUN ⁹ /L○○-○○	P29	ボーリングバー(廃止型番)
HA○○ PTFN ⁹ /L○○-○○	P29	ボーリングバー(廃止型番)
HA32 SCLC ⁹ /L○○-○○	P29	ボーリングバー(廃止型番)
HA32 SDUC ⁹ /L○○-○○	P29	ボーリングバー(廃止型番)
HBLW ○○○○○○-GM	M269	インサート(ミーリング)
HF16X40HA	P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF16X40S	P2	部品 ねじ
HF16X44HCH	P21	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF16X48HC	P21	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF20X53H	P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF20X53HA	P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF24X60H	P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HF24X60HA	P2	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH3X6	P2	部品 ねじ
HH3X10S	P2	部品 ねじ
HH3X12	P2	部品 ねじ
HH3.5X10S	P2	部品 ねじ
HH4X12	P3	部品 ねじ
HH4X12A	P3	部品 ねじ
HH4X12S	P2	部品 ねじ
HH4X16	P2	部品 ねじ
HH5 X○○	P2	部品 ねじ
HH5X15L	P2	部品 ねじ
HH6 X○○	P3	部品 ねじ
HH6 X○○A	P3	部品 ねじ
HH8 X○○	P3	部品 ねじ
HH8X25H	P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH10 X○○	P3	部品 ねじ
HH10X30H	P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH10X35HK	P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH12 X○○	P3	部品 ねじ
HH12X25F	P3	部品 ねじ
HH12X30EF	P3	部品 ねじ
HH12X35H	P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH12X35HC	P21	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH12X35HK	P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH16 X○○	P3	部品 ねじ
HH16X30EF	P3	部品 ねじ
HH16X52H	P3	部品 ねじ(クーラントホール付き)
HH20 X○○	P3	部品 ねじ
HNLW ○○○○○○-GM	M269	インサート(ミーリング)

T



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
HS -○○○○○(○)TRP	P4	部品 ねじ
HS ○X○	P3	部品 ねじ
HS ○X○-H30	P3	部品 ねじ
HS ○X○□(□)	P3, P4	部品 ねじ
HS ○X○○	P3	部品 ねじ
HS ○○X○○	P3	部品 ねじ
HS -AN-AN-○○○	D12, G81, H56, H92	部品 ホース
HSB4X8%	P4	部品 ロックスクリュー
HS -G1/8-G1/8-○○○	H15	部品 ホース
HS -ST-AN-○○○	D12, G81, H56, H92	部品 ホース
HS -ST-ST-○○○	D12, G81, H56, H92	部品 ホース
HS-MFAL ○○○□○○○○(-M)	P41	フェースミル (アルミ高速加工用・廃止型番)
HS-MFAL ○○○□-○(○)T(-M)-SF	P41	フェースミル (アルミ高速加工用・廃止型番)
HZ ○○X○○	P4	部品 ねじ

J

J -AN-R1/8-G1/8	H15	部品 継手
JCET ○○○○○○L-FSF	B80	インサート(旋削)
JCET ○○○○○○ML-F	B80	インサート(旋削)
JCET ○○○○○○ML-FSF	B80	インサート(旋削)
JCET ○○○○○○MR-F	B80	インサート(旋削)
JCET ○○○○○○MR-FSF	B80	インサート(旋削)
JCET ○○○○○○R-FSF	B80	インサート(旋削)
J -G1/8-UNF3/8	D12, G81, H56, H92	部品 継手
J -M10X1.5-UNF3/8	D12, G81, H56, H92	部品 継手
J -ST-G1/2-G3/8	F130	部品 継手
J -ST-G1/4-G1/8	F130	部品 継手
J -ST-G3/8-G1/4	F130	部品 継手
J -ST-NPT1/8-G1/8	H15	部品 継手
J -ST-NPT1/8-RC1/8	H15	部品 継手
J -ST-R1/4-G1/8	H15	部品 継手
J -ST-R1/4-RC1/8	H15	部品 継手
J -ST-R1/8-G1/8	H15	部品 継手
J -ST-R1/8-RC1/8	H15	部品 継手
JCGT ○○○○○○%L-F	B80	インサート(旋削)
JOMT ○○T○○○ER-D	M262	インサート(ミーリング)
JOMT ○○○○○○ER-D	M262	インサート(ミーリング)

K

KAV -D○○○(○)D	F129	ボーリングシャンク
KAV -G○○○○D	F129	ボーリングシャンク
KAVH ○○-PCLN%○○	F118	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-PDUN%○○	F120	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-PTFN%○○	F122	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-SCLC%○○	F124	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-SCLP%○○	F125	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-SDUC%○○	F126	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-STLP%○○	F127	ボーリング交換ヘッド
KAVH ○○-SVUB%○○	F128	ボーリング交換ヘッド
KCGT ○○○○○○ER-AM	M207	インサート(ミーリング)
KCGT ○○○○○○FR-AL	M207	インサート(ミーリング)
KDA ○○○○X○○S○○○C	L58, L59, L60, L61, L62, L63, L69, L70, L71	ソリッドドリル
KDA ○○○○X○○S○○○N	L54, L55, L56, L57, L72, L73	ソリッドドリル
KDZ ○○○○X○○S○○○C-HP	L88, L89	フラットドリル

KDZ ○○○○X○○S○○○N	L78, L79, L80, L81	フラットドリル
KDZ ○○○○X○○S○○○N-HP	L82, L83, L86, L87	フラットドリル
KDZ ○○○○X○○S○○○N-HPL	L84, L85	フラットドリル
KFMS%L ○○○○□○○(○)○○(○)-8	G194	ホルダ(溝入れ)
KFMS%L ○○○○□○○(○)○○(○)-○	G191, G192	ホルダ(溝入れ)
KFTB%L ○○(○)○○○-S	G196	ブレード(溝入れ)
KGA%L ○○○○□-○	G106, P31	ホルダ(溝入れ)
KGB%L ○○○○□-○○	G18	ホルダ(溝入れ)
KGB%L ○○○○□○○-○○	G18	ホルダ(溝入れ)
KGBA%L ○○○○□-○○	G15	ホルダ(溝入れ)
KGBA%L ○○○○K-○○JCT	G17	ホルダ(溝入れ)
KGBA%L ○○○○□○○-○○	G15	ホルダ(溝入れ)
KGBA%L ○○○○K○○-○○JCT	G17	ホルダ(溝入れ)
KGBA%L ○○○○□○○-○○T○	G15	ホルダ(溝入れ)
KGBAS%L ○○○○□-○○	G16	ホルダ(溝入れ)
KGBAS%L ○○○○□○○-○○	G16	ホルダ(溝入れ)
KGBAS%L ○○○○□○○-○○T○	G16	ホルダ(溝入れ)
KGBF%L ○○○○JX-○○F	G25	ホルダ(溝入れ)
KGBFR ○○○○JX-○○FJCTM	G26	ホルダ(溝入れ)
KGBFS%L ○○○○JX-○○	G27	ホルダ(溝入れ)
KGBS%L ○○○○□-○○	G19	ホルダ(溝入れ)
KGBS%L ○○○○□○○-○○	G19	ホルダ(溝入れ)
KGDF%L -○○(○)-○○-C	G170, G171, G172, G173, G175, G176, G177	ブレード(溝入れ)
KGDF%L ○○○○□○○(○)-○B-Z	G174	ホルダ(溝入れ)
KGDF%L ○○○○X○○(○)-○○S	P31	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KGDI%L ○○○○B-○	G139	ホルダ(溝入れ)
KGD%L ○○○○□(□)-○○(○)	G79, H62	溝入れ, 突切り
KGD%L ○○○○□(□)-○○(○)D○○	G79, H62	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGD%L ○○○○□(□)-○○(○)T○○	G78, H68	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGD%L ○T○○-C	G84, G85, G86, H69	ブレード(溝入れ, 突切り)
KGD%L ○○○○-C	G84, G86, G170, G171, G172, G173, H69	ホルダ本体(溝入れ, 突切り)
KGD%L ○○○○H-○○JCT	P31	ホルダ(溝入れ, 突切り・廃止型番)
KGD%L ○○○○K-○○○○JCT	G80, H71	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGD%L ○○○○□(□)-○○(○)JCTM	G83, H67	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGD%L ○○○○X-○○○○S	G84, H69, P31	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGDS%L ○○○○-C	G85, G86, G175, G176	ホルダ(溝入れ)
KGDS%L ○○○○JX-○○(○)B	H64	ホルダ(突切り)
KGDS%L ○○○○X-○○○○S	G85	ホルダ(溝入れ)
KGH%L ○○○○□-○○(○)	G104	ホルダ(溝入れ)
KGHS%L ○○○○□-○	G105, P30	ホルダ(溝入れ)
KGIAR ○○H	G145	ホルダ本体(溝入れ)
KGIAR ○○○○B-○	G145	ホルダ(溝入れ)
KGM%L ○○○○□(□)-○○(○)(-○○)	G98, H78, P31	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGM%L ○○○○□-○○T○○	G99, H79, P31	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGMM%L ○○○○□-○	G100, P31	ホルダ(溝入れ)
KGMS%L ○○○○□-○	G100, P31	ホルダ(溝入れ)
KGMU%L ○○○○□	G102, P32	ホルダ(溝入れ)
KGMW%L ○○○○M-○	G109	ホルダ(溝入れ)
KGX%L ○○○○□-○○(○)T○○	G64, H54	ホルダ(溝入れ)
KGX%L ○○○○□-○○○○JCT	G65, H55	ホルダ(溝入れ)
KGXF%L ○○○○□○○-○○T○○	G161	ホルダ(溝入れ)
KGXI%L ○○○○□-○(-S)	G64, G135	ホルダ(溝入れ)
KGXM%L ○○○○□-○	G66	ホルダ(溝入れ)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
KGXS% ○○○○□○	G66	ホルダ(溝入れ)
KGZ% ○○○○□□○(○)-QC	G44, H35	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGZ% ○○○○□□○(○)JCTM-QC	G45, H36	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGZ% ○○○○□□○(○)-○(○)	G42, H34	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGZ% ○○○○□□○(○)-○(○)D○○	G42, H34	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGZ% ○○○○□□○(○)D○○JCTM	G41	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGZ% ○○○○□□○(○)JCTM	G41, H33	ホルダ(溝入れ, 突切り)
KGZS% ○○○○□□○(○)-○□	H46	ホルダ(突切り)
KIGBA% ○○○○○○	G131	ホルダ(溝入れ)
KIGHR ○○○○B-○	G141, P32	ホルダ(溝入れ)
KIGM% ○○○○B-○	G143	ホルダ(溝入れ)
KIGM% ○○○○B-○V	P32	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KIGMUR ○○○○B-○	G143	ホルダ(溝入れ)
KITG% ○○○○T-○○	J53	ホルダ(溝入れ, ねじ切り)
KN91% 44-○	P30	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KPC○-DCLN% ○○○○○○○○○A	N4	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DCLN% ○○○○○○○○○S	N4	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DDHN% ○○○○○○○○○A	N6	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DDHN% ○○○○○○○○○S	N6	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DDJN% ○○○○○○○○○A	N6	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DDJN% ○○○○○○○○○S	N6	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DTGN% ○○○○○○○○○A	N8	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DTGN% ○○○○○○○○○S	N8	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DVLN% ○○○○○○○○○A	N10	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DVLN% ○○○○○○○○○S	N10	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DVPN% ○○○○○○○○○A	N10	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DVPN% ○○○○○○○○○S	N10	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DVVNN ○○○○○○○○○A	N11	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DVVNN ○○○○○○○○○S	N11	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DWLN% ○○○○○○○○○A	N12	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-DWLN% ○○○○○○○○○S	N12	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-KGBA% ○○○○○○○○○(○○)	N15	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-KGD% ○○○○○○○○○T○○	N16	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-KTN% ○○○○○○○○○	N17	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-SVJB% ○○○○○○○○○A	N13	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-SVJB% ○○○○○○○○○S	N13	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-SVVBN ○○○○○○○○○A	N14	ポリゴンテーパーパンチンク
KPC○-SVVBN ○○○○○○○○○S	N14	ポリゴンテーパーパンチンク
KPKB ○○-○	H87	ブレード(突切り)
KPKB ○○-○JCT	H86	ブレード(突切り)
KPKH% ○○○○□○	H94	ホルダ(突切り)
KPKH% ○○○○□○D○○	H94	ホルダ(突切り)
KPKH% ○○○○K-○JCT	H93	ホルダ(突切り)
KPKTB ○○-○○JCT	H88	ツールブロック
KPS-42	P9	部品 シート
KPT -○○	P9	部品 シート
KTG% ○○○○□○○	P30	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KTG% ○○○○□22-○○	P30	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KTGF% ○○○○□(□)-○○□	P30	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
KTGB ○○-○S	H98	ブレード(突切り)
KTGB ○○-○SS	H98	ブレード(突切り)
KTGB% ○○-○S	H98	ブレード(突切り)
KTGF% ○○○○H-○○JCT	P32	ホルダ(突切り・廃止型番)
KTGF% ○○○○□(□)-○○	E15, E24, H11, H20, J29, J36, P23	ホルダ(あとびき, 突切り, ねじ切り)
KTGF% ○○○○□(□)-○○S□	H24	ホルダ(突切り)
KTGF% ○○○○JX-○○JCTM	H12, H13	ホルダ(突切り)
KTGFR ○○○○JX-○○Y	E24, H22, J37	ホルダ(あとびき, 突切り, ねじ切り)
KTGFS% ○○○○□○○□	P32	ホルダ(突切り・廃止型番)
KTGH% ○○○○□○S	H99, P32	ホルダ(突切り)
KTGH% ○○○○□○T○○S	H99	ホルダ(突切り)
KTGH% ○○○○□○(○)-○○○B	P32	ホルダ(ツッキール・廃止型番)
KTGTB ○○-○○	H89	ツールブロック

型 番	ページ	品 名
KTKTBF ○○-○○	H89	ツールブロック
KTN% ○○○○□-○○	J22	ホルダ(ねじ切り)
KTN% ○○○○JX-○○F	J22	ホルダ(ねじ切り)
KTNR ○○○○□-○○JCT	J23	ホルダ(ねじ切り)
KTNSR ○○○○□-○○	J24	ホルダ(ねじ切り)
KTT% ○○○○□-○○	J51	ホルダ(ねじ切り)
KTTXR ○○○○□(□)-○○F	J49, P32	ホルダ(ねじ切り)
KVN-32	P9	部品 シート

L

LC-4K	P9	部品 シート
LC -○○N	P9	部品 シート
LC-42N-20	P9	部品 シート
LC -○○N-C	P10	部品 シート
LC-42N% LC-63	P10 P9	部品 シート
LC-63-C	P10	部品 シート
LCMT ○○○○○○-GH-E	K50	インサート(ドリル)
LCMT ○○○○○○-GH-I	K52	インサート(ドリル)
LCMT ○○○○○○-GM-E	K50	インサート(ドリル)
LCMT ○○○○○○-GM-I	K52	インサート(ドリル)
LCMT ○○○○○○-SM-E	K50	インサート(ドリル)
LCMT ○○○○○○-SM-I	K52	インサート(ドリル)
LD-4K	P10	部品 シート
LD-4K43	P10	部品 シート
LD-32N	P10	部品 シート
LD -○○	P10	部品 シート
LD -○○-20	P10	部品 シート
LGBA -○○%LS	P15	部品 クランプセット
LL -○○□	P8	部品 レバーロックピン
LL -03□N	P8	部品 レバーロックピン
LL -1□N	P8	部品 レバーロックピン
LL -○○□	P8	部品 レバーロックピン
LL -○	P8	部品 レバーロックピン
LNGX ○○○○○○	M44, M214	インサート(ミーリング)
LNGX ○○○○○○R-TT	M44, M214	インサート(ミーリング)
LNGX ○○○○○○PDER-RR	M192	インサート(ミーリング)
LNGX ○○○○PDER-□	M192	インサート(ミーリング)
LNHT ○○○○○○ER-GM	M155	インサート(ミーリング)
LOGT ○○○○○○ER-GM	M74	インサート(ミーリング)
LOGT ○○○○○○FR-AM	M85	インサート(ミーリング)
LOGU ○○○○PAER-GM	M165	インサート(ミーリング)
LOGU ○○○○○○ER-GH	M74, M251	インサート(ミーリング)
LOGU ○○○○○○ER-GM	M50, M74, M165, M251	インサート(ミーリング)
LOGU ○○○○○○ER-SM	M74	インサート(ミーリング)
LOMU ○○○○○○ER-GH	M85, M138	インサート(ミーリング)
LOMU ○○○○○○ER-GM	M85, M138, M244	インサート(ミーリング)
LOMU ○○○○○○ER-SM	M85, M138	インサート(ミーリング)
LP -○S	P8	部品 ロックピン
LPA -○○	P8	部品 アンカーピン
LPF -○○	P8	部品 アンカーピン
LPF -○○○○	P8	部品 アンカーピン
LPGT ○○○○○○ER-GM	M256	インサート(ミーリング)
LR -○○	P10	部品 シート
LR -○○C	P10	部品 シート
LS-03N	P4	部品 ロックスクリュー
LS-03SN	P4	部品 ロックスクリュー
LS -○○(□)	P4	部品 ロックスクリュー
LS-1SN	P4	部品 ロックスクリュー
LS -○	P4	部品 ロックスクリュー
LS -○○	P4, P10	部品 ロックスクリュー/シート
LSE-445R	P13	部品 ロケータ

T



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
LSO-445R	P13	部品 ロケータ
LSP ○	P8	部品 シムピン
LSP ○K	P8	部品 シムピン
LT-3K	P10	部品 シート
LT ○○N	P10	部品 シート
LT ○○N-20	P10	部品 シート
LTK-5	P19	部品 取外しレンチ
LTW ○○	P18	部品 L型レンチ(トルクス)
LTW ○(○)S(S)	P18	部品 L型レンチ(トルクス)
LW ○(○)	P19	部品 六角レンチ(L型)
LW ○○	P19	部品 六角レンチ(L型)
LW ○○N	P10	部品 シート
LW-42N%	P10	部品 シート

M

M3X8	P4	部品 ねじ
M ○X○○	P4	部品 ねじ
MA90 ○○○M○○○T○C	M73	モジュラーヘッド
MA90 ○○○S○○○T○C(L)	M70, M71	エンドミル
MA90 ○○○R○○○T○(○)C	M72	フェースミル
MA90 ○○○R○○○T○(○)C-M	M72	フェースミル
MAP ○○○○	P13	部品 シート
MB45 ○○○S○○○T○C	M22	エンドミル
MB45 ○○○R○○○T○(○)	M21	フェースミル
MB45 ○○○R○○○T○(○)C	M21	フェースミル
MB45 ○○○R○○○T○(○)C-(○○)M	M20	フェースミル
MB45 ○○○R○○○T○(○)-M	M20	フェースミル
MCSE ○○○	M310	エンドミル
MCSE ○○○-○○D	M310	エンドミル
MD90 ○○○RA-T○○C254SF	M191	フェースミル
MD90 ○○○RA-T○○C27MSF	M191	フェースミル
MD90 ○○○RA-T○○CMSF	M191	フェースミル
MD90 ○○○RA-T○○CSF	M191	フェースミル
MD90 ○○○RS-T○(○)CMSF	M190	フェースミル
ME90 ○○○R○○○T○H○C-B	M154	エンドミル
ME90 ○○○R○○○T○H○C-F	M154	エンドミル
ME90 ○○○R○○○T○H○C-M	M153	シェルミル
ME90 ○○○R○○○T○H○CL-M	M153	シェルミル
MEA ○○S○○(-○○○)	P35	エンドミル(廃止型番)
MEAL ○○S○○	P35	エンドミル(廃止型番)
MEAS ○○S○○○○○T	M206	エンドミル
MEAS ○○S○○○○○T-○○○	M206	エンドミル
MEAS ○○○R○○○T-M	M206	フェースミル
MEB ○○S○○	P35	エンドミル(廃止型番)
MEC ○○M○○○○○T	M94	モジュラーヘッド
MEC ○○M○○○○○T-○T	M94	モジュラーヘッド
MEC ○○S○○○○○	M90, M92	エンドミル
MEC ○○S○○○○○T	M90	エンドミル
MEC ○○S○○○○○T-○	M90	エンドミル
MEC ○○S○○○○○○○○	M92	エンドミル
MEC ○○S○○○○○○○○○○	M92	エンドミル
MEC ○○S○○○○○○○○○T	M91	エンドミル
MEC ○○S○○○○○○○○○T-○	M91	エンドミル
MEC ○○W○○○○○○○(-H)	P35	エンドミル(廃止型番)
MEC ○○○R○○○C(○)T	M93, P35	フェースミル
MEC ○○○R○○○C(○)T-M	M93, P35	フェースミル
MEC ○○○R○○○TN	M93	フェースミル
MECH ○○○S○○○○○○T	M140	エンドミル
MECH ○○○R○○○○○T	M141	シェルミル
MECH ○○○R○○○○○T-M	M141	シェルミル
MECH ○○○R○○○○○T-BT○○	M142	エンドミル
MECH ○○○R○○○○○T-BT○○○A	M143	エンドミル
MECH ○○○R○○○○○T-BT○○○SA	M142	エンドミル
MECH ○○○R○○○○○T-F	M143	エンドミル

型 番	ページ	品 名
MECH ○○○S○○○○○○TXT	M140	エンドミル
MECHT ○○S○○○○○○T	M159	エンドミル
MECHT ○○R○○○○○T-M	M159	フェースミル
MECHT ○○R○○○○○○T-M	M159	フェースミル
MECX ○○S○○○○○T	M102, P35	エンドミル
MECX ○○S○○○○○○○○○T	M102, P35	エンドミル
MECX ○○○R○○○C(○)T-M	M103, P35	フェースミル
MEF ○○S○○	M314	エンドミル
METS ○○S○○	M317	エンドミル
METS ○○S○○-H	M317	エンドミル
MEV ○○M○○○○○T	M112	モジュラーヘッド
MEV ○○S○○○○○T	M110	エンドミル
MEV ○○S○○○○○○○○○T	M110	エンドミル
MEV ○○○R○○○T	M111	フェースミル
MEV ○○○R○○○T-M	M111	フェースミル
MEW ○○M○○○○○T	M83	モジュラーヘッド
MEW ○○S○○○○○T	M80	エンドミル
MEW ○○S○○○○○○○○○T	M80	エンドミル
MEW ○○○R○○○T	M82	フェースミル
MEW ○○○R○○○T-M	M82	フェースミル
MEW ○○W○○○○○T	M81	エンドミル
MEWH ○○○S○○○○○○T	M136	エンドミル
MEWH ○○○W○○○○○○T	M136	エンドミル
MEWH ○○○R○○○○T-M	M137	フェースミル
MEWH ○○○S○○○○○○TXT	M136	エンドミル
MEY ○○S○○	M260	エンドミル
MEY ○○S○○○○○	M260	エンドミル
MEY ○○S○○○○○○H	M260	エンドミル
MEZ ○○S○○○○○	P40	エンドミル(廃止型番)
MFAH ○○○RA-○(○)T(-○○○)-SF	M197	フェースミル
MFAH ○○○RA-○(○)T-M(○○)-SF	M196	フェースミル
MFAH ○○○RS-○(○)T-M-SF	M198	フェースミル
MFAH ○○○RS-○(○)T-SF	M198	フェースミル
MFF ○○○R(-M)-SF	M213	フェースミル
MFH ○○M○○○○○T	M222, M243, M250, M257	モジュラーヘッド
MFH ○○M○○○○○T-D	M234	モジュラーヘッド
MFH ○○○R○○○C(○)T-D	M233	フェースミル
MFH ○○○R○○○C(○)T-D-M	M233	フェースミル
MFH ○○S○○○○○T	M220, M221, M241, M248, M256	エンドミル
MFH ○○S○○○○○T-D	M232	エンドミル
MFH ○○S○○○○○T-○○○	M220, M241, M248	エンドミル
MFH ○○W○○○○○T	M220, M241, M248, M256	エンドミル
MFH ○○○R○○○C(○)T	M242	フェースミル
MFH ○○○R○○○C(○)T-M	M242	フェースミル
MFH ○○○R○○○T-○○M	M242	フェースミル
MFH ○○○R○○○T	M218, M219	フェースミル
MFH ○○○R○○○T-M	M218, M219, M249	フェースミル
MFH ○○○R○○○T-○○M	M218, M219	フェースミル
MFK ○○○R○○○C(○)T	M54	フェースミル
MFK ○○○R○○○C(○)T-M	M54	フェースミル
MFK ○○○R○○○C(○)T-M-SF	M56	フェースミル
MFK ○○○R○○○C(○)T-SF	M56	フェースミル
MFLN ○○○○○R-○(○)T	M48, M49, M164	フェースミル
MFLN ○○○○○R-○(○)T-M	M48, M49, M164	フェースミル
MFPN-45	P10	部品 シート
MFPN ○○○○○%L-○(○)T	M27	フェースミル
MFPN ○○○○○R-○(○)T-G	M35	フェースミル
MFPN ○○○○○R-○(○)T-M	M26, P34	フェースミル

T

?

索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
MFPN ○○○○R-○(○)T-M-G	M35	フェースミル
MFPN ○○○○R-S○-○T	M29	エンドミル
MFPN ○○○○R-S○-○T-G	M37	エンドミル
MFS ○○○○-88M4-IN	P42	フェースミル(廃止型番)
MFSE-10S	P10	部品 シート
MFSE ○○○○%L-○(○)T	M42	フェースミル
MFSE ○○○○R-○(○)T-M	M42	フェースミル
MFSE ○○○○R-○(○)T-W	M42	フェースミル
MFSE ○○○○R-○(○)T-W-M	M42	フェースミル
MFSN ○○○○R-S○-○T-G	M133	エンドミル
MFSN ○○○○R-○(○)T-G	M131	フェースミル
MFSN ○○○○R-○(○)T-M-G	M131	フェースミル
MFWN-90	P10	部品 シート
MFWN ○○○○R-S○-○T	M120	エンドミル
MFWN ○○○○R-S○-○-○T	M126	エンドミル
MFWN ○○○○R-○(○)T	M118	フェースミル
MFWN ○○○○R-○(○)T-M	M117, P35	フェースミル
MFWN ○○○○R-○-○(○)T	M125	フェースミル
MFWN ○○○○R-○-○(○)T-M	M125	フェースミル
MG90B ○○AN-○T-M	M268	スロットミル
MG90B ○○AN-○T○-M	M268	スロットミル
MGI ○○○○-A	M320	エンドミル
MGI ○○○○-B	M320	エンドミル
MGI ○○○○-C	M320, P40	エンドミル
MGI ○○○○-S	M320	エンドミル
MGI ○○○○-SS	M320	エンドミル
MHD ○○-RF	P40	ヘリカルラジアスエンドミル (廃止型番)
MHD ○○(○)-BT50-A	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-BT50-SA	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-F	P39, P40	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-FMA-A	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(○)-FMA-SA	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○-○RSA	P40	ヘリカルラジアスエンドミル (廃止型番)
MHD ○○-S○-○A-(○○○)	P39, P40	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○-○B	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○(S)-S○-○C	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○-○SA	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MHD ○○-S○-○SB	P39	ヘリカルエンドミル(廃止型番)
MRF ○○-S○	M288	ボールエンドミル
MRF ○○-S○-○○	M288	ボールエンドミル
MRFW ○○-S○	M289	ボールエンドミル
MRFW ○○-S○-○○	M289	ボールエンドミル
MRP ○○R-○	P38	フェースミル(廃止型番)
MRP ○○R-○-○T	P38	フェースミル(廃止型番)
MRP ○○-S○-○	P38	エンドミル(廃止型番)
MRP ○○-S○-○-○T	P38	エンドミル(廃止型番)
MRP ○○-S○-○-○-○T-○○	P38	エンドミル(廃止型番)
MRP ○○-S○-○-○-○○	P38	エンドミル(廃止型番)
MRW ○○-S○-○-○T	M296	エンドミル
MRW ○○-S○-○-○T-○○	M296	エンドミル
MRW ○○-W○-○-○T	M296	エンドミル
MRW ○○R-○-○(○)T	M294	フェースミル
MRW ○○R-○-○(○)T-M	M294	フェースミル
MRX ○○-M○-○-○T	M305	モジュラーヘッド
MRX ○○-S○-○-○T	M304	エンドミル
MRX ○○-S○-○-○T-○○	M304	エンドミル
MRX ○○-W○-○-○T	M304	エンドミル
MRX ○○R-○-○T	M301	フェースミル
MRX ○○R-○-○T-M	M301	フェースミル
MSD-42	P10	部品 シート
MSD 45○	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSD 45○-32	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSE 15○(○)-32	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)

型 番	ページ	品 名
MSE -○○○○(□)	P10	部品 シート
MSE 45○	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSE 45○-32	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MS-FRW1	M274, M275	部品 レンチ(MSTA用)
MSO 45○-S	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSO 45○-S32-09	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSO 45○R	P34	フェースミル(廃止型番)
MSO 45○R-09	P34	フェースミル(廃止型番)
MSO 90○-S32-○	P35	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSO 90○R-○	P35	フェースミル(廃止型番)
MSO-4T245	P11	部品 シート
MSO-S200	P11	部品 シート
MSP 15○	P34	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MSP-42	P11	部品 シート
MSR ○○R-BT○-○	M178	フェースミル
MSR ○○R-○	M177	フェースミル
MSR ○○R-○-○○	M177	フェースミル
MSR ○○R-○M	M177	フェースミル
MSRS ○○○○R-○(○)T	M171	フェースミル
MSRS ○○○○R-○(○)T-M	M171	フェースミル
MSRS ○○○○R-○(○)T	M63	フェースミル
MSRS ○○○○R-○(○)T-M	M63	フェースミル
MSTA ○(○)N○-○(○)T	M274	スロットミル
MSTA ○N○-○(○)T	M275, P36	スロットミル
MSTB ○○AN○○○-○T	P36	スロットミル(廃止型番)
MSTB ○○SN○○○-○T	P36	スロットミル(廃止型番)
MSTB ○○○AN○○-○T	P36	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○○AL○○-○○-○○	P37	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○○AL○○○-○○-○(○)T	P37	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○AN○○-○○-○○	P37	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○AN○○○-○-○T	M279	スロットミル
MSTC ○○○AR○○-○○-○○	P37	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○○AR○○○-○○-○(○)T	P37	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○○SL○○○-○○-○(○)T	P38	スロットミル(廃止型番)
MSTC ○○SN○○○-○○-○T	M280, P38	スロットミル
MSTC ○○SR○○○-○○-○(○)T	P38	スロットミル(廃止型番)
MTE-42	P11	部品 シート
MTE 90○	P35	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MTE 90○-32	P35	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MTEs ○○	P35	エンドミル(廃止型番)
MTP 90○	P35	フェースミル(柄付き・廃止型番)
MTPS ○○	P35	エンドミル(廃止型番)
MVG ○○○	M322, P40	エンドミル
MVLN%L ○○○□-○	D36	ホルダ(旋削)
MVN-32	P11	部品 シート
MVNN ○○○□-○	D37	ホルダ(旋削)

N

NDCT ○○○○FR	M184	インサート(ミーリング)
NDCT ○○○○TR	M184	インサート(ミーリング)
NDCT ○○○○TRX	M184	インサート(ミーリング)
NDCW ○○○○FRX	C64, M184, M328	インサート(ミーリング)
NDCW ○○○○FRX-NE	C64, M184, M328	インサート(ミーリング)
NDCW ○○○○TR	M184	インサート(ミーリング)
NDCW ○○○○TRX	M184	インサート(ミーリング)

P

P-03	P8	部品 シムピン
P-03S	P8	部品 シムピン
PC -○	P20	部品 ボンチ
PCLN%L ○○○□-○	D10	ホルダ(旋削)
PCLNR ○○○JX-○-FF	E73	ホルダ(旋削)

T

?

索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
PD-42	P11	部品 シート
PDK- ○○○○SN1288R-A□	P44	フェースミル(廃止型番)
PDHN%L ○○○○□○○	D17	ホルダ(旋削)
PDJN%L ○○○○□○○	D16	ホルダ(旋削)
PDJN%L ○○○○□○○U	D16	ホルダ(旋削)
PEK- ○○○○SN1288R-A□	P44	フェースミル(廃止型番)
PFK- ○○○○SN1288R-A□	P44	フェースミル(廃止型番)
PH ○○○○	P30	スリーブ(チップパー用・廃止型番)
PKM ○%L-○○○PM-○D	H84	インサート(突切り)
PKM ○○N-○○○PH	H84	インサート(突切り)
PKM ○○N-○○○PM	H84	インサート(突切り)
PNEA ○○○○XNTN-T○○○○○	M58	インサート(ミーリング)
PNEG ○○○○XNEN-GL	M58	インサート(ミーリング)
PNEG ○○○○XNER-W	M58	インサート(ミーリング)
PNEG ○○○○XNTR-T○○○○○	M58	インサート(ミーリング)
PNEG ○○○○XNTR-T○○○○○W	M58	インサート(ミーリング)
PNEU ○○○○ANEL-GL	M30	インサート(ミーリング)
PNEU ○○○○ANER-GL	M30	インサート(ミーリング)
PNEU ○○○○ANER-W	M30	インサート(ミーリング)
PNMG ○○○○XNEN-GH	M58	インサート(ミーリング)
PNMG ○○○○XNEN-GM	M58	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○ANEL-GM	M30	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-GH	M30	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-GM	M30	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○ANER-SM	M30	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○XNER-GH	M38	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○XNER-GM	M38	インサート(ミーリング)
PNMU ○○○○XNER-SM	M38	インサート(ミーリング)
PP-4	P8	部品 偏芯ピン
PPCM ○○○○SP0988R-AM	P43	フェースミル(廃止型番)
PR07 -ST-UNF3/8	F130	部品 継手
PRGC%L ○○○○□○○	D40	ホルダ(旋削)
PRGC%L ○○○○□○○BE	D67, P23	ホルダ(旋削)
PRGC%L ○○○○□○○BF	P23	ホルダ(旋削・廃止型番)
PRGN%L ○○○○□○○	D42	ホルダ(旋削)
PRXC%L ○○○○□○○	D40	ホルダ(旋削)
PSBN%L ○○○○□○○	D19, P22	ホルダ(旋削)
PSDNN ○○○○□○○	D21	ホルダ(旋削)
PSH ○○○○(○)-(○)-(○)	P26	スリーブ (2コーナチップパー用・廃止型番)
PSKNR ○○CA○○	N37	ホルダ(カートリッジ)
PSKN%L ○○○○□○○	D20, P22	ホルダ(旋削)
PSSNR ○○CA○○	N37	ホルダ(カートリッジ)
PSSN%L ○○○○□○○	D20	ホルダ(旋削)
P-ST-RC1/8	H15	部品 カブラ
PSYNR ○○CA○○	N37	ホルダ(カートリッジ)
PTFNR ○○CA○○	N37	ホルダ(カートリッジ)
PTFN%L ○○○○□○○	D25, P22	ホルダ(旋削)
PTGNR ○○CA○○	N37	ホルダ(カートリッジ)
PTGN%L ○○○○□○○	D24, P22	ホルダ(旋削)
PTLNR ○○○○JX-○○FF	E74	ホルダ(旋削)
PTTNR ○○CA○○	N37	ホルダ(カートリッジ)
PVLN%L ○○○○□○○Q	D38	ホルダ(旋削)
PVPN%L ○○○○□○○Q	D38	ホルダ(旋削)
PVVNN ○○○○□○○Q	D39	ホルダ(旋削)
PWLN%L ○○○○□○○	D45	ホルダ(旋削)

Q

QC- ○○○○F	E21, E90, G31, G52, H18, H43, J33	ホルダ(シャンク)
QC- ○○○○JX	E21, E90, G31, G52, H18, H43, J33	ホルダ(シャンク)

QC- ○○○○JX-JCTM	E90, G31, G52, H18	ホルダ(シャンク)
QC○○- ○○(○)□-EXS	E22, E91, G32, G53, H19, H44, J34	部品 インサート交換用シャンク
QC○○- KGBFR-○○F	G30	ホルダ(ヘッド)
QC○○- KGBFR-○○FJCTM	G30	ホルダ(ヘッド)
QC○○- KGZ%L-○(○)	G50, H41	ホルダ(ヘッド)
QC○○- KGZ%L-○(○)JCTM	G51, H42	ホルダ(ヘッド)
QC○○- KTKF%L-○○	E20, H17, J32	ホルダ(ヘッド)
QC○○- KTKF%L-○○JCTM	H17	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SCLCR-○○FF	E78	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SCLCR-○○FFJCTM	E78	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SCLCR-○○FF-Y	E79	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SDJCR-○○FF	E80	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SDJCR-○○FFJCTM	E80	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SDJCR-○○FF-Y	E81	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SDLCR-○○FF	E82	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SDLCR-○○FF-Y	E82	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SDXCR-○○	E83	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SSCAP	E22, E91, G32, G53, H19, H44, J34	部品 保護キャップ
QC○○- SVJBR-○○FF	E84	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SVJBR-○○FFJCTM	E84	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SVJBR-○○FF-Y	E85	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SVJPR-○○FF	E88	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SVJPR-○○FFJCTM	E88	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SVPPR-○○	E86	ホルダ(ヘッド)
QC○○- SVPPR-○○FF	E89	ホルダ(ヘッド)

R

RBG ○○K○○○○○	B123	インサート(旋削)
RCGX ○○○○M○-AQ	B81	インサート(旋削)
RCGX ○○○○○○E○○○	B123	インサート(旋削)
RCGX ○○○○○○P○○○○○	B123	インサート(旋削)
RCGX ○○○○○○T○○○○○	B123	インサート(旋削)
RCMT ○○○○M○-BB	B109	インサート(旋削)
RCMX ○○○○M○	B81	インサート(旋削)
RDFG ○○FR	M290	インサート(ミーリング)
RDGT ○○○○M0ER-GM	M306	インサート(ミーリング)
RDGT ○○○○M0ER-SM	M306	インサート(ミーリング)
RDHX ○○T○M○T	M329	インサート(ミーリング)
RDHX ○○○○M○T	M329	インサート(ミーリング)
RDMT ○○T○M○-H	M329	インサート(ミーリング)
RDMT ○○○○M0EN-GH	M306	インサート(ミーリング)
RDMT ○○○○M0ER-GM	M306	インサート(ミーリング)
RNGN ○○○○○○E○○○	B116	インサート(旋削)
RNGN ○○○○○○K○○○○○	B116	インサート(旋削)
RNGN ○○○○○○S○○○○○	B116	インサート(旋削)
RNGN ○○○○○○T○○○○○	B116	インサート(旋削)
RNMG ○○○○○○	B32	インサート(旋削)
RNMN ○○○○○○S○○○○○	C17	インサート(旋削)
ROMU ○○○○M○ER-GH	M297	インサート(ミーリング)
ROMU ○○○○M○ER-GM	M297	インサート(ミーリング)
ROMU ○○○○M○ER-SM	M297	インサート(ミーリング)
RPGN ○○○○○○E○○○	B120	インサート(旋削)
RPGN ○○○○○○T○○○○○	B120	インサート(旋削)
RPGT ○○T○M0ER-GM	M306	インサート(ミーリング)
RPGT ○○T○M0ER-SM	M306	インサート(ミーリング)
RPGT ○○○○M0ER-GM	M306	インサート(ミーリング)
RPGT ○○○○M0ER-SM	M306	インサート(ミーリング)
RPGX ○○○○○○E○○○	B123	インサート(旋削)
RPGX ○○○○○○T○○○○○	B123	インサート(旋削)
RPMT ○○T○M○	M329	インサート(ミーリング)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
RPMT ○○ ~~○~~ MOEN-GH	M306	インサート(ミーリング)
RPMT ○○ ~~○~~ MOER-GM	M306	インサート(ミーリング)
RPMT ○○○○ ~~○~~	M329	インサート(ミーリング)
RPMT ○○○○ ~~○~~ -BB	B109	インサート(旋削)
RPMT ○○○○ ~~○~~ -H	M329	インサート(ミーリング)
RPMT ○○○○MOEN-GH	M306	インサート(ミーリング)
RPMT ○○○○MOER-GM	M306	インサート(ミーリング)

S

S〇〇-CH〇〇	K38	ホルダ(ドリル) 面取りアタッチメント(DRC用)
S〇〇-CH〇〇-DRA	K20	ホルダ(ドリル) 面取りアタッチメント(DRA用)
S〇〇- DRS〇〇〇〇〇	P33	ホルダ(ドリル・廃止型番)
S〇〇- DRV〇〇〇M-〇-〇〇	K54, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62	ホルダ(ドリル)
S〇〇- DRW〇〇〇〇〇M-〇-06	K90, K91, K92, K93	ホルダ(ドリル)
S〇〇- DRX〇〇〇M-〇-〇〇	P33	ホルダ(ドリル・廃止型番)
S〇〇- DRZ〇〇〇〇(〇〇)-〇〇	K76, K77, K78, K79, K80, K81, K82	ホルダ(ドリル)
S〇〇- DRZ〇〇〇〇〇-〇〇CR	K83	ホルダ(ドリル)
S〇〇□- CCLN%(〇〇-ID)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CCLN%(〇〇-IK)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CCLN%(〇〇-IX)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CCLN%(〇〇-〇〇A	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CCLN%(〇〇-〇〇GX	P30	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDQN%(〇〇-ID)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDQN%(〇〇-IK)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDQN%(〇〇-IX)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDUN%(〇〇-ID)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDUN%(〇〇-IK)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDUN%(〇〇-IX)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CDUN%(〇〇-〇〇GX	P30	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CELNR〇〇-〇〇	F153	ボーリングバー
S〇〇□- CSKC%(〇〇-NQD4	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-〇〇	P30	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-ID)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-IK)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-IX)〇	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-NQD7	P49	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-〇〇A	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKN%(〇〇-〇〇GX	P30	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSKPR〇〇-〇〇	F112, P28	ボーリングバー
S〇〇□- CSKP%(〇〇-NQN3	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSSN%(〇〇-ID)〇	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSSN%(〇〇-IK)〇	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSSN%(〇〇-IX)〇	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSSN%(〇〇-NQN7	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSXN%(〇〇-NQ□7	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSYN%(〇〇-ID)〇	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSYN%(〇〇-IK)〇	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CSYN%(〇〇-IX)〇	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CTUC%(〇〇-〇〇	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CTUC%(〇〇-NQD4	P50	ボーリングバー(廃止型番)
S〇〇□- CTUNR〇〇-〇〇A	F154	ボーリングバー
S〇〇□- CTUP%(〇〇-〇〇	F113, P28	ボーリングバー
S〇〇(〇)□- KGBFL16	G28	ホルダ(溝入れ)

型 番	ページ	品 名
S□□□- KTGFL16	P30	ホルダ(溝入れ・廃止型番)
S□□(□)□- KTNL16	J25	ホルダ(ねじ切り)
S□□(□)□- KTTXL16	J49	ホルダ(ねじ切り)
S□□□- PCLN%/(□□-□□)	F133	ボーリングバー
S□□□- PDQN%/(□□-□□)	F141	ボーリングバー
S□□□- PDUN%/(□□-□□)	F136, F140	ボーリングバー
S□□□- PDZN%/(□□-□□)	F142	ボーリングバー
S□□□- PTUN%/(□□-□□)	F146	ボーリングバー
S□□□- PWLN%/(□□-□□)	F148	ボーリングバー
S□□(□)□- SCLCL□□	E64	ホルダ(旋削)
S□□□- SCLC%/(□□-□□)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SCLC%/(□□-□□)A	F61	ボーリングバー
S□□□- SCLC%/(□□-□□)E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SCLC%/(□□-□□)AE	F60	ボーリングバー
S□□□- SCLCR□□-□□□EZ	P26	ボーリングバー (EZ/バーPLUS・廃止型番)
S□□□- SCLCR□□-□□□EZP	F31	ボーリングバー
S□□□- SCLP%/(□□-□□)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SCLP%/(□□-□□)A	F64	ボーリングバー
S□□□- SCLP%/(□□-□□)E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□(□)□- SDLCL□□	E66	ホルダ(旋削)
S□□□- SDQC%/(□□-□□)A	F71	ボーリングバー
S□□(□)□- SDUCL□□	E65	ホルダ(旋削)
S□□□- SDUC%/(□□-□□)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SDUC%/(□□-□□)A	F67	ボーリングバー
S□□□- SDUC%/(□□-□□)E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SDZC%/(□□-□□)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SDZC%/(□□-□□)A	F75	ボーリングバー
S□□□- SDZC%/(□□-□□)E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SSKPR□□-□□	F111, P28	ボーリングバー
S□□□- STLB%/(□□-□□)A	F81	ボーリングバー
S□□□- STLB%/(□□-□□)AE	F80	ボーリングバー
S□□□□- STLBR□□-□□□EZP	F33	ボーリングバー
S□□□- STLC%/(□□-□□)A	F89	ボーリングバー
S□□□- STLP%/(□□-□□)A	F81	ボーリングバー
S□□□□- STLPR□□-□□□EZP	F33	ボーリングバー
S□□□- STUB%/(□□-□□)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- STUB%/(□□-□□)E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- STUP%/(□□-□□)	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- STUP%/(□□-□□)E	P27	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- STWPR□□-□□	F85, J61	ボーリングバー、ねじ切り
S□□□- STWP%/(□□-□□)E	F84, J61	ボーリングバー、ねじ切り
S□□(□)□- STWL□□	G155	ホルダ(溝入れ)
S□□(□)□- STWR□□	F57	ボーリングバー
S□□□- SVJB%/(□□-□□)A	F91	ボーリングバー
S□□□- SVJB%/(□□-□□)E	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SVJB%/(□□-□□)EN	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SVJC%/(□□-□□)A	F91	ボーリングバー
S□□□- SVJC%/(□□-□□)E	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SVJP%/(□□-□□)A	F91	ボーリングバー
S□□□- SVJP%/(□□-□□)E	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SVNRI2	P26	ホルダ(システムバー・廃止型番)
S□□□- SVNRO□N	F50	ボーリングバー
S□□(□)□- SVNR12S	P26	ホルダ(システムバー・廃止型番)
S□□(□)□- SVNR□□SN	F51	ボーリングバー
S□□(□)□- SVNR□□SXN	F55	ボーリングバー
S□□□- SVNR□□XN	F54, P26	ボーリングバー
S□□□- SVPB%/(□□-□□)A	F94	ボーリングバー
S□□□- SVPB%/(□□-□□)E	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SVPB%/(□□-□□)EN	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□□- SVPB%/(□□-□□)A	F94	ボーリングバー
S□□□- SVPB%/(□□-□□)E	P28	ボーリングバー(廃止型番)
S□□(□)□- SVUBLO□	E68	ホルダ(旋削)
S□□(□)□- SVUCL□□	E69	ホルダ(旋削)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
S□□□ SVUB%□□□□A	F96	ボーリングバー
S□□□ SVUB%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SVUB%□□□□EN	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SVUC%□□□□A	F96	ボーリングバー
S□□□ SVUC%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SVZB%□□□□A	F99	ボーリングバー
S□□□ SVZB%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SVZB%□□□□EN	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SVZC%□□□□A	F99	ボーリングバー
S□□□ SVZC%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SVZB%□□□□	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SWUB%□□□□A	F101	ボーリングバー
S□□□ SWUB%□□□□AE	F100	ボーリングバー
S□□□ SWUB%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SWUB%□□□□□	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SWUBR□□□□EZP	F36	ボーリングバー
S□□□ SWUP%□□□□A	F101	ボーリングバー
S□□□ SWUP%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ SYXP%□□□□E	P28	ボーリングバー (廃止型番)
S□□□ WWLN%□□□□E	F151	ボーリングバー
SABSR □□□□□□□□F	E28, P23	ホルダ (旋削)
SABWR □□□□□□□□F	E29, E30, P23	ホルダ (旋削)
SB -○STR	P4, P5	部品 ねじ
SB -□(○)TR	P4	部品 ねじ
SB -□□□□□K	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□(○)TR	P4, P5	部品 ねじ
SB -□□□□□T%□	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□TRG	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□(○)TRN	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□(○)TRP	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□TRPH	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□TRPN	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□(○)TRS	P5	部品 ねじ
SB -□□□□□TRW	P6	部品 ねじ
SB -□□□□□TRWN	P6	部品 ねじ
SB -□□□□□UTRP	P5	部品 ねじ
SC -□□□□□	P6	部品 ねじ
SCAC%□□□□□□□	P24	ホルダ (旋削・廃止型番)
SCAC%□□□□□□□FF	P24	ホルダ (旋削・廃止型番)
SCLC%□□□□□□□	E36, P24	ホルダ (旋削)
SCLC%□□□□□□□FF	E34	ホルダ (旋削)
SCLC%□□□□□□□JX□□FF	E34	ホルダ (旋削)
SCLCR □□□□□□□□H□□FFJCT	P25	ホルダ (旋削・廃止型番)
SCLCR □□□□□□□□JX□□FFJCTM	E35	ホルダ (旋削)
SCLNR □□□□□□□□FF	E70	ホルダ (旋削)
SCMT ○□□□□□HQ	B82	インサート (旋削)
SCMT □□□□□□□□GH-E	K51	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□GH-I	K53	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□GM-E	K51	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□GM-I	K53	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□SM-E	K51	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□SM-I	K53	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□XM-E	K51	インサート (ドリル)
SCMT □□□□□□□□XM-I	K53	インサート (ドリル)
SDCT □□□□□□□□EN-SD	M283	インサート (ミーリング)
SDCT □□□□□□□□FN-SE	M283	インサート (ミーリング)
SDCT □□□□□□□□%□□□□	M283	インサート (ミーリング)
SDET □□□□□□□□SN-SB	M283	インサート (ミーリング)
SDET □□□□□□□□%□□□□-SB	M283	インサート (ミーリング)
SDJC%□□□□□□□□	E39	ホルダ (旋削)
SDJC%□□□□□□□□F□□FF	E37	ホルダ (旋削)
SDJC%□□□□□□□□JX□□FF	E37	ホルダ (旋削)
SDJC%□□□□□□□□□□□F	P24	ホルダ (旋削・廃止型番)
SDJCR □□□□□□□□H□□FFJCT	P25	ホルダ (旋削・廃止型番)

型 番	ページ	品 名
SDJCR □□□□□□□□H□□F05JCT	P25	ホルダ (旋削・廃止型番)
SDJCR □□□□□□□□JX□□□□F□□	E31	ホルダ (旋削)
SDJCR □□□□□□□□JX□□□□FF-Y	E40	ホルダ (旋削)
SDJCR □□□□□□□□JX□□□□FFJCTM	E38	ホルダ (旋削)
SDJCR □□□□□□□□JX□□□□F□□JCTM	E38	ホルダ (旋削)
SDKN □□□□□□□□AUFN	C64, M324, M328	インサート (ミーリング)
SDKN □□□□□□□□AUFN-NE	C64, M328	インサート (ミーリング)
SDKN □□□□□□□□AUTN	M324	インサート (ミーリング)
SDKR □□□□□□□□AUEN-S	M324	インサート (ミーリング)
SDKW ○□□□□□□□FN	M311	インサート (ミーリング)
SDKW ○□□□□□□□TN	M311	インサート (ミーリング)
SDKW □□□□□□□□AESN	M329	インサート (ミーリング)
SDKW □□□□□□□□AETN	M329	インサート (ミーリング)
SDLC%□□□□□□□□□□□FF	E42, P24	ホルダ (旋削)
SDLNR □□□□□□□□□□FF	E71	ホルダ (旋削)
SDLP%□□□□□□□□□□F	P24	ホルダ (旋削・廃止型番)
SDLP%□□□□□□□□□□□□FF	E45	ホルダ (旋削)
SDMR □□□□□□□□AUER-H	M324	インサート (ミーリング)
SDMT ○□□□□□□□□□C	M311	インサート (ミーリング)
SDMT □□□□□□□□□□AESR-H	M329	インサート (ミーリング)
SDMT □□□□□□□□□□□□E-K	M318	インサート (ミーリング)
SDNC%□□□□□□□□□□□F	E43, P24	ホルダ (旋削)
SDNCN □□□□□□□□□□□□□	E43, P24	ホルダ (旋削)
SDXC%□□□□□□□□□□□□	E42, P24	ホルダ (旋削)
SE -□□□□□□□□TRP	P6	部品 ねじ
SE -□□□□□□□□TRN	P6	部品 ねじ
SE -□□□□□□□□TR	P6	部品 ねじ
SEEN □□□□□□□□AFFN	C64, M328	インサート (ミーリング)
SEEN □□□□□□□□AFFN-NE	C64, M328	インサート (ミーリング)
SEEN □□□□□□□□AFFR-W	M324	インサート (ミーリング)
SEEN □□□□□□□□AFTN	M324	インサート (ミーリング)
SEEN □□□□□□□□AFTR-W	M324	インサート (ミーリング)
SEET ○□□□□□□□AGFN-AL	M44	インサート (ミーリング)
SEET ○□□□□□□□AGSN-GL	M44	インサート (ミーリング)
SEET ○□□□□□□□AGSN-SL	M44	インサート (ミーリング)
SEKN □□□□□□□□AFFN	M324	インサート (ミーリング)
SEKN □□□□□□□□AFTN	M324	インサート (ミーリング)
SEKN □□□□□□□□EFTR	M324	インサート (ミーリング)
SEKR □□□□□□□□AFEN-S	M324	インサート (ミーリング)
SEKT □□□□□□□□AFEN-S	M329	インサート (ミーリング)
SEKW □□□□□□□□AFTN	M329	インサート (ミーリング)
SEKW □□□□□□□□□□□□FN	M311	インサート (ミーリング)
SEKW □□□□□□□□□□□□TN	M311	インサート (ミーリング)
SEMR □□□□□□□□AFER-H	M324	インサート (ミーリング)
SEMT □□□□□□□□□□□□C	M311	インサート (ミーリング)
SF□□- DRA□□□□□□□□M-□□(○)(○)	K22, K23, K24, K25, K26	ホルダ (ドリル)
SF□□- DRC□□□□□□□□M-□	K40, K41, K42	ホルダ (ドリル)
SF22F- SCLCL09-40P	P40	フランジホルダ (廃止型番)
SF22F- SDCUL11-40P	P40	フランジホルダ (廃止型番)
SF22F- SH20-□A	N42	フランジホルダ
SF22F- SH20-□A-HA	N42	フランジホルダ
SF22F- SH□□□□-40P	P40	フランジホルダ (廃止型番)
SF22F- SVUBL11-40P	P40	フランジホルダ (廃止型番)
SF22F- KTGFL16-40P	P40	フランジホルダ (廃止型番)
SF22F- KTTXL16-40P	P40	フランジホルダ (廃止型番)
SF%□- □□□□□□□□□□□□	G188	ブレード (溝入れ)
SH □□□□□□□□□□□□	F158	スリーブ (ボーリングバー用)
SH -50150TR	P6	部品 ねじ
SHA □□□□□□□□□□□□	F157	スリーブ (自動盤SIGE用)
SHC □□□□□□□□□□□□	F158	クーラントスリーブ
SHE □□□□□□□□□□□□	K70	偏芯スリーブ
SHS □□□□□□□□□□□□	F129	E-Sleeve (KAV用)

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番	ページ	品 名
SIGC [®] 〇〇〇〇-EH	G118	ホルダ(溝入れ)
SIGC [®] 〇〇〇〇-WH	G119	ホルダ(溝入れ)
SIGC [®] 〇〇〇〇-WH-L〇(〇)	G119	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-A-EH	G123	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-A-WH	G124	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-B-EH	G123	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-B-WH	G124	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-C-EH	G123	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-C-WH	G124	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-D-EH	G123	ホルダ(溝入れ)
SIGE [®] 〇〇〇〇-E-EH	G123	ホルダ(溝入れ)
SIGER 〇〇〇〇-B-WH-〇〇	G125	ホルダ(溝入れ)
SIGER 〇〇〇〇-C-WH-〇〇	G125	ホルダ(溝入れ)
SIN [®] 〇〇〇〇-S-〇〇	J26	ホルダ(ねじ切り)
SIN [®] 〇〇〇〇-S-〇〇-E	J26	ホルダ(ねじ切り)
SJS- 〇	F159	クーラントジョイント
SLT 〇〇-〇〇SKB	M276	インサート(ミーリング)
SLT 〇〇-〇〇SKD	M276	インサート(ミーリング)
SNCN 〇〇〇〇XNTN	M326	インサート(ミーリング)
SNEU 〇〇〇〇ANEN-W	M24	インサート(ミーリング)
SNEU 〇〇〇〇ANER-GM	M24	インサート(ミーリング)
SNEU 〇〇〇〇ANER-SM	M24	インサート(ミーリング)
SNEU 〇〇〇〇ANFR-AM	M24	インサート(ミーリング)
NGA 〇〇〇〇〇〇	B36	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇MEF	C12	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇	B117	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇ME	C12	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇MEH	C12	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇MEP	C12	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇MET	C12	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇T〇〇〇〇〇〇	B117	インサート(旋削)
NGA 〇〇〇〇〇〇T〇〇〇〇〇〇ME	C12	インサート(旋削)
NGGG 〇〇〇〇〇〇 [®] L-B	B36	インサート(旋削)
NGGG 〇〇〇〇〇〇 [®] L-C	B36	インサート(旋削)
NGGG 〇〇〇〇〇〇 [®] L-〇〇R	B36	インサート(旋削)
NGGN 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇	B117	インサート(旋削)
NGGN 〇〇〇〇〇〇T〇〇〇〇〇〇	B117	インサート(旋削)
SNHU 〇〇〇〇〇〇ER-GM	M155	インサート(ミーリング)
SNKN 〇〇〇〇XNTN	M326	インサート(ミーリング)
SNMA 〇〇〇〇〇〇	B36	インサート(旋削)
SNMA 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇	B117	インサート(旋削)
SNMF 〇〇〇〇XNTN	M326	インサート(ミーリング)
SNMF 〇〇〇〇〇〇-〇〇	M109	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇C	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇GC	B36	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇HQ	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇KG	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇KH	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇L-C	B36	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇MQ	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇MS	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇MU	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇PG	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇PH	B34	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇PMG	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇PQ	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇PS	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇PT	B33	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇R-C	B36	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇SG	B35	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇XP	B34	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇XQ	B34	インサート(旋削)
SNMG 〇〇〇〇〇〇XS	B34	インサート(旋削)

型 番	ページ	品 名
SNMG 〇〇〇〇〇〇ZS	B36	インサート(旋削)
SNMM 〇〇〇〇〇〇PX	B34	インサート(旋削)
SNMN 〇〇〇〇〇〇	B37, M326	インサート(旋削・ミーリング)
SNMN 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇	C18	インサート(旋削)
SNMN 〇〇〇〇〇〇T〇〇〇〇〇〇	B117	インサート(旋削)
SNMU 〇〇〇〇ANER-GH	M24	インサート(ミーリング)
SNMU 〇〇〇〇ANER-GM	M24	インサート(ミーリング)
SNMU 〇〇〇〇〇〇EN-GH	M134	インサート(ミーリング)
SNMU 〇〇〇〇〇〇EN-GM	M134	インサート(ミーリング)
SNMU 〇〇〇〇〇〇EN-SM	M134	インサート(ミーリング)
SNMU 〇〇〇〇〇〇ER-GM	M235	インサート(ミーリング)
SOMT 〇〇〇〇〇〇ER-FL	M223	インサート(ミーリング)
SOMT 〇〇〇〇〇〇ER-GH	M223	インサート(ミーリング)
SOMT 〇〇〇〇〇〇ER-GM	M223	インサート(ミーリング)
SOMT 〇〇〇〇〇〇ER-LD	M223	インサート(ミーリング)
SP- -〇(D)	P20	部品 スプリング
SP 〇X〇(〇)	P6	部品 ねじ
SP -〇〇〇(□)	P11, P12	部品 シート
SP -RC	P13	部品 シート
SPCN 〇〇〇〇EDTR	M325	インサート(ミーリング)
SPCN 〇〇〇〇EETR〇	M325	インサート(ミーリング)
SPCN 〇〇〇〇XPTR	M325	インサート(ミーリング)
SPCT 〇〇T〇〇〇EN-SD	M282	インサート(ミーリング)
SPCT 〇〇T〇〇〇FN-SE	M282	インサート(ミーリング)
SPCT 〇〇T〇〇〇 [®] L-□□	M282	インサート(ミーリング)
SPEN 〇〇〇〇EEER	M325	インサート(ミーリング)
SPEN 〇〇〇〇EESR	M325	インサート(ミーリング)
SPET 〇〇T〇〇〇 [®] L-SB	M282	インサート(ミーリング)
SPGH 〇〇〇〇〇〇L	B82	インサート(旋削)
SPGN 〇〇〇〇〇〇	B83, C43, M325	インサート(旋削・ミーリング)
SPGN 〇〇〇〇〇〇NE	C43	インサート(旋削)
SPGN 〇〇〇〇〇〇S〇〇〇〇〇〇	B121	インサート(旋削)
SPGN 〇〇〇〇〇〇T〇〇〇〇〇〇	B121	インサート(旋削)
SPGR 〇〇〇〇〇〇 [®] L	B83	インサート(旋削)
SPKN 〇〇〇〇EDER	M325	インサート(ミーリング)
SPKN 〇〇〇〇EDFR	M325	インサート(ミーリング)
SPKN 〇〇〇〇EDT [®] L	M325	インサート(ミーリング)
SPKN 〇〇〇〇XETR	M325	インサート(ミーリング)
SPKN 〇〇〇〇XPFR	M325	インサート(ミーリング)
SPKN 〇〇〇〇XPTR	M325	インサート(ミーリング)
SPKR 〇〇〇〇EDER-S	M325	インサート(ミーリング)
SPMN 〇〇〇〇〇〇	B83, M325	インサート(旋削・ミーリング)
SPMR 〇〇〇〇EDER-H	M325	インサート(ミーリング)
SPMR 〇〇〇〇〇〇	B83	インサート(旋削)
SPMR 〇〇〇〇〇〇G	B83	インサート(旋削)
SPMT 〇〇〇〇EDER-NB〇	M64	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇EDER-NB〇P	M64	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇EDER-V	M64	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇EDSR-NB〇T	M64	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇〇〇E-Z	M315	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇〇〇EN-GM	M315	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇〇〇EN-NB〇	M172	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇〇〇EN-NB〇P	M172	インサート(ミーリング)
SPMT 〇〇〇〇〇〇EN-V	M172	インサート(ミーリング)
SPW -〇〇〇〇	P6	部品 ねじ
SRCP [®] L 〇〇〇〇B-〇〇-A〇〇	F114, P30	ボーリングバー
S5 -4N	P6	部品 ねじ
SS〇〇- DRA〇〇〇〇M-〇(〇)	K16, K17, K18, K19	ホルダ(ドリル)
SS〇〇- DRC〇〇〇〇M-〇	K35, K36, K37	ホルダ(ドリル)
STDER 〇〇CA〇〇	N39	ホルダ(カートリッジ)
STDPR 〇〇CA〇〇	N39	ホルダ(カートリッジ)
STEER 〇〇CA〇〇	N39	ホルダ(カートリッジ)

T



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
STEPR ○○CA○○	N39	ホルダ(カートリッジ)
STFER ○○CA○○	N39	ホルダ(カートリッジ)
STFPR ○○CA○○	N39	ホルダ(カートリッジ)
STGC%L ○○○○□○○	E46, P24	ホルダ(旋削)
STGP%L ○○○○□○○	E47, P24	ホルダ(旋削)
STLNR ○○○○□○○FF	E72	ホルダ(旋削)
STWL ○○○○□○○	G154, P26	ホルダ(溝入れ)
STWR ○○○○□○○	F56, P26	ホルダ(内径)
STWSR ○○○○□○○○T	F59, G157, P26	ホルダ(内径・溝入れ)
SV -60136(T)R	P6	部品 ねじ
SVJB%L ○○○○□○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVJB%L ○○○○JX○○FF	E48	ホルダ(旋削)
SVJB%L ○○○○□○○	E50	ホルダ(旋削)
SVJB%L ○○○○□○○N	E50	ホルダ(旋削)
SVJBR ○○○○H○○FFJCT	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVJBR ○○○○JX○○FFJCTM	E49	ホルダ(旋削)
SVJC%L ○○○○□○○○FF	E53	ホルダ(旋削)
SVJP%L ○○○○□○○○FF	E56	ホルダ(旋削)
SVJPR ○○○○H○○FFJCT	P25	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVJPR ○○○○JX○○FFJCTM	E57	ホルダ(旋削)
SVLC%L ○○○○□○○○FF	E53	ホルダ(旋削)
SVLP%L ○○○○□○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVLP%L ○○○○□○○○FF	E58, P24	ホルダ(旋削)
SVLPR ○○○○JX○○F○○	E32	ホルダ(旋削)
SVNR ○○○○□-12	P26	ホルダ(システムバー・廃止型番)
SVNR ○○○○□○○N	F48	ホルダ(内径)
SVN -○○(□)	P13	部品 シート
SVNSR ○○○○□-12○○	P26	ホルダ(システムバー・廃止型番)
SVNSR ○○○○□○○○○N	F49	ホルダ(内径)
SVNSR ○○○○□○○○○XN	F53	ホルダ(内径)
SVPB%L ○○○○□○○○	E51, P25	ホルダ(旋削)
SVPB%L ○○○○□○○N	E51, P25	ホルダ(旋削)
SVPCR ○○○○□○○○FF	E54	ホルダ(旋削)
SVPP%L ○○○○□○○	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)
SVPP%L ○○○○□○○○FF	E59, P24	ホルダ(旋削)
SVVBN ○○○○□○○○	E52, P25	ホルダ(旋削)
SVVBN ○○○○□○○○N	E52, P25	ホルダ(旋削)
SVVCN ○○○○JX○○	E55	ホルダ(旋削)
SZLB%L ○○○○□○○○C	E62	ホルダ(旋削)
SZPB%L ○○○○□○○○C	E62	ホルダ(旋削)
SZVBN ○○○○□○○○C	E63	ホルダ(旋削)
SYXP%L ○○○○□○○○F	P24	ホルダ(旋削・廃止型番)

T

T63H- BL○○○-○○	P40	blankツール (HSKツーリング・廃止型番)
T63H- C○○-○○(○)	N33	HSKツーリング
T63H- KGBA%L-○○(○○)	N32	HSKツーリング
T63H- KTNR-○○	N32	HSKツーリング
T63H- N○○-○○(○)	N33	HSKツーリング
T63H- PCLN%L-DX○○	N22	HSKツーリング
T63H- PCMNN-H○○	N22	HSKツーリング
T63H- PCMNN-L○○	N22	HSKツーリング
T63H- PDJN%L-DX○○	N24	HSKツーリング
T63H- PDNNN-H○○	N24	HSKツーリング
T63H- PDNNN-L○○	N24	HSKツーリング
T63H- PTGN%L-DX○○	N26	HSKツーリング
T63H- PWN%L-DX○○	N28	HSKツーリング
T63H- SVLB%L-DX○○N	N30	HSKツーリング
T63H- SVVBN-H○○N	N30	HSKツーリング
T63H- SVVBN-L○○N	N30	HSKツーリング
T63H- S○○○○%L-○○○	N20	HSKツーリング
T63H- S○○○○-○○(○)F	N21	HSKツーリング
T63H- S○○○○R-○○○T	N20	HSKツーリング

T63H- WTENN-H○○	N26	HSKツーリング
T63H- WTENN-L○○	N26	HSKツーリング
T63H- WWMNN-H○○	N28	HSKツーリング
T63H- WWMNN-L○○	N28	HSKツーリング
T100H- C○○-○○(○)	N33	HSKツーリング
T100H- N○○-○○(○)	N33	HSKツーリング
T100H- S○○○○%L-○○○	N20	HSKツーリング
T100H- S○○○○-○○○F	N21	HSKツーリング
T100H- S○○○○R-○○○T	N20	HSKツーリング
TBET ○○○○○○(○)M%L	B84	インサート(旋削)
TBGN ○○○○○○S○○○○○	B122	インサート(旋削)
TBGN ○○○○○○T○○○○○	C25	インサート(旋削)
TBGT ○○○○○○CF	B84	インサート(旋削)
TBGT ○○○○○○(○)L	B84	インサート(旋削)
TBGT ○○○○○○MFP-PF	B84	インサート(旋削)
TBGT ○○○○○○MP-CF	B84	インサート(旋削)
TBGT ○○○○○○R	B84	インサート(旋削)
TBGW ○○○○○○	B84, C44	インサート(旋削)
TBGW ○○○○○○NE	C44	インサート(旋削)
TBMT ○○○○○○	C44	インサート(旋削)
TBMT ○○○○○○DP	B84	インサート(旋削)
TBMT ○○○○○○NE	C44	インサート(旋削)
TCET ○○○○○○(○)F%L-USF	B85	インサート(旋削)
TCET ○○○○○○(○)MFR-USF	B85	インサート(旋削)
TCGT ○○○○○○E%L-U	B86	インサート(旋削)
TCGT ○○○○○○(○)F%L-U	B86	インサート(旋削)
TCGT ○○○○○○L-A○	B87	インサート(旋削)
TCGT ○○○○○○ME%L-U	B86	インサート(旋削)
TCGT ○○○○○○(○)MF%L-U	B86	インサート(旋削)
TCGT ○○○○○○R-A○	B87	インサート(旋削)
TCGW ○○○○○○	B87	インサート(旋削)
TCGW ○○○○○○NE	C45	インサート(旋削)
TCGW ○○○○○○SE	C45	インサート(旋削)
TCMT ○○T○○○HQ	B85	インサート(旋削)
TCMT ○○○○○○	C45	インサート(旋削)
TCMT ○○○○○○HQ	B85	インサート(旋削)
TCMT ○○○○○○NE	C45	インサート(旋削)
TCMT ○○○○○○SE	C45	インサート(旋削)
TCMX ○○○○○○WP	B85	インサート(旋削)
TEEN ○○○○PTFR(-NE)	C64, M328	インサート(ミーリング)
TEEN ○○○○PTTR	M327	インサート(ミーリング)
TEKN ○○○○PTFR	M327	インサート(ミーリング)
TEKN ○○○○PTFR(-NE)	C64, M328	インサート(ミーリング)
TEKN ○○○○PTTR	M327	インサート(ミーリング)
TEKR ○○○○PTFR-S	M327	インサート(ミーリング)
TEMR ○○○○PTFR-H	M327	インサート(ミーリング)
TH -4	P19	部品 六角レンチ
TH 8X15	P6	部品 ねじ
TKF ○○R○○○-GTP	B111, E12	インサート(溝入れ・横送り)
TKF12R ○○○-AGT	C59, E14	インサート(溝入れ・横送り)
TKF12%L ○○○-AS	C59, E14	インサート(溝入れ・横送り)
TKF12%L ○○○-NB	C59, E14, H8	インサート(溝入れ・横送り)
TKF12%L ○○○-NB-○○DR	H9	インサート(突切り)
TKF12%L ○○○-S	H8	インサート(突切り)
TKF12%L ○○○-S-○○DR	H8	インサート(突切り)
TKF12%L ○○○-T	H8	インサート(突切り)
TKF12%L ○○○-T-○○DR	H8	インサート(突切り)
TKF16%L ○○○-AS	C59, E14	インサート(溝入れ・横送り)
TKF16%L ○○○-NB	H10	インサート(突切り)
TKF16%L ○○○-NB-○○DR	H10	インサート(突切り)
TKF16%L ○○○-S	H10	インサート(突切り)
TKF16%L ○○○-S-○○DR	H10	インサート(突切り)
TKF16%L ○○○-T	H10	インサート(突切り)
TKF16%L ○○○-T-○○DR	H10	インサート(突切り)

T

?

索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
TKFB ○○L○○○○MR	B110, E12	インサート(あとびき)
TKFB ○○R○○○○-GQ	B110, E12	インサート(あとびき)
TKFB ○○R○○○○M	B110, E12	インサート(あとびき)
TKFB ○○R○○○○P-GQ	B110, E12	インサート(あとびき)
TKFT12 LA○○○○(○)	J28	インサート(ねじ切り)
TKFT12 LB○○○○(○)	J28	インサート(ねじ切り)
TKFT12 LN○○○○	J28	インサート(ねじ切り)
TKFT12 RA○○○○(○)	J28	インサート(ねじ切り)
TKFT12 RB○○○○(○)	J28	インサート(ねじ切り)
TKFT12 RN○○○○	J28	インサート(ねじ切り)
TK%L ○(○)	H96	インサート(突切り)
TK%L ○(○)-P	H96	インサート(突切り)
TKN ○(○)	H96	インサート(突切り)
TKN ○(○)-P	H96	インサート(突切り)
TN -○○	P13	部品 シート
TKN ○(○)	H96	インサート(突切り)
TKN ○(○)-P	H96	インサート(突切り)
TNEG ○○○○○%L-SSF	B44	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○	B43	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○MEF	C13	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○ME○	C13	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○S○○○○	B118	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○S○○○○ME	C13	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○S○○○○MEH	C13	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○S○○○○MEP	C13	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○S○○○○MET	C13	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○T○○○○	B118	インサート(旋削)
TNGA ○○○○○T○○○○ME	C13	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○AH	B43	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○FP-TK	B41	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○L	B45	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○L-A○	B43	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○L-B	B44	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○L-C	B45	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○L-S	B44	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○L-○R	B45	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○M-SK	B41	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○MFP-SK	B41	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○R	B45	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○R-A○	B43	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○R-B	B44	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○R-C	B45	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○R-S	B44	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○R-○R	B45	インサート(旋削)
TNGG ○○○○○TK	B41	インサート(旋削)
TNGN ○○○○○S○○○○	B118	インサート(旋削)
TNGN ○○○○○T○○○○	B118	インサート(旋削)
TNGU ○○○○○MER-U	B56	インサート(旋削)
TNGU ○○○○○(○)MFR-F	B56	インサート(旋削)
TNGU ○○○○○MFR-U	B56	インサート(旋削)
TNMA ○○○○○	B43	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○	B40	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○AH	B43	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○C	B43	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○CQ	B38	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○GC	B43	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○GP	B38	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○GS	B39	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○GT	B39	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○HQ	B38	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○KG	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○KH	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○KQ	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○L-C	B45	インサート(旋削)

型番	ページ	品名
TNMG ○○○○○L-ST	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○MQ	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○MS	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○MU	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PG	B39	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PH	B40	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PMG	B39	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PP	B38	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PQ	B38	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PS	B39	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○PT	B39	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○R-C	B45	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○R-LD	B41	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○R-ST	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○SG	B42	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○TK	B41	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○XF	B40	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○XP	B41	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○XQ	B41	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○XS	B41	インサート(旋削)
TNMG ○○○○○ZS	B43	インサート(旋削)
TNMM ○○○○○M	C36	インサート(旋削)
TNMM ○○○○○M-NE	C36	インサート(旋削)
TNMM ○○○○○M-SE	C36	インサート(旋削)
TNMM ○○○○○PX	B40	インサート(旋削)
TNMM ○○○○○S○○○○	C19	インサート(旋削)
TNMX ○○○○○WF	B38	インサート(旋削)
TNW -32	P13	部品 シート
TOMT ○○○○○ER-GM	M113	インサート(ミーリング)
TOMT ○○○○○ER-SM	M113	インサート(ミーリング)
TPEH ○○○○○M%-P	B92	インサート(旋削)
TPET ○○○○○F%-USF	B94	インサート(旋削)
TPET ○○○○○(○)L-FSF	B92	インサート(旋削)
TPET ○○○○○MF%-USF	B94	インサート(旋削)
TPET ○○○○○(○)ML-FSF	B92	インサート(旋削)
TPET ○○○○○MR-FSF	B92	インサート(旋削)
TPET ○○○○○(○)R-FSF	B92	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○(○)	B94, C46, J60	インサート(旋削・ねじ切り)
TPGB ○○○○○L-LE	C47	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○LSP-LE	C47	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○MEF	C23	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○NE	C46	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○SE	C46	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○S○○○○MES	C23	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○S○○○○MET	C23	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○S○○○○SET	C23	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○T○○○○ME	C23	インサート(旋削)
TPGB ○○○○○T○○○○SE	C23	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○L	B90	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○L-H	B93	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○ML	B91	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○ML-H	B93	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○MR	B91	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○R	B90	インサート(旋削)
TPGH ○○○○○R-H	B93	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○	B96, C49, M327, M328	インサート(旋削・ミーリング)
TPGN ○○○○○NE	C49	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○SE	C49	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○S○○○○	B122	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○S○○○○SET	C25	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○T○○○○	B122	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○T○○○○ME	C25	インサート(旋削)
TPGN ○○○○○T○○○○SE	C25	インサート(旋削)

T

?

索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
TPGR ○○○○○○L-A	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○L-B	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○L-C	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○L-F	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○R-A	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○R-B	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○R-C	B96	インサート(旋削)
TPGR ○○○○○○R-F	B96	インサート(旋削)
TPGT ○○○○○○AP	B94	インサート(旋削)
TPGT ○○○○○○CF	B88	インサート(旋削)
TPGT ○○○○○○L-H	B93	インサート(旋削)
TPGT ○○○○○○MFP-PF	B88	インサート(旋削)
TPGT ○○○○○○MP-CF	B88	インサート(旋削)
TPGW ○○○○○○S○○○○○MET	C24	インサート(旋削)
TPGW ○○○○○○T○○○○○ME	C24	インサート(旋削)
TPGW ○○○○○○T○○○○○SE	C24	インサート(旋削)
TPKN ○○○○PDFR	M327	インサート(ミーリング)
TPKN ○○○○PDTR	M327	インサート(ミーリング)
TPKR ○○○○PDER-S	M327	インサート(ミーリング)
TPMH ○○○○○○	C48	インサート(旋削)
TPMH ○○○○○○L-NE	C48	インサート(旋削)
TPMH ○○○○○○NE	C48	インサート(旋削)
TPMH ○○○○○○SE	C48	インサート(旋削)
TPMN ○○○○○○	B96, M327	インサート(旋削・ミーリング)
TPMR ○○○○PDER-H	M327	インサート(ミーリング)
TPMR ○○○○○○	B95	インサート(旋削)
TPMR ○○○○○○DP	B95	インサート(旋削)
TPMR ○○○○○○G	B95	インサート(旋削)
TPMR ○○○○○○GP	B95	インサート(旋削)
TPMR ○○○○○○HQ	B95	インサート(旋削)
TPMT ○○○○○○APD	C48	インサート(旋削)
TPMT ○○○○○○GP	B89	インサート(旋削)
TPMT ○○○○○○HQ	B89	インサート(旋削)
TPMT ○○○○○○PP	B88	インサート(旋削)
TPMT ○○○○○○XP	B89	インサート(旋削)
TPMT ○○○○○○XQ	B89	インサート(旋削)
TPMX ○○○○○○%L-WP	B88	インサート(旋削)
TPMX ○○○○○○WP	B88	インサート(旋削)
TS -3S	P8	部品 ロックピン
TT -○○(□)	P19	部品 T型レンチ
TT32%L ○○○○	J50, J52	インサート(ねじ切り)
TT43ER ○○○M	J50	インサート(ねじ切り)
TT43%L ○○○○	J50, J52	インサート(ねじ切り)
TTC -○○	P19	部品 T型レンチ
TTW -20	P19	部品 T型レンチ
TTW -15	P19	部品 T型レンチ
TTX32R ○○○○(○)	J48	インサート(ねじ切り)
TTX32R ○○○○(○)S	J48	インサート(ねじ切り)
TW -○	P19	部品 T型レンチ
TW ○○○○L-○○-CA	J42	ホルダ(ねじ切り)
TW ○○○○L-○○-CB	J42	ホルダ(ねじ切り)
TW ○○○○L-○○-S	J43	ホルダ(ねじ切り)
TW ○○○○L-○○-T	J44	ホルダ(ねじ切り)
TWBR ○○○○○○-○○○	F56	ホルダ(内径)
TWBTR ○○○○○○-○○○	F58	ホルダ(内径)
TWFG L ○○○	G154	ホルダ(溝入れ)
TWFGTR ○○○	G156	ホルダ(溝入れ)
V		
VBET ○○○○○○(○)L-FSF	B98	インサート(旋削)
VBET ○○○○○○(○)ML-F	B98	インサート(旋削)
VBET ○○○○○○(○)ML-FSF	B98	インサート(旋削)
VBET ○○○○○○(○)ML-Y	B99	インサート(旋削)
VBET ○○○○○○(○)MR-F	B98	インサート(旋削)

型番	ページ	品名
VBET ○○○○○○(○)MR-FSF	B98	インサート(旋削)
VBET ○○○○○○(○)MR-Y	B99	インサート(旋削)
VBET ○○○○○○(○)R-FSF	B98	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)L-F	B98	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)L-Y	B99	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)ML-F	B98	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)ML-Y	B99	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)MR-F	B98	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)MR-Y	B99	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)R-F	B98	インサート(旋削)
VBGT ○○○○○○(○)R-Y	B99	インサート(旋削)
VBGW ○○○○○○MEF	C26	インサート(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○MES	C26	インサート(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○MET	C26	インサート(旋削)
VBGW ○○○○○○S○○○○○SET	C26	インサート(旋削)
VBGW ○○○○○○T○○○○○ME	C26	インサート(旋削)
VBGW ○○○○○○T○○○○○SE	C26	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○	C50	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○GP	B97	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○HQ	B97	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○NE	C50	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○PP	B97	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○SE	C50	インサート(旋削)
VBMT ○○○○○○VF	B97	インサート(旋削)
VCET ○○○○○○ML-F	B101	インサート(旋削)
VCET ○○○○○○(○)ML-Y	B101	インサート(旋削)
VCET ○○○○○○MR-F	B101	インサート(旋削)
VCET ○○○○○○(○)MR-Y	B101	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○AH	B101	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○AP	B101	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○L-A○	B101	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○MFP-GF	B100	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○MFP-SKS	B100	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○MP-CF	B100	インサート(旋削)
VCGT ○○○○○○R-A○	B101	インサート(旋削)
VCGW ○○○○○○S○○○○○MET	C27	インサート(旋削)
VCGW ○○○○○○S○○○○○SET	C27	インサート(旋削)
VCGW ○○○○○○T○○○○○ME	C27	インサート(旋削)
VCGW ○○○○○○T○○○○○SE	C27	インサート(旋削)
VCMT ○○○○○○	C51	インサート(旋削)
VCMT ○○○○○○HQ	B100	インサート(旋削)
VCMT ○○○○○○NE	C51	インサート(旋削)
VCMT ○○○○○○PP	B100	インサート(旋削)
VCMT ○○○○○○SE	C51	インサート(旋削)
VCMT ○○○○○○VF	B100	インサート(旋削)
VNBR ○○○○-○○(○)	F45	システムバー(内径)
VNBR ○○○○-○○(○)NB	C61, F46	システムバー(内径)
VNBR ○○○○-○○(○)S	F44	システムバー(内径)
VNBR ○○○○○○-○○(○)S	F44	システムバー(内径)
VNBR ○○○○○○-○○(○)S	F44	システムバー(内径)
VNBTR ○○○○-○○(○)	F47	システムバー(内径)
VNBXR ○○○○-○○(○)S	F52	システムバー(内径)
VNBXR ○○○○○○-○○(○)S	F52	システムバー(内径)
VNFR ○○○○-○○(NB)	C63, G152	システムバー(溝入れ)
VNGA ○○○○○○	B48	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○MEF	C14	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○ME○	C14	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○	B119	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C14	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MEH	C14	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MEP	C14	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C14	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○	B119	インサート(旋削)
VNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C14	インサート(旋削)

T

?

索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型番	ページ	品名
VNGG ○○○○○○L	B48	インサート(旋削)
VNGG ○○○○○○L-S	B48	インサート(旋削)
VNGG ○○○○○○M-SK	B47	インサート(旋削)
VNGG ○○○○○○MFP-SK	B47	インサート(旋削)
VNGG ○○○○○○R	B48	インサート(旋削)
VNGG ○○○○○○R-S	B48	インサート(旋削)
VNGR ○○○○-○○(NB)	C62, G114, G115	システムバー(溝入れ)
VNMA ○○○○○○S○○○○○	B119	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○GP	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○HQ	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○KG	B47	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○KH	B47	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○L-VC	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○MQ	B47	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○MS	B47	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○MU	B47	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○PP	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○PQ	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○R-VC	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○SG	B47	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○TN-V	B46	インサート(旋削)
VNMG ○○○○○○VF	B46	インサート(旋削)
VNMM ○○○○○○M	C37	インサート(旋削)
VNMM ○○○○○○M-NE	C37	インサート(旋削)
VNMM ○○○○○○M-SE	C37	インサート(旋削)
VNTR ○○○-○○	J58	システムバー((ねじ切り))
VPET ○○○○○○(○)F%-USF	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○L-FSF	B103	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○MFL-J	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MFL-U	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○MFL-USF	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MFR-J	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MFR-U	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MFR-USF	B104	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○ML-F	B103	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○ML-FSF	B103	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MR-F	B103	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)MR-FSF	B103	インサート(旋削)
VPET ○○○○○○(○)R-FSF	B103	インサート(旋削)
VPGT ○○○○○○CF	B102	インサート(旋削)
VPGT ○○○○○○CK	B102	インサート(旋削)
VPGT ○○○○○○MFP-GF	B102	インサート(旋削)
VPGT ○○○○○○MFP-SKS	B102	インサート(旋削)
VPGT ○○○○○○MP-CF	B102	インサート(旋削)
VPGT ○○○○○○MP-CK	B102	インサート(旋削)

W

W -6	P20	部品 ワッシャ
W 6-14	P20	部品 ワッシャ
W ○(○)X○○(□)	P7	部品 ねじ
WB -○	P20	部品 ワッシャ
WBET ○○○○○○(○)ML-F	B105	インサート(旋削)
WBET ○○○○○○ML-P	B106	インサート(旋削)
WBET ○○○○○○MR-F	B105	インサート(旋削)
WBET ○○○○○○MR-P	B106	インサート(旋削)
WBG T ○○○○○○L-F	B106	インサート(旋削)
WBG T ○○○○○○MFP%-PF	B105	インサート(旋削)
WBG T ○○○○○○MP%-CF	B105	インサート(旋削)
WBG T ○○○○○○(○)%-F	B106	インサート(旋削)
WBGW ○○○○○○L	B106	インサート(旋削)
WBGW ○○○○○○S○○○○○LSET	C28	インサート(旋削)
WBGW ○○○○○○T○○○○○L-SE	C28	インサート(旋削)

型番	ページ	品名
WBMT ○○○○○○L	C52	インサート(旋削)
WBMT ○○○○○○L-DP	B105	インサート(旋削)
WBMT ○○○○○○L-NE	C52	インサート(旋削)
WBMT ○○○○○○L-SE	C52	インサート(旋削)
WBMT ○○○○○○R-DP	B105	インサート(旋削)
WCMT ○○T○○○	K89	インサート(ドリル)
WCMT ○○○○○○	K89	インサート(ドリル)
WCS -○(N)	P15	部品 クランプセット
WDRC ○(○)	K43	部品 ドリルヘッド交換レンチ
WN -1	P20	部品 シムナット
WNEU ○○○○○○EN-GL	M121	インサート(ミーリング)
WNGA ○○○○○○MEF	C15	インサート(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○ME	C15	インサート(旋削)
WNGA ○○○○○○S○○○○○MET	C15	インサート(旋削)
WNGA ○○○○○○T○○○○○ME	C15	インサート(旋削)
WNGG ○○○○○○AH	B53	インサート(旋削)
WNGG ○○○○○○%L	B53	インサート(旋削)
WNGG ○○○○○○%L-S	B53	インサート(旋削)
WNGG ○○○○○○TK	B51	インサート(旋削)
WNGT ○○○○○○FN-AM	M121	インサート(ミーリング)
WNMA ○○○○○○	B53	インサート(旋削)
WNMG ○○T○○○HQ	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○C	B53	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○CJ	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○CQ	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○GC	B53	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○GP	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○GS	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○GT	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○HQ	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○KG	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○KH	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○KQ	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○MQ	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○MS	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○MU	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PG	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PH	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PMG	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PP	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PQ	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PS	B50	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○PT	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○SG	B52	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○TK	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○WE	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○WF	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○WP	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○WQ	B49	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○XP	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○XQ	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○XS	B51	インサート(旋削)
WNMG ○○○○○○ZS	B53	インサート(旋削)
WNMM ○○○○○○M-NE	C38	インサート(旋削)
WNMM ○○○○○○M-SE	C38	インサート(旋削)
WNMU ○○○○○○EN-GH	M121, M127	インサート(ミーリング)
WNMU ○○○○○○EN-GM	M121, M127	インサート(ミーリング)
WNMU ○○○○○○EN-SM	M121, M127	インサート(ミーリング)
WPGT ○○○○○○L-Y	B107	インサート(旋削)
WPGT ○○○○○○ML-Y	B107	インサート(旋削)
WP -1S	P8	部品 シムピン
WP ○X○○	P8	部品 シムピン
WPGT ○○○○○○MR-Y	B107	インサート(旋削)

T



索引

○には数字、□にはアルファベットが入ります。

型 番		ページ	品 名
WPGT	○○○○○R-Y	B107	インサート(旋削)
WPGW	○○○○○	B107	インサート(旋削)
WPMT	○○○○○	C53	インサート(旋削)
WPMT	○○○○○GP	B107	インサート(旋削)
WPMT	○○○○○HQ	B107	インサート(旋削)
WPMT	○○○○○NE	C53	インサート(旋削)
WPMT	○○○○○SE	C53	インサート(旋削)
WS	-10	D12, G81, H56, H92	部品 ワッシャ
WSP	-1	P20	部品 スペーサ
WTENN	○○○○□○○N	D28	ホルダ(旋削)
WTJN%	○○○○□○○N	D27	ホルダ(旋削)
WTKN%	○○○○□○○N	D27	ホルダ(旋削)
WTN	-33(○○)	P13	部品 シート
WWLN%	○○○○□○○	D46	ホルダ(旋削)
WWN	-42	P13	部品 シート
WWP	-42(○○)	P13	部品 シート

Z			
ZBMT	○OT○○GF	B108	インサート(旋削)
ZBMT	○OT○○NE	C54	インサート(旋削)
ZBMT	○OT○○R-GF-○○D	B108	インサート(旋削)
ZCMT	○OT○○	K74	インサート(ドリル)
ZCMT	○OT○○SP	K74	インサート(ドリル)
ZCMT	○OT○○SU	K74	インサート(ドリル)
ZCMT	○○○○○	K74	インサート(ドリル)
ZCMT	○○○○○SP	K74	インサート(ドリル)
ZCMT	○○○○○SU	K74	インサート(ドリル)