

# ハウスマイルナビィ 接続可能機器リスト

2018年5月30日現在

各メーカーの専用「ECHONET Liteアダプタ」が別途必要です。

機器	メーカー名	年製	型式一覧									
ル ー ム エ ア コ ン	日立アプライアンス	2016年製	RAS-XJ22F	RAS-XJ25F	RAS-XJ28F	RAS-XJ36F	RAS-XJ40F2	RAS-XJ56F2	RAS-XJ63F2	RAS-XJ71F2	RAS-XJ80F2	RAS-XJ90F2
			RAS-ZJ22F	RAS-ZJ25F	RAS-ZJ28F	RAS-ZJ36F	RAS-ZJ40F2	RAS-ZJ56F2	RAS-ZJ63F2	RAS-ZJ71F2	RAS-ZJ80F2	
			RAS-V22F	RAS-V25F	RAS-V28F	RAS-V36F	RAS-V40F2	RAS-VL56F2	RAS-VL63F2	RAS-VL71F2		
			RAS-BJ22F	RAS-BJ25F	RAS-BJ28F	RAS-BJ36F	RAS-BJ40F2	RAS-BJ56F2				
		2015年製	RAS-V22E	RAS-V25E	RAS-V28E	RAS-V36E	RAS-V40E2	RAS-VL56E2	RAS-VL63E2	RAS-VL71E2		
	その他	日立ルームエアコン用 HEMSアダプター一覧 SP-EM1 ※上記の対応機種すべてに対応する										
	ダイキン工業	2014年製	S22RTRX~	S25RTRX~	S28RTRX~	S36RTRX~	S40RTRX~	S56RTRX~	S63RTRX~	S71RTRX~	S80RTRX~	
			S22RTAX~	S25RTAX~	S28RTAX~	S36RTAX~	S40RTAX~	S56RTAX~	S63RTAX~	S71RTAX~	S80RTAX~	
			S28RTDX~	S40RTDX~	S56RTDX~							
			S22RTFX~	S25RTFX~	S28RTFX~	S36RTFX~	S40RTFX~	S56RTFX~				
			S22RTCX~	S25RTCX~	S28RTCX~	S36RTCX~	S40RTCX~	S56RTCX~	S63RTCX~	S71RTCX~		
			S22RTE~ ☆	S25RTE~ ☆	S28RTE~ ☆	S36RTE~ ☆	S40RTE~ ☆	S56RTE~ ☆				
			AN22RR~	AN25RR~	AN28RR~	AN36RR~	AN40RR~	AN56RR~	AN63RR~	AN71RR~	AN80RR~	
			AN22RA~	AN25RA~	AN28RA~	AN36RA~	AN40RA~	AN56RA~	AN63RA~	AN71RA~	AN80RA~	
			AN22RF~	AN28RF~	AN36RF~	AN40RF~	AN56RF~					
			AN22RC~	AN25RC~	AN28RC~	AN36RC~	AN40RC~	AN56RC~	AN63RC~	AN71RC~		
		AN22RE~ ☆	AN25RE~ ☆	AN28RE~ ☆	AN36RE~ ☆	AN40RE~ ☆	CHP-S46AX2K-2					
		2013年製	S22PTRX~	S25PTRX~	S28PTRX~	S36PTRX~	S40PTRX~	S50PTRX~	S56PTRX~	S63PTRX~	S71PTRX~	S80PTRX~
			S22PTAX~	S25PTAX~	S28PTAX~	S36PTAX~	S40PTAX~	S50PTAX~	S56PTAX~	S63PTAX~	S71PTAX~	S80PTAX~
			S28PTDX~	S40PTDX~	S56PTDX~							
S22PTFX~			S25PTFX~	S28PTFX~	S36PTFX~	S40PTFX~	S50PTFX~	S56PTFX~				
S22PTCX~	S25PTCX~		S28PTCX~	S36PTCX~	S40PTCX~	S50PTCX~	S56PTCX~	S63PTCX~	S71PTCX~			
S22PTE~ ☆	S25PTE~ ☆		S28PTE~ ☆	S36PTE~ ☆	S40PTE~ ☆	S50PTE~ ☆	S56PTE~ ☆					
その他	ダイキン工業製無線LAN接続アダプター(BRP051A41)が必要です。 ☆がついている製品は、別途ダイキン工業製「遠隔制御P板セット」(KRP067A41)が必要です。											

# ハウスマイルナビィ 接続可能機器リスト

各メーカーの専用「ECHONET Liteアダプタ」が別途必要です。

2018年5月30日現在

機器	メーカー名	年製	シリーズ	型式一覧							
ヒートポンプ給湯器	コロナ	2018年製	AY1シリーズ	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AY1K				
				CHP-37AY1	CHP-37AY1K	CHP-37AY1-2	CHP-37AY1K-2	CHP-E37AY1	CHP-E37AY1K	CHP-46AY1	CHP-46AY1K
				CHP-46AY1K-2	CHP-E46AY1	CHP-S30AY1	CHP-S46AY1K	CHP-S46AY1K-2	CHP-ES46AY1		
				CHP-ES46AY1K	CHP-E372AY1	CHP-ED372AY1	CHP-E462AY1	CHP-ED302AY1			
			AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K	CHP-HXE46AX5K				
				CHP-37AX5	CHP-46AX5	CHP-E37AX5	CHP-E46AX5				
				CHP-ES46AX5	CHP-37AX5-2	CHP-37AX5K	CHP-46AX5K	CHP-E37AX5K			
				CHP-S46AX5K	CHP-ES46AX5K	CHP-ED302AX5	CHP-E372AX5	CHP-ED372AX5	CHP-E462AX5		
				CHP-37AX5K-2	CHP-46AX5K-2	CHP-S46AX5K-2					
				CHP-S30AX5	CHP-S30AX5-1	CHP-S30AX5E-4	CHP-S30AX5JE-4	CHP-S30AX5J-4	CHP-S30AX5JJ-4		
				CHP-37AX5-4	CHP-37AX5K-7	CHP-46AX5K-7					
				CHP-18AX5-2							
			CUF-Tシリーズ	CUF-E37T3	CUF-E46T3						
				CUF-37WT1	CUF-46WT1						
				CUF-37T1	CUF-46T1	CUF-37T2					
				CUF-E37T1	CUF-E46T1						
				CUF-37T2K	CUF-46T2K						
				CUF-30T2							
		2017年製	AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K	CHP-HXE46AX5K				
				CHP-37AX5	CHP-46AX5	CHP-E37AX5	CHP-E46AX5				
				CHP-ES46AX5	CHP-37AX5-2	CHP-37AX5K	CHP-46AX5K	CHP-E37AX5K			
				CHP-S46AX5K	CHP-ES46AX5K	CHP-ED302AX5	CHP-E372AX5	CHP-ED372AX5	CHP-E462AX5		
				CHP-37AX5K-2	CHP-46AX5K-2	CHP-S46AX5K-2					
				CHP-S30AX5	CHP-S30AX5-1	CHP-S30AX5E-4	CHP-S30AX5JE-4	CHP-S30AX5J-4	CHP-S30AX5JJ-4		
				CHP-37AX5-4	CHP-37AX5K-7	CHP-46AX5K-7					
				CHP-18AX5-2							
			CUF-Tシリーズ	CUF-E37T3	CUF-E46T3						
				CUF-37WT1	CUF-46WT1						
				CUF-37T1	CUF-46T1	CUF-37T2					
				CUF-E37T1	CUF-E46T1						
				CUF-37T2K	CUF-46T2K						
				CUF-30T2							
			2016年製	AX4シリーズ	CHP-HXE37AX4	CHP-HXE46AX4					
					CHP-ED302AX4	CHP-ED372AX4	CHP-E372AX4	CHP-E462AX4			
					CHP-37AX4	CHP-46AX4	CHP-37AX4-2	CHP-E37AX4	CHP-E46AX4		
					CHP-37AX4JE	CHP-37AX4JJ	CHP-46AX4JE	CHP-46AX4JJ			
		CHP-HXE37AX4K			CHP-HXE46AX4K						
		CHP-37AX4K			CHP-46AX4K	CHP-37AX4K-2	CHP-46AX4K-2				
		CHP-E37AX4K			CHP-ES46AX4	CHP-S46AX4K					
		CHP-S46AX4K-2			CHP-ES46AX4K	CHP-ES46AX4K-2					
		CHP-37AX4KJE			CHP-46AX4KJE						
		CHP-S30AX4									
CHP-A32AX4											

## ヒートポンプ給湯器

コロナ

2016年製	AX3シリーズ	CHP-37AX3-7 CHP-46ATX3	CHP-46AX3-7 CHP-46ATX3K	CHP-37AX3K-7	CHP-46AX3K-7				
	SAX4シリーズ	CHP-37SAX4	CHP-46SAX4						
	CUF-Sシリーズ	CUF-E37S3	CUF-E46S3						
		CUF-37WS1	CUF-46WS1						
		CUF-37S1	CUF-46S1	CUF-37S2					
		CUF-E37S1	CUF-E46S1						
CUF-37S2K		CUF-46S2K							
CUF-30S2									
CUS-Sシリーズ	CUS-37S1	CUS-46S1							
2015年製	AX3シリーズ	CHP-HXE46AX3	CHP-HXE46AX3K						
		CHP-HXE37AX3	CHP-HXE37AX3K						
		CHP-ED302AX3	CHP-ED372AX3	CHP-E372AX3					
		CHP-E46AX3	CHP-ES46AX3	CHP-E462AX3	CHP-S46AX3K	CHP-S46AX3K-2	CHP-ES46AX3K	CHP-ES46AX3K-2	
		CHP-E37AX3	CHP-E37AX3K						
		CHP-46AX3	CHP-46AX3-7	CHP-46AX3JE	CHP-46AX3JJ				
		CHP-37AX3	CHP-37AX3-2	CHP-37AX3-7	CHP-37AX3JE	CHP-37AX3JJ			
		CHP-46AX3K	CHP-46AX3K-2	CHP-46AX3K-7					
		CHP-37AX3K	CHP-37AX3K-2	CHP-37AX3K-7					
	CHP-S30AX3								
	SAX3シリーズ	CHP-37SAX3	CHP-46SAX3						
	CUF-Rシリーズ	CUF-37R1	CUF-37R1JE	CUF-37R2K	CUF-37WR1	CUF-E37R1	CUF-37R2	CUF-E37R3	
		CUF-46R1	CUF-46R1JE	CUF-46R2K	CUF-46WR1	CUF-E46R1	CUF-E46R3		
CUF-30R2									
CUS-Rシリーズ	CUS-37R1	CUS-46R1							
AX1シリーズ	CHP-A32AX1								
2014年製	AX2シリーズ	CHP-HXE46AX2	CHP-HXE46AX2K						
		CHP-HXE37AX2	CHP-HXE37AX2K						
		CHP-ED302AX2	CHP-ED372AX2						
		CHP-E46AX2	CHP-E462AX2	CHP-ES46AX2	CHP-S46AX2K	CHP-S46AX2K-2			
		CHP-E37AX2	CHP-E372AX2						
		CHP-46AX2	CHP-46AX2-4	CHP-46AX2-7	CHP-46AX2JE	CHP-46AX2JJ			
		CHP-37AX2	CHP-37AX2-2	CHP-37AX2-4	CHP-37AX2-7	CHP-37AX2-42	CHP-37AX2JE	CHP-37AX2JJ	
		CHP-46AX2K	CHP-46AX2K-2	CHP-46AX2K-7	CHP-46AX2KJE				
		CHP-37AX2K	CHP-37AX2K-2	CHP-37AX2K-7	CHP-37AX2KJE				
	CHP-S30AX2	CHP-S30AX2-4	CHP-S30AX2-42	CHP-S30AX2E-4	CHP-S30AX2J-4	CHP-S30AX2J-4	CHP-S30AX2JE-4	CHP-S30AX2-1	
	SAX2シリーズ	CHP-37SAX2	CHP-46SAX2						
	CUF-Pシリーズ	CUF-37P1	CUF-37P1JE	CUF-37P1K	CUF-37WP1	CUF-E37P1	CUF-37P2	CUF-37P2K	CUF-E37P3
		CUF-46P1	CUF-46P1JE	CUF-46P1K	CUF-46WP1	CUF-E46P1	CUF-46P2K	CUF-E46P3	
CUF-30P1		CUF-30P2							
CUS-Pシリーズ	CUS-37P1	CUS-37P2	CUS-46P1						