

京セラ（ナビフィッツ） カワムラ製分電盤（EcoEye）選定品種

分電盤対応表

日付 : 2017年10月
製造元 : 河村電器産業株式会社

品種選定の注意点（対応品種）

備考 : ナビフィッツのみ(仕様書 2.4版 新F型対応版)

※仕様書 2.2版はこの品種に含まれませんので、あらかじめご注意ください。

Ecoeye(分電盤)の回路数は16、24、36回路ベース限定。

ECHONET Lite(エコーネットライト)の分電盤メータリングクラスのプロパティである『計測チャンネル数』の値を読み込んで判断。

分電盤としてはセンサの搭載数を計測チャンネル数として保管しており、現状ナビフィッツでは、「16、24、36」に限り、値を読み込む仕様になっている。

※注意点:

あくまでセンサ搭載数であり、ブレーカの搭載数でないことは注意が必要となります。

京セラHEMS（ナビフィット）河村電器産業製分電盤品種一覧 スタンダード/太陽光発電 30A、40A

■カワムラ対応品種一覧（変形品含まず） ※この内容は予告無に変更する場合がございます。ご了承ください。

リミッタースペース	分岐実装回路数	分電盤 (スタンダードL 無:付) ELY/ENY					分電盤 (太陽光発電用 30A×1L 無:付) EL2Y/EN2Y					分電盤 (太陽光発電用 40A×1L 無) EN2Y-4F				
		主幹ブレーカー[A]					主幹ブレーカー[A]					主幹ブレーカー[A]				
		40	50	60	75	100	40	50	60	75	100	40	50	60	75	100
あり	16	●	●	●			●	●	●							
	18															
	20															
	22															
	24	●	●	●	●		●	●	●	●						
	26															
	28															
	30															
	32															
	34															
	36	●	●	●	●			●	●	●						
40																
なし	16	●	●	●			●	●	●							
	18															
	20											●	●	●	●	●
	22															
	24		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	26															
	28															
	30															
	32												●	●	●	●
	34															
	36		●	●	●	●		●	●	●	●					
40																

京セラHEMS（ナビフィット）河村電器産業製分電盤品種一覧 太陽光発電 30A+オール電化/40A+オール電化/太陽光発電30A[1次]

■カワムラ対応品種一覧（変形品含まず）※この内容は予告無に変更する場合がございます。ご了承ください。

リミッタースペース	分岐実装回路数	分電盤 (太陽光発電 30A +IH +電気温水器L 無:付) EN3Y-BF					分電盤 (太陽光発電 40A +IH +電気温水器L 無:付) EN3Y-BF					分電盤 (太陽光発電用 30A[1次]×1 L 無:付) EN6TY/EN6TY				
		主幹ブレーカー[A]					主幹ブレーカー[A]					主幹ブレーカー[A]				
		40	50	60	75	100	40	50	60	75	100	40	50	60	75	100
あり	16											●	●	●		
	18															
	20															
	22															
	24											●	●	●	●	
	26															
	28															
	30															
	32															
	34															
	36												●	●	●	
40																
なし	16	●	●	●								●	●	●		
	18															
	20						●	●	●	●	●					
	22															
	24	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	26															
	28															
	30															
	32						●	●	●	●	●					
	34															
	36	●	●	●	●	●							●	●	●	●
40																

京セラHEMS（ナビフィット）河村電器産業製分電盤品種一覧 太陽光発電 30A×2/太陽光発電30A+ガス発・燃料電池/40A+ガス発・燃料電池

■カワムラ対応品種一覧（変形品含まず）※この内容は予告無に変更する場合がございます。ご了承ください。

リミッタースペース	分岐実装回路数	分電盤 (太陽光発電用 30A×2 L 無:付) EL5TY/EN5TY					分電盤 (太陽光発電 30A [1次]+ガス発 L 無:付) EL5Y/EN5Y					分電盤 (太陽光発電 40A [1次]+ガス発 L 無) EN5Y				
		主幹ブレーカー[A]					主幹ブレーカー[A]					主幹ブレーカー[A]				
		40	50	60	75	100	40	50	60	75	100	40	50	60	75	100
あり	16							●	●							
	18															
	20															
	22		●	●												
	24							●	●	●						
	26															
	28															
	30															
	32															
	34		●	●												
	36							●	●	●						
なし	38															
	40															
	16							●	●				●	●		
	18															
	20															
	22		●	●												
	24							●	●	●	●		●	●	●	●
	26															
	28															
	30															
	32															
34		●	●													
36							●	●	●	●		●	●	●	●	
38																
40																

エネルギー計測機能付のスタンダードタイプ

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格（円）
スタンダードタイプ	あり	16	40A	-	-	-	ELY 4160F	96,500
			50A	-	-	-	ELY 5160F	96,500
			60A	-	-	-	ELY 6160F	96,500
	なし		40A	-	-	-	ENY 4160F	90,000
			50A	-	-	-	ENY 5160F	90,000
			60A	-	-	-	ENY 6160F	90,000
	あり	24	40A	-	-	-	ELY 4240F	112,100
			50A	-	-	-	ELY 5240F	112,100
			60A				ELY 6240F	112,100
			75A	-	-	-	ELY 7240F	117,800
	なし		50A	-	-	-	ENY 5240F	106,400
			60A	-	-	-	ENY 6240F	106,400
			75A	-	-	-	ENY 7240F	111,000
			100A	-	-	-	ENY 1240F	122,500
	あり	36	40A	-	-	-	ELY 4360F	135,500
			50A	-	-	-	ELY 5360F	135,500
			60A	-	-	-	ELY 6360F	135,500
			75A	-	-	-	ELY 7360F	141,200
	なし		50A	-	-	-	ENY 5360F	131,000
			60A	-	-	-	ENY 6360F	131,000
75A			-	-	-	ENY 7360F	136,500	
100A			-	-	-	ENY 1360F	148,000	

太陽光発電 [容量 30 A] に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格 (円)	
太陽光発電30	あり	16	40A	30A×1	-	-	EL2Y 4160-3F	109,400	
			50A	30A×1	-	-	EL2Y 5160-3F	109,400	
			60A	30A×1	-	-	EL2Y 6160-3F	109,400	
	なし		40A	30A×1	-	-	EN2Y 4160-3F	102,300	
			50A	30A×1	-	-	EN2Y 5160-3F	102,300	
			60A	30A×1	-	-	EN2Y 6160-3F	102,300	
	あり	24	40A	30A×1	-	-	EL2Y 4240-3F	125,400	
			50A	30A×1	-	-	EL2Y 5240-3F	125,400	
			60A	30A×1	-	-	EL2Y 6240-3F	125,400	
			75A	30A×1	-	-	EL2Y 7240-3F	131,400	
			なし	40A	30A×1	-	-	EN2Y 4240-3F	119,100
				50A	30A×1	-	-	EN2Y 5240-3F	119,100
		なし	60A	30A×1	-	-	EN2Y 6240-3F	119,100	
			75A	30A×1	-	-	EN2Y 7240-3F	125,100	
	100A		30A×1	-	-	EN2Y 1240-3F	130,300		
	あり		36	50A	30A×1	-	-	EL2Y 5360-3F	149,400
				60A	30A×1	-	-	EL2Y 6360-3F	149,400
				75A	30A×1	-	-	EL2Y 7360-3F	155,400
	なし	50A		30A×1	-	-	EN2Y 5360-3F	144,300	
		60A		30A×1	-	-	EN2Y 6360-3F	144,300	
		75A		30A×1	-	-	EN2Y 7360-3F	150,300	
100A		30A×1	-	-	EN2Y 1360-3F	155,200			

太陽光発電 [容量 40A] に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格 (円)
太陽光発電40 分岐5P	なし	20+1	40A	40A×1	—	—	EN2Y 4201-4F	120,500
			50A	40A×1	—	—	EN2Y 5201-4F	120,500
			60A	40A×1	—	—	EN2Y 6201-4F	120,500
			75A	40A×1	—	—	EL2Y 7201-4F	126,500
			100A	40A×1	—	—	EN2Y 1201-4F	131,700
		32+1	50A	40A×1	—	—	EN2Y 5321-4F	145,700
			60A	40A×1	—	—	EN2Y 6321-4F	145,700
			75A	40A×1	—	—	EN2Y 7321-4F	151,700
			100A	40A×1	—	—	EN2Y 1321-4F	156,600

太陽光発電[容量30A]+IH+電気温水器(エコキュート)に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	IH (200V)	電気温水器	太陽光	対応品番	標準価格(円)
太陽光発電30 + オール電化(IH+電温)	なし	16	40A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 4160-32BF	103,200
					30A×1		EN3Y 4160-33BF	103,200
			50A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 5160-32BF	103,200
					30A×1		EN3Y 5160-33BF	103,200
			60A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 6160-32BF	103,200
					30A×1		EN3Y 6160-33BF	103,200
		24	40A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 4240-32BF	120,000
					30A×1		EN3Y 4240-33BF	120,000
			50A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 5240-32BF	120,000
					30A×1		EN3Y 5240-33BF	120,000
			60A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 6240-32BF	120,000
					30A×1		EN3Y 6240-33BF	120,000
			75A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 7240-32BF	126,000
					30A×1		EN3Y 7240-33BF	126,000
			100A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 1240-32BF	131,200
					30A×1		EN3Y 1240-33BF	131,200
		36	40A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 4360-32BF	145,200
					30A×1		EN3Y 4360-33BF	145,200
			50A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 5360-32BF	145,200
					30A×1		EN3Y 5360-33BF	145,200
			60A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 6360-32BF	145,200
					30A×1		EN3Y 6360-33BF	145,200
			75A	30A×1	20A×1	30A×1	EN3Y 7360-32BF	151,200
					30A×1		EN3Y 7360-33BF	151,200
100A	30A×1		20A×1	30A×1	EN3Y 1360-32BF	156,100		
			30A×1		EN3Y 1360-33BF	156,100		

太陽光発電 [容量40A] + IH+電気温水器 (エコキュート) に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	IH (200V)	電気温水器	太陽光	対応品番	標準価格 (円)
太陽光発電40 分岐5P + オール電化 (IH+電温)	なし	20+1	40A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 4201-42BF	121,000
					30A×1		EN3Y 4201-43BF	121,400
			50A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 5201-42BF	121,000
					30A×1		EN3Y 5201-43BF	121,400
			60A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 6201-42BF	121,000
					30A×1		EN3Y 6201-43BF	121,400
		75A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 7201-42BF	127,000	
				30A×1		EN3Y 7201-43BF	127,400	
		100A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 1201-42BF	132,200	
				30A×1		EN3Y 1201-43BF	132,600	
		32+1	40A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 4321-42BF	146,200
					30A×1		EN3Y 4321-43BF	146,600
			50A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 5321-42BF	146,200
					30A×1		EN3Y 5321-43BF	146,600
			60A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 6321-42BF	146,200
					30A×1		EN3Y 6321-43BF	146,600
			75A	30A×1	20A×1	40A×1	EN3Y 7321-42BF	152,200
					30A×1		EN3Y 7321-43BF	152,600
100A	30A×1		20A×1	40A×1	EN3Y 1321-42BF	157,100		
			30A×1		EN3Y 1321-43BF	157,500		

太陽光発電 [容量30A2系統] に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格 (円)
太陽光発電33	あり	22	50A	30A×2	—	—	EL5TY 5220-33F	143,400
			60A	30A×2	—	—	EL5TY 6220-33F	143,400
	なし		50A	30A×2	—	—	EN5TY 5220-33F	137,100
			60A	30A×2	—	—	EN5TY 6220-33F	137,100
	あり	34	50A	30A×2	—	—	EL5TY 5340-33F	167,400
			60A	30A×2	—	—	EL5TY 6340-33F	167,400
	なし		50A	30A×2	—	—	EN5TY 5340-33F	162,300
			60A	30A×2	—	—	EN5TY 6340-33F	162,300

太陽光発電 [容量 30A 1次送り] に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格 (円)
太陽光発電30 (1次)	あり	16	40A	30A×1	-	-	EL6TY 4160-3F	126,300
			50A	30A×1	-	-	EL6TY 5160-3F	126,300
			60A	30A×1	-	-	EL6TY 6160-3F	126,300
	なし		40A	30A×1	-	-	EN6TY 4160-3F	118,200
			50A	30A×1	-	-	EN6TY 5160-3F	118,200
			60A	30A×1	-	-	EN6TY 6160-3F	118,200
	あり	24	40A	30A×1	-	-	EL6TY 4240-3F	140,300
			50A	30A×1	-	-	EL6TY 5240-3F	140,300
			60A	30A×1	-	-	EL6TY 6240-3F	140,300
			75A	30A×1	-	-	EL6TY 7240-3F	146,200
	なし		40A	30A×1	-	-	EL6TY 4240-3F	132,600
			50A	30A×1	-	-	EN6TY 5240-3F	132,600
			60A	30A×1	-	-	EN6TY 6240-3F	132,600
			75A	30A×1	-	-	EN6TY 7240-3F	138,300
	あり	36	100A	30A×1	-	-	EN6TY 1240-3F	149,200
			50A	30A×1	-	-	EL6TY 5360-3F	161,300
	60A		30A×1	-	-	EL6TY 6360-3F	161,300	
	75A		30A×1	-	-	EL6TY 7360-3F	167,500	
	なし		50A	30A×1	-	-	EN6TY 5360-3F	154,200
			60A	30A×1	-	-	EN6TY 6360-3F	154,200
			75A	30A×1	-	-	EN6TY 7360-3F	159,900
100A			30A×1	-	-	EN6TY 1360-3F	170,800	

太陽光発電 [30A1次送り] + ガス発電・燃料電池に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格 (円)
太陽光発電30 (1次) + ガス発電	あり	16	50A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 5160-3F	139,400
			60A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 6160-3F	139,400
	なし		50A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 5160-3F	132,000
			60A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 6160-3F	132,000
	あり	24	50A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 5240-3F	154,000
			60A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 6240-3F	154,000
			75A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 7240-3F	160,000
	なし		50A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 5240-3F	146,400
			60A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 6240-3F	146,400
			75A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 7240-3F	152,400
		100A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 1240-3F	157,300	
	あり	36	50A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 5360-3F	175,900
			60A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 6360-3F	175,900
			75A	30A×1	20A×1	—	EL5Y 7360-3F	181,900
	なし		50A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 5360-3F	168,000
			60A	30A×1	20A×1	—	EN5Y 6360-3F	168,000
75A			30A×1	20A×1	—	EN5Y 7360-3F	175,200	
100A			30A×1	20A×1	—	EN5Y 1360-3F	179,200	

太陽光発電 [40A1次送り] + ガス発電・燃料電池に対応

適応品種	リミッター	分岐回路数	主幹容量	太陽光	ガス発電	蓄電池	対応品番	標準価格 (円)
太陽光発電40 (1次SP) + ガス発電	なし	16	50A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 5160-4F	141,300
			60A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 6160-4F	141,300
		24	50A	40A×1	20A×1	—	EL5Y 5240-4F	154,300
			60A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 6240-4F	154,300
			75A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 7240-4F	161,500
			100A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 1240-4F	166,000
		36	50A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 5360-4F	173,800
			60A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 6360-4F	173,800
			75A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 7360-4F	181,300
			100A	40A×1	20A×1	—	EN5Y 1360-4F	184,900