

防眩仕様太陽光パネル仕様表

型 式	KT220G-60HL4B	
公 称 最 大 出 力	220W	
公 称 開 放 電 圧	41.11V	
公 称 短 絡 電 流	6.76A	
公称最大出力動作電圧	33.56V	
公称最大出力動作電流	6.56A	
モジュール変換効率※1	19.86%	
セル実効変換効率※2	22.02%	
外 形 寸 法(mm)	W1134×L977×H35	
質 量	15.0kg	
寸 法 図 (単位:mm)	厚さ:35 1134 977 実際の製品には セル1枚あたり11本の バスバーがあります	

※1:モジュール変換効率(%)=[モジュール公称最大出力(W)×100]÷[モジュール面積(m²)×放射照度(W/m²)](放射照度=1,000W/m²)

※2:セル実効変換効率(%)=[モジュール公称最大出力(W)×100]÷[1セルの全面積(m²)×1モジュールのセル数(個)×放射照度(W/m²)](放射照度=1,000W/m²)

●表記の数値(出力、電圧、電流)は、JIS C 8990で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

●太陽電池モジュールの受光面は保管状態または設置環境により、色合いが変化することがありますが、ガラス特性によるもので製品性能に影響するものではありません。

●防眩仕様とは、太陽電池モジュールのガラス表面に凹凸加工を施すことにより、太陽光を散乱させ、反射光の眩しさを低減させたものです。設置角度や製品個々の差により太陽光の反射度合いが異なるため、見る角度により太陽電池モジュールの外観が不均一に見えることがありますが、製品の品質上問題ありません。

●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。また、無断で海外へ転売・転賃、その他輸出することを禁じます。