

産業用防眩仕様太陽光パネル仕様表

型 式	KT400G-108HL4		
公 称 最 大 出 力	400W		
公 称 開 放 電 圧	37.09V		
公 称 短 絡 電 流	13.90A		
公称最大出力動作電圧	30.73V		
公称最大出力動作電流	13.03A		
モジュール変換効率※1	20.48%		
セル実効変換効率※2	22.24%		
外 形 寸 法(mm)	W1722×L1134×H35		
質 量	25.4kg		
寸 法 図 (単位:mm)	厚さ:35 1722 1134 実際の製品にはセル1枚あたり11本のバスバーがあります		

※1:モジュール変換効率(%)=[モジュール公称最大出力(W)×100]÷[モジュール面積(m²)×放射照度(W/m²)](放射照度=1,000W/m²)

※2:セル実効変換効率(%)=[モジュール公称最大出力(W)×100]÷[1セルの全面積(m²)×1モジュールのセル数(個)×放射照度(W/m²)](放射照度=1,000W/m²)

●表記の数値(出力、電圧、電流)は、JIS C 8990で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

●太陽電池モジュールの受光面は保管状態または設置環境により、色合いが変化することがありますが、ガラス特性によるもので製品性能に影響するものではありません。

●防眩仕様とは、太陽電池モジュールのガラス表面に凹凸加工を施すことにより、太陽光を散乱させ、反射光の眩しさを低減させたものです。設置角度や製品個々の差により太陽光の反射度合いが異なるため、見る角度により太陽電池モジュールの外観が不均一に見えることがありますが、製品の品質上問題ありません。

●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。また、無断で海外へ転売・転賃、その他輸出することを禁じます。