

Smart-REACH HEMS 仕様表

Smart-REACH HEMS(Smart-BRIDGE)

型 式	NE-HMGW	
外部 I/F	無線 I/F	Z-Wave (Smart-CONNECT CT タイプ 最大収容数：標準1台、増設2台)
	LAN I/F	10BASE-T/100BASE-TX (1ポート)
	シリアル I/F	RS-485 (2チャンネル)
	電源電圧範囲	単相AC90~110V(電源アダプタ使用)
動作環境	電源周波数	50/60Hz
	消費電力	最大7W
	使用周囲温度	0~+40℃
	使用周囲湿度	10~85%RH(ただし、結露なきこと)
設置場所	屋内	
外形寸法(mm)	W185×H159×D50(突起物含まず)	
質量	約510g(本体のみ)	
希望小売価格	オープン価格	
寸法図 (単位: mm)		

Smart-REACH HEMS(Smart-CONNECT)

型 式	NE-4CT-2P		
外部無線 I/F	Z-Wave		
電力計測	CT クランプ	主幹用 (φ16、120A) × 2個 (1ch、2ch) 分岐用 (φ5.8、20A) × 2個 (3ch、4ch) 計測精度: ±5% (主幹用) ±10% (分岐用) ・1~3chは発電、消費計測に対応。	
		水道・ガス計測	<2ch ガスメーター> ・2/3線式、無電圧a接点に対応・パルス幅30ms以上 <水道メータ> ・2線式、無電圧a接点に対応 (3線式の場合は、赤白をまとめた上で、黒と2線で接続) ・因幡電機産業製 アクアセンサー / 愛知時計電機製 FMDS II に対応
動作環境	電源電圧範囲	単相AC90~110V	寸法図(単位: mm)
	電源周波数	50/60Hz	
	消費電力	最大1.2W	
	使用周囲温度	-10~+40℃	
	使用周囲湿度	10~85%RH(ただし、結露なきこと)	
	設置場所	屋内	
	外形寸法(mm)	W84×H198×D38(突起物含まず)	
	質量	約300g(本体のみ)	
希望小売価格	オープン価格		

●各機器には接続に必要な付属品、オプションパーツがございます。●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。また、無断で海外へ輸出・転売することを禁じます。

HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)のご注意

●ナビフィッツ、Smart-REACH HEMS、エコナビットIVは、ハウスマイルネットワーク®のクラウドサービスがご利用できます。ハウスマイルネットワークはユーザ登録を前提としたサービスとなります。●本製品は計量法の対象製品ではありません。発電電力量、消費電力量、ガス使用量、水道使用量等の数値は目安ですので、電力メーターやガスメーター、水道メーターの値や電力会社やガス会社、お住まいの自治体からの請求書の値、その他各種精密計測機器とは数値が異なる場合があります。●表示される金額換算値は目安ですので、電力会社からの請求金額や余剰電力分の振込金額など実際の料金の金額とは異なります。●PC/タブレット/スマートフォンは付属していません。また、全てのPC/タブレット/スマートフォンに対して、表示を保証するものではありません。

■ハウスマイルネットワーク 推奨動作環境

PC	Windows	OS	Windows 7、Windows 8、8.1
		webブラウザ	Internet Explorer 11、 Google Chrome™ 57.0
タブレット	Android™	Android™ 4.3_4.4	
	iOS	iOS 5.0_10.2	
スマートフォン	Android™	Android™ 4.3_4.4	
	iOS	iOS 5.0_10.2	

■ハウスマイルネットワーク(リモコン画面) 推奨動作環境

スマートフォン	Android™	Android™ 5.1、Google Chrome™ 52
	iOS	iOS 5.0_10.2、Safari 9.0

●その他の機種、ブラウザでは適切に表示されない、動作しない可能性があります。●Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。